

**PHILIPS**

Xperion 6000

Lămpi de lucru cu LED

























Concepute  
special  
pentru **tine**





# Descoperă lămpile de lucru cu LED **Xperion 6000**
















**UV Pillar**

Mod Amplificare	 <b>500 lm</b>	 Până la <b>4,5 h</b>
Mod Eco	 <b>250 lm</b>	 Până la <b>10 h</b>
Reflector	 <b>180 lm</b>	 Până la <b>12 h</b>
Unghi lumină/ flexibilitate	 <b>100°</b>	 Rotative la <b>90°</b>
Caracteristici speciale ale lămpilor	 UV	 95°
Elemente de fixare	 Cârlig rotativ la <b>360°</b>	 2 magneti
Prindere/ rezistență la vaselină	 ABS*, Cauciuc	 Potrivite pentru garaj
Robustețe	 <b>IP65</b>	 <b>IK07</b>
Sursă de alimentare: baterie cu litiu	 <b>&lt;4,5 h</b>	 USB de tip C
Accesorii suplimentare**	 Find My Device	 Multi Dock Station

**Pillar**

Mod Amplificare	 <b>500 lm</b>	 Până la <b>4,5 h</b>
Mod Eco	 <b>250 lm</b>	 Până la <b>10 h</b>
Reflector	 <b>180 lm</b>	 Până la <b>12 h</b>
Unghi lumină/ flexibilitate	 <b>100°</b>	 Rotative la <b>90°</b>
Caracteristici speciale ale lămpilor	Pliabile	
Elemente de fixare	 Cârlig rotativ la <b>360°</b>	 2 magneti
Prindere/ rezistență la vaselină	 ABS*, Cauciuc	 Potrivite pentru garaj
Robustețe	 <b>IP65</b>	 <b>IK07</b>
Sursă de alimentare: baterie cu litiu	 <b>&lt;4,5 h</b>	 USB de tip C
Accesorii suplimentare**	 Find My Device	 Multi Dock Station





**Pocket**






Mod Amplificare	 <b>300 lm</b>	 Până la <b>3,5 h</b>
Mod Eco	 <b>150 lm</b>	 Până la <b>7 h</b>
Reflector	 <b>100 lm</b>	 Până la <b>10 h</b>
Unghi lumină/ flexibilitate	 <b>110°</b>	
Caracteristici speciale ale lămpilor	<b>Furtun flexibil la 25 cm,</b> ce poate fi rotit în toate direcțiile	
Elemente de fixare	 Cârlig rotativ la <b>360°</b>	 1 magnet
Prindere/ rezistență la vaselină	 ABS*, Cauciuc	 Potrivite pentru garaj
Robustețe	 <b>IP65</b>	 <b>IK07</b>
Sursă de alimentare: baterie cu litiu	 <b>&lt;3,5 h</b>	 USB de tip C
Accesorii suplimentare**	 Multi Dock Station	
















**Slim**




Mod Amplificare	 <b>500 lm</b>	 Până la <b>4,5 h</b>
Mod Eco	 <b>250 lm</b>	 Până la <b>7 h</b>
Reflector	 <b>150 lm</b>	 Până la <b>9 h</b>
Unghi lumină/ flexibilitate	 <b>100°</b>	 Rotative la <b>270°</b>
Caracteristici speciale ale lămpilor	Pliabile la <b>180°</b>	
Elemente de fixare	 Cârlig rotativ la <b>360°</b>	 2 magneti
Prindere/ rezistență la vaselină	 ABS*, Cauciuc	 Potrivite pentru garaj
Robustețe	 <b>IP54</b>	 <b>IK07</b>
Sursă de alimentare: baterie cu litiu	 <b>&lt;4 h</b>	 USB de tip C
Accesorii suplimentare**	 Find My Device	 Multi Dock Station

**Line**

Mod Amplificare	 <b>300 lm</b>	 Până la <b>4,5 h</b>
Mod Eco	 <b>150 lm</b>	 Până la <b>8 h</b>
Reflector	 <b>120 lm</b>	 Până la <b>9 h</b>
Unghi lumină/ flexibilitate	 <b>110°</b>	
Elemente de fixare	 Cârlig rotativ la <b>360°</b>	 1 magnet
Prindere/ rezistență la vaselină	 ABS*	 Potrivite pentru garaj
Robustețe	 <b>IP65</b>	 <b>IK07</b>
Sursă de alimentare: baterie cu litiu	 <b>&lt;3,5 h</b>	 USB de tip C

\*Copolimer acrilonitril-butadien-stiren  
\*\*Accesoriile trebuie cumpărate separat, cu excepția  
Philips Xperion 6000 UV Pillar, care include deja  
funcția Găsește-mi dispozitivul

# Xperion 6000 UV Pillar

Performanță de iluminare avansată care durează

Lampa noastră de lucru premium, Philips Xperion 6000 UV Pillar, este multifuncțională și are mai multe surse de lumină puternice, lumină UV, CRI ridicat și baterie cu durată mare de viață. Găsește-ți lampa de lucru în câteva secunde cu funcția Găsește-mi dispozitivul.



Lampă cu LED premium cu mai multe moduri de iluminare

- 500 lm
- 250 lm
- 180 lm

Lumină de precizie cu design ergonomic și unghi larg al fasciculului

- 90°
- 100°

CRI95 ridicat și lumină UV unică

- 95 CRI
- UV



3 ani garanție\*

Magnet puternic și cârlig rotativ la 360°

Funcția Găsește-mi dispozitivul este inclusă

Rezistentă la impacturi, apă și solvenți

- IP65
- IK07

\*Se revendică accesând adresa [philips.com/LEDworklight-warranty](http://philips.com/LEDworklight-warranty)

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
LED WSL UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

# Xperion 6000 Pillar

Lucrează toată ziua cu o singură încărcare

Lampa de lucru cu LED Philips Xperion 6000 Pillar rezistă toată ziua cu o singură încărcare. Lumina principală cu o putere de 250 și 500 lm și reflectorul încorporat de 180 lm vor răspunde mai multor cerințe. Pliabilă pentru transport ușor și cu unghiuri de iluminare ajustabile.



Lampă cu LED premium cu mai multe moduri de iluminare

- 500 lm
- 250 lm
- 180 lm

Lumină de precizie cu design ergonomic și unghi larg al fasciculului

- 90°
- 100°

Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare

- <12 h



3 ani garanție\*\*

Magnet puternic și cârlig rotativ la 360°

Compatibilă cu funcția Găsește-mi dispozitivul și stația de andocare multiplă\*

Rezistentă la impacturi, apă și solvenți

- IP65
- IK07

\*Accesorii care se cumpără separat  
\*\*Se revendică accesând adresa [philips.com/LEDworklight-warranty](http://philips.com/LEDworklight-warranty)

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
LED WSL Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

# Xperion 6000 Pocket

Lampă compactă, dar puternică

Modelul Philips Xperion 6000 Pocket compact și puternic este perfect pentru spații înguste cu un reflector ultraflexibil de 100 lm, cu furtun de 25 cm. Fasciculul larg luminează la 300 lm în modul Amplificare și îți oferă lumina puternică de care ai nevoie.



Lampă cu LED premium cu mai multe moduri de iluminare

- 300 lm
- 150 lm
- 100 lm

Lumină de precizie cu furtun flexibil și unghi larg al fasciculului

- 110°

Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare

- <10 h



Magnet puternic și cârlig rotativ la 360°

Compatibilă cu stația de andocare multiplă\*

Rezistentă la impacturi, apă și solvenți

- IP65
- IK07

\*Accesorii care se cumpără separat  
\*\*Se revendică accesând adresa [philips.com/LEDworklight-warranty](http://philips.com/LEDworklight-warranty)

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
LED WSL Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

# Xperion 6000 Slim

Perfectă pentru spații înguste

Modelul versatil Philips Xperion 6000 Slim este ideal pentru spații înguste. Asigurând 250 lm în modul Eco și 500 lm în modul Amplificare, modulul unic de iluminare rotativ la 270° te ajută să direcționezi fasciculul puternic acolo unde ai nevoie.



Lampă cu LED premium cu mai multe moduri de iluminare

- 500 lm
- 250 lm
- 150 lm

Modul de iluminare unic, rotativ la 270° și unghi larg al fasciculului

- 270°
- 100°

Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare

- <9 h



Magnet puternic și cârlig rotativ la 360°

Compatibilă cu funcția Găsește-mi dispozitivul și stația de andocare multiplă\*

Rezistentă la impacturi, apă și solvenți

- IP54
- IK07

\*Accesorii care se cumpără separat  
\*\*Se revendică accesând adresa [philips.com/LEDworklight-warranty](http://philips.com/LEDworklight-warranty)

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
LED WSL Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

# Xperion 6000 Line

Lucrează pe suprafețe mai mari

Proiectat cu un fascicul larg de 110°, 150 lm în modul Eco și 300 lm în modul Amplificare, modelul Philips Xperion 6000 Line este ideal pentru iluminarea suprafețelor mai mari. Este echipat cu un reflector cu fascicul de 120 lm pentru direcționarea luminii acolo unde este necesară.



Lampă cu LED premium cu mai multe moduri de iluminare

Lumină de precizie cu design ergonomic și unghi larg al fasciculului

Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare



Magnet puternic și cârlig rotativ la 360°

Complet încărcată în 3,5 ore prin USB-C

Rezistentă la impacturi, apă și solvenți

\*Se revendică accesând adresa [philips.com/LEDworklight-warranty](https://philips.com/LEDworklight-warranty)

Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
LED WSL Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

# Multi Dock Station

Stație de andocare pentru încărcarea mai multor dispozitive

Stația de andocare multiplă Philips este un accesoriu fără cablu pentru lămpile de lucru cu LED Xperion 6000. Dacă este amplasată pe o masă, aceasta poate încărca fără cablu două dispozitive odată sau poate fi folosită ca loc de depozitare.

- Indicator cu LED pentru semnalarea nivelului de încărcare
- Spațiu dedicat telecomenzii Find My Device
- Compatibilă cu Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket și Slim



Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

# Find My Device

Un mod comod de a găsi dispozitivele pierdute

Cu accesoriul Găsește-mi dispozitivul Philips, poți utiliza telecomanda pentru a declanșa un avertisment sonor și o lumină intermitentă, pentru a găsi orice dispozitiv Philips Xperion 6000 pierdut. Funcționează până la 10 metri.

- Inserează cipul plug-and-play în corpul lămpii de lucru
- Utilizează telecomanda pentru a găsi dispozitive Philips Xperion 6000 UV Pillar (inclus), Pillar sau Slim (se cumpără separat) pierdute
- Poartă telecomanda la breloc sau amplasează-o pe Philips Multi Dock Station











Informații privind comandarea

Produs	EAN1	EAN3	GOC	Nr. comandă	MOQ
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6

# Caracteristicile lămpilor de lucru cu LED

## Modul de iluminare

 <p>Flux luminos maxim (în lumeni)</p> <p>Mod amplificare</p>	 <p>Flux luminos în modul de economisire a energiei (în lumeni)</p> <p>Eco/lumină cu intensitate redusă</p>	 <p>Lumină mică suplimentară pentru a lumina spațiile înguste (în lumeni)</p> <p>Reflector</p>
 <p>Timp de funcționare pentru un ciclu de încărcare</p> <p>Timp de funcționare</p>	 <p>Unghiul fasciculului luminos principal</p> <p>Unghi fascicul</p>	 <p>Flexibilitatea lămpii de lucru conferită de modulul de iluminare pivotant</p> <p>Modul de iluminare pivotant</p>
 <p>Indicele de redare a culorilor (CRI) ridicat evidențiază cele mai realiste culori ale unui obiect, ca și cum ar fi văzut în lumină naturală</p> <p>95 CRI</p>	 <p>Lumina UV ajută la identificarea scurgerilor</p> <p>Lumină UV</p>	

## Design inteligent și ergonomic

 <p>Elemente de fixare precum coliere, cleme și cărlige pentru a permite lucrul cu mâinile libere</p> <p>Element de fixare</p>	 <p>Magnet integrat în lampa de lucru pentru a permite lucrul cu mâinile libere</p> <p>Magnet</p>	 <p>Corp robust din ABS* și cauciuc moale pentru prinderea sigură a lămpii de lucru</p> <p>Prindere</p>
 <p>Accesorii de control de la distanță ajută la recuperarea dispozitivelor pierdute pe o distanță de până la 10 metri</p> <p>Find My Device</p>		

## Robustețe și durabilitate

 <p>Grad de protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide, a prafului și a apei, precum și împotriva contactului accidental</p> <p>Protecție împotriva pătrunderii agenților externi</p>	 <p>Grad de protecție împotriva impacturilor externe</p> <p>Protecție la șocuri</p>	 <p>Rezistență ridicată la grăsimi și la solvenții de atelier</p> <p>Rezistență la vaselină</p>
---	--	---

## Opțiuni pentru alimentarea cu energie și reîncărcare

 <p>Timpul necesar pentru reîncărcarea completă a bateriei încorporate</p> <p>Durată de încărcare</p>	 <p>Baterie reîncărcabilă cu un cablu USB de tip C sau stația de andocare multiplă**</p> <p>USB-C</p>	 <p>Compatibilitate cu accesoriul Stație de andocare multiplă* pentru încărcare fără fir</p> <p>Stație de andocare</p>
--	--	--

\*Copolimer acrilonitril-butadien-stiren  
\*\*Accesorii care se cumpără separat

