

L'illuminazione a LED adatta a ogni funzione



Abbaglianti, anabbaglianti



Luci antinebbia anteriori



Luci di stazionamento



Indicatori di direzione anteriori



Luce cruscotto



Illuminazione interna



Indicatori di direzione laterali



Luce vano portaoggetti



Luci di stazionamento posteriori



Indicatori di direzione posteriori



Luci antinebbia posteriori



Luce portabagaglio



Luce targa



3° luce stop



Luci stop



Luci di retromarcia


Ultinon Pro9000 HL



Ultinon Pro5000 HL




Ultinon Essential




Adattatore LED




Ultinon Pro6000 SL



Ultinon Pro3000 SL



Adattatore LED



È responsabilità dell'utente utilizzare le lampade LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.