

Źródła LED i ich funkcje



Oświetlenie główne	Przednie światła przeciwmgielne	Przednie światła postojowe	Kierunkowskazy przednie	Oświetlenie deski rozdzielczej	Oświetlenie wewnętrzne	Kierunkowskazy boczne	Oświetlenie schowka	Tyłne światła postojowe	Kierunkowskazy tylne	Tyłne światło przeciwmgielne	Oświetlenie bagażnika	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	Trzecie światło stop	Światła stop	Światło cofania



Ultinon Pro9000 HL

HL [≈H1]	HL [≈H3]	HL [≈H4]	HL [≈H7]	FL [≈H8/H11/H16]
HL [≈HB3/HB4]	HL [≈H11]	HL [≈HIR2]		

Ultinon Pro5000 HL

HL [≈H1]	HL [≈H3]	HL [≈H4]	HL [≈H7]	FL [≈H8/H11/H16]
HL [≈HB3/HB4]	HL [≈H11]	HL [≈HIR2]		

Ultinon Essential

HL [≈H1]	HL [≈H3]	HL [≈H4]	HL [≈H7]	FL [≈H8/H11/H16]
HL [≈HB3/HB4]	HL [≈H11]	HL [≈HIR2]		

Adactory LED

CANbus adapter HL [≈H4], [≈H7]	Light Repair HL [≈H1], [≈H7]	CANbus adapter FL [≈H8/H11/H16]

Ultinon Pro6000 SL

SL-T10 [≈W5W]	SL-AMB [≈P21W]	SL-AMB [≈P21W]	SL-T10 [≈W5W]	SL-T10 [≈W5W]	SL-AMB [≈W5W]	SL-T10 [≈W5W]	SL-RED [≈P21W]	SL-AMB [≈P21W]	SL-RED [≈P21W]	SL-T10 [≈W5W]	SL-T10 [≈W5W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W]	SL-WHITE [≈P21W]
SL-WHITE [≈R5/R10]	SL-AMB [≈W21W]	SL-AMB [≈W21W]	SL-FEST 30/38/43 mm	SL-T10 [≈W5W]	SL-FEST 30/38/43 mm	SL-RED [≈W21W]	SL-AMB [≈P21W]	SL-RED [≈W21W]	SL-FEST 30/38/43 mm	SL-FEST 30/38/43 mm	SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W]	SL-WHITE [≈W21W]	
SL-WHITE [≈P21W]	SL-WHITE [≈P21W]	SL-WHITE [≈P21W]	SL-WHITE [≈R5/R10]	SL-WHITE [≈R5/R10]	SL-WHITE [≈R5/R10]	SL-AMB [≈W21W]	SL-AMB [≈W21W]	SL-AMB [≈W21W]	SL-WHITE [≈R5/R10]	SL-WHITE [≈R5/R10]	SL-WHITE [≈R5/R10]	SL-WHITE [≈R5/R10]	SL-RED [≈W21W]	SL-T16 [≈W16W]	
SL-WHITE [≈W21W]	SL-WHITE [≈W21W]	SL-WHITE [≈W21W]	SL-AMB [≈W21W]	SL-AMB [≈W21W]	SL-AMB [≈W21W]	SL-AMB [≈W21W]	SL-AMB [≈W21W]	SL-AMB [≈W21W]	SL-AMB [≈W21W]	SL-AMB [≈W21W]	SL-AMB [≈W21W]	SL-AMB [≈W21W]	SL-AMB [≈W21W]	SL-AMB [≈W21W]	

Ultinon Pro3000 SL

SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	SL-WHITE [≈W5W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W]	SL-WHITE [≈P21W]
IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈W21W]	SL-WHITE [≈W21W]	SL-WHITE [≈W21W]	SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈W21W]	SL-WHITE [≈W21W]

Adactory LED

CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]

*LED CANbus adapter 21W zawarty w opakowaniu



! Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.