

Funcțiile iluminatului cu LED



Faruri	Proiectoare ceață	Semnalizatoare poziție	Semnalizatoare direcție față	Lumini panou de bord	Iluminat interior	Semnalizatoare direcție laterale	Lumină torpedou	Semnalizatoare poziție	Semnalizatoare direcție spate	Proiectoare ceață	Lumină portbagaj	Plăcuță înmatriculare	Semnalizator frână suplimentar	Semnalizatoare frână	Semnalizator marșarier



Ultinon Pro9000 HL

HL [≈H1]	HL [≈H3]	HL [≈H4]	HL [≈H7]	FL [≈H8/H11/H16]
HL [≈HB3/HB4]	HL [≈H11]	HL [≈HIR2]		

Ultinon Pro5000 HL

HL [≈H1]	HL [≈H3]	HL [≈H4]	HL [≈H7]	FL [≈H8/H11/H16]
HL [≈HB3/HB4]	HL [≈H11]	HL [≈HIR2]		

Ultinon Essential

HL [≈H1]	HL [≈H3]	HL [≈H4]	HL [≈H7]	FL [≈H8/H11/H16]
HL [≈HB3/HB4]	HL [≈H11]	HL [≈HIR2]		

Adaptoare LED

CANbus adapter HL [≈H4], [≈H7]	Light Repair HL [≈H1], [≈H7]	CANbus adapter FL [≈H8/H11/H16]

Ultinon Pro6000 SL

SL-T10 [≈W5W]	SL-AMB [≈P21W]	SL-AMB [≈P21/5W]	SL-T10 [≈W5W]	SL-T10 [≈W5W]	SL-AMB [≈W5W]	SL-T10 [≈W5W]	SL-RED [≈P21/5W]	SL-AMB [≈P21W]	SL-RED [≈P21W]	SL-T10 [≈W5W]	SL-T10 [≈W5W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W]	SL-WHITE [≈P21W]
SL-WHITE [≈R5/R10]	SL-AMB [≈W21W]	SL-AMB [≈W21/5W]	SL-FEST 30/38/43 mm	SL-T10 [≈W5W]	SL-FEST 30/38/43 mm	SL-RED [≈W21/5W]	SL-AMB [≈P21/5W]	SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈W21W]	SL-FEST 30/38/43 mm	SL-FEST 30/38/43 mm	SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈P21/5W]	SL-RED [≈P21/5W]	SL-WHITE [≈W21W]
SL-WHITE [≈P21/5W]	SL-WHITE [≈P21/5W]	SL-WHITE [≈P21/5W]	SL-WHITE [≈R5/R10]	SL-WHITE [≈R5/R10]	SL-WHITE [≈R5/R10]	SL-WHITE [≈R5/R10]	SL-AMB [≈W21W]	SL-AMB [≈W21W]	SL-AMB [≈W21W]	SL-WHITE [≈R5/R10]	SL-WHITE [≈R5/R10]	SL-WHITE [≈R5/R10]	SL-WHITE [≈R5/R10]	SL-WHITE [≈R5/R10]	SL-T16 [≈W16W]
SL-WHITE [≈W21/5W]	SL-WHITE [≈W21/5W]	SL-WHITE [≈W21/5W]					SL-AMB [≈W21/5W]	SL-AMB [≈W21/5W]	SL-AMB [≈W21/5W]				SL-RED [≈W21/5W]	SL-RED [≈W21/5W]	SL-RED [≈W21/5W]

Ultinon Pro3000 SL

SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	SL-RED [≈P21/5W]	SL-RED [≈P21/5W]	SL-RED [≈P21W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	SL-WHITE [≈W5W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W]	SL-WHITE [≈P21W]
IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-RED [≈W21/5W]	SL-RED [≈W21/5W]	SL-RED [≈W21W]	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈W21W]	SL-WHITE [≈W21W]

Adaptoare LED

CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]



Este responsabilitatea sa să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale aplicabile.