

# Welche **LED-Beleuchtung** benötigen Sie?



## LEDs in Erstausrüsterqualität

### Ultinon Pro9000

Lumileds TopContact OEM LEDs<sup>\*</sup> **2 Jahre** **+3** erweiterte Garantie

**Lichtleistung\***  
Standard **Bis zu +250%**

**Lichtfarbe**  
Bis zu **5800 K**  
Standard: 3100 K

**Lebensdauer**  
Bis zu **5000 Std.**

Erhältlich in  
**LED-HL** [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]  
**LED-FL** [≈H8/H11/H16]

## Die perfekte Mischung aus Leistung und Lebensdauer

### Ultinon Pro5000

Automotive LEDs **2 Jahre** **+1** erweiterte Garantie

**Lichtleistung\***  
Standard **Bis zu +160%**

**Lichtfarbe**  
Bis zu **5800 K**  
Standard: 3100 K

**Lebensdauer**  
Bis zu **3000 Std.**

Erhältlich in  
**LED-HL** [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]  
**LED-FL** [≈H8/H11/H16]

Die Bilder dienen nur der Illustration.

\* Gilt für Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] und FOG [≈H8/H11/H16].

\*\* Verglichen mit dem gesetzlichen Mindeststandard für Halogen-Scheinwerferlampen. Bis zu +200% für Ultinon Pro9000 HL [≈H1] und [≈H3].



Sie selbst sind für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.