

Jak vybrat vhodná světla LED?



Výkon originálního LED světlometu

Ultinon Pro9000

Lumileds TopContact OEM LED*

2 let


+3 prodloužená záruka




Výkon osvětlení*



Barva světla



Životnost



Dostupné v

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Perfektní směs výkonu a životnosti

Ultinon Pro5000

Automobilové LED osvětlení

2 let


+1 prodloužená záruka




Výkon osvětlení*



Barva světla



Životnost



Dostupné v

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Změň svoje osvětlení


Ultinon Essential



Výkon osvětlení*



Barva světla



Životnost



Dostupné v

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Obrázky jsou pouze ilustrační.

* Vztahuje se k Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] a FOG [≈H8/H11/H16].

** V porovnání s minimálními zákonnými normami pro halogenové žárovky. Ve srovnání s minimální zákonnou normou. Až o 200% pro Ultinon Pro9000 HL [H1] a [H3].



Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.