

# ¿Qué iluminación LED necesita?



**Rendimiento original**  
de automoción en LED

## Ultinon Pro9000

OEM LED  
Lumileds  
TopContact\*

**2**  
años


**+3**  
garantía  
extendida




Rendimiento del haz de luz\*



Color de luz



Vida útil



Disponibile en

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

La combinación perfecta de **rendimiento y duración.**

## Ultinon Pro5000

LED de categoría automoción

**2**  
años


**+1**  
garantía  
extendida



Rendimiento del haz de luz\*



Color de luz



Vida útil



Disponibile en

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]


LED-FL [≈H8/H11/H16]

**Transforma**  
las luces de tu coche


## Ultinon Essential




Rendimiento del haz de luz\*



Color de luz



Vida útil



Disponibile en

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Imágenes solo para fines ilustrativos.

\* Aplicable a Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] y FOG [≈H8/H11/H16].

\*\* Comparado con el estándar mínimo legal para lámparas halógenas. Hasta +200% para los tipos Ultinon Pro9000 HL [≈H1] y [≈H3].



Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.