

De quel **éclairage LED** avez-vous besoin?



Performances automobiles d'origine en LED

Ultinon Pro9000

Lumileds TopContact OEM LED

2 ans + **+3 ans** de garantie prolongée

Performance du faisceau*

Jusqu'à **+250%****

Couleur de lumière Jusqu'à **5800 K**

Standard: 3100 K

Durée de vie Jusqu'à **5000 h**

Disponible en

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Le parfait mélange entre performance et durée de vie

Ultinon Pro5000

LED de qualité automobile

2 ans + **+1 an** de garantie prolongée

Performance du faisceau*

Jusqu'à **+160%****

Couleur de lumière Jusqu'à **5800 K**

Standard: 3100 K

Durée de vie Jusqu'à **3000 h**

Disponible en

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Transformez les phares de votre voiture

Ultinon Essential

Performance du faisceau*

Performance supplémentaire

Couleur de lumière Jusqu'à **6500 K**

Standard: 3100 K

Durée de vie Jusqu'à **1500 h**

Disponible en

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Photos non contractuelles.

* S'applique aux types Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] et FOG [≈H8/H11/H16].

** En comparaison au standard minimum légal relatif aux lampes halogènes. Jusqu'à +200% pour les ampoules Ultinon Pro9000 HL [≈H1] et [≈H3].



Il est de votre responsabilité d'utiliser les ampoules LED retrofit conformément aux exigences légales applicables.