

Welke **LED-verlichting** heeft u nodig?



LED autoverlichting met **OEM prestaties**

Ultinon Pro9000

Lumileds TopContact **OEM LED** **2** Jaar garantie **+3** Jaar verlengde garantie

Lichtbundel prestaties* **Tot +250%**

Kleurtemperatuur **Tot 5800 K**
Standaard halogeen: 3100 K

Levensduur **Tot 5000 uur**

Verkrijgbaar in
LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]
LED-FL [≈H8/H11/H16]

De perfecte mix van **hoge prestaties met een lange levensduur**

Ultinon Pro5000

Automotive-grade LED **2** Jaar garantie **+1** Jaar verlengde garantie

Lichtbundel prestaties* **Tot +160%**

Kleurtemperatuur **Tot 5800 K**
Standaard halogeen: 3100 K

Levensduur **Tot 3000 uur**

Verkrijgbaar in
LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]
LED-FL [≈H8/H11/H16]

Verbeter uw autoverlichting

Ultinon Essential

Lichtbundel prestaties* **Extra prestaties**

Kleurtemperatuur **Tot 6500 K**
Standaard halogeen: 3100 K

Levensduur **Tot 1500 uur**

Verkrijgbaar in
LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]
LED-FL [≈H8/H11/H16]

Afbeeldingen alleen bedoeld als illustratie.

* Is van toepassing op Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] en FOG [≈H8/H11/H16].

** Vergelijken met de wettelijk minimum norm voor halogeen autolampen. Tot +200% voor de Ultinon Pro9000 HL, type [≈H1] and [≈H3].



Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.