

# O que lâmpada LED você precisa?



Desempenho **automotivo original** em LED

## Ultinon Pro9000

Lumileds  
TopContact  
OEM LED\*

**2**  
anos


**+3**  
garantia  
estendida



Desempenho do feixe



Cor da luz



Vida útil



Disponível em

**LED-HL** [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

**LED-FL** [≈H8/H11/H16]

A combinação perfeita de **desempenho** e **durabilidade**

## Ultinon Pro5000

LEDs  
da categoria  
automotiva

**2**  
anos


**+1**  
garantia  
estendida




Desempenho do feixe



Cor da luz



Vida útil



Disponível em

**LED-HL** [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

**LED-FL** [≈H8/H11/H16]

**Transforme**  
as luzes do seu carro


## Ultinon Essential




Desempenho do feixe



Cor da luz



Vida útil



Disponível em

**LED-HL** [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

**LED-FL** [≈H8/H11/H16]

Imagens meramente ilustrativas.

\* Aplicável a Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] e FOG [≈H8/H11/H16].

\*\* Em comparação com o padrão mínimo legal para lâmpadas halógenas. Até + 200% para os tipos Ultinon Pro9000 HL [H1] e [H3].



É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.