

De care dintre soluțiile de iluminat cu LED ai nevoie?



LED de performanță auto originală

Ultinon Pro9000

Lumileds TopContact OEM LED*

2 ani


+3
garanție extinsă




Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii



Durata de viață



Variante disponibile

LED-HL [~H1], [~H3], [~H4], [~H7], [~HB3/4], [~H11], [~HIR2]

LED-FL [~H8/H11/H16]

Combinăția perfectă între performanță și durabilitate

Ultinon Pro5000

LED auto

2 ani


+1
garanție extinsă




Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii



Durata de viață



Variante disponibile

LED-HL [~H1], [~H3], [~H4], [~H7], [~HB3/4], [~H11], [~HIR2]

LED-FL [~H8/H11/H16]

Transformă lămpile vehiculului tău


Ultinon Essential




Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii



Durata de viață



Variante disponibile

LED-HL [~H1], [~H3], [~H4], [~H7], [~HB3/4], [~H11], [~HIR2]

LED-FL [~H8/H11/H16]

Imagini doar în scop informativ.

* Se aplică pentru Ultinon Pro9000 HL [~H4], [~H7], [~HB3/4], [~H11], [~HIR2] și FOG [~H8/H11/H16].

** În comparație cu standardul minim legal pentru becuri cu halogen. Cu până la +200 % pentru tipurile Ultinon Pro9000 HL [H1] și [H3].



Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale aplicabile.