

# Entdecken Sie unsere Xperion 6000 LED Arbeitsleuchten



### UV Pillar




Boost-Modus	<b>500 lm</b>	Bis zu <b>4.5 Std.</b>
Eco-Modus	<b>250 lm</b>	Bis zu <b>10 Std.</b>
Spot-Licht	<b>180 lm</b>	Bis zu <b>12 Std.</b>
Abstrahlwinkel/ Flexibilität	<b>100°</b>	Um <b>90°</b> drehbar
Spezielle Funktionen der Leuchte		
Halterungen	Um <b>360°</b> drehbarer Haken	<b>2 Magnete</b>
Griffigkeit/ Schmiermittel- beständigkeit	<b>ABS*, Gummi</b>	<b>Werkstattssicher</b>
Robustheit	<b>IP65</b>	<b>IK07</b>
Stromversorgung mit Lithium- Ionen-Akku	<b>&lt;4.5 Std.</b>	<b>USB-C</b>
Zusätzliche Zubehörteile**	<b>Find My Device</b>	<b>Multi Dock Station</b>

### Pillar




Boost-Modus	<b>500 lm</b>	Bis zu <b>4.5 Std.</b>
Eco-Modus	<b>250 lm</b>	Bis zu <b>10 Std.</b>
Spot-Licht	<b>180 lm</b>	Bis zu <b>12 Std.</b>
Abstrahlwinkel/ Flexibilität	<b>100°</b>	Um <b>90°</b> drehbar
Spezielle Funktionen der Leuchte	<b>Ausklappbar</b>	
Halterungen	Um <b>360°</b> drehbarer Haken	<b>2 Magnete</b>
Griffigkeit/ Schmiermittel- beständigkeit	<b>ABS*, Gummi</b>	<b>Werkstattssicher</b>
Robustheit	<b>IP65</b>	<b>IK07</b>
Stromversorgung mit Lithium- Ionen-Akku	<b>&lt;4.5 Std.</b>	<b>USB-C</b>
Zusätzliche Zubehörteile**	<b>Find My Device</b>	<b>Multi Dock Station</b>

### Pocket




Boost-Modus	<b>300 lm</b>	Bis zu <b>3.5 Std.</b>
Eco-Modus	<b>150 lm</b>	Bis zu <b>7 Std.</b>
Spot-Licht	<b>100 lm</b>	Bis zu <b>10 Std.</b>
Abstrahlwinkel/ Flexibilität	<b>110°</b>	
Spezielle Funktionen der Leuchte	<b>25 cm flexibler Schlauch, in alle Richtungen drehbar</b>	
Halterungen	Um <b>360°</b> drehbarer Haken	<b>1 Magnet</b>
Griffigkeit/ Schmiermittel- beständigkeit	<b>ABS*, Gummi</b>	<b>Werkstattssicher</b>
Robustheit	<b>IP65</b>	<b>IK07</b>
Stromversorgung mit Lithium- Ionen-Akku	<b>&lt;3.5 Std.</b>	<b>USB-C</b>
Zusätzliche Zubehörteile**	<b>Multi Dock Station</b>	

### Slim




Boost-Modus	<b>500 lm</b>	Bis zu <b>4.5 Std.</b>
Eco-Modus	<b>250 lm</b>	Bis zu <b>7 Std.</b>
Spot-Licht	<b>150 lm</b>	Bis zu <b>9 Std.</b>
Abstrahlwinkel/ Flexibilität	<b>100°</b>	Um <b>270°</b> drehbar
Spezielle Funktionen der Leuchte	<b>Um 180° ausklappbar</b>	
Halterungen	Um <b>360°</b> drehbarer Haken	<b>2 Magnete</b>
Griffigkeit/ Schmiermittel- beständigkeit	<b>ABS*, Gummi</b>	<b>Werkstattssicher</b>
Robustheit	<b>IP54</b>	<b>IK07</b>
Stromversorgung mit Lithium- Ionen-Akku	<b>&lt;4 Std.</b>	<b>USB-C</b>
Zusätzliche Zubehörteile**	<b>Find My Device</b>	<b>Multi Dock Station</b>

### Line




Boost-Modus	<b>300 lm</b>	Bis zu <b>4.5 Std.</b>
Eco-Modus	<b>150 lm</b>	Bis zu <b>8 Std.</b>
Spot-Licht	<b>120 lm</b>	Bis zu <b>9 Std.</b>
Abstrahlwinkel/ Flexibilität	<b>110°</b>	
Halterungen	Um <b>360°</b> drehbarer Haken	<b>1 Magnet</b>
Griffigkeit/ Schmiermittel- beständigkeit	<b>ABS*</b>	<b>Werkstattssicher</b>
Robustheit	<b>IP65</b>	<b>IK07</b>
Stromversorgung mit Lithium- Ionen-Akku	<b>&lt;3.5 Std.</b>	<b>USB-C</b>

\*Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer

\*\*Zubehörteile, die separat gekauft werden können, mit Ausnahme der Philips Xperion 6000 UV Pillar, die bereits über die "Find My Device" Suchfunktion verfügt