

Descubre nuestras luces de trabajo LED Xperion 6000



UV Pillar




Modo intenso	500 lm	Hasta 4.5 h
Modo Eco	250 lm	Hasta 10 h
Foco	180 lm	Hasta 12 h
Ángulo de luz / flexibilidad	100°	Rotación de 90°
Funciones de luz especiales		95 CRI
Accesorios	Gancho giratorio de 360°	2 imanes
Agarre / resistencia a la grasa	ABS*, Goma	Apto para talleres
Solidez	IP65	IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<4.5 h	USB tipo C
Accesorios adicionales**	Find My Device	Multi Dock Station

Pillar




Modo intenso	500 lm	Hasta 4.5 h
Modo Eco	250 lm	Hasta 10 h
Foco	180 lm	Hasta 12 h
Ángulo de luz / flexibilidad	100°	Rotación de 90°
Funciones de luz especiales	Plegable	
Accesorios	Gancho giratorio de 360°	2 imanes
Agarre / resistencia a la grasa	ABS*, Goma	Apto para talleres
Solidez	IP65	IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<4.5 h	USB tipo C
Accesorios adicionales**	Find My Device	Multi Dock Station

Pocket




Modo intenso	300 lm	Hasta 3.5 h
Modo Eco	150 lm	Hasta 7 h
Foco	100 lm	Hasta 10 h
Ángulo de luz / flexibilidad	110°	
Funciones de luz especiales	Manguera flexible de 25 cm, giratoria en todas las direcciones	
Accesorios	Gancho giratorio de 360°	1 imán
Agarre / resistencia a la grasa	ABS*, Goma	Apto para talleres
Solidez	IP65	IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<3.5 h	USB tipo C
Accesorios adicionales**	Multi Dock Station	

Slim




Modo intenso	500 lm	Hasta 4.5 h
Modo Eco	250 lm	Hasta 7 h
Foco	150 lm	Hasta 9 h
Ángulo de luz / flexibilidad	100°	Rotación de 270°
Funciones de luz especiales	Plegable hasta 180°	
Accesorios	Gancho giratorio de 360°	2 imanes
Agarre / resistencia a la grasa	ABS*, Goma	Apto para talleres
Solidez	IP54	IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<4 h	USB tipo C
Accesorios adicionales**	Find My Device	Multi Dock Station

Line




Modo intenso	300 lm	Hasta 4.5 h
Modo Eco	150 lm	Hasta 8 h
Foco	120 lm	Hasta 9 h
Ángulo de luz / flexibilidad	110°	
Accesorios	Gancho giratorio de 360°	1 imán
Agarre / resistencia a la grasa	ABS*	Apto para talleres
Solidez	IP65	IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<3.5 h	USB tipo C

*Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno

**Los accesorios se compran por separado, excepto la Philips Xperion 6000 UV Pillar, que ya incluye la función Find My Device