

Tutustu Xperion 6000 LED -työvaloihin



UV Pillar




Tehotila	500 lm	Jopa 4.5 h
Eco-tila	250 lm	Jopa 10 h
Kohdevalo	180 lm	Jopa 12 h
Valokeilan kulma / säädettävyys	100°	90° kääntyvä
Valon erikoisominaisuudet		
Pidikkeet	360° kääntyvä koukku	2 magneettia
Kahva / rasvaa hylkivä	ABS*, Kumi	Korjaamokäyttöön sopiva
Kestävyys	IP65	IK07
Litiumakku virtalähteenä	<4.5 h icon"/> <4.5 h	USB Type-C
Lisävarusteet**	Find My Device	Multi Dock Station

Pillar





Tehotila	500 lm	Jopa 4.5 h
Eco-tila	250 lm	Jopa 10 h
Kohdevalo	180 lm	Jopa 12 h
Valokeilan kulma / säädettävyys	100°	90° kääntyvä
Valon erikoisominaisuudet	Kokoontaitettava	
Pidikkeet	360° kääntyvä koukku	2 magneettia
Grip/grease resistance	ABS*, Kumi	Korjaamokäyttöön sopiva
Kestävyys	IP65	IK07
Litiumakku virtalähteenä	<4.5 h	USB Type-C
Lisävarusteet**	Find My Device	Multi Dock Station

Pocket






Tehotila	300 lm	Jopa 3.5 h
Eco-tila	150 lm	Jopa 7 h
Kohdevalo	100 lm	Jopa 10 h
Valokeilan kulma / säädettävyys	110°	
Valon erikoisominaisuudet	25 cm joustava kaapeli, käännettävissä kaikkiin suuntiin	
Pidikkeet	360° kääntyvä koukku	1 Magneetti
Grip/grease resistance	ABS*, Kumi	Korjaamokäyttöön sopiva
Kestävyys	IP65	IK07
Litiumakku virtalähteenä	<3.5 h	USB Type-C
Lisävarusteet**	Multi Dock Station	

Slim




Tehotila	500 lm	Jopa 4.5 h
Eco-tila	250 lm	Jopa 7 h
Kohdevalo	150 lm	Jopa 9 h
Valokeilan kulma / säädettävyys	100°	270° kääntyvä
Valon erikoisominaisuudet	180° kokoontaitettava	
Pidikkeet	360° kääntyvä koukku	2 magneettia
Grip/grease resistance	ABS*, Kumi	Korjaamokäyttöön sopiva
Kestävyys	IP54	IK07
Litiumakku virtalähteenä	<4 h	USB Type-C
Lisävarusteet**	Find My Device	Multi Dock Station

Line

Tehotila	300 lm	Jopa 4.5 h
Eco-tila	150 lm	Jopa 8 h
Kohdevalo	120 lm	Jopa 9 h
Valokeilan kulma / säädettävyys	110°	
Pidikkeet	360° kääntyvä koukku	1 Magneetti
Grip/grease resistance	ABS*	Korjaamokäyttöön sopiva
Kestävyys	IP65	IK07
Litiumakku virtalähteenä	<3.5 h	USB Type-C

*Akryyliniiriili-butadieeni-styreenikopolymeeri

**Lisävarusteet myydään erikseen, poikkeuksena Philips Xperion 6000 UV Pillar -työvalo, joka sisältää paikannustoinnin