

Découvrez nos lampes professionnelles LED Xperion 6000



UV Pillar




Éclairage Boost	500 lm	Jusqu'à 4.5 h
Éclairage Éco	250 lm	Jusqu'à 10 h
Spot	180 lm	Jusqu'à 12 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	100°	Rotation de 90°
Fonctions d'éclairage exclusives		
Fixations	Crochet rotatif à 360°	2 aimants
Manche / Résistance à la graisse	ABS*, Caoutchouc	À l'épreuve des garages
Solidité	IP65	IK07
Alimentation par batterie au lithium	<4.5 h	USB-C
Accessoires supplémentaires**	Find My Device	Multi Dock Station

Pillar




Éclairage Boost	500 lm	Jusqu'à 4.5 h
Éclairage Éco	250 lm	Jusqu'à 10 h
Spot	180 lm	Jusqu'à 12 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	100°	Rotation de 90°
Fonctions d'éclairage exclusives	Pliable	
Fixations	Crochet rotatif à 360°	2 aimants
Manche / Résistance à la graisse	ABS*, Caoutchouc	À l'épreuve des garages
Solidité	IP65	IK07
Alimentation par batterie au lithium	<4.5 h	USB-C
Accessoires supplémentaires**	Find My Device	Multi Dock Station

Pocket






Éclairage Boost	300 lm	Jusqu'à 3.5 h
Éclairage Éco	150 lm	Jusqu'à 7 h
Spot	100 lm	Jusqu'à 10 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	110°	
Fonctions d'éclairage exclusives	Câble flexible 25 cm, rotation possible dans toutes les directions	
Fixations	Crochet rotatif à 360°	1 aimant
Manche / Résistance à la graisse	ABS*, Caoutchouc	À l'épreuve des garages
Solidité	IP65	IK07
Alimentation par batterie au lithium	<3.5 h	USB-C
Accessoires supplémentaires**	Multi Dock Station	

Slim




Éclairage Boost	500 lm	Jusqu'à 4.5 h
Éclairage Éco	250 lm	Jusqu'à 7 h
Spot	150 lm	Jusqu'à 9 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	100°	Rotation de 270°
Fonctions d'éclairage exclusives	Pliable à 180°	
Fixations	Crochet rotatif à 360°	2 aimants
Manche / Résistance à la graisse	ABS*, Caoutchouc	À l'épreuve des garages
Solidité	IP54	IK07
Alimentation par batterie au lithium	<4 h	USB-C
Accessoires supplémentaires**	Find My Device	Multi Dock Station

Line

Éclairage Boost	300 lm	Jusqu'à 4.5 h
Éclairage Éco	150 lm	Jusqu'à 8 h
Spot	120 lm	Jusqu'à 9 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	110°	
Fixations	Crochet rotatif à 360°	1 aimant
Manche / Résistance à la graisse	ABS*	À l'épreuve des garages
Solidité	IP65	IK07
Alimentation par batterie au lithium	<3.5 h	USB-C

*Copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène

**Accessoires à acheter séparément, sauf dans le cas de la lampe Philips Xperion 6000 UV Pillar, qui intègre déjà la fonction Find My Device