

Scopri le nostre lampade da lavoro LED Xperion 6000



UV Pillar




Illuminazione Boost 500 lm	Fino a 4.5 ore
Illuminazione Eco 250 lm	Fino a 10 ore
Faretto 180 lm	Fino a 12 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità 100°	Girevole a 90°
Caratteristiche speciali della lampada 	
Elementi di fissaggio Gancio girevole a 360°	2 magneti
Impugnatura/Resistenza al grasso ABS*, Gomma	Ideale per l'officina
Robustezza IP65	IK07
Alimentazione con batteria al litio <4.5 ore	USB di tipo C
Accessori aggiuntivi** Find My Device	Multi Dock Station

Pillar




Illuminazione Boost 500 lm	Fino a 4.5 ore
Illuminazione Eco 250 lm	Fino a 10 ore
Faretto 180 lm	Fino a 12 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità 100°	Girevole a 90°
Caratteristiche speciali della lampada Pieghevole	
Elementi di fissaggio Gancio girevole a 360°	2 magneti
Impugnatura/Resistenza al grasso ABS*, Gomma	Ideale per l'officina
Robustezza IP65	IK07
Alimentazione con batteria al litio <4.5 ore	USB di tipo C
Accessori aggiuntivi** Find My Device	Multi Dock Station

Pocket




Illuminazione Boost 300 lm	Fino a 3.5 ore
Illuminazione Eco 150 lm	Fino a 7 ore
Faretto 100 lm	Fino a 10 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità 110°	
Caratteristiche speciali della lampada Tubo flessibile di 25 cm, girevole in tutte le direzioni	
Elementi di fissaggio Gancio girevole a 360°	1 magnete
Impugnatura/Resistenza al grasso ABS*, Gomma	Ideale per l'officina
Robustezza IP65	IK07
Alimentazione con batteria al litio <3.5 ore	USB di tipo C
Accessori aggiuntivi** Multi Dock Station	

Slim




Illuminazione Boost 500 lm	Fino a 4.5 ore
Illuminazione Eco 250 lm	Fino a 7 ore
Faretto 150 lm	Fino a 9 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità 100°	Girevole a 270°
Caratteristiche speciali della lampada Pieghevole a 180°	
Elementi di fissaggio Gancio girevole a 360°	2 magneti
Impugnatura/Resistenza al grasso ABS*, Gomma	Ideale per l'officina
Robustezza IP54	IK07
Alimentazione con batteria al litio <4 ore	USB di tipo C
Accessori aggiuntivi** Find My Device	Multi Dock Station

Line




Illuminazione Boost 300 lm	Fino a 4.5 ore
Illuminazione Eco 150 lm	Fino a 8 ore
Faretto 120 lm	Fino a 9 ore
Angolo di illuminazione/flessibilità 110°	
Elementi di fissaggio Gancio girevole a 360°	1 magnete
Impugnatura/Resistenza al grasso ABS*	Ideale per l'officina
Robustezza IP65	IK07
Alimentazione con batteria al litio <3.5 ore	USB di tipo C

*Copolimero di acrilonitrile-butadiene-stirene

**Accessori acquistabili separatamente, ad eccezione di Philips Xperion 6000 UV Pillar in cui la funzione Find My Device è inclusa