

# Descubra as nossas luzes de trabalho LED Xperion 6000



### UV Pillar




Modo Intenso	500 lm	Até 4.5 h
Modo Eco	250 lm	Até 10 h
Foco	180 lm	Até 12 h
Ângulo/flexibilidade da luz	100°	Pode rodar 90°
Funcionalidades de luminosidade especiais		95 CRI
Acessórios	Gancho rotativo de 360°	2 ímanes
Pega/resistência a lubrificantes	ABS*, Borracha	Resistente a óleos
Robustez	IP65	IK07
Alimentação de bateria de lítio	<4.5 h	USB tipo C
Acessórios adicionais**	Find My Device	Multi Dock Station

### Pillar




Modo Intenso	500 lm	Até 4.5 h
Modo Eco	250 lm	Até 10 h
Foco	180 lm	Até 12 h
Ângulo/flexibilidade da luz	100°	Pode rodar 90°
Funcionalidades de luminosidade especiais	Dobrável	
Acessórios	Gancho rotativo de 360°	2 ímanes
Pega/resistência a lubrificantes	ABS*, Borracha	Resistente a óleos
Robustez	IP65	IK07
Alimentação de bateria de lítio	<4.5 h	USB tipo C
Acessórios adicionais**	Find My Device	Multi Dock Station

### Pocket




Modo Intenso	300 lm	Até 3.5 h
Modo Eco	150 lm	Até 7 h
Foco	100 lm	Até 10 h
Ângulo/flexibilidade da luz	110°	
Funcionalidades de luminosidade especiais	Tubo flexível de 25 cm, rotativo em todas as direções	
Acessórios	Gancho rotativo de 360°	1 íman
Pega/resistência a lubrificantes	ABS*, Borracha	Resistente a óleos
Robustez	IP65	IK07
Alimentação de bateria de lítio	<3.5 h	USB tipo C
Acessórios adicionais**	Multi Dock Station	

### Slim




Modo Intenso	500 lm	Até 4.5 h
Modo Eco	250 lm	Até 7 h
Foco	150 lm	Até 9 h
Ângulo/flexibilidade da luz	100°	Pode rodar 270°
Funcionalidades de luminosidade especiais	Dobrável a 180°	
Acessórios	Gancho rotativo de 360°	2 ímanes
Pega/resistência a lubrificantes	ABS*, Borracha	Resistente a óleos
Robustez	IP54	IK07
Alimentação de bateria de lítio	<4 h	USB tipo C
Acessórios adicionais**	Find My Device	Multi Dock Station

### Line




Modo Intenso	300 lm	Até 4.5 h
Modo Eco	150 lm	Até 8 h
Foco	120 lm	Até 9 h
Ângulo/flexibilidade da luz	110°	
Acessórios	Gancho rotativo de 360°	1 íman
Pega/resistência a lubrificantes	ABS*	Resistente a óleos
Robustez	IP65	IK07
Alimentação de bateria de lítio	<3.5 h	USB tipo C

\*Copolímero acrilonitrilo-butadieno-estireno

\*\*Acessórios para comprar em separado, exceto para a Philips Xperion 6000 UV Pillar, que já inclui a função Find My Device