

PHILIPS

Automotive lighting

Katalog
2021-2022



Co je uvnitř



Předmluva

4

Bezpečnost, kterou můžete vidět

Halogenová

6

12V Světla pro osobní vozy

RacingVision GT200	10
X-tremeVision Pro150	11
VisionPlus	12
WhiteVision ultra	13
LongLife EcoVision	14
Vision	15
Vyberte si vhodný typ žárovky	16

Halogenová

34

Světla pro motocykly

X-tremeVision moto	37
CityVision moto	37
CrystalVision ultra moto	38
Vision moto	38
Vyberte si vhodný typ žárovky	39

Halogenová

42

Světla pro autobusy a nákladní vozy 24V

MasterDuty	45
MasterLife	46
MasterDuty BlueVision	46
Vyberte si vhodný typ žárovky	47

Halogenová

54

Sady

12V náhradní sady	56
24V náhradní sady	58
Kit pro renovaci světlometů	59

Xenon

60

Řešení pro osobní a nákladní vozy

Xenon X-tremeVision gen2	63
Xenon WhiteVision gen2	64
Xenon LongerLife	65
Xenon Vision	66

LED

72

Osvětlení pro osobní a nákladní

Ultinon Pro9000	76
Ultinon Pro5000	78
Ultinon Essential	79
Ultinon Pro6000 SL	80
Ultinon Pro3000 SL	82
CANbus	84
Kondenzátor	84
Jaké LED osvětlení pro jakou funkci	86

Přílohy

100

Vysvětlení technologie osvětlení	100
Balení vzorků	102
Pochopení objednacích kódů společnosti Philips	103
Technické nákresy Patice	104
Rejstřík výrobků podle objednacích kódů	105

Bezpečnost, kterou můžete vidět!

Naše pokročilé technologie osvětlovacích systémů již přes 100 let stojí **v čele** automobilové světelné techniky. Jako **největší dodavatel** světelných zdrojů a výrobků v oblasti osvětlení pro automobilový průmysl a trh příslušenství spojujeme technické **inovace** s důrazem na bezpečnost a **pohodlí** řidičů.

Pro naše automobilové osvětlení **se dnes rozhoduje** mnoho spotřebitelů a významní výrobci automobilů. Naším **cílem** je vytvářet

inovativní výrobky, které neustále zvyšují **bezpečnost na silnicích** a produktivitu v servisech. Protože nám jde o **spokojenost zákazníků**, navrhujeme naše výrobky tak, aby **efektivně a dlouho** sloužily. Mnoho autoservisů a dílen již využívá vynikajícího **světelného výkonu a robustnosti** naší nové řady profesionálních pracovních svítidel LED.

Na **vysoce kvalitním osvětlení** skutečně **záleží**. Je to bezpečnost, kterou můžete **vidět!**



Kvalita originálního vybavení

Snažíme se dodávat **nejlepší výrobky a služby ve své třídě**, a to jak pro výrobce vozů (OEM), tak pro trh auto-příslušenství. Naše výrobky vyrábíme z **kvalitních materiálů** a testujeme podle nejvyšších nároků – maximalizujeme

tak pro své zákazníky **bezpečnost a pohodlí** jízdy.

- Jsme **volbou** všech významných výrobců automobilů.

- Naším osvětlením **každý druhý vůz** v Evropě a světě.
- Výrobní postupy, které **překonávají** současné průmyslové **specifikace**.

Křemičité sklo Philips pohlcující UV záření pro optimální osvětlovací výkon

Všechny žárovky Philips z křemičitého skla jsou odolné proti UV záření, a chrání tak moderní plastové reflektory před škodlivými paprsky

• Silnější světlo

Vysoce odolné křemičité sklo umožňuje zvýšení tlaku v žárovce a tím i vyšší výkon osvětlení.

• Vyšší odolnost

Žárovky Philips z křemičitého skla (vlákno s teplotou 2 650 °C a sklo s teplotou 800 °C) jsou schopny snést velké teplotní změny.

• Optimální ochrana proti ultrafialovému záření

Všechny žárovky Philips z křemičitého skla jsou odolné proti UV záření, a chrání tak moderní plastové reflektory před škodlivými paprsky.

Halogenová



12V Světla pro osobní vozy



Jakou žárovku potřebujete pro svůj vůz ?

Zvýšený jas


Až o **200%** více jasu*

RacingVision GT200

Paprsek prodloužený až o **+80m*****



Výkon osvětlení[†]



Barva světla**



Životnost**



Dostupné v H4, H7


Až o **150%** více jasu*

X-tremeVision Pro150


Paprsek prodloužený až o **+70m*****



Výkon osvětlení[†]



Barva světla**



Životnost**




Dostupné v H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2

Až o **60%** více viditelnosti*


VisionPlus




Výkon osvětlení[†]



Barva světla**



Životnost**




Dostupné v H1, H4, H7

Až o **30%** více viditelnosti*

Vision




Výkon osvětlení[†]



Barva světla**



Životnost**



Dostupné v H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4

Obrázky jsou pouze ilustracní. * Ve srovnání se zákonným minimem. ** Životnost a barevná teplota se liší podle typu, vztaženo k H7. *** Ve srovnání s minimem odvozeným od požadavků ECE, základem je 1 lux. Nejdelší vzdálenost od vozu, týká se H4 a H7.




Unikátní styl


Výrazný
bílý
vzhled

**WhiteVision
ultra**


H4, H7
až o
4200 K



Výkon osvětlení



Barva světla**



Životnost**




Dostupné v

H1, H3, H4, H7, H8, H11,
HB3, HB4, HIR2, PSX24W

Prodloužená životnost


Životnost až do
1500 hodin**

**LongLife
EcoVision**



LongLife EcoVision


Výkon osvětlení



Barva světla**



Životnost**



Dostupné v

H1, H3, H4, H7, H11,
H18, H19, HIR2



RacingVision GT200

Neuvěřitelný výkon legálně použitelné žárovky

- Až o 200% jasnější světlo* pro přeměnu vaší jízdy
- Prodlužuje světelný paprsek o 80 m**
- Schválená žárovka pro příjemnou jízdu

Pokud jste nadšený řidič, dovolte žárovce Philips RacingVision GT200 aby pozvedla váš automobilová zážitek. Až o 200% jasnější světlo které září o 80 m dále znamená lepší přehled a rychlejší reakce pro bezpečnější jízdu

*Ve srovnání s minimální zákonnou normou

**Ve srovnání s odvozeným minimem podle regulí ECE základem je 1 lux. Největší vzdálenost od vozu



Standardní



RacingVision GT200

Dostupné v balení S2 a B1



Dostupné v



H4

H7



X-tremeVision Pro150

Nejlepší poměr mezi vysokým výkonem a životností

- Uvidíte na vozovku lépe s až o 150% jasnějším světlem*
- Bezpečnost s prodlouženou životností
- Vyrovná výkonný paprsek dosvítí až o 70 m dále**
- Větší kontrast a viditelnost s chladným světlem

Kombinace výrazného jasů s životností doposud nedostupnou u takto výkonné žárovky, Philips X-treme vision Pro150 nabízí viditelnost, která dává vám a vašim blízkým pocit bezpečí na silnici. Ve srovnání s minimální zákonnou normou. Vztahuje se na hlavní světla.

*Životnost se liší podle typu. Údaj platí pro H7 až pro 450 hodin
 **Ve srovnání s minimem odvozeným od požadavků ECE, základem je 1 lux. Nejdleší vzdálenost od vozu, platí pro H4 a H7



Standardní



X-tremeVision Pro150

Dostupné v balení S2 a B1



Dostupné v





VisionPlus

Rychlé reakce zachraňují životy

- **Až o 60% více viditelnosti***
- **Větší pohodlí při jízdě a lepší viditelnost**
- **Vysoce kvalitní a výjimečně odolná autožárovka**

Žárovky Philips VisionPlus umožňují řidiči vidět dále a zlepšit jeho bezpečnost a komfort.

*Ve srovnání se zákonným minimem



Standardní



VisionPlus

Dostupné v balení S2 a B1



Dostupné v



H1



H4



H7



WhiteVision ultra

Ostrý bílý vzhled

- Úžasný bílý stylový vzhled s až 4 200 Kelviny*
- Jízdní komfort s viditelností až o 60% delší**
- Plně schváleno pro silniční provoz

Philips WhiteVision Ultra je vybaven nejnovějším gradientním ultra-bílým povrstvením, poskytujícím ohromující bílé světlo až o 4200 Kelvinech. Jsou to nejbělejší legálně schválené halogenové žárovky v našem programu a nejlepší volba pokud hledáte chladný, stylový vzhled a bezpečnější jízdu.

*Platí pro H4, H7. Světelná teplota se liší podle typu

**Ve srovnání s minimální zákonnou normou. Platí pro hlavní světla



Standardní



WhiteVision ultra



Dostupné v baleních S2, B1 a B2



Dostupné v



H1

H3

H4

H7

H8

H11

HB3

HB4

HIR2

PSX24W

W5W

H6W



LongLife EcoVision

Delší životnost, méně časté výměny

- **Vydrží výrazně déle***
- **Vysoce kvalitní a výjimečně odolná autožárovka**

Už vás nebaví pořád **vyměňovat** žárovky? Žárovky Philips LongLife EcoVision mají **delší životnost** než standardní autožárovky a jsou proto ideální volbou pro řidiče požadující **minimální údržbu** vozidel.


*Životnost se liší podle typu, hodnota platí pouze pro typ H7



Dostupné v S2, C1 and B1 packaging



Dostupné v





Vision

Bezpečný pocit, bezpečná jízda

- Až o 30% více viditelnosti*
- Příznivý poměr ceny k výkonu
- Vysoce kvalitní a výjimečně odolná autožárovka

Žárovky Philips Vision zajišťují skvělý světelný výkon za příznivou cenu.

*Ve srovnání se zákonným minimem



Standardní



Vision



12V Světla pro osobní vozy

Dostupné v C1 and B1 packaging



Dostupné v



Halogenová

Vyberte si vhodný typ žárovky



12620 12475 12258 12336 12342 12972 12361 9145 12362 9008 12580 12643 12644 9005 9006 9007 9012

R2 R2 Visio H1 H3 H4 H7 H9 H10 H11 H13 H15 H18 H19 HB3 HB4 HB5 HIR2

Potkávací – dálková



12356 12146 12498 12496 12496sv 12065 12071 12188 12180 12174 12190 12274

H21W HY21W P21W PY21W PY21Wsv W21W WY21W PSY24W PSY24Wsv PWY24W PY24W PY24Wsv



12277 12177 12085 12278 12197

P13W PW16W PS19W PSX26W HiPerLCP

Přední ukazatelé směru / výstražná světla



12929 12023 12961 12040 12844 12866 12799 12946

T4W H5W W5W WBT10 C5W FEST10W LED-T10 (=W5W) LED-FEST 43mm

Denní světla



12256 12961 12521

W3W W5W WBT5 Bax

Osvětlení interiéru



12256 12929 12821 12023 12961 12036 12066

W3W T4W R5W H5W W5W H6W W21/5W

Osvětlení přístrojové desky

Přední parkovací světla



12256 12929 12821 12961 12396 12271

W3W T4W R5W W5W WY5W PCY16W



12258 12336 12972 12360 12362 12366 12643 9005 9006 12059 12060 12276 12086

H1 H3 H7 H8 H11 H16 H18 HB3 HB4 H27W/1 H27W/2 PSX24W PS24W

Boční ukazatelé směru

Přední mlhová světla






philips.com/mylamps



Osvětlení zavazadlového prostoru



Třetí brzdové světlo

Zadní ukazatel směru / výstražné světlo



Zadní světlo



Osvětlení odkládací schránky



Zadní parkovací světla



Osvětlení RZ

Zadní mlhové světlo

Brzdová světla

*Kombinuje funkci brzdového a zadního parkovacího světla

12V Světla pro osobní vozy

Halogenová

Hlavní osvětlení

H1 Vision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100

H1 VisionPlus



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10

H1 X-tremeVision Pro150



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12258XVPS2	12	55	P14,5s	00565628	8 719018 005656	-	8719018005663	ECE	5
12258XVPB1	12	55	P14,5s	00549630	8 719018 005496	-	8719018005502	ECE	10

H1 LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5
12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10
12258LLECO1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10

H1 WhiteVision ultra



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12258WUJSM	12	55	P14,5s	00525028	8 719018 005250	-	8719018005267	ECE	5
12258WUB1	12	55	P14,5s	00523630	8 719018 005236	-	8719018005243	ECE	10

H1 Spot



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12258SPC1	12	55	P14,5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	ECE	10

H2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10

H3 Vision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100

Velikost balení : počet balíčků v kartonu

H3 LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12336LLECO1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10

H3 WhiteVision ultra



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12336WVUB1	12	55	PK22s	00531128	8 7119018 005311	-	8719018005328	ECE	5

H4 Vision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100
12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	50

H4 VisionPlus



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10
12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	8727900374360	8727900374377	ECE	50

H4 X-tremeVision Pro150



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342XVPS2	12	60/55	P43t-38	00567028	8 719018 005670	-	8719018005687	ECE	5
12342XVPB1	12	60/55	P43t-38	00553330	8 719018 005533	-	8719018005540	ECE	10

H4 LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10
12342LLECO1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10

H4 WhiteVision ultra



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342WVUSM	12	60/55	P43t-38	35490428	8 727900 354904	-	8727900354911	ECE	5
12342WVUB1	12	60/55	P43t-38	35489830	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10

H4 RacingVision GT200



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342RGTS2	12	60/55	P43t-38	00575528	8 719018 005755	-	8719018005762	ECE	5
12342RGTB1	12	60/55	P43t-38	00571730	8 719018 005717	-	8719018005724	ECE	10

H7 Vision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10
12972PRC1	12	55	PX26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	50

H7 VisionPlus



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	50

H7 X-tremeVision Pro150



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972XVPS2	12	55	PX26d	00569428	8 719018 005694	-	8719018005700	ECE	5
12972XVPB1	12	55	PX26d	00555730	8 719018 005557	-	8719018005564	ECE	10

H7 LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10
12972LLECO1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10

H7 WhiteVision ultra



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972WVUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900354942	ECE	5
12972WVUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10

H7 RacingVision GT200



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972RGTS2	12	55	PX26d	00577928	8 719018 005779	-	8719018005786	ECE	5
12972RGTB1	12	55	PX26d	00573130	8 719018 005731	-	8719018005748	ECE	10

H8 WhiteVision ultra



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12360WVUB1	12	35	PGJ19-1	00533528	8 719018 005335	-	8719018005342	ECE	5

H8



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10

H9



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10

H10



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10

H11 Vision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10

H11 LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10
12362LLECO1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10

H11 WhiteVision ultra



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12362WWUB1	12	55	PGJ19-2	00535928	8 719018 005359	-	8719018005366	ECE	5

H11 X-tremeVision Pro150



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12362XVPB1	12	55	PGJ19-2	00551928	8 719018 005519	-	8719018005526	ECE	5

H13



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9008C1	12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10

H15



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12580B1	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10
12580C1	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10

H16



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10

H18 LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12643LLC1	12	65	PY26d-1	35603830	8 727900 356038	-	8727900356045	ECE	10

H19 LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12644LLC1	12	60/65	PU43t-3	35605230	8 727900 356052	-	8727900356069	ECE	10

HB1 9004



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10

HB3 Vision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10

HB3 WhiteVision ultra



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9005WWUB1	12	60	P20d	00537328	8 719018 005373	-	8719018005380	ECE	5

HB3 X-tremeVision Pro150



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9005XVPB1	12	60	P20d	00557128	8 719018 005571	-	8719018005588	ECE	5

HB4 Vision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10

HB4 WhiteVision ultra



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9006WWUB1	12	55	P22d	00539728	8 719018 005397	-	8719018005403	ECE	5

HB4 X-tremeVision Pro150



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9006XVPB1	12	51	P22d	00559528	8 719018 005595	-	8719018005601	ECE	5

HB5 9007



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10

HIR2 LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10

HIR2 WhiteVision ultra



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9012WWUB1	12	55	PX22d	00541028	8 719018 005410	-	8719018005427	ECE	5

HIR2 X-tremeVision Pro150



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9012XVPB1	12	55	PX22d	00561828	8 719018 005618	-	8719018005625	ECE	5

H27W/1



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10

H27W/2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10

R2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10

R2 Vision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10

Signální a vnitřní osvětlení

P21W VisionPlus



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10

P21W LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10

P21W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

P21/4W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10

P21/5W VisionPlus



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10

P21/5W LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10

P21/5W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	20x10

PR21W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10

PR21/5W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10

PY21W SilverVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10

PY21W LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10

PY21W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	20x10

Stop P22



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10

Stop P25



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10

R5W LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10

R5W BA15s



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	20x10

R5W BA15d



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10

R10W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	20x10

RY10W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	ECE	5x10

BA7



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10

T2W - T3W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10

T4W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	20x10

Miniaturní halogenová signální světla USA

H5W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10

H6W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12036B2	12	6	BAX9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10
12036CP	12	6	BAX9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10

H6W WhiteVision ultra



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12036WVUB2	12	6	BAX9s	00543430	8 719018 005434	-	8719018005441	ECE	10

H10W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10

H20W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10

H21W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12356CP	12	21	BAY9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10

HY21W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10

Klínové Patice

W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055545	-	8711500417763	-	10
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	200
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10

W2,2W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10

W3W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

W5W LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10

W5W X-tremeVision Pro150



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12961XVPB2	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8 719018 005632	-	8719018005649	ECE	10

W5W WhiteVision ultra



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12961WUJB2	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8 727900 354843	-	8727900354874	ECE	10

W5W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	20x10

WY5W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10

WBT10 VisionPlus



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10

W16W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10

W21W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10

W21/5W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10

WY21W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10

Festoon T6,2x35



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10

C5W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	20x10

Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10

Festoon T10,5x38



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10

Festoon T10,5x43



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10

Festoon T15x43



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10

Bax

Bax 8,3s/1,35 black



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10

Bax 8,3s/1,5 blue



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10

Bax 8,5d/2 black



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10

Bax 8,5d/1,5 blue



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10

Bax 8,5d/2 green



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10

Bax 8,5d green



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10

Bax 8,5d beige



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10

Bax 10d black halogen



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10

Bax 10d brown halogen



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10

Bax 8,4d light blue



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10

Bax 8,4d beige



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10

Bax 8,4d black



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10

Bax 8,4d light green



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10

Bax 8,4d olive green



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10

Bax 8,4d orange



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10

Bax 8,5d white



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10



HiPerVision

P13W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10



PCY16W HiPerClick



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10



PW16W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10



PS19W LongLife



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10



PS19W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10



PSY19W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10



HiPerVision LCP



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12197HTRC1	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10



PS24W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10



PSX24W WhiteVision ultra



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12276WWUB1	12	24	PG20/7	00545828	8 719018 005458	-	8719018005465	ECE	5



PSX24W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10



PSY24W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10

PSY24W SilverVision+



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10

PW24W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10

PWY24W SilverVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10

PWY24W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10

PY24W SilverVision+



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10

PY24W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10

PSX26W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10

Halogenová



Světla pro **motocykly**





Jak vybrat vhodnou žárovku?

Zažijte více světla

Až o **130 %** jasnější světlo*


X-tremeVision moto



Výkon osvětlení



Barva světla




Životnost**



Dostupné v H4, H7

Vidět a být viděn

CityVision moto



Výkon osvětlení



Barva světla



Životnost**




Dostupné v H4, H7, HS1

Až o **30 %** více viditelnosti*

Vision moto




Výkon osvětlení



Barva světla



Životnost**



Dostupné v H4, H7, HS1


Užijte si svou vášeň

Jasně **bílé** světlo


CrystalVision ultra moto



Výkon osvětlení



Barva světla



Životnost**



Dostupné v H4, H7, HS1



Žárovky Philips navržené pro motocykly a skútry jsou vysoce odolné vůči vibracím o síle 10 G.

Obrázky jsou pouze ilustrační.

* Ve srovnání se zákonným minimem.

** Životnost se liší podle typu, hodnota platí pouze pro typ H7.

X-tremeVision moto

Až o 130% větší viditelnost*

- Maximální jasnost
- Jedinečná plynová náplň pro optimální životnost
- Výrazně delší paprsek*
- Maximální pohodlí a bezpečnost

Řada Philips X-tremeVision moto nabízí až o **130% větší viditelnost*** pro motocyklisty, kteří potřebují vidět dále a chtějí **maximální výkon a bezpečnost.**

*Ve srovnání se zákonným minimem



Standardní

X-tremeVision moto

Dostupné v



H4



H7


CityVision moto

Vidět a být viděn

- Výrazný oranžový efekt
- Maximální bezpečnost
- Navrženo speciálně pro provoz ve městech
- Až o 40% větší viditelnost*

Pro zajištění maximální bezpečnosti a viditelnosti vytváří řada Philips CityVision moto výrazný **oranžový efekt**, který přitahuje pozornost. Všichni motocyklisté požadují větší bezpečnost, především v silném městském provozu. Řadu Philips CityVision moto jsme vyvinuli s ohledem na **maximální viditelnost a maximální bezpečnost.**

*Ve srovnání se zákonným minimem



Standardní

CityVision moto

Dostupné v



H4



H7



H51

CrystalVision ultra moto

Jasné bílé světlo

- **Bílý moderní xenonový vzhled**
- **Stylovost na silnici**
- **Vysoce kvalitní a mimořádně odolná žárovka**

Pro řidiče vyhledávající exkluzivní styl nabízejí Philips Crystal Vision jasné bílé světlo. Individualizujte si svůj styl bez kompromisů na komfort a viditelnost.



Dostupné v



Standardní

CrystalVision ultra moto



H4

H7

HS1

Vision moto

Až o 30% Více světla*

- **Vyšší výkon***
- **Vysoce kvalitní a odolná žárovka pro motocykly**

Žárovky Philips Vision moto poskytují **o 30% větší viditelnost** než standardní žárovky a umožňují tak motocyklistům dohlédnout dále, a to za velmi **výhodnou cenu**.

*Ve srovnání se zákonným minimem



Dostupné v



Standardní

Vision moto



H4

H7

HS1

Vyberte si vhodný typ žárovky



12258 12336 12342 12972 12361 12362 12636 9005 9006 12620 12728 12008

H1 H3 H4 H7 H9 H11 HS1 HB3 HB4 R2 S2 S3

Potkávací - dálkové světlo



12961 12067 12065 12071 12396 12356

W5W W16W W21W WY21W WY5W H21W



12821 12814 12093 12498 12496 12499

R5W R10W RY10W P21W PY21W P21/5W

Přední ukazatelé směru



12256 12961 12066 12929 12821 12814 12498 12499

W3W W5W W21/5W T4W R5W R10W P21W P21/5W

Zadní parkovací světlo



12256 12961 12929 12821 12814 12036 12844

W3W W5W T4W R5W R10W H6W C5W

Osvětlení poznávací značky



X-tremeVision moto

CityVision moto



CrystalVision ultra moto

Vision moto

philips.cz/c-m-li/svetla-na-motocykl



12929 12821 12814 12036

T4W R5W R10W H6W



12256 12961 12067 12913 12910

W3W W5W W16W T2W T3W

Přední parkovací světlo



12067 12066 12498 12088 12499 12495

W16W W21/5W P21W PR21W P21/5W PR21/5W

Brzdové světlo



12356 12961 12067 12065 12071

W5W W16W W21W WY21W H21W



12821 12814 12093 12498 12496

R5W R10W RY10W P21W PY21W

Zadní ukazatelé směru

Světla pro motocykly

Halogenová

H4 Vision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10

H4 CityVision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10

H4 X-tremeVision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342XV+BW	12	60/55	P43t-38	00056930	8 719018 000569	-	8719018000576	ECE	10

H4 CrystalVision ultra moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342CVUBW	12	60/55	P43t-38	22148330	8 711500 221483	-	8711500221490	ECE	10

H7 Vision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10

H7 CityVision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10

H7 X-tremeVision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972XV+BW	12	55	PX26d	37867230	8 727900 378672	-	8727900378689	ECE	10

H7 CrystalVision ultra moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972CVUBW	12	55	PX26d	22118630	8 711500 221186	-	8711500221193	ECE	10

HS1 Vision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10

HS1 CityVision moto



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10

HS1 CristalVision ultra moto



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12636BVBW	12	35/35	PX43t	78195630	8 711500 781956	-	8711500781963	ECE	10

S2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10

S3



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10

Signální žárovky

W3W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

P21W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

P21/5W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10

Halogenová



24V Světla pro autobusy a nákladní vozy



Jak vybrat vhodnou žárovku?



Odolnost a úspornost



Vyrobena pro **výdrž**

MasterDuty




Nejlepší životnost ve své kategorii

MasterLife



Výkon osvětlení*




Životnost**



Dostupné v
H1, H3, H4, H7, H11

Výkon osvětlení*



Životnost**



Dostupné v
H1, H3, H4, H7, H11

Úspornost a styl




Maximální xenonový efekt

MasterDuty BlueVision



Barva světla



Životnost**



Dostupné v
H3, H4, H7



Odolné proti silným vibracím

Obrázky jsou pouze ilustrační

* Ve srovnání se zákonným minimem, platí pro model H1, H4, H7 a H11


** Životnost se liší podle typu, hodnota platí pouze pro typ H7

philips.com/trucklight

Odolnost a úspornost

Výhody 24V osvětlení Philips

Díky kombinaci odolnosti **vůči vibracím** a **vysoké kvalitě**, žárovky Philips pro nákladní vozy vydrží déle než běžné žárovky.



MasterDuty

Vyrobena pro výdrž

- Výdrž až 500 hodin*
- Maximální odolnost vůči vibracím
- Až o 130% jasnější světlo**
- Zpevněné uchycení a patice chrání proti nárazům
- Zvláště robustní vlákno s dvojitým vinutím

Žárovky Philips MasterDuty jsou konstruovány s ohledem na **maximální odolnost vůči vibracím** a **vynikající životnost**. Řada MasterDuty je **správnou volbou** pro řidiče požadující **tuhost a výdrž**.

*Životnost se liší podle typu, orientační hodnota je pro H7
 **V porovnání se zákonnou normou platnou pro H1, H4 a H7



Dostupné v B1 and C1 packaging



Dostupné v



H1

H3

H4

H7

H11


MasterLife

Nejlepší životnost ve své třídě

- Výdrž až 1 200 hodin*
- Až o 100% více viditelnosti**
- Maximální odolnost vůči vibracím*
- Zvláště robustní vlákno s dvojitým vinutím

Žárovky Philips MasterLife vydrží až **1 200 hodin*** a jsou odolné proti extrémnímu **namáhání a vibracím**.

Díky **minimálnímu počtu závad** udrží naše žárovky váš vozový park stále produktivní a v provozu. Časově náročné výpadky jsou minimalizovány. **Řada Philips MasterLife je nejchytřejší volbou pro majitele rozsáhlých vozových parků!!**



*Životnost se liší podle typu, hodnota platí pouze pro typ H7.

**V porovnání s minimální zákonnou normou, platí pro H1, H7, H7 a H11.

Dostupné v C1 packaging



Dostupné v



MasterDuty BlueVision

Maximální xenonový efekt

- Maximální odolnost vůči vibracím*
- Vysoce kvalitní křemičité sklo s vrstvou pro xenonový efekt
- Výrazně modré zabarvení a atraktivní vzhled i při vypnutých světlech

Žárovky Philips MasterDuty BlueVision s **modrým efektem xenonových světel** jsou určeny pro řidiče požadující **maximální styl a výkon**. Žárovky Philips MasterDuty BlueVision kombinují **trvanlivost a odolnost** vůči vibracím řady MasterDuty a **přídavný modrý xenonový efekt** podporující maximální styl.

*Ve srovnání s běžně dostupnými 24V žárovkami H4



Standardní

MasterDuty BlueVision

Dostupné v S2 and B1 packaging



Dostupné v



Vyberte si vhodný typ žárovky



philips.com/trucklight



13258 H1 13336 H3 13342 H4 13972 H7 24362 H11 13620 R2 D1S/R D2S D2R

Potkávácí světla – Dálková světla



13844 C5W 13821 R5W 13929 T4W 13961 W5W

Osvětlení interiéru



24356 H21W 13498 P21W 13496 PY21W

Přední ukazatelé směru



24356 H21W 13821 R5W 13814 R10W 13961 W5W

Postranní ukazatelé směru



13844 C5W 13821 R5W 13814 R10W 13929 T4W 13256 W3W 13961 W5W

Obrysová světla



13844 C5W 13821 R5W 13814 R10W 13961 W5W

Osvětlení RZ



24356 H21W 13498 P21W 13499 P21/5W 13401 P22 13445 P25

Brzdová světla



24356 H21W 13498 P21W

Zadní světlo



13258 H1 13311 H2 13336 H3 13972 H7 24362 H11

Mlhová světla



13256 W3W 13961 W5W 13516 WBT5 13974 Bax

Osvětlení přístrojové desky



13821 R5W 13929 T4W 13256 W3W 13961 W5W

Přední parkovací světla



13499 P21/5W 13821 R5W 13814 R10W

Zadní parkovací světla



24356 H21W 13498 P21W 13496 PY21W

Zadní ukazatelé směru



24356 H21W 13498 P21W

Zadní mlhové světlo

24V Světla pro autobusy a nákladní vozy

Halogenová

Hlavní osvětlení

H1 MasterDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100

H1 MasterLife



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10

H2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10

H3 MasterDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100

H3 MasterLife



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10

H3 MasterDuty BlueVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10

H4 MasterDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100

H4 MasterLife



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10

H4 MasterDuty BlueVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5
13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10

H7 MasterDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100

H7 MasterLife



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10

H7 MasterDuty BlueVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10

H11 MasterDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10

H11 MasterLife



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10

R2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10

24V signální světla a osvětlení interiéru

P21W MasterDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	20x10

P21W MasterLife



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10

P21W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	20x10

P21/5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13499B2	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	20x10

PY21W MasterLife



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10

Stop P22



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10

Stop P25



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10

R5W MasterDuty



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10

R5W MasterLife



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10

R5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	20x10
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10

R10W MasterDuty



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10

R10W MasterLife



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10

R10W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	20x10

BA7



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10

T4W MasterDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10

T4W MasterLife



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10

T2W - T3W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10

T4W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	20x10

Miniaturní halogenová signální světla USA

H21W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
24356CP	24	21	BAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10

klínové Patice

W2,5W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10

W3W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10

W5W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	20x10

WBT5



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	20x10
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10

Festoon T6,2x35



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10

Festoon T10,5x38 10W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10

C5W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	20x10

Festoon T10,5x43 5W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10

Festoon T10,5x43 10W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10

Festoon T15x43 15W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10

Festoon T15x43 18W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10

Bax

Bax 8,3s/1,35 grey



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10

Bax 8,5d/2 grey



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10

Bax 8,5d brown



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10


Bax 8,5d/2 yellow



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10

Sady





Náhradní **sady** a sady pro renovaci světlometů pro osobní a nákladní vozy

Ve většině evropských zemí je pro **větší bezpečnost doporučeno**, aby ve vozidlech byly **homologované náhradní sady**. Nejde jen o **dodržování** zákona, ale také o větší **bezpečnost** řidičů, jelikož jsou kdykoli připraveni **vyměnit** spálenou žárovku.

Naše **sada pro renovaci světlometů** renovuje optiku osobních a nákladních vozů a motocyklů do prakticky původního stavu. Jedná se o **cenově dostupnou alternativu** k celkové výměně světlometů



12V základní náhradní sady

Easy Kit H1



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55472EKKM	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	ECE	5

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Množství	1	-	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H4



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55473EKKM	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	ECE	5

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Množství	-	1	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H7



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55474EKKM	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	ECE	5

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Množství	-	-	1	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H1/H7



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55475EKKM	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	ECE	5

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Množství	1	-	1	-	1	1	1	1	1



12V základní náhradní sady

Essential Box H1



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55717EBKM	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	ECE	5

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Množství	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H4



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55718EBKM	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	ECE	5

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Množství	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H7



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55719EBKM	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	ECE	5

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Množství	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H1/H7



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55720EBKM	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	ECE	5

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Množství	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

24V základní náhradní sady

MiniKit H4 MasterDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	ECE	10

Obsah

Typ světelného zdroje	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Množství	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

MiniKit H7 MasterDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	ECE	10

Obsah

Typ světelného zdroje	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Množství	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MaxiKit H4 MasterDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	ECE	4

Obsah

Typ světelného zdroje	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Množství	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H7 MasterDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	ECE	4

Obsah

Typ světelného zdroje	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Množství	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	ECE	4

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Množství	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2



Kit pro renovaci světlometů

Obnoví skla světlometů do prakticky původního stavu!

- Méně odlesků a až o 100% více jasnosti
- Bezpečnější jízda v noci
- Odstraní zmatnění a zažloutnutí od škodlivých UV paprsků a nečistot
- Profesionální výsledky do 30 minut bez elektrických nástrojů
- Velmi kvalitní a ekonomická
- Dvouletá záruka ochrany proti UV záření

Odstraní zmatnění a zažloutnutí skel světlometů, vrátí jim původní průhlednost a zajistí tak **větší bezpečnost**. Skla světlometů vlivem přírodních sil matní a oxidují a jsou poškrábána od narážejících předmětů.



Před



Potom



Objednací číslo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	-	6

Xenon



Xenonová

řešení pro osobní a nákladní vozy



Jak vybrat vhodnou žárovku?



Zvýšený jas

Až o **150 %** více viditelnosti*

Xenon X-tremeVision gen2




Standard




Xenon X-tremeVision gen2



Výkon osvětlení



Barva světla



Dostupné v
D1S, D2S, D2R, D3S,
D4S, D5S

Ideální pro výměnu

Xenon Vision




Standard




Xenon Vision



Výkon osvětlení



Barva světla



Dostupné v
D1S, D1R, D2S, D2R, D3S,
D3R, D4S, D4R, D5S, D8S

Unikátní styl

Homogenní bílý
LED efekt

Xenon WhiteVision gen2




Standard




Xenon WhiteVision gen2



Výkon osvětlení



Barva světla




Dostupné v
D1S, D2S, D2R, D3S

Prodloužená životnost


Klid myslí díky
4 + 3 letem záruky

Xenon LongerLife**




4 roky navíc +3

Výkon osvětlení



Životnost



Dostupné v
D1S, D2S, D2R

Obrázky jsou pouze ilustrační.

* Ve srovnání se zákonným minimem (S výjimkou verze D2R, která poskytuje o 20% vyšší viditelnost; D5S, která poskytuje o 120% vyšší viditelnost).

** Není dostupné ve všech zemích. Další informace vám sdělí obchodní zástupce

philips.com/xenon



Xenon X-tremeVision gen2

Naše nejjasnější xenonová žárovka

- Optimální světelný výkon
- Až o 150% více světla*
- Maximální bezpečnost a viditelnost
- Navrženo pro nejnáročnější řidiče

Philips Xenon X-tremeVision gen2 využívá nejnovější **xenonovou technologii**. Nabízí **nejvýkonnější** paprsek s maximálním možným vyzařováním světla. To znamená vynikající světelný výkon a jedinečné světelné nastavení pro **optimální pohodlí při jízdě**.

www.philips.com/xenongen2

*Ve srovnání se zákonným minimem (S výjimkou verze D2R, která poskytuje o 20% vyšší viditelnost; D5S, která poskytuje o 120% vyšší viditelnost.)



Standardní



Xenon X-tremeVision gen2

Dostupné v balení C1 a S1



Dostupné v



D1S

D2S

D2R

D3S

D4S

D5S

Obrázky jsou pouze ilustrační **63**



Užijte si svou vášeň

Xenon WhiteVision gen2

Extra bílý LED efekt

- **Intenzivní homogenní jasné bílé světlo**
- **Dokonale ladí s LED osvětlením vašeho vozu**
- **Bílé světlo s teplotou až 5 000 K**
- **Až o 120% větší viditelnost***
- **100% homologace**

Žárovky Philips Xenon WhiteVision gen2 dávají vašemu vozidlu **intenzivní bílý vzhled** a osvětlují vozovku jasnějším, homogenním bílým světlem. Xenon WhiteVision gen2 je **perfektní volba**, pokud chcete na svém vozidle kombinovat xenonové a LED osvětlení.

www.philips.com/xenongen2

*Ve srovnání se zákonným minimem
(S výjimkou verze D2R, která poskytuje o 20% vyšší viditelnost.)



Standardní



Xenon WhiteVision gen2

Dostupné v balení C1 a S1



Dostupné v



D1S



D2S



D2R



D3S



4 roky navíc
+3

Xenon LongerLife

Dvojnásobná životnost, méně časté výměny

Vybavte svůj vůz žárovkami Philips Xenon LongerLife a užívejte si až 7 let jízdy bez starostí o poruchy žárovek. Světelné zdroje Philips Xenon LongerLife automaticky zahrnují 4letou záruku. Pokud svůj produkt zaregistrujete online, můžete tuto záruku prodloužit o **další 3 roky**.

Dostupné v balení C1 a S1



Dostupné v



D1S

D2S

D2R



3 roky záruky zdarma pomocí 3 snadných kroků

Zaregistrujte si produkt na stránkách www.philips.com/xenonwarranty do 30 dnů od zakoupení.

1 Přejděte na stránky www.philips.com/xenonwarranty

a ujistěte se, že jste zakoupili pravý produkt Philips, ověřením bezpečnostního kódu umístěného na certifikátu štítku pravosti.



2 Vyplňte své osobní informace, uveďte, kde jste produkt zakoupili a zašlete doklad o nákupu.



3 Vytiskněte a uschovejte si svůj certifikát o 7 leté záruce spolu se svým dokladem o nákupu.



Vytiskněte a uschovejte si svůj certifikát o 7leté záruce spolu se svým dokladem o nákupu.



Xenonová řešení pro osobní a nákladní vozy

Xenon



Xenon Vision

Ideální pro výměnu

- **Technologie výměny jediné lampy:** nová lampa přizpůsobí svou barevnou teplotu původní lampě
- **Ekonomické řešení**
- **Homologovaná teplota 4 300 K**

S technologií Philips Xenon Vision můžete vyměnit jednu spálenou výbojku a **přizpůsobit** její **teplotu chromatičnosti** teplotě druhé výbojky.

Philips Xenon Vision je inovativní technologie výměny, která představuje ideální ekonomické řešení pro **výměnu jedné výbojky**.



Standardní



Xenon Vision

Dostupné v balení C1 a S1



Dostupné v



D1S



D1R



D2S



D2R



D3S



D3R



D4S



D4R



D5S



D8S



Xenonová řešení pro osobní a nákladní vozy

Xenon

D1S Vision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85415VIS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2
85415VIC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2

D1S X-tremeVision gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2

D1S LongerLife



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85415SYS1	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2
Objednáací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko, Skandinávie (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2
Objednáací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2
Objednáací kódy pro Skandinávie (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2
Objednáací kódy pro střední Evropu (Polsko, Rumunsko, Česká republika) a země východní Evropy									

D1S WhiteVision gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2

D1R Vision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85409VIC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2

D2S Vision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85122VIS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2
85122VIC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2

D2S X-tremeVision gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2

Žárovky Philips Xenon LongerLife nejsou k dispozici ve všech zemích. Další informace vám sdělí místní zástupce společnosti Philips.

D2S LongerLife



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2
Objednáací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko, Skandinávií (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2
Objednáací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2
Objednáací kódy pro Skandinávií (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2
Objednáací kódy pro střední Evropu (Polsko, Rumunsko, Česká republika) a země východní Evropy									

D2S WhiteVision gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2

D2R Vision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2

D2R X-tremeVision gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2

D2R LongerLife



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85126SYS1	85	35	P32d-3	37248933	8 727900 372489	-	8727900372496	ECE	2
Objednáací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko, Skandinávií (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37520633	8 727900 375206	-	8727900375213	ECE	2
Objednáací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37252633	8 727900 372526	-	8727900372533	ECE	2
Objednáací kódy pro Skandinávií (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37526833	8 727900 375268	-	8727900375275	ECE	2
Objednáací kódy pro střední Evropu (Polsko, Rumunsko, Česká republika) a země východní Evropy									

D2R WhiteVision gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2

Žárovky Philips Xenon LongerLife nejsou k dispozici ve všech zemích. Další informace vám sdělí místní zástupce společnosti Philips.

D3S Vision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
42403VIS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2

D3S X-tremeVision gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2

D3S WhiteVision gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2

D3R Vision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2

D4S Vision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2

D4S X-tremeVision gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2

D4R Vision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2

D5S Vision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2

D5S X-tremeVision gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12410XV+C1	12/24	25	PK32d-7	35392133	8 727900 353921	-	8719018005090	ECE	2

D8S Vision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12411C1	42	25	PK32d-1	00467333	8 719018 004673	-	8719018004680	ECE	2



LED



LED

osvětlení pro osobní a nákladní vozy



Jak vybrat vhodná světla LED?



Výkon originálního LED světlometu

Ultinon Pro9000

Lumileds TopContact OEM LED*

2 let **+3** prodloužená záruka

Výkon osvětlení*

Až o **+250%**

Barva světla

Až **5800 K**

Standard: 3100 K

Životnost

Maximálně **5000 h**

Dostupné v

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Perfektní směs výkonu a životnosti

Ultinon Pro5000

Automobilové LED osvětlení

2 let **+1** prodloužená záruka

Výkon osvětlení*

Až o **+160%**

Barva světla

Až **5800 K**

Standard: 3100 K

Životnost

Maximálně **3000 h**

Dostupné v

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Změň svoje osvětlení

Ultinon Essential

Výkon osvětlení*

Mimořádný výkon

Barva světla

Až **6500 K**

Standard: 3100 K

Životnost

Maximálně **1500 h**

Dostupné v

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Obrázky jsou pouze ilustrační.

* Vztahuje se k Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] a FOG [≈H8/H11/H16].

** V porovnání s minimálními zákonnými normami pro halogenové žárovky. Ve srovnání s minimální zákonnou normou. Až o 200% pro Ultinon Pro9000 HL [H1] a [H3].



Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.



Profesionální pracovní svítidla LED

LED



Ultinon Pro9000

LED – světelný výkon jako u nového vozu

- **Unikátní** LED automobilová technologie díky LED čipu Lumileds TopContact*
- Až o **250% jasnější rovnoměrné světlo****
- Barevná teplota až **5800 Kelvinů** pro **chladné bílé světlo**
- **Optimální spektrum** pro nejlepší viditelnost vozovky
- **IP54** : prachotěsné a vodovzdorné
- Unikátní Philips technologie řízení tepla
- Unikátní **SafeBeam** technologie zabraňuje oslňování
- Životnost až **5000 hodin**
- **Vysoká kompatibilita** s hlavními modely vozů
- **Prodloužená záruka** na **5 let**

*S výjimkou typů H1 a H3

**Ve srovnání s minimální zákonnou normou pro halogenové žárovky



Standardní halogenové



Ultinon Pro9000

Dostupné v balení X2



Dostupné v



HL [=H1]



HL [=H3]



HL [=H4]



HL [=H7]



FL
[=H8/H11/H16]



HL [=H11]



HL
[=HB3/HB4]



HL [=HIR2]



Je vaší povinností ujistit se, že použité výrobky LED je v souladu s předpisy v dané zemi.





Ultinon Pro5000

Perfektní poměr mezi výkonem a životností

- Získejte až o **160%** jasnější světlo* pro skvělou viditelnost
- Barevná teplota až **5800 Kelvinů** pro **čisté bílé světlo**
- Technologie **SafeBeam** zamezuje oslňování
- Životnost až **3000 hodin**
- **Vysoká kompatibilita** s hlavními modely vozů
- **Prodloužená záruka** až na 3 roky

*Ve srovnání s minimální zákonnou normou pro halogenové žárovky



Standardní halogenové



Ultinon Pro5000

Dostupné v



HL [-H1]



HL [-H3]



HL [-H4]



HL [-H7]



FL
[≈H8/H11/H16]



HL [-H11]



HL
[≈HB3/HB4]



HL [-HIR2]

Dostupné v balení X2





Ultinon Essential

Vystupte z davu


- Barevná teplota až **6500 Kelvinů** pro stylové bílé světlo
- Spolehlivá životnost díky **dvojitému rozptylu tepla**
- Kompaktní **design "vše v jednom"** pro snadné zapojení a použití
- Výrazný jas přesným paprskem
- Kompatibilní s většinou hlavních modelů vozů
- **Dlouhotrvající výkon**



Dostupné v balení X2



Dostupné v



Profesionální pracovní svítidla LED

LED



Je vaší povinností ujistit se, že použité výrobky LED je v souladu s předpisy v dané zemi.



Ultinon Pro6000 SL

Jasnější a elegantní signalizace

Nové žárovky Philips Ultinon Pro6000 LED poskytnou vašemu automobilu vynikající viditelnost a styl. Špičková technologie LED zvyšuje výkon a zjednodušuje proces výměny žárovky. Přitom zaručuje bezpečnost a elegantní vzhled.

Vyberte si ze široké nabídky jasných interiérových a signalizačních světel, která změní váš zážitek z řízení.



Vynikající viditelnost

- Silné světlo s vysokým světelným výstupem
- Řada výkonných bílých světel: 4 000/6 000/8 000 K pro T10 [≈W5W]
- Větší bezpečnost díky technologii okamžitého zapnutí
- Jednotlivá distribuce světla

Světlá pro auta a kamiony

Špičková, elegantní signalizace


- Stylová signalizační světla LED dostupná v bílé, zářivě červené a zářivě oranžové barvě

Výkon, který vydrží

- Vysoce kvalitní technologie LED
- Dlouhá životnost až 5 000 hodin
- Technologie HeatShield, díky které žárovky T10 vydrží jakoukoliv teplotní výzvu

Jednoduchá výměna díky systému plug-and-play

- Elektrická kompatibilita s většinou automobilů
- Sufitové LED žárovky s imunitou proti temnému proudu, která zabraňuje poblikávání
- Standardní objímky a libovolná polarita pro snadnou a rychlou výměnu (W5W, W16, W21/5W, P21/5W, R5/R10)
- Široké možnosti využití v autech i kamionech





Ultinon Pro6000 SL

Dostupné v

12V



SL-T10 [≈W5W]
Warm White



SL-T10 [≈W5W]
Cool White



SL-T10 [≈W5W]
Cool Blue



SL-AMB [≈W5W]
Amber



SL-T16
[≈W16W]



SL-WHITE
[≈P21W]



SL-RED
[≈P21W]



SL-AMB
[≈P21W]



SL-FEST 30mm
Warm White



SL-FEST 30mm
Cool White



SL-WHITE
[≈P21/5W]



SL-RED
[≈P21/5W]



SL-AMB
[≈P21/5W]



SL-FEST 38mm
Warm White



SL-FEST 38mm
Cool White



SL-WHITE
[≈W21W]



SL-RED
[≈W21W]



SL-AMB
[≈W21W]



SL-FEST 43mm
Warm White



SL-FEST 43mm
Cool White



SL-WHITE
[≈W21/5W]



SL-RED
[≈W21/5W]



SL-AMB
[≈W21/5W]

24V



LED-T10 [≈W5W]
Warm White



LED-T10 [≈W5W]
Cool White



LED-FEST 30mm
Cool White



LED-WHITE
[≈R5W/R10W]



Ultinon Pro3000 SL

Skutečně vyniknete

Nové žárovky Philips Ultinon Pro3000 nabízí nejlepší poměr ceny a výkonu. Ať už sháníte nové jasné světlo do interiéru, nebo toužíte po poutavém exteriéru, Philips je tu pro vás. Nabízí špičkovou technologii LED pro vynikající brzdová světla a jednotné rozptýlení světla.



Vysoký jas a výkon

- Stylové bílé světlo s barevnou teplotou až 6 000 K pro T10 (≈ W5W), Sufitové žárovky, W21 a P21
- Červená signalizace dostupná v typech P21, P21/5W, W21 a W21/5W
- Odpovídá výkonostní normě*

Jednoduchý systém plug and play

- Díky standardním objímkám můžete snadno povýšit z konvenčních žárovek na LED žárovky s jednoduchým systémem plug and play.

Spolehlivost od společnosti Philips

- Delší životnost 3 000 hodin

Kompatibilní s hlavními modely automobilů

- Kompatibilní s 12V
- Volitelný adaptér CANbus pro řešení problémů

*V souladu s požadavky předpisu ECE R37 o světelném toku v lumenech (pouze za účelem indikace)





Ultinon Pro3000 SL

Dostupné v

12V



SL-FEST 30mm
Cool white



SL-FEST 38mm
Cool white



SL-FEST 43mm
Cool white



SL-WHITE
[=W5W]



SL-WHITE
[=W21W]



SL-WHITE
[=P21W]



SL-RED
[=P21/5W]



SL-RED
[=W21W]



SL-RED
[=P21W]



SL-RED
[= W21/5W]

CanBus adaptér

- **Zabraňuje falešným chybovým hlášením**
- U signálních žárovek zabraňuje problikávání
- Snadná instalace
- Kompatibilní se všemi Philips LED světly

Dostupné v




HL [≈H4]
HL [≈H7]
HL [≈H8/H11/H16]
HL [≈HB3/HB4/HIR2]



SL [≈5W]
SL [≈21W]

Dostupné v balení X2



CanBus kondenzátor


- **Zabraňuje problikávání**
- Snadná instalace
- Kompatibilní s většinou LED světel
- Zabudován v nové generaci žárovek Ultinon Pro5000* a Ultinon Pro9000*

Dostupné v



HL [≈H7]

Dostupné v balení X2



* Philips Light Repair CANbus je přímo integrován do pouzder naší nové generace žárovek. Není třeba dalšího příslušenství! V některých vzácných případech může být vyžadován další CANbus, který zcela eliminuje efekt blikání.



Profesionální pracovní svítidla LED

LED

Jaké LED osvětlení pro jakou funkci?



Světlomety



Přední mlhová světla



Přední parkovací světla



Přední ukazatele směru



Osvětlení přístrojové desky



Osvětlení interiéru




Boční ukazatel směru




Ultinon Pro9000 HL




Ultinon Pro6000 SL



Ultinon Pro5000 HL



Ultinon Essential HL



Ultinon Pro3000 SL



LED adaptéry



LED adaptéry




































































philips.com/led-bulbs



Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.



 Osvětlení odkládací schránky	 Zadní parkovací světla	 Zadní ukazatel směru	 Zadní mlhové světlo	 Osvětlení kufru	 Osvětlení RZ	 Třetí brzdové světlo	 Brzdová světla	 Zadní světlo
 SL-T10 [≈W5W]  SL-FEST 30/38/43 mm  SL-WHITE [≈R5W/R10W]	 SL-RED [≈P21/5W]  SL-RED [≈W21/5W]	 SL-AMB [≈P21W]  SL-AMB [≈P21/5W]  SL-AMB [≈W21W]  SL-AMB [≈W21/5W]	 SL-RED [≈P21W]  SL-RED [≈W21W]	 SL-T10 [≈W5W]  SL-FEST 30/38/43 mm  SL-WHITE [≈R5W/R10W]	 SL-T10 [≈W5W]  SL-FEST 30/38/43 mm  SL-WHITE [≈R5W/R10W]	 SL-RED [≈P21W]  SL-RED [≈W21W]  SL-WHITE [≈R5W/R10W]	 SL-RED [≈P21W]  SL-RED [≈P21/5W]  SL-RED [≈W21W]  SL-RED [≈W21/5W]	 SL-WHITE [≈P21W]  SL-WHITE [≈P21W]  SL-T16 [≈W16W]
 IL/SL-WHITE [≈W5W]  IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-RED [≈P21/5W]  SL-RED [≈W21/5W]	 SL-RED [≈P21W]  SL-RED [≈W21W]	 IL/SL-WHITE [≈W5W]  SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-WHITE [≈P21W]  SL-WHITE [≈W5W]  SL-WHITE [≈W21W]	 SL-RED [≈P21W]  SL-RED [≈W21W]	 SL-RED [≈P21W]  SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W]  SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	 SL-WHITE [≈P21W]  SL-WHITE [≈W21W]	 SL-WHITE [≈P21W]  SL-WHITE [≈W21W]
 CANbus adapter SL [≈5W]	 CANbus adapter SL [≈21W]	 CANbus adapter SL [≈21W]	 CANbus adapter SL [≈21W]	 CANbus adapter SL [≈5W]	 CANbus adapter SL [≈5W]	 CANbus adapter SL [≈21W]	 CANbus adapter SL [≈21W]	 CANbus adapter SL [≈21W]

12V/24V LED hlavní osvětlení

HL [≈H1] Ultinon Pro9000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11258U90CW2	12/24	18	P14,5s	00714831	8 719018 007148	-	8719018007155	-	6

HL [≈H1] Ultinon Pro5000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11258U50CW2	12/24	15	P14,5s	00778031	8 719018 007780	-	8719018007797	-	6

HL [≈H1] Ultinon Essential



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11258UE2X2	12/24	19	P14,5s	00330031	8 719018 003300	-	8719018003317	-	6

HL [≈H3] Ultinon Pro9000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11336U90CW2	12/24	18	PK22s	00726131	8 719018 007261	-	8719018007278	-	6

HL [≈H3] Ultinon Pro5000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11336U50CW2	12/24	15	PK22s	00790231	8 719018 007902	-	8719018007919	-	6

HL [≈H3] Ultinon Essential



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11336UE2X2	12/24	19	PK22s	00332431	8 719018 003324	-	8719018003331	-	6

HL [≈H4] Ultinon Pro9000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11342U90CW2	12/24	18	P43t-38	00718631	8 719018 007186	-	8719018007193	-	6

HL [≈H4] Ultinon Pro5000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11342U50CW2	12/24	15	P43t-38	00782731	8 719018 007827	-	8719018007834	-	6

HL [≈H4] Ultinon Essential



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11342UE2X2	12/24	21	P43t-38	00318831	8 719018 003188	-	8719018003195	-	6

HL [≈H7] Ultinon Pro9000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11972U90CW2	12/24	18	PX26d	00720931	8 719018 007209	-	8719018007216	-	6

HL [≈H7] Ultinon Pro5000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11972U50CW2	12/24	15	PX26d	00784131	8 719018 007841	-	8719018007858	-	6

HL [≈H7] Ultinon Essential



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11972UE2X2	12/24	20	PX26d	00320131	8 719018 003201	-	8719018003218	-	6

HL [≈H11] Ultinon Pro9000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11362U90CW2	12/24	18	PGJ19-2	00716231	8 719018 007162	-	8719018007179	-	6

HL [≈H11] Ultinon Pro5000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11362U50CW2	12/24	15	PGJ19-2	00780331	8 719018 007803	-	8719018007810	-	6

HL [≈H11] Ultinon Essential



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11362UE2X2	12/24	24	PGJ19-2	00328731	8 719018 003287	-	8719018003294	-	6

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro9000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11366U90CW2	12/24	15	PGJ19-1/2/3	00712431	8 719018 007124	-	8719018007131	-	6

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro5000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11366U50CW2	12/24	12	PGJ19-1/2/3	00776631	8 719018 007766	-	8719018007773	-	6

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Essential



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11366UE2X2	12/24	24	PGJ19-1/2/3	00322531	8 719018 003225	-	8719018003232	-	6

HL [≈HIR2] Ultinon Pro9000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11012U90CW2	12/24	20	PX22d	00724731	8 719018 007247	-	8719018007254	-	6

HL [≈HIR2] Ultinon Pro5000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11012U50CW2	12/24	16	PX22d	00788931	8 719018 007889	-	8719018007896	-	6

HL [≈HIR2] Ultinon Essential



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11012UE2X2	12/24	24	PX22d	00326331	8 719018 003263	-	8719018003270	-	6

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro9000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11005U90CW2	12/24	20	P20d/P22d	00722331	8 719018 007223	-	8719018007230	-	6

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro5000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11005U50CW2	12/24	16	P20d/P22d	00786531	8 719018 007865	-	8719018007872	-	6

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Essential



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11005UE2X2	12/24	24	P20d/P22d	00324931	8 719018 003249	-	8719018003256	-	6



Profesionální pracovní svítidla LED

LED

12V LED signalizační a vnitřní osvětlení

SL-FEST 30 mm 6 000K Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11860CU60X1	12	1.0	SV8.5	01530330	8 719018 015303	-	8719018015310	-	10

SL-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro3000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11860U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00674530	8 719018 006745	-	8719018006752	-	10

SL-FEST 30 mm 4000K Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11860WU60X1	12	1.0	SV8,5	01524230	8 719018 015242	-	8719018015259	-	10

SL-FEST 38 mm 6 000K Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11854CU60X1	12	1.0	SV8,5	01532730	8 719018 015327	-	8719018015334	-	10

SL-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro3000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11854U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00676930	8 719018 006769	-	8719018006776	-	10

SL-FEST 38 mm 4000K Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11854WU60X1	12	1.0	SV8,5	01526630	8 719018 015266	-	8719018015273	-	10

SL-FEST 43 mm 6 000K Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11866CU60X1	12	1.0	SV8,5	01534130	8 719018 015341	-	8719018015358	-	10

SL-FEST 43 mm 6 000 K Ultinon Pro3000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11864U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00678330	8 719018 006783	-	8719018006790	-	10

SL-FEST 43 mm 4000K Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11866WU60X1	12	1.0	SV8,5	01528030	8 719018 015280	-	8719018015297	-	10

SL-AMBER [≈P21/5W] Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11499AU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01546430	8 719018 015464	-	8719018015471	-	10

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11499RU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01538930	8 719018 015389	-	8719018015396	-	10

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro3000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11499U30RB2	12	0.8/1.75	BAY15d	00682030	8 719018 006820	-	8719018006837	-	10

SL-WHITE [≈P21/5W] Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11499CU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01544030	8 719018 015440	-	8719018015457	-	10

SL-AMBER [≈P21W] Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498AU60X2	12	2,3	BAU15s	01548830	8 719018 015488	-	8719018015495	-	10

SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498RU60X2	12	2,3	BA15S	01542630	8 719018 015426	-	8719018015433	-	10

SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro3000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498U30RB2	12	1.75	BA15s	00640030	8 719018 006400	-	8719018006417	-	10

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498CU60X2	12	2,3	BA15S	01540230	8 719018 015402	-	8719018015419	-	10

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro3000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498U30CWB2	12	1.75	BA15s	00680630	8 719018 006806	-	8719018006813	-	10

SL-WHITE [≈W16W] Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11067CU60X1	12	2,4	W2.1x9.5d	01566230	8 719018 015662	-	8719018015679	-	10

SL-AMBER [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11066AU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01556330	8 719018 015563	-	8719018015570	-	10

SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11066RU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01552530	8 719018 015525	-	8719018015532	-	10



Je vaší povinností ujistit se, že použité výrobky LED je v souladu s předpisy v dané zemi.

SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro3000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11066U30RB2	12	0.8/1.75	W3x16q	00642430	8 719018 006424	-	8719018006431	-	10

SL-WHITE [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11066CU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01550130	8 719018 015501	-	8719018015518	-	10

SL-AMBER [≈W21W] Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065AU60X2	12	2,3	WX3x16d	01558730	8 719018 015587	-	8719018015594	-	10

SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065RU60X2	12	2,3	W3x16d	01564830	8 719018 015648	-	8719018015655	-	10

SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro3000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065U30RB2	12	1.75	W3x16d	00686830	8 719018 006868	-	8719018006875	-	10

SL-WHITE [≈W21W] Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065CU60X2	12	2,3	W3x16d	01554930	8 719018 015549	-	8719018015556	-	10

SL-WHITE [≈W21W] 6000 K Ultinon Pro3000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065U30CWB2	12	1.75	W3x16d	00684430	8 719018 006844	-	8719018006851	-	10

SL-AMBER [≈W5W] Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11961AU60X2	12	0,5	W2.1x9.5d	01560030	8 719018 015600	-	8719018015617	-	10

SL-T10 [≈W5W] 8 000 K Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11961XU60X2	12	0,7	W2.1x9.5d	01522830	8 719018 015228	-	8719018015235	-	10

SL-T10 [≈W5W] 6 000 K Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11961CU60X2	12	0,9	W2.1x9.5d	01516730	8 719018 015167	-	8719018015174	-	10

SL-T10 [≈W5W] 6 000 K Ultinon Pro3000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11961U30CWB2	12	0,6	W2.1x9.5d	00694330	8 719018 006943	-	8719018006950	-	10

SL-T10 [≈W5W] 4 000 K Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11961WU60X2	12	0,9	W2.1x9.5d	01514330	8 719018 015143	-	8719018015150	-	10

CanBus adaptéry

CANbus adaptér pro LED 5W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12956X2	12	5	-	39722294	8 727900 397222	-	8719018005007	-	4

Canbus adaptér pro LED 21W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
18957X2	12	21	-	39587794	8 727900 395877	-	8719018004956	-	4

CANbus adaptér pro HL [≈H4]



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
18960C2	12	10	-	39809094	8 727900 398090	-	8719018004963	-	4

CANbus adaptér pro HL [≈H7]



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
18952C2	12	10	-	05064994	8 719018 050649	-	8719018004994	-	4

CANbus adaptér pro FL [≈H8/H11/H16]



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
18954C2	12	10	-	05066394	8 719018 050663	-	8719018004970	-	4

CANbus adaptér pro FL [≈HB3/HB4/HIR2]



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
18956C2	12	10	-	05068794	8 719018 050687	-	8719018004987	-	4

CANbus kondenzátor pro HL [=H7]



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
18961C2	12	10	-	00281594	8 719018 002815	-	8719018002822	-	4



Profesionální pracovní svítidla LED

LED



24V LED retrofit signalizační a vnitřní osvětlení

SL-FEST 30mm Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
24844CU60X1	24	1,5	SV8.5	01536530	8 719018 015365	-	8719018015372	-	10

SL-WHITE [≈R5W/R10W] Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
24805CU60X2	12/24V	1	BA15s	01562430	8 719018 015624	-	8719018015631	-	10

SL-T10 [≈W5W] 6000K Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
24961CU60X2	24	1	W2.1x9.5d	01520430	8 719018 015204	-	8719018015211	-	10

SL-T10 [≈W5W] 4000K Ultinon Pro6000



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
24961WU60X2	24	1	W2.1x9.5d	01518130	8 719018 015181	-	8719018015198	-	10

Vysvětlení technologie osvětlení

■ Automobilová průmyslová kvalita

Produkty automobilové průmyslové kvality Philips jsou navrženy a vyvinuty na základě přísných postupů kontroly kvality (včetně příslušných standardů ISO), což zaručuje konzistentně vysokou kvalitu výroby.

■ Asymetrický světelný kužel

Produkty automobilové průmyslové kvality Philips jsou navrženy a vyvinuty na základě přísných postupů kontroly kvality (včetně příslušných standardů ISO), což zaručuje konzistentně vysokou kvalitu výroby.

■ Baňka

Baňka je skleněná část halogenové žárovky nebo xenonové výbojky, ve které dochází k vyzařování světla. Sestává z tvrzeného nebo křemičitého skla a obsahuje vlákno a dvě elektrody.

■ Blokování UV záření

Sklo blokující ultrafialové (UV) záření pohlcuje UV světlo vytvářené vláknem nebo elektrickým obloukem. Blokování UV záření je povinným požadavkem všech automobilových žárovek splňujících normy EHK, protože UV záření může poškozovat plastový kryt světlometů.

Viz také křemičité sklo

■ CeraLight

Chladicí systém využívající keramický materiál pro lepší odolnost vůči teplotě a vibracím

■ Certifikace IP65

Ochrana proti pronikání prachu a stříkající vodě prodlužující životnost

■ D(...)

Označení xenonových výbojek (HID), kde **D** znamená „discharge“ (výboj). Existující technické typy: **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R a D5S**.

D1 a D2 – první žárovky uvedené v roce 1991.

D3 a D4 – bezrtuťové žárovky, které nahrazují žárovky D1 a D2. U žárovek D1 a D3 je elektronický vysokonapěťový startér již integrován v patci žárovky. Typ **S** se používá s projekčními systémy (systémy čoček). Verze **R** se používá u otevřených reflektorů a zahrnuje dodatečný nátěr na vnější baňce (proužek), který zastíňuje určité oblasti a umožňuje předcházet oslnění.

D5S je 25W žárovka s integrovaným startérem a integrovaným předřadníkem

■ DRL

Světla pro denní svícení

■ ECE R

Regulace Evropské hospodářské komise. Příklady u osvětlení vozidel:

R37 – zdroje s vláknem

R99 – plynové výbojkové světelné zdroje

R48 – instalace světelných a signalizačních zařízení

■ EHK (ECE)

Evropská hospodářská komise. Jedna z pěti regionálních komisí Organizace spojených národů (OSN) sídlící v Ženevě. Tato komise se podílí na zvyšování efektivity OSN prostřednictvím implementace výsledků globálních konferencí a summitů OSN na regionální úrovni. EHK zodpovídá za harmonizaci technických specifikací vozidel, jejichž předpisy jsou také povinné v mnoha zemích mimo Evropu.

■ Elektrický oblouk

Světelný výboj mezi dvěma elektrodami xenonové výbojky. Princip je podobný výboji blesku. Elektrický oblouk je vytvářen vysokonapěťovým startérem a je stabilizován a řízen předřadníkem.

■ Elektrody

Elektrické vodiče, které jsou umístěny navzájem naproti sobě v těle xenonové plynové výbojkové žárovky. Elektrický oblouk, který vyzařuje světlo, vzniká mezi těmito elektrodami.

■ Festoon

Žárovka válcového tvaru s kontakty na obou koncích, například C5W. Obvykle se používá k osvětlení interiéru a poznávacích značek

■ H(...)

Označení halogenových žárovek. H = halogen

Žárovky jsou očíslovány vzestupně.

Některé nejběžnější typy:

H1 – první halogenová žárovka (jedno vlákno)

H4 – dvouvláknové řešení pro použití s potkávacími a dálkovými světly v jedné jednotce světlometů

H7 – nejčastější halogenová žárovka v Evropě používaná u potkávacích, dálkových a mlhových světel

■ Halogen

Plyn, který se používá k vytváření halogenového cyklu v žárovkách. Během provozu se z wolframu vypařují molekuly kovu. Během halogenového cyklu se spojují s molekulou halogenu a klesají zpět k drátu. To prodlužuje životnost žárovek a umožňuje provoz s vyšší svítivostí. Halogenové žárovky obsahují vysokotlakou halogenovou náplň. Nehalogenové žárovky často používají vakuum.

■ HB(...)

Názvy EHK původních severoamerických typů žárovek, které byly schváleny pro používání v Evropě. Příklad: HB3 představuje 9005 a HB4 představuje 9006.

■ Hg

Chemická značka rtuti (latinsky hydrargyrum).

Typy D1 a D2 xenonových výbojek obsahují přibližně třetinu rtuti oproti obvyklým domácím úsporným zářivkám. Typy D3, D4 a D5 jsou zcela bezrtuťové

■ HID

Výbojka s vysokou intenzitou. Správný technický termín pro xenonovou žárovku.

Viz také plynová výbojka, xenonové světlo, xenonový systém

■ HiPerVision

Řada velmi kompaktních signálních žárovek s vysoce přesnými vlákny a dlouhou životností. Určeno pro signální světla, mlhová světla a zadní a přední světla pro denní svícení za jízdy.

■ Kandela (cd)

Jednotka svítivosti, která měří množství světelného výkonu vydávaného světelným zdrojem v určitém směru

■ Kelvin (K)

Jednotka měření teploty založená na absolutní stupnici, kde nula (−273 °C) představuje bod, ve kterém ustává veškerý tepelný pohyb. Pokud hovoříme o osvětlení, jde o jednotku měřící teplotu chromatičnosti.

Čím vyšší je teplota chromatičnosti, tím bělejší a chladnější se světlo jeví.

■ **Křemičité sklo**

Sklo s odolností vůči změnám teploty a tlaku pro halogenové žárovky a xenonové výbojky s vysokou intenzitou. Sklo je také vybaveno speciálním potahem chránícím proti škodlivému ultrafialovému (UV) záření.

■ **LED**

Dioda vyzařující světlo (Light Emitting Diode)

■ **Lumen (lm)**

Jednotka světelného toku

■ **Lux (lx)**

Jednotka osvětlenosti. 1 lx = 1 lm/m²

Viz také osvětlenost

■ **Luxmetr**

Zařízení určené k měření osvětlenosti

■ **LUXEON**

Technologie čipů Lumileds

■ **Ministerstvo dopravy Spojených států**

Ministerstvo dopravy Spojených států dohlíží na funkce správy související s federální dálniční, leteckou, železniční, námořní a ostatní dopravou. Jeho funkce je srovnatelná s Evropskou hospodářskou komisí (EHK)

■ **Osvětlenost (lx)**

Na rozdíl od světelného toku (lm), který měří celkové množství světla vydávané světelným zdrojem, popisuje osvětlenost množství světelného toku na jednotku plochy, např. na silnici. Osvětlenost se měří luxmetrem.

■ **Palubní napětí**

Elektrické napětí palubní sítě vozidla. Provozní napětí u konektorů žárovek se u vozidel obvykle pohybuje mezi 13 a 14V. Oficiální zkušební napětí halogenových žárovek světlometů je podle ECE R37 13,2V.

U nákladních vozidel s palubním napětím 24V je zkušební napětí 28V.

Palubní napětí má významný vliv na životnost žárovek s vláknem. Obecně platí, že 5% zvýšení napětí snižuje životnost o 50%.

■ **Patice**

Spodní část žárovky, která zajišťuje správné mechanické a elektronické propojení se světlometem vozidla. Její přesnost je důležitá pro dosažení správného světelného kuželu.

■ **Pb**

Chemická značka olova (latinsky plumbum).

Všechny automobilové žárovky produkty společnosti Philips **neobsahují olovo**.

■ **Předřadník**

Elektronický předřadník, který řídí xenonovou výbojku (HID)

■ **Splňuje EMI**

Automobilové normy týkající se elektromagnetického rušení

■ **Světelný tok (lumen)**

Celkové množství světla vyzařovaného světelným zdrojem ve všech směrech

■ **Svitivost**

Intenzita světla vyzařovaného povrchem na jednotku plochy v daném směru, například z vlákna nebo elektrického oblouku xenonové výbojky. Jde o významný indikátor množství světla vydávaného světlometem na silnici. Počítá se v jednotkách cd/m².

■ **Technologie AirCool**

Inteligentní chladič systém který odvádí teplo z citlivých elektrických součástek (aktivní chlazení větrákem)

■ **Technologie AirFlux**

Optimální řízení teploty znamená delší životnost (pasivní chlazení využívající pokles teploty)

■ **Technologie SafeBeam**

Technologie, která míří světlo přesně tam, kde ho na vozovce potřebujete

■ **Teplota chromatičnosti**

Tepelné vyjádření barvy světla. Je odvozeno od barvy tepelného záření vydávaného černým tělesem zahřátým na určitou teplotu (viz také Kelvin)

■ **Vlákn**

Stočený wolframový drátek, který vyzařuje světlo

■ **Výbojka**

Správný technický **termín pro xenonovou žárovku** je výbojka s vysokou intenzitou. Světlo je vyzařováno elektrickým obloukem, který vzniká mezi dvěma elektrodami.

Viz také HID a xenonové světlo

■ **Vysokonapěťový startér**

vytváří vysokonapěťové pulzy s napětím přibližně 20 000 voltů, které zapalují elektrické oblouky v xenonových výbojkách s vysokou intenzitou

■ **Wedge base**

Žárovka se skleněnou patičkou, například W5W. Používá se především u parkovacích světel, směrových světel a světel v interiéru.

■ **Wolfram**

Materiál, ze kterého jsou vyráběna vlákna a elektrody

■ **Xenon (Xe)**

Jeden ze vzácných plynů. Běžně se používá k označení výbojek s vysokou intenzitou.

■ **Xenonové světlo**

Světlometry s výbojkami s vysokou intenzitou.

Viz také D(...), výbojka, HID

■ **Xenonový systém**

Úplný xenonový systém tvoří výbojka s vysokou intenzitou, vysokonapěťový startér a elektronický předřadník, který řídí elektrický oblouk.

■ **Značka E**

Značka schválení EHK. Číslice za písmenem E označuje zemi, ve které bylo schválení uděleno.

Příklad: E1 označuje Německo, E2 označuje Francii. Schválení udělené jedním členem EHK platí ve všech členských státech a obvykle je přejímáno národními předpisy. Ojedinelé výjimky jsou možné.

■ **Světelné rozhraní**

Hranice mezi světlou a tmavou zónou potkávacích světel. Intenzita světla nad zónou světelného rozhraní je omezena, aby nedocházelo k oslňování protijedoucích řidičů.

■ **Životnost**

Statistická data, která určují poruchovost procenta žárovek provozovaných s určitým napětím a za určité časové období. Běžné označení životnosti:

B3 – časové období, za které statisticky selhalo 3% testovaných vzorků

TC – časové období, za které selhalo 63% testovaných vzorků

Balení vzorků

Objevte dokonalé řešení proti krádežím v obchodě



VP VisionPlus



LLECO LongLife EcoVision



WVU WhiteVision ultra



XVP X-tremeVision Pro150



RGT RacingVision GT200



VI Xenon Vision



SY Xenon LongerLife



XV2 Xenon X-tremeVision gen2



WHV2 Xenon WhiteVision gen2

Informace pro objednávání


Popis	Objednací číslo	GOC	EAN1	EAN3
12V halogen				
H4 RGT BF	56865BF	00596030	8719018005960	8719018005977
H7 RGT BF	56866BF	00598430	8719018005984	8719018005991
H4 RGT SF	56873SF	00606628	8719018006066	8719018006073
H7 RGT SF	56874SF	00608028	8719018006080	8719018006097
H1 XVP BF	56859BF	00584730	8719018005847	8719018005854
H4 XVP BF	56860BF	00586130	8719018005861	8719018005878
H7 XVP BF	56861BF	00588530	8719018005885	8719018005892
H1 XVP SF	56862SF	00590828	8719018005908	8719018005915
H4 XVP SF	56863SF	00592228	8719018005922	8719018005939
H7 XVP SF	56864SF	00594630	8719018005946	8719018005953
H1 WVU BF	56869BF	00600430	8719018006004	8719018006011
H4 WVU BF	56870BF	00602830	8719018006028	8719018006035
H7 WVU BF	56871BF	00604230	8719018006042	8719018006059
H1 WVU SF	56875SF	00610328	8719018006103	8719018006110
H4 WVU SF	56876SF	00612728	8719018006127	8719018006134
H7 WVU SF	56877SF	00614128	8719018006141	8719018006158
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131

Popis	Objednací číslo	GOC	EAN1	EAN3
Xenon				
D1S XV2 SF	56643SF	39655333	8727900396553	8727900396560
D2S XV2 SF	56644SF	39657733	8727900396577	8727900396584
D2R XV2 SF	56645SF	39659133	8727900396591	8727900396607
D3S XV2 SF	56646SF	39661433	8727900396614	8727900396621
D4S XV2 SF	56647SF	39663833	8727900396638	8727900396645
D1S WHV2 SF	56640SF	39649233	8727900396492	8727900396508
D2S WHV2 SF	56641SF	39651533	8727900396515	8727900396522
D3S WHV2 SF	56642SF	39653933	8727900396539	8727900396546
D1S SY SF	56477SF	39467233	8727900394672	8727900394689
D2S SY SF	56478SF	39469633	8727900394696	8727900394689
D2R SY SF	56479SF	39470233	8727900394702	8727900394719
D1S VI SF	85415VISF	36504733	8727900365047	8727900365054
D2R VI SF	85126VISF	36511533	8727900365115	8727900365122
D2S VI SF	85122VISF	36507833	8727900365078	8727900365085
D3S VI SF	42403VISF	36515333	8727900365153	8727900365160

Pochopení objednacích kódů společnosti Philips

Všechny naše výrobky automobilového osvětlení lze objednat prostřednictvím údaje objednávky Philips. Prostřednictvím údaje objednávky Philips můžete určit **typ světelného zdroje**, **řadu výrobků** a **typ balení**.

Příklad: **12972WVUB1**, H7 WhiteVision ultra, jednokusové blistrové balení



1/ Typ světelného zdroje

Každý typ **světelného zdroje** je označen jedinečným číslem.

- Všechny 12V žárovky začínají číslem 12 (12972 například označuje žárovku H7 12V)
- Všechny 24V žárovky začínají číslem 13 (13972 například označuje žárovku H7 24V)

2/ Typ řady

Většina typů světelných zdrojů je k dispozici v různých produktových **řadách**. Tyto typy světelných zdrojů jsou označeny **barevným kódem**.


Kód barvy

	RacingVision GT200 Až o 200% jasnější světlo	Typ řady RGT
	X-tremeVision Pro150 Až o 150% jasnější světlo	Typ řady XVP
	VisionPlus Až o 60% více viditelnosti	Typ řady VP
	LongLife EcoVision Životnost až 1 500 hodin	Typ řady LLECO
	WhiteVision ultra Výrazný bílý vzhled	Typ řady WVU
	Vision Až o 30% více viditelnosti	Typ řady PR
	Standard	Typ řady STD

3/ Typ balení



Komerční balení
Materiál - papír
Obsah - **C1** 1 žárovka
Obsah - **CP** 10 žárovek
Typ balení **C1/CP**



Jednokusové blistrové balení
Materiál - papír/plast
Obsah - 1 žárovka
Typ balení **B1**



Blistrové dvojbalení
Materiál - papír/plast
Obsah - 2 žárovek
Typ balení **B2**








Speciální balení
Materiál - plast
Obsah - **S2** 2 žárovek
Obsah - **SM** 4 žárovek
2 světlometry,
2 obrysová světla
Typ balení **S2/SM**


































































Xenon, jednokusové blistrové balení
Materiál - papír/plast
Obsah - 1 žárovka
Typ balení **S1**



LED X1/X2 blister
Materiál - papír/plast
Obsah - **X1** 1 žárovka
Obsah - **X2** 2 žárovek
Typ balení **X1/X2**

	Ultinon Pro9000 LED - světelný výkon jako u nového vozu	Typ řady U90
	Ultinon Pro5000 Perfektní poměr mezi výkonem a životností	Typ řady U50
	Ultinon Essential Vystupte z davu	Typ řady UE
	Ultinon Pro6000 Jasnější a elegantní signalizace	Typ řady U60
	Ultinon Pro3000 Skutečně vyniknete	Typ řady U30

Technické nákresy Patice

						
SV6 IEC 7004-5	SV8,5-8 IEC 7004-81	W2x4,6d IEC 7004-94	W2,1x9,5d IEC 7004-91	W3x16d IEC 7004-105	W3x16q IEC 7004-106	WX3x16d IEC 7004-105
						
BAX 9s IEC 7004-8	BAY 9s IEC 7004-9	BA 7s	BA 9s IEC 7004-14	BA 15s IEC 7004-11A	BA 15d IEC 7004-11A	BAU 15s IEC 7004-11A
						
BAY 15d IEC 7004-11B	BAW 9s IEC 7004-149-1	BAW 15d IEC 7004-11E-1	BAW 15s IEC 7004-11E11	BAZ 15d IEC 7004-11C	BA20d IEC 7004-12	P43t-38 IEC 7004-39
						
P45t-41 IEC 7004-95	P20d-PY20d IEC 7004-31	P22d IEC 7004-32	PX22d	PG13 IEC 7004-107	PGJ13 IEC 7004-107	PGJ23t-1
						
HPSL HTR	PG18,5d IEC 7004-147	PG20 IEC 7004-127	PGU20	PU20d	PGJ19-1/2 IEC 7004-110	PGJ19-3 IEC 7004-110
						
PGJ19-5 IEC 7004-110	PGJ23t-1	P14,5s IEC 7004-46	X511 IEC 7004-99	P26s	PX26d,4t IEC 7004-128-2	PX26d IEC 7004-5
						
P29t-PX29t IEC 7004-66	P32d IEC 7004-111	P32d-2 IEC 7004-111	P32d-3 IEC 7004-111	P32d-5 IEC 7004-111	P32d-6 IEC 7004-111	PK32d-2 IEC 7004-111
						
PK32d-3/5/6 IEC 7004-111	PK32d-7 IEC 7004-111	PK22s IEC 7004-47	PU43t-3 IEC 7004-171-2	PY26d-1 IEC 7004-5-7	W3x16d IEC 7004-105-1	W3x16q IEC 7004-106-1
						
W2,1x9,5d	WP3,3x14,5/3	Bax 8,3s	Bax 8,4d	Bax 8,5d/1	Bax 8,5d/2	Bax 10d

Rejstřík výrobků

Halogen 12V Světla pro osobní vozy

Objednací číslo	Typ	Řady	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strana
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	26
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	26
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	26
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	26
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	26
12036WVUB2	H6W	WhiteVision ultra	12	6	BAX9s	00543430	8719018005434	-	8719018005441	26
12040VPB2	WBT10	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	28
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	23
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	23
12061CP	W2,3W	Standard	12	2,3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	27
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	28
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	28
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	28
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	28
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	28
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	28
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	28
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	28
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	-	8727900390988	32
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	-	8727900390926	32
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	-	8727900390919	32
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	24
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	25
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	26
12174NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	-	8727900397345	33
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	-	8727900397352	33
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232	-	8727900396249	32
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900390841	33
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	-	8727900397369	33
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696684	-	8727900390834	33
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	-	8727900390803	33
12197HTRC1	HiPerVision LCP	Standard	13,5	24	HPSL 2A	39621830	8727900396218	-	8727900396225	32
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	27
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	27
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	18
12258LLECO1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	18
12258LLECOS2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	18
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	18
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	18
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40460230	8711500404602	-	8727900370690	18
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	18
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	18
12258WVUB1	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00523630	8719018005236	-	8719018005243	18
12258WVUSM	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00525028	8719018005250	-	8719018005267	18
12258XVPB1	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00549630	8719018005496	-	8719018005502	18
12258XVPS2	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00565628	8719018005656	-	8719018005663	18
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	-	8727900391152	32
12274SV+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	-	8727900390780	33
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	-	8727900390858	32
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	-	8727900390902	32
12276WVUB1	PSX24W	WhiteVision ultra	12	24	PG20/7	00545828	8719018005458	-	8719018005465	32
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d-1	69672130	8727900696721	-	8727900391008	32
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38874930	8727900388749	-	8727900390896	33
12311C1	H2	Standard	12	55	X511	47752130	8711500477521	-	8727900370782	18
12336LLECO1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500779366	19
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	-	8711500695628	18
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	18
12336WVUB1	H3	WhiteVision ultra	12	55	PK22s	00531128	8719018005311	-	8719018005328	19
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	19
12342LLECO1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	-	8727900370836	19
12342LLECOS2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	-	8727900362589	19
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	-	8711500474810	19

Halogen 12V Světla pro osobní vozy

Objednací číslo	Typ	Rady	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strana
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	19
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300	19
12342RGTB1	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00571730	8719018005717	-	8719018005724	19
12342RGTS2	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00575528	8719018005755	-	8719018005762	19
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	-	8727900399332	19
12342VPC2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377	19
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	-	8727900350937	19
12342WVUB1	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35489830	8727900354898	-	8727900354881	19
12342WVUSM	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35490428	8727900354904	-	8727900354911	19
12342XVPB1	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00553330	8719018005533	-	8719018005540	19
12342XVPS2	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00567028	8719018005670	-	8719018005687	19
12356CP	H21W	Standard	12	21	BAY9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	26
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	-	8727900362909	20
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	-	8727900371017	20
12360WVUB1	H8	WhiteVision ultra	12	35	PGJ19-1	00533528	8719018005335	-	8719018005342	20
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	-	8727900363098	21
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	-	8727900371000	21
12362XVPB1	H11	X-tremeVision Pro150	12	55	PGJ19-2	00551928	8719018005519	-	8719018005526	21
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	-	8727900363111	21
12362LLECO1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	-	8727900370744	21
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	-	8727900364293	21
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	-	8727900370751	21
12362WVUB1	H11	WhiteVision ultra	12	55	PGJ19-2	00535928	8719018005359	-	8719018005366	21
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	-	8727900370775	21
12396NAB2	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8711500400581	-	8711500400598	27
12396NACP	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	27
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	24
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	25
12475B1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	-	8711500247179	23
12475C1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	-	8727900371130	23
12495CP	PR21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	24
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	24
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	-	8711559523743	24
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711559525365	24
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	-	8711500311191	24
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5549130	8711500055491	-	8711559520131	23
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	23
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	-	8727900382112	23
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198628	8727900381986	8727900381993	8727900391695	23
12498VPB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	-	8727900363173	23
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	5545330	8711500055453	-	8711559520148	24
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	24
12499LLECOB2	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38212930	8727900382129	-	8727900382136	24
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053	24
12499VPB2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BAY15d	36316630	8727900363166	-	8727900363159	24
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	27
12516B2	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8711500055545	-	8711500417763	27
12516CP	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	27
12521CP	WBT5	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	27
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8719018020000	-	8719018020024	21
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8719018020017	-	8719018020031	21
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	-	8711500471017	24
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	24
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8711559530185	-	8711559530192	30
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8711500483652	8711500483669	8727900390957	30
12598B2	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8711500405883	-	8711500405890	30
12598CP	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	30
12600CP	Bax 8,5d/2 green	Standard	12	2	B8,5d/2	48393528	8711500483935	8711500483942	8727900390971	30
12602CP	Bax 8,3s/1,5 blue	Standard	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995	30
12603CP	Bax 8,5d/1,5 blue	Standard	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8711500483997	8711500484000	8727900391015	30
12604CP	B8,5d green	Standard	12	2	B8,5d	40508128	8711500405081	8711500404589	8727900391022	30
12611CP	BX8,4d olive green	Standard	12	1.3	BX8,4d	77432328	8711500774323	8711500774330	8711500779397	31
12614CP	B10d brown halogen	Standard	12	3	B10d	52805228	8711559528052	8711559512723	8727900370928	30
12615CP	B10d black halogen	Standard	12	5	B10d	52807628	8711559528076	8711500243768	8727900370911	30
12620B1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	5543930	8711500055439	-	8711559525327	23

Halogen 12V Světla pro osobní vozy

Objednací číslo	Typ	Rady	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strana
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	40085730	8711500400857	-	8711500779359	23
12623CP	BX8,4d light blue	Standard	12	1.2	BX8,4d	51384328	8711559513843	8711500244154	8727900370904	30
12624CP	BX8,4d orange	Standard	12	1.1	BX8,4d	51411628	8711559514116	8711500245137	8727900370898	31
12625CP	BX8,4d black	Standard	12	1.2	BX8,4d	51409328	8711559514093	8711500244420	8727900371208	31
12626CP	BX8,4d light green	Standard	12	2	BX8,4d	51412328	8711559514123	8711500246066	8727900370942	31
12627CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.5	BX8,4d	51414728	8711559514147	8711500247414	8727900370959	31
12629CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.8	BX8,4d	51488828	8711559514888	8711559512488	8727900371031	31
12637CP	B8,5d beige	Standard	12	1.5	B8,5d	51487128	8711559514871	8711500400178	8727900371048	30
12638CP	BX8,5d white	Standard	12	1.12	BX8,5d	48846628	8711500488466	8711500488473	8727900391503	31
12643LLC1	H18	LongLife EcoVision	12	65	PY26d-1	35603830	8727900356038	-	8727900356045	21
12644LLC1	H19	LongLife EcoVision	12	60/55	PU43t-3	35605230	8727900356052	-	8727900356069	22
12814B2	R10W	Standard	12	10	BA15s	5547730	8711500055477	-	8711500417718	25
12814CP	R10W	Standard	12	10	BA15s	48341673	8711500483416	8711500483423	8711500483430	25
12818CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48461128	8711500484611	8711500484628	8727900695632	29
12821B2	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	5546030	8711500055460	-	8711500417701	25
12821CP	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	48269373	8711500482693	8711500482709	8711500482716	25
12821LLECOB2	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38208230	8727900382082	-	8727900382099	25
12821LLECOCP	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38195528	8727900381955	8727900381962	8727900390940	25
12822CP	R5W BA15d	Standard	12	5	BA15d	45407228	8711500454072	8711500454959	8711500790521	25
12829CP	BA7	Standard	12	2	BA7s	52123728	8711559521237	8711500401236	8727900390933	25
12844B2	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	5551430	8711500055514	-	8711500417749	27
12844CP	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	48156673	8711500481566	8711500481573	8711500481580	29
12848CP	Festoon T6,2x35	Standard	12	3	SV6	48467328	8711500484673	8711500484680	8727900391558	29
12850CP	Festoon T15x43	Standard	12	15	SV8,5	48285328	8711500482853	8711500482860	8727900391541	29
12854CP	Festoon T10,5x38	Standard	12	10	SV8,5	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	29
12860LLECOCP	Festoon T10,5x30	LongLife EcoVision	12	10	SV8,5	38192428	8727900381924	8727900381931	8727900391114	29
12864CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	5	SV8,5	48205128	8711500482051	8711500482075	8727900391527	29
12866B2	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	5552130	8711500055521	-	8711500417756	29
12866CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	48242628	8711500482426	8711500482433	8727900391534	29
12910CP	T3W	Standard	12	3	BA9s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220837	25
12913CP	T2W	Standard	12	2	BA9s	21997828	8711500219978	8711500219985	8711500220820	25
12929B2	T4W	Standard	12	4	BA9s	5550730	8711500055507	-	8711559520094	25
12929CP	T4W	Standard	12	4	BA9s	21979473	8711500219794	8711500219800	8711500219817	25
12960CP	W2,2W	Standard	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8711500481504	8711500481511	8727900391633	27
12961B2	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8711500404213	-	8711559520070	27
12961CP	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8711500490902	8711500490919	8711500490926	27
12961LLECOB2	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8727900382044	-	8727900382051	27
12961LLECOCP	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8727900381894	8727900381900	8727900390872	27
12961WVUB2	W5W	WhiteVision ultra	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8727900354843	-	8727900354874	27
12961XVPB2	W5W	X-tremeVision Pro150	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8719018005632	-	8719018005649	27
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36200830	8727900362008	-	8727900362015	20
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36192630	8727900361926	-	8727900371024	20
12972LLECOS2	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36259628	8727900362596	-	8727900362602	20
12972PRB1	H7	Vision	12	55	PX26d	40607130	8711500406071	-	8711500406088	20
12972PRC1	H7	Vision	12	55	PX26d	40593760	8711500405937	8711500827838	8711500405944	20
12972PRC2	H7	Vision	12	55	PX26d	37432260	8727900374322	8727900374339	8727900374346	20
12972RGTB1	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00573130	8719018005731	-	8719018005748	20
12972RGTB2	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00577928	8719018005779	-	8719018005786	20
12972VPB1	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39936330	8727900399363	-	8727900399356	20
12972VPC2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	37426160	8727900374261	8727900374278	8727900374285	20
12972VPS2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39938728	8727900399387	-	8727900399370	20
12972WVUB1	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35493530	8727900354935	-	8727900354928	20
12972WVUSM	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35495928	8727900354959	-	8727900354942	20
12972XVPB1	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00555730	8719018005557	-	8719018005564	20
12972XVPS2	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00569428	8719018005694	-	8719018005700	20
9004C1	HB1	Standard	12	65/45	P29t	47074430	8711500470744	-	8727900370997	22
9005PRB1	HB3	Vision	12	60	P20d	24724730	8711500247247	-	8711500247254	22
9005PRC1	HB3	Vision	12	60	P20d	24689930	8711500246899	-	8727900370980	22
9005XVPB1	HB3	X-tremeVision Pro150	12	60	P20d	00557128	8719018005571	-	8719018005588	22
9005WVUB1	HB3	WhiteVision ultra	12	60	P20d	00537328	8719018005373	-	8719018005380	22
9006PRB1	HB4	Vision	12	51	P22d	24726130	8711500247261	-	8711500247278	22
9006PRC1	HB4	Vision	12	51	P22d	24687530	8711500246875	-	8727900370973	22
9006XVPB1	HB4	X-tremeVision Pro150	12	51	P22d	00559528	8719018005595	-	8719018005601	22
9006WVUB1	HB4	WhiteVision ultra	12	51	P22d	00539728	8719018005397	-	8719018005403	22
9007C1	HB5	Standard	12	65/55	PX29t	24550230	8711500245502	-	8727900370966	22

Halogen Světla pro autobusy a nákladní vozy

Objednací číslo	Typ	Rady	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strana
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900391121	50
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900390742	51
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	52
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	-	8711500405425	50
13821LCP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	50
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	50
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	50
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500878021	8711500790491	50
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	8711559521336	8711500401274	8727900390759	50
13844B2	C5W	Standard	24	5	SV8,5	40463330	8711500404633	-	8711500405388	52
13844CP	C5W	Standard	24	5	SV8,5	48197973	8711500481979	8711500481986	8711500481993	52
13848CP	Festoon T6,2x35	Standard	24	3	SV6	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	52
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SV8,5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	53
13854CP	Festoon T10,5x38 10W	Standard	24	10	SV8,5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	52
13864CP	Festoon T10,5x43 5W	Standard	24	5	SV8,5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	52
13866CP	Festoon T10,5x43 10W	Standard	24	10	SV8,5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	53
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500220851	51
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	51
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	-	8711500405432	51
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	51
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	51
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	51
13960CP	W2,5W	Standard	24	2,5	W2,1x9,5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8727900391275	52
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8711559524207	-	8711559524214	52
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	52
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	-	8711500825902	49
13972MDBVB1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53279130	8727900532791	-	8727900532807	49
13972MDBVS2	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53277728	8727900532777	-	8727900532784	49
13972MDC1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82581060	8711500825810	8711500828514	8711500825827	49
13972MLC1	H7	MasterLife	24	70	PX26d	82573530	8711500825735	-	8727900371147	49
13974CP	WBT5	Standard	24	2	W2x4,6d	48318828	8711500483188	8711500483195	8727900391183	52
24029CP	Bax 8,5d/2 yellow	Standard	24	1,2	B8,5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	53
24032CP	Bax 8,5d brown	Standard	24	1,2	B8,5d	48852728	8711500488527	8711500488534	8727900391077	53
24356CP	H21W	Standard	24	21	BAY9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	51
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	-	8727900371055	49
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	-	8727900371062	49

Halogen Sady

Objednací číslo	Typ	Rady	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strana
Náhradní sady 12V										
55472EKKM	H1	Easy Kit	12	-	-	69551928	8727900695519	-	8727900695533	56
55473EKKM	H4	Easy Kit	12	-	-	69555728	8727900695557	-	8727900695571	56
55474EKKM	H7	Easy Kit	12	-	-	69558828	8727900695588	-	8727900695601	56
55475EKKM	H1/H7	Easy Kit	12	-	-	69562528	8727900695625	-	8727900695656	56
55717EBKM	H1	Essential Box	12	-	-	70032928	8727900700329	-	8727900700336	57
55718EBKM	H4	Essential Box	12	-	-	70034328	8727900700343	-	8727900700350	57
55719EBKM	H7	Essential Box	12	-	-	70036728	8727900700367	-	8727900700374	57
55720EBKM	H1/H7	Essential Box	12	-	-	70038128	8727900700381	-	8727900700398	57
Náhradní sady 24V										
55554SKMDKM	MiniKit H4	MasterDuty	24	-	-	69586130	8727900695861	-	8727900695885	58
55555SKMDKM	MiniKit H7	MasterDuty	24	-	-	69590830	8727900695908	-	8727900695939	58
55559LKMDKM	MaxiKit H4	MasterDuty	24	-	-	69684494	8727900696844	-	8727900696851	58
55560LKMDKM	MaxiKit H7	MasterDuty	24	-	-	69686894	8727900696868	-	8727900696875	58
55561LKMDKM	MaxiKit H1/H7	MasterDuty	24	-	-	69688294	8727900696882	-	8727900696899	58
Kit pro renovaci světlometů										
HRK00XM	-	-	-	-	-	39976931	8727900399769	-	8727900399776	59

Xenonová řešení pro osobní a nákladní vozy

Objednací číslo	Typ	Rady	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strana
12410C1	D5S	Vision	12	25	PK32d-7	36981633	8727900369816	-	8727900369823	70
12410XV+C1	D5S	X-tremeVision gen2	12/24	25	PK32d-7	35392133	8727900353921	-	87190180005090	70
12411C1	D8S	Vision	42	25	PK32d-1	00467333	8719018004673	-	8719018004680	70
42306VIC1	D3R	Vision	42	35	PK32d-6	36483533	8727900364835	-	8727900364842	70
42402VIC1	D4S	Vision	42	35	P32d-5	36485933	8727900364859	-	8727900364866	70
42402XV2C1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37721733	8727900377217	-	8727900377224	70

LED osvětlení pro osobní a nákladní vozy

Objednací číslo	Typ	Řady	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strana
11258U50CWX2	HL [≈H1]	U50	12/24	15	P14,5s	00778031	8719018007780	-	8719018007797	88
11258U90CWX2	HL [≈H1]	U90	12/24	18,0	P14,5s	00714831	8719018007148	-	8719018007155	88
11258UE2X2	HL [≈H1]	UE	12/24	19	P14,5s	00330031	8719018003300	-	8719018003317	88
11336U50CWX2	HL [≈H3]	U50	12/24	15	PK22s	00790231	8719018007902	-	8719018007919	88
11336U90CWX2	HL [≈H3]	U90	12/24	18	PK22s	00726131	8719018007261	-	8719018007278	88
11336UE2X2	HL [≈H3]	UE	12/24	19	PK22s	00332431	8719018003324	-	8719018003331	88
11342U50CWX2	HL [≈H4]	U50	12/24	15	P43t-38	00782731	8719018007827	-	8719018007834	88
11342U90CWX2	HL [≈H4]	U90	12/24	18	P43t-38	00718631	8719018007186	-	8719018007193	88
11342UE2X2	HL [≈H4]	UE	12/24	21	P43t-38	00318831	8719018003188	-	8719018003195	88
11362U50CWX2	HL [≈H11]	U50	12/24	15	PGJ19-2	00780331	8719018007803	-	8719018007810	89
11362U90CWX2	HL [≈H11]	U90	12/24	18	PGJ19-2	00716231	8719018007162	-	8719018007179	89
11362UE2X2	HL [≈H11]	UE	12/24	24	PGJ19-2	00328731	8719018003287	-	8719018003294	89
11366U50CWX2	FL [≈H8/H11/H16]	U50	12/24	12	PGJ19-1/2/3	00776631	8719018007766	-	8719018007773	89
11366U90CWX2	FL [≈H8/H11/H16]	U90	12/24	15	PGJ19-1/2/3	00712431	8719018007124	-	8719018007131	89
11366UE2X2	FL [≈H8/H11/H16]	UE	12/24	24	PGJ19-1/2/3	00322531	8719018003225	-	8719018003232	89
11498AU60X2	SL-AMBER [≈P21W]	U60	12	2,3	BAU15S	01548830	8719018015488	-	8719018015495	93
11498CU60X2	SL-WHITE [≈P21W]	U60	12	2,3	BA15S	01540230	8719018015402	-	8719018015419	93
11498RU60X2	SL-RED [≈P21W]	U60	12	2,3	BA15S	01542630	8719018015426	-	8719018015433	93
11498U30CWB2	SL-WHITE [≈P21W]	U30	12	1,75	BA15S	00680630	8719018006806	-	8719018006813	93
11498U30RB2	SL-RED [≈P21W]	U30	12	1,75	BA15S	00640030	8719018006400	-	8719018006417	93
11499AU60X2	SL-AMBER [≈P21/5W]	U60	12	2,5/0,5	BAY15d	01546430	8719018015464	-	8719018015471	92
11499CU60X2	SL-WHITE [≈P21/5W]	U60	12	2,5/0,5	BAY15d	01544030	8719018015440	-	8719018015457	93
11499RU60X2	SL-RED [≈P21/5W]	U60	12	2,5/0,5	BAY15d	01538930	8719018015389	-	8719018015396	92
11499U30RB2	SL-RED [≈P21/5W]	U30	12	0,8/1,75	BAY15D	00682030	8719018006820	-	8719018006837	93
11854CU60X1	SL-FEST 38mm 6000K	U60	12	1	SV8,5	01532730	8719018015327	-	8719018015334	92
11854U30CWB1	SL-FEST 38mm 6000K	U30	12	0,6	SV8,5	00676930	8719018006769	-	8719018006776	92
11854WU60X1	SL-FEST 38mm 4000K	U60	12	1	SV8,5	01526630	8719018015266	-	8719018015273	92
11860CU60X1	SL-FEST 30mm 6000K	U60	12	1	SV8,5	01530330	8719018015303	-	8719018015310	92
11860U30CWB1	SL-FEST 30mm 6000K	U30	12	0,6	SV8,5	00674530	8719018006745	-	8719018006752	92
11860WU60X1	SL-FEST 30mm 4000K	U60	12	1	SV8,5	01524230	8719018015242	-	8719018015259	92
11864U30CWB1	SL-FEST 43 mm 6000K	U30	12	0,6	SV8,5	00678330	8719018006783	-	8719018006790	92
11866CU60X1	SL-FEST 43mm 6000K	U60	12	1	SV8,5	01534130	8719018015341	-	8719018015358	92
11866WU60X1	SL-FEST 43mm 4000K	U60	12	1	SV8,5	01528030	8719018015280	-	8719018015297	92
11961AU60X2	SL-AMBER [≈W5W]	U60	12	0,5	W2,1x9,5d	01560030	8719018015600	-	8719018015617	94
11961CU60X2	SL-T10 [≈W5W] 6000K	U60	12	0,9	W2,1x9,5d	01516730	8719018015167	-	8719018015174	95
11961U30CWB2	SL-T10 [≈W5W] 6000K	U30	12	0,6	W2,1x9,5d	00694330	8719018006943	-	8719018006950	95
11961WU60X2	SL-T10 [≈W5W] 4000K	U60	12	0,9	W2,1x9,5d	01514330	8719018015143	-	8719018015150	95
11961XU60X2	SL-T10 [≈W5W] 8000K	U60	12	0,7	W2,1x9,5d	01522830	8719018015228	-	8719018015235	95
11972U50CWX2	HL [≈H7]	U50	12/24	15	PX26d	00784131	8719018007841	-	8719018007858	89
11972U90CWX2	HL [≈H7]	U90	12/24	18	PX26d	00720931	8719018007209	-	8719018007216	88
11972UE2X2	HL [≈H7]	UE	12/24	20	PX26d	00320131	8719018003201	-	8719018003218	89
24805CU60X2	SL-WHITE [≈R5W/R10W]	U60	12/24	1	BA15s	01562430	8719018015624	-	8719018015631	99
24844CU60X1	SL-FEST 30mm 6000K	U60	24	1,5	SV8,5	01536530	8719018015365	-	8719018015372	99
24961CU60X2	SL-T10 [≈W5W] 6000K	U60	24	1	W2,1x9,5d	01520430	8719018015204	-	8719018015211	99
24961WU60X2	SL-T10 [≈W5W] 4000K	U60	24	1	W2,1x9,5d	01518130	8719018015181	-	8719018015198	99

LED CanBus adaptéry

Objednací číslo	Typ	Řady	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strana
12956X2	CANbus adaptér pro LED 5W	-	12	5	-	39722294	8727900397222	-	8719018005007	96
18957X2	CANbus adaptér pro LED 21W	-	12	21	-	39587794	8727900395877	-	8719018004956	96
18960C2	CANbus adaptér pro HL [≈H4]	-	12	10	-	39809094	8727900398090	-	8719018004963	96
18952C2	CANbus adaptér pro HL [≈H7]	-	12	10	-	05064994	8719018050649	-	8719018004994	96
18954C2	CANbus adaptér pro FL [≈H8/H11/H16]	-	12	10	-	05066394	8719018050663	-	8719018004970	96
18956C2	CANbus adaptér pro HL [≈HB3/HB4/HIR2]	-	12	10	-	05068794	8719018050687	-	8719018004987	96
18961C2	Kondenzátor pro HL [≈H7]	-	12	10	-	00281594	8719018002815	-	8719018002822	96



2021 © Lumileds Holding B.V. Všechna práva vyhrazena.

Ochranná známka Philips a symbol štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. Specifi kace mohou být změněny bez oznámení.

philips.com/automotive