

PHILIPS

Xperion 6000

LED-arbeidslys





Utformet
med **deg**
i sentrum





Oppdag våre Xperion 6000 LED-arbeidslys



















UV Pillar






Boost-lys	 500 lm	 Opptil 4.5 t
Eco-lys	 250 lm	 Opptil 10 t
Spotlys	 180 lm	 Opptil 12 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	 100°	 90° rotasjon
Spesielle lysfunksjoner	 UV	 95°
Festeanord- ninger	 Krok som dreier 360°	 2 magneter
Grep/ fettmotstand	 ABS*, Gummi	 Verksted- bestandig
Robusthet	 IP65	 IK07
Litiumbatteri som strømforsyning	 <4.5 t	 USB type-C
Ekstra tilbehør**	 Find My Device	 Multi Dock Station

















Pillar



Boost-lys	 500 lm	 Opptil 4.5 t
Eco-lys	 250 lm	 Opptil 10 t
Spotlys	 180 lm	 Opptil 12 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	 100°	 90° rotasjon
Spesielle lysfunksjoner	Sammenleggbar	
Festeanord- ninger	 Krok som dreier 360°	 2 magneter
Grep/ fettmotstand	 ABS*, Gummi	 Verksted- bestandig
Robusthet	 IP65	 IK07
Litiumbatteri som strømforsyning	 <4.5 t	 USB Type-C
Ekstra tilbehør**	 Find My Device	 Multi Dock Station



















Pocket



Boost-lys	 300 lm	 Opptil 3.5 t
Eco-lys	 150 lm	 Opptil 7 t
Spotlys	 100 lm	 Opptil 10 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	 110°	
Spesielle lysfunksjoner	25 cm fleksibel slange som kan dreies i alle retninger	
Festeanord- ninger	 Krok som dreier 360°	 1 magnet
Grep/ fettmotstand	 ABS*, Gummi	 Verksted- bestandig
Robusthet	 IP65	 IK07
Litiumbatteri som strømforsyning	 <3.5 t	 USB Type-C
Ekstra tilbehør**	 Multi Dock Station	
















Slim

Boost-lys	 500 lm	 Opptil 4.5 t
Eco-lys	 250 lm	 Opptil 7 t
Spotlys	 150 lm	 Opptil 9 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	 100°	 270° rotasjon
Spesielle lysfunksjoner	180° sammenleggbar	
Festeanord- ninger	 Krok som dreier 360°	 2 magneter
Grep/ fettmotstand	 ABS*, Gummi	 Verksted- bestandig
Robusthet	 IP54	 IK07
Litiumbatteri som strømforsyning	 <4 t	 USB Type-C
Ekstra tilbehør**	 Find My Device	 Multi Dock Station

Line

Boost-lys	 300 lm	 Opptil 4.5 t
Eco-lys	 150 lm	 Opptil 8 t
Spotlys	 120 lm	 Opptil 9 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	 110°	
Festeanord- ninger	 Krok som dreier 360°	 1 magnet
Grep/ fettmotstand	 ABS*	 Verksted- bestandig
Robusthet	 IP65	 IK07
Litiumbatteri som strømforsyning	 <3.5 t	 USB Type-C

*Akrylnitril-butadien-styren kopolymerer
**Tilbehør kjøpes separat, bortsett fra Philips Xperion 6000 UV Pillar, som allerede har Find my device-funksjonen

Xperion 6000 UV Pillar

Avansert lysytelse som varer

Vårt førsteklasses arbeidslys, Philips Xperion 6000 UV Pillar, er et flerfunksjonelt arbeidslys med flere kraftige lyskilder, UV-lys, høy CRI og batteri med lang levetid. Finn arbeidslyset ditt på sekunder med Find my device.



Førsteklasses LED-lys med flere utganger

Presisjonslys med ergonomisk design og vidvinkel

Høy CRI95 og unikt UV-lys



Tre års garanti*

Sterk magnet og krok som dreier 360°

Inkluderer Find my device-funksjonen

Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler

*Kravet må registreres på philips.com/LEDworklight-warranty

Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestilling-soppføring	MOQ
LED WSL UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Jobb hele dagen med én enkelt ladning

Philips Xperion 6000 Pillar LED-arbeidslyset varer hele dagen på én enkelt ladning. Arbeidslysets sterke 250 og 500 lm og innebygde 180 lm spotlys møter flere behov. Kan legges sammen for enkel transport og har justerbare lysvinkler.



Førsteklasses LED-lys med flere utganger

Presisjonslys med ergonomisk design og vidvinkel

Lang brukstid i forskjellige lysmoduser



Tre års garanti**

Sterk magnet og krok som dreier 360°

Kompatibel med Find my device og Multi Dock Station*

Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler

**Kravet må registreres på philips.com/LEDworklight-warranty
*Tilbehør kjøpes separat

Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestilling-soppføring	MOQ
LED WSL Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Pocket

Det kompakte, men kraftige lyset

Det kompakte, kraftige Philips Xperion 6000 Pocket-lyset passer perfekt på trange steder med en svært fleksibel slange på 25 cm med 100 lm. Den brede strålen på opptil 300 lm i Boost-modus gir deg det sterke lyset du trenger.



Førsteklasses LED-lys med flere utganger

- 300 lm
- 150 lm
- 100 lm

Presisjonslys med fleksibel slange og vidvinkel

- 110°

Lang brukstid i forskjellige lysmoduser

- <10 h



Sterk magnet og krok som dreier 360°

- 360°

Kompatibel med Multi Dock Station*

- Multi Dock Station

Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler

- IP65
- IK07

*Tilbehør kjøpes separat
**Kravet må registreres på philips.com/LEDworklight-warranty

Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestilling-soppføring	MOQ
LED WSL Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Slim

Perfekt for trange steder

Det allsidige Philips Xperion 6000 Slim-lyset er ideelt for trange steder. Den unike 270° roterende lysmodulen har 250 lm i Øko-modus og 500 lm i Boost-modus, og rotasjonen hjelper deg med å rette den kraftige strålen dit du trenger den.



Førsteklasses LED-lys med flere utganger

- 500 lm
- 250 lm
- 150 lm

Unik 270° roterende lysmodul og vidvinkel

- 270°
- 100°

Lang brukstid i forskjellige lysmoduser

- <9 h



Sterk magnet og krok som dreier 360°

- 360°

Kompatibel med Find my device og Multi Dock Station*

- Find my device
- Multi Dock Station

Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler

- IP54
- IK07

*Tilbehør kjøpes separat
**Kravet må registreres på philips.com/LEDworklight-warranty

Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestilling-soppføring	MOQ
LED WSL Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Arbeid på større områder

Philips Xperion 6000 Line er utformet med 110° bred stråle på 150 lm i Øko-modus og 300 lm i Boost-modus, og den er ideell for å lyse opp større områder. Den er også utstyrt med et spotlys på 120 lm for å kunne rette lyset dit det trengs.



Førsteklasses LED-lys med flere utganger

Presisjonslys med ergonomisk design og vidvinkel

Lang brukstid i forskjellige lysmoduser



Sterk magnet og krok som dreier 360°

Fulladet innen tre og en halv time via USB-C

Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler

*Kravet må registreres på philips.com/LEDworklight-warranty

Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestilling-soppføring	MOQ
LED WSL Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Dokkingstasjon for lading av flere enheter

Philips Multi Dock Station er et trådløst tilbehør til Xperion LED-arbeidslys-serien. Plassert på et bord kan den trådløst lade to enheter om gangen eller fungere som et oppbevaringssted.

- LED-indikator viser ladestatus
- Dedikert plass for fjernkontrollen for Find my device
- Kompatibel med Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket og Slim



Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestilling-soppføring	MOQ
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

En praktisk måte å finne forlagte enheter på

Med Philips' Find my device kan du bruke fjernkontrollen til å utløse en varselyd og et blinkende lys for å finne Philips Xperion 6000-enheter. Den fungerer på opptil 10 meters avstand.

- Sett plug-and-play-brikken inn i arbeidslampen
- Bruk fjernkontrollen til å finne Philips Xperion 6000 UV Pillar (følger med), Pillar eller Slim (kjøpes separat) hvis du har forlagt dem
- Fest fjernkontrollen på nøkkelringen, eller plasser den på Philips Multi Dock Station



Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestilling-soppføring	MOQ
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6

Funksjoner for LED-arbeidslys

Lysmodul



Maksimal lyseffekt (i lumen)

Øk lysstyrken



Lyseffekt i strømsparingsmodus (i lumen)

Øko/dimmet lysstyrke



Liten ekstralampe som når trange steder (i lumen)

Spotlys



Driftstid i én ladesyklus

Driftstid



Vinkel på hovedlysstrålen

Lysvinkel



Fleksibelt arbeidslys takket være den dreibare lysmodulen

Modul for dreibart lys



Indeks for fargegjengivelse (CRI) viser de mest naturtro fargene til et objekt, som når de blir sett med naturlig lys



UV-lys bidrar til å identifisere lekkasjer

UV-lys

Smart, ergonomisk utforming



Festeanordninger som klips, klemmer, kroker osv. gjør det mulig å jobbe med hendene fri

Festeanordning



Magnet integrert i arbeidslyset for å gjøre det mulig å jobbe med hendene fri

Magnet



Robust ABS* og myk gummihylse for å holde lyset sikkert

Grep



Dette tilbehøret, som styres på avstand, hjelper med å finne enheter opptil 10 meter unna

Find My Device

Robust og holdbar



Grad av beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander, støv, utilsiktet kontakt og vann

Inntrengingsbeskyttelse



Grad av beskyttelse mot eksterne støt

Støtbeskyttelse



Svært bestandig mot fett og løsemidler på verkstedet

Fettbestandig

Strømalternativer og lading



Tid som behøves for å fullstendig lade det integrerte batteriet

Ladetid



Oppladbart batteri med en USB Type-C-kabel eller Multi Dock Station**

USB-C



Passer til Multi Dock Station*-tilbehøret for trådløs lading

Ladestasjon

*Akrylnitril-butadien-styren kopolymerer
**Tilbehør kjøpes separat

