

PHILIPS

EcoPro
Pracovní svítidla LED



**Špičkové osvětlení
pro kvalitní práci**

Všestranná a výkonná pracovní svítilna LED pro každodenní použití

Philips EcoPro61 Slim Tenká skládací ruční svítilna



- **Ultra-tenký design:** pro osvětlení úzkých protor
- **3 světelné režimy:** 500, 250 a 50 lm
- **Mimořádně dlouhá výdrž:** až 20 hodin v režimu Eco
- **Všestranný a jednoduchý na ovládání:** uchycení pomocí silného magnetu a 360° zasouvací háček
- **Vysoce přesné bodové osvětlení:** 140 lm

Objednací číslo	GOC	EAN1	EAN3	MOM
RC620X1	00484031	8719018004840	8719018004857	6

Philips EcoPro40 Nabíjecí ruční svítilna



- **Jasně světlo LED:** až 300 lumenů (režim Boost)
- **Přirozené bílé světlo:** 6 500 K
- **Vylepšená výdrž:** až 8 hodin
- **Praktická pracovní svítilna:** protiskluzové uchopení a lehká konstrukce
- **Není potřeba ji držet v ruce:** silné magnety a 360° zasouvací háček

Objednací číslo	GOC	EAN1	EAN3	MOM
RC420B1	05057145	8719018050571	8719018050700	3

Philips EcoPro50 Přenosné, hliníkové a dobíjecí projektorové světlo



- **Výkonné světlo LED:** až 1 000 lumenů
- **Přirozené bílé světlo:** 6 500 K
- **Dlouhá výdrž:** až 6 hodin s indikátorem životnosti baterie
- **Vysoká odolnost proti nárazu (IK08) a vůči vodě (IP54)**
- **Není potřeba ji držet v ruce:** pevné magnetické příslušenství pro připevnění
- **Powerbanka:** slouží k nabíjení dalších zařízení

Objednací číslo	GOC	EAN1	EAN3	MOM
RC520C1	05071745	8719018050717	8719018050724	3

Philips EcoPro30 Dobíjecí štíhlá svítilna



- **Duální světelný režim:** 150 a 300 lm
- **Jasně přirozené světlo:** 6 000 K
- **Dobíjecí baterie s dlouhou životností:** vysoko-energetická Li-ion baterie
- **Všestranná použitelnost s volnými rukama:** široký úhel paprsku 120°, 360° otočný háček, silný magnet
- **Prodloužená výdrž:** až 8 hodin, dobíjení přes USB-C
- **Účinná odolnost proti nárazu (IK07) a odolná proti vodě (IP54)**

Objednací číslo	GOC	EAN1	EAN3	MOM
RC220X1	01769731	8719018017697	8719018017703	6

NOVÉ

Philips EcoPro20

Praktická kapesní svítilna



- **Světlo LED:** až 220 lumenů
- **Přirozené bílé světlo:** 6 500 K
- **Dobrá výdrž:** až 3 hodiny
- **Není potřeba ji držet v ruce:** 180° otočná základna a 360 zasouvací háček
- **Powerbanka:** slouží k nabíjení dalších zařízení

Objednací číslo	GOC	EAN1	EAN3	MOM
RC320B1	05055745	8719018050557	8719018050564	3

Philips EcoPro10

Přenosná inspekční svítilna

NOVÉ



- **Velmi úsporný design:** lehká (méně než 100 g) pro dxenní používání
- **Vysoká kvalita světla:** vybaveno 5 trvanlivými diodami
- **Jasně přirozené světlo:** 6 000 K
- **Dlouhá výdrž:** až 6,5 hodiny
- **Všestranná kapesní svítilna:** bodové světlo, svorka

Objednací číslo	GOC	EAN1	EAN3	MOM
RC120B1	01765940	8719018017659	8719018017666	20
RC120X1	01767330	8719018017673	8719018017680	10

Informace pro objednávání

Název výrobku	Objednací číslo	GOC	EAN1	EAN3	Počet kusů v balení
EcoPro61 Slim	RC620X1	00484031	8719018004840	8719018004857	6
EcoPro50	RC520C1	05071745	8719018050717	8719018050724	3
EcoPro40	RC420B1	05057145	8719018050571	8719018050700	3
EcoPro30	RC220X1	01769731	8719018017697	8719018017703	6
EcoPro20	RC320B1	05055745	8719018050557	8719018050564	3
EcoPro10	RC120B1	01765940	8719018017659	8719018017666	20
	RC120X1	01767330	8719018017673	8719018017680	10



Popis vlastností výrobku



Nabíjení pomocí Micro USB

Nabíjení pracovní svítilny prostřednictvím Micro USB.



Powerbanka

Možnost nabíjet ze svítilny další zařízení.



Kompaktní velikost

Kompaktní velikost umožňuje svítilnu schovat do kapsy a mít ji vždy při ruce.



Označení IP

Čím vyšší hodnocení IP, tím větší odolnost vůči vodě a prachu.



Odolnost proti nárazům

Čím vyšší hodnocení IK, tím větší odolnost proti nárazům.



Silný magnet

Vestavěný zásuvný magnet pro použití bez nutnosti držení v ruce.



Háček

Zásuvný a otočný háček pro použití bez nutnosti držení v ruce.

