

PHILIPS

EcoPro
Luz de trabajo LED



**Luz de calidad
para trabajar**

Luz de trabajo LED potente y versátil para uso diario

Philips EcoPro61 Slim Lámpara de mano delgada y plegable



- **Diseño ultra delgado:** para iluminar espacios estrechos
- **3 modos de luz:** 500, 250 y 50 lm
- **Gran autonomía:** hasta 20 horas en modo Eco
- **Versátil y fácil de usar:** fuerte imán en la base y gancho retráctil de 360°
- **Puntero de alta precisión:** 140 lm

Referencia de pedido	GOC	EAN1	EAN3	UMP*
RC620X1	00484031	8719018004840	8719018004857	6

Philips EcoPro40 Lámpara de mano recargable



- **Luz LED brillante:** hasta 300 lúmenes (en modo de máxima potencia)
- **Luz blanca natural:** 6500 K
- **Mayor autonomía:** hasta 8 horas
- **Práctica luz de trabajo:** ligera y con mango antideslizante
- **Manos libres:** potentes imanes y ganchos retráctiles (360°)

Referencia de pedido	GOC	EAN1	EAN3	UMP*
RC420B1	05057145	8719018050571	8719018050700	3

Philips EcoPro50 Lámpara proyector recargable portátil de aluminio



- **Potente luz LED:** hasta 1000 lúmenes
- **Luz blanca natural:** 6500 K
- **Gran autonomía:** hasta 6 horas con indicador de duración de la batería
- **Fuerte impacto (IK08) y resistencia al agua (IP54)**
- **Manos libres:** resistente accesorio de montaje magnético
- **Batería externa:** para cargar otros dispositivos

Referencia de pedido	GOC	EAN1	EAN3	UMP*
RC520C1	05071745	8719018050717	8719018050724	3

Philips EcoPro30 Lámpara delgada recargable



- **Luz de modo dual:** 150 y 300 lm
- **Luz natural brillante:** 6000 K
- **Batería recargable de larga duración:** batería de iones de litio de alta energía
- **Versátil para uso con manos libres:** gran ángulo de haz de 120°, gancho giratorio de 360°, fuerte imán
- **Autonomía mejorada:** hasta 8 horas, recargable vía USB-C
- **Fuerte impacto (IK07) y resistencia al agua (IP54)**

Referencia de pedido	GOC	EAN1	EAN3	UMP*
RC220X1	01769731	8719018017697	8719018017703	6

* UMP: Unidad mínima de pedido

Philips EcoPro20

Lámpara de bolsillo práctica



- **Luz LED:** hasta 220 lúmenes
- **Luz blanca natural:** 6500 K
- **Buena autonomía:** hasta 3,5 horas
- **Manos libres:** base giratoria (180°) imantada y gancho retráctil (360°)
- **Batería externa:** para cargar otros dispositivos

Referencia de pedido	GOC	EAN1	EAN3	UMP*
RC320B1	05055745	8719018050557	8719018050564	3

Philips EcoPro10

Lámpara de bolsillo versátil

NUEVO



- **Diseño ultracompacto:** ligero (menos de 100 g) para el uso diario
- **Luz de alta calidad:** equipada con 5 LEDs duraderos
- **Luz natural brillante:** 6000 K
- **Larga autonomía:** hasta 6,5 horas
- **Linterna de bolsillo versátil:** foco, gancho

Referencia de pedido	GOC	EAN1	EAN3	UMP*
RC120B1	01765940	8719018017659	8719018017666	20
RC120X1	01767330	8719018017673	8719018017680	10

Información de pedido

Nombre del producto	Referencia de pedido	GOC	EAN1	EAN3	UMP*
EcoPro61 Slim	RC620X1	00484031	8719018004840	8719018004857	6
EcoPro50	RC520C1	05071745	8719018050717	8719018050724	3
EcoPro40	RC420B1	05057145	8719018050571	8719018050700	3
EcoPro30	RC220X1	01769731	8719018017697	8719018017703	6
EcoPro20	RC320B1	05055745	8719018050557	8719018050564	3
EcoPro10	RC120B1	01765940	8719018017659	8719018017666	20
	RC120X1	01767330	8719018017673	8719018017680	10

* UMP: Unidad mínima de pedido



Explicación sobre las funciones del producto



Carga por micro-USB
Carga de la luz de trabajo a través de micro-USB.



Batería externa
Posibilidad de cargar otros dispositivos desde la luz de trabajo.



Tamaño compacto
Ideal para llevar la lámpara en el bolsillo y facilitar su uso.



Grado de protección IP
Cuanto mayor sea el grado de protección IP, mayor será la resistencia al agua y el polvo.



Resistencia a impactos
Cuanto mayor sea el índice IK, mayor será la resistencia a los golpes.



Imán potente
Imán retráctil integrado para trabajar con las manos libres.



Gancho
Gancho retráctil y giratorio para trabajar con las manos libres.



Gancho
Accesorio que permite trabajar con las manos libres.

