

**PHILIPS**

EcoPro  
LED-werklamp



**Krachtige LED werklampen  
om de klus te klaren**

# Veelzijdige en krachtige LED-werklampen voor dagelijks gebruik

## Philips EcoPro61 Slim Ultradunne handlamp in opvouwbare behuizing



- **Ultradun en compact:** inzetbaar voor smalle, ontoegankelijke werkgebieden
- **3 lichtsterktes:** 500, 250 en 50 lm
- **Zeer lange gebruiksduur:** tot 20 uur in Eco stand
- **Groot gebruiksgemak:** krachtige magneet en uittrekbare, 360° draibare haak
- **Krachtige spotlight:** 140 lm

Bestelnummer	GOC	EAN1	EAN3	MB*
RC620X1	00484031	8719018004840	8719018004857	6

## Philips EcoPro40 Oplaadbare handlamp



- **Helder LED-licht:** tot 300 lumen (boostmodus)
- **Natuurlijk wit licht:** 6500 K
- **Optimale gebruiksduur:** tot 8 uur
- **Handige werklamp:** lichtgewicht en antislip handgreep
- **Handsfree:** krachtige magneten en uittrekbare, 360° draibare haak

Bestelnummer	GOC	EAN1	EAN3	MB*
RC420B1	05057145	8719018050571	8719018050700	3

## Philips EcoPro50 Draagbare oplaadbare projectorlamp (aluminium)



- **Krachtig LED-licht:** tot 1000 lumen
- **Natuurlijk wit licht:** 6500 K
- **Lange gebruiksduur:** tot 6 uur, voorzien van batterij-indicator
- **Hoge schok- (IP54) en waterbestendigheid (IK08)**
- **Handsfree:** krachtige magnetische bevestiging
- **Powerbank:** werklamp kan als lader worden gebruikt om andere apparaten van stroom te voorzien

Bestelnummer	GOC	EAN1	EAN3	MB*
RC520C1	05071745	8719018050717	8719018050724	3

## Philips EcoPro30 Oplaadbare, kleine werklamp

NIEUW



- **Twee lichtsterktes:** 150 en 300 lm
- **Helder, natuurlijk licht:** 6000 K
- **Oplaadbare werklamp met lange levensduur:** krachtige Li-ion batterij
- **Veelzijdig en handsfree:** grote lichthoek van 120°, 360° draibare haak, krachtige magneet
- **Verbeterde gebruiksduur:** tot 8 uur, oplaadbaar via USB-C kabel
- **Hoge schokbestendigheid (IK07) en waterbestendigheid (IP54)**

Bestelnummer	GOC	EAN1	EAN3	MB*
RC220X1	01769731	8719018017697	8719018017703	6

## Philips EcoPro20

Handzame, compacte werklamp



- **LED-licht:** tot 220 lumen
- **Natuurlijk wit licht:** 6500 K
- **Goede gebruiksduur:** tot 3,5 uur
- **Handsfree:** krachtige magneten, uittrekbare en 360° draaibare haak
- **Powerbank:** werklamp kan als lader worden gebruikt om andere apparaten van stroom te voorzien

Bestelnummer	GOC	EAN1	EAN3	MB*
RC320B1	05055745	8719018050557	8719018050564	3

## Philips EcoPro10

Draagbare, oplaadbare inspectielamp

NIEUW



- **Ultra-compact en lichtgewicht:** < 100g (ideaal voor dagelijks gebruik)
- **Hoogwaardige licht-kwaliteit:** uitgerust met 5 duurzame LED's
- **Helder, natuurlijk licht:** 6000 K
- **Lange gebruiksduur:** tot 6,5 uur
- **Multifunctionele werklamp:** met spotlight en bevestigingsclip

Bestelnummer	GOC	EAN1	EAN3	MB*
RC120B1	01765940	8719018017659	8719018017666	20
RC120X1	01767330	8719018017673	8719018017680	10

## Bestelinformatie

Productnaam	Bestelnummer	GOC	EAN1	EAN3	Aantal in verpakking
EcoPro61 Slim	RC620X1	00484031	8719018004840	8719018004857	6
EcoPro50	RC520C1	05071745	8719018050717	8719018050724	3
EcoPro40	RC420B1	05057145	8719018050571	8719018050700	3
EcoPro30	RC220X1	01769731	8719018017697	8719018017703	6
EcoPro20	RC320B1	05055745	8719018050557	8719018050564	3
EcoPro10	RC120B1	01765940	8719018017659	8719018017666	20
	RC120X1	01767330	8719018017673	8719018017680	10



## Toelichting op de functies



### Opladen via micro-USB

Werklamp opladen via micro-USB.



### Powerbank

Mogelijkheid om andere apparaten op te laden via de werklamp.



### Compact formaat

Compact formaat, zodat de lamp in uw werkkleding past en prettig in uw hand ligt.



### IP-markering (Ingress Protection)

Hoe hoger de IP-waarde, hoe beter de water- en stofbestendigheid.



### Schokbestendigheid

Hoe hoger de IK-waarde, hoe beter de schokbestendigheid.



### Krachtige magneet

Ingebouwde magneet om handsfree te werken.



### Bevestigingshaak

Uittrekbare en draaibare haak om handsfree te werken.



### Bevestigingsclip

Ter bevestiging van de lamp en om handsfree te werken.

