

PHILIPS

EcoPro
Lampy robocze LED



**Wysokiej jakości światło
do wykonania zadania**

Uniwersalne i wydajne lampy robocze LED do codziennego użytku

Philips EcoPro61 Slim Wąska, składana lampa inspekcyjna



- **Ultra-cienka konstrukcja:** do oświetlania wąskich przestrzeni
- **3 tryby świecenia:** 500, 250 i 50 lm
- **Bardzo długa autonomia:** do 20 godzin pracy w trybie Eco
- **Wszechstronna i łatwa w użyciu:** magnes i chowany haczyk ze stali nierdzewnej 360°
- **Reflektor punktowy o wysokiej precyzji:** 140 lm

Numer zamówienia	GOC	EAN1	EAN3	MOM
RC620X1	00484031	8719018004840	8719018004857	6

Philips EcoPro40 Ładowana lampa ręczna



- **Jasne światło LED:** do 300 lumenów (tryb zwiększonej mocy)
- **Naturalne, białe światło:** 6500 K
- **Zwiększona autonomia:** do 8 godzin
- **Poręczna lampa robocza:** niska waga i uchwyt antypoślizgowy
- **Użytkowanie bez użycia rąk:** silne magnesy i wysuwane haczyki 360°

Numer zamówienia	GOC	EAN1	EAN3	MOM
RC420B1	05057145	8719018050571	8719018050700	3

Philips EcoPro50 Przenośny ładowany reflektor projekcyjny z aluminium



- **Intensywne światło LED:** do 1000 lumenów
- **Naturalne, białe światło:** 6500 K
- **Długa autonomiczna praca:** do 6 godzin, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- **Wysoka odporność na uderzenia (IK08) i wodoszczelność (IP54)**
- **Użytkowanie bez użycia rąk:** akcesorium do montażu z silnym magnesem
- **Powerbank:** umożliwia ładowanie innych urządzeń

Numer zamówienia	GOC	EAN1	EAN3	MOM
RC520C1	05071745	8719018050717	8719018050724	3

Philips EcoPro30 Smukła lampa z możliwością ładowania

NOWOŚĆ



- **Podwójny tryb świecenia:** 150 i 300 lm
- **Jasne, naturalne światło:** 6000 K
- **Akumulator o długiej żywotności:** wysokoenergetyczna bateria litowo-jonowa
- **Wszechstronne zastosowanie bez konieczności używania rąk:** szeroki kąt świecenia 120°, obrotowy haczyk 360°, silny magnes
- **Zwiększona autonomia:** do 8 godzin, możliwość ładowania przez USB-C
- **Wysoka odporność na uderzenia (IK07) i wodę (IP54)**

Numer zamówienia	GOC	EAN1	EAN3	MOM
RC220X1	01769731	8719018017697	8719018017703	6

Philips EcoPro20

Wygodna lampa kieszonkowa



- **Światło LED:** do 220 lumenów
- **Naturalne, białe światło:** 6500 K
- **Duża autonomia:** do 3,5 godziny
- **Użytkowanie bez użycia rąk:** magnetyczna podstawa obrotowa 180° i wysuwany haczyk 360°
- **Powerbank:** umożliwia ładowanie innych urządzeń

Numer zamówienia	GOC	EAN1	EAN3	MOM
RC320B1	05055745	8719018050557	8719018050564	3

Philips EcoPro10

Przenośna lampa inspekcyjna

NOWOSC



- **Ultrakompaktowa konstrukcja:** lekka (mniej niż 100g) do codziennego użytku
- **Wysokiej jakości światło:** wyposażone w 5 trwałych diod LED
- **Jasne, naturalne światło:** 6000 K
- **Długi czas pracy:** do 6,5 godziny
- **Wszecstronna lampa kieszonkowa:** reflektor punktowy, klips

Numer zamówienia	GOC	EAN1	EAN3	MOM
RC120B1	01765940	8719018017659	8719018017666	20
RC120X1	01767330	8719018017673	8719018017680	10

Informacje do zamówień

Nazwa produktu	Numer zamówienia	GOC	EAN1	EAN3	Liczba produktów w opakowaniu
EcoPro61 Slim	RC620X1	00484031	8719018004840	8719018004857	6
EcoPro50	RC520C1	05071745	8719018050717	8719018050724	3
EcoPro40	RC420B1	05057145	8719018050571	8719018050700	3
EcoPro30	RC220X1	01769731	8719018017697	8719018017703	6
EcoPro20	RC320B1	05055745	8719018050557	8719018050564	3
EcoPro10	RC120B1	01765940	8719018017659	8719018017666	20
	RC120X1	01767330	8719018017673	8719018017680	10



Objaśnienie funkcji produktu



Ładowanie przez port micro-USB

Ładowanie lampy roboczej przez port micro-USB.



Powerbank

Możliwość ładowania innych urządzeń z lampy roboczej.



Mały rozmiar

Kompaktowy rozmiar – lampę można łatwo schować do kieszeni lub wygodnie trzymać w ręku.



Oznaczenie ochrony przed penetracją

Im wyższy stopień ochrony przed penetracją, tym wyższe parametry wodoodporności i pyłoodporności.



Odporność na uderzenia i wstrząsy

Im wyższy stopień ochrony przed uderzeniami, tym większa odporność na wstrząsy.



Silny magnes

Wbudowany wysuwany magnes umożliwia użytkowanie bez użycia rąk.



Haczyk

Wysuwany obrotowy haczyk umożliwia użytkowanie bez użycia rąk.

