

PHILIPS

EcoPro
Lumină de lucru cu LED



**Lumină de calitate și treaba
e ca și rezolvată!**

Lumină de lucru cu LED versatilă și puternică pentru utilizare zilnică

Philips EcoPro61 Slim Lampă de mână subțire și pliabilă



- **Design ultrasubțire:** pentru luminarea spațiilor înguste
- **3 moduri de iluminare:** 500, 250 și 50 lm
- **Autonomie foarte mare:** până la 20 de ore de utilizare în modul Eco
- **Versatilă și ușor de folosit:** accesoriu de fixare cu magnet puternic și cârlig retractabil la 360°
- **Proiector de mare precizie:** 140 lm

Număr de comanda	GOC	EAN1	EAN3	MOQ
RC620X1	00484031	8719018004840	8719018004857	6

Philips EcoPro40 Lampă de mână reîncărcabilă



- **Lumină LED strălucitoare:** până la 300 de lumini (modul Intens)
- **Lumină albă naturală:** 6.500 K
- **Autonomie îmbunătățită:** până la 8 ore
- **Lumină de lucru utilă:** mâner anti-alunecare și greutate redusă
- **Mâini libere:** magneți puternici și cârlige retractabile la 360°

Număr de comanda	GOC	EAN1	EAN3	MOQ
RC420B1	05057145	8719018050571	8719018050700	3

Philips EcoPro50 Proiector reîncărcabil portabil, din aluminiu



- **Lumină LED puternică:** până la 1.000 de lumini
- **Lumină albă naturală:** 6.500 K
- **Autonomie mare:** până la 6 ore cu indicator pentru durata de viață a bateriei
- **Rezistență la impact puternic (IK08) și la apă (IP54)**
- **Mâini libere:** accesoriu de fixare magnetic puternic
- **Sursă de alimentare:** pentru încărcarea altor dispozitive

Număr de comanda	GOC	EAN1	EAN3	MOQ
RC520C1	05071745	8719018050717	8719018050724	3

Philips EcoPro30 Lampă subțire reîncărcabilă



- **Lumină mod dual:** 250 lm și 120 lm
- **Lumină naturală puternică:** 6.000 K
- **Baterie reîncărcabilă de lungă durată:** baterie Li-ion de înaltă energie
- **Versatilă pentru utilizare cu mâinile libere:** unghi larg al fasciculului, de 120°, cârlig rotative la 360°
- **Autonomie îmbunătățită:** până la 8 ore, reîncărcabilă prin USB de tip C
- **Rezistență ridicată la impact (IK07) și la apă (IP54)**

Număr de comanda	GOC	EAN1	EAN3	MOQ
RC220X1	01769731	8719018017697	8719018017703	6

Philips EcoPro20

Lampă comodă de buzunar



- **Lumină LED:** până la 220 de lumini
- **Lumină albă naturală:** 6.500 K
- **Autonomie bună:** până la 3,5 ore
- **Mâini libere:** bază cu magnet pivotantă la 180° și cârlig retractabil la 360°
- **Sursă de alimentare:** pentru încărcarea altor dispozitive

Număr de comanda	GOC	EAN1	EAN3	MOQ
RC320B1	05055745	8719018050557	8719018050564	3

Philips EcoPro10

Instrument de inspecție portabil

NOU



- **Design ultra compact:** ușor (mai puțin de 100 g) pentru utilizare zilnică
- **Lumină de înaltă calitate:** echipat cu 5 LED-uri durabile
- **Lumină naturală puternică:** 6.000 K
- **Autonomie mare:** până la 6,5 ore
- **Lampă de buzunar versatilă:** reflector, cârlig

Număr de comanda	GOC	EAN1	EAN3	MOQ
RC120B1	01765940	8719018017659	8719018017666	20
RC120X1	01767330	8719018017673	8719018017680	10

Informații privind comanda

Numele produsului	Număr de comanda	GOC	EAN1	EAN3	Cantitate ambalaje
EcoPro61 Slim	RC620X1	00484031	8719018004840	8719018004857	6
EcoPro50	RC520C1	05071745	8719018050717	8719018050724	3
EcoPro40	RC420B1	05057145	8719018050571	8719018050700	3
EcoPro30	RC220X1	01769731	8719018017697	8719018017703	6
EcoPro20	RC320B1	05055745	8719018050557	8719018050564	3
EcoPro10	RC120B1	01765940	8719018017659	8719018017666	20
	RC120X1	01767330	8719018017673	8719018017680	10



Explicații ale caracteristicilor produsului



Încărcare prin micro-USB

Lumina de lucru poate fi încărcată prin micro-USB.



Sursă de alimentare

Posibilitatea de a încărca alte dispozitive de la lumina de lucru.



Dimensiuni compacte

Dimensiuni compacte, perfecte pentru a o avea la îndemână și pentru accesarea cu ușurință a spațiilor înguste.



Marcaj de protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine

Cu cât este mai mare clasa IP, cu atât crește rezistența la apă și praf.



Rezistență la șocuri

Cu cât este mai mare clasa IK, cu atât crește rezistența la șocuri.



Magnet puternic

Magnet escamotabil încorporat pentru lucru cu mâinile libere.



Cârlig rotativ

Cârlig retractabil și rotativ pentru a lucra cu mâinile libere.

