

PHILIPS

Automotive lighting

Catálogo de 2022



Índice



Introdução

4

Segurança visível

Halogéneo

6

Luzes para automóveis de 12 V

RacingVision GT200	10
X-tremeVision Pro150	11
VisionPlus	12
WhiteVision ultra	13
LongLife EcoVision	14
Vision	15
Uma lâmpada para cada uso	16

Halogéneo

34

Iluminação para veículos de duas rodas

X-tremeVision moto	37
CityVision moto	37
CrystalVision ultra moto	38
Vision moto	38
Uma lâmpada para cada uso	39

Halogéneo

42

Iluminação para autocarros e camiões de 24V

MasterDuty	45
MasterLife	46
MasterDuty BlueVision	46
Uma lâmpada para cada uso	47

Halogéneo

54

Kits

Kit de reposição de 12V	56
Kit de reposição de 24V	58
Kit de restauração de faróis	59

Xenon

60

Para automóveis e camiões

Xenon X-tremeVision gen2	63
Xenon WhiteVision gen2	64
Xenon LongerLife	65
Xenon Vision	66

LED

72

Para automóveis e camiões

Ultinon Pro9000	76
Ultinon Pro5000	78
Ultinon Essential	79
Ultinon Pro6000 SL	80
Ultinon Pro3000 SL	82
CANbus	84
Reparação de luz	84
Uma lâmpada para cada uso	86

Anexos

100

Explicação sobre tecnologia de iluminação	100
Embalagem de amostras	102
Compreender os códigos de encomenda da Philips	103
Ilustrações técnicas: bases	104
Índice de produtos	105

Segurança visível

Nossas inovações tecnológicas estão na vanguarda da iluminação automotiva há mais de 100 anos. Como um dos **principais fornecedores** de lâmpadas e produtos de iluminação para a indústria automóvel e pós-venda, combinamos inovações técnicas com foco na **segurança** e conforto ao volante. Atualmente, a nossa iluminação para automovel é a escolha de muitos consumidores e principais fabricantes de automóveis.

A nossa missão é disponibilizar **produtos inovadores** que melhorem constantemente a segurança rodoviária e aumentem a produtividade da oficina. Os nossos produtos são concebidos para terem um desempenho eficiente e duradouro, para garantir a **satisfação contínua do cliente**. Muitas garagens e oficinas já desfrutam da nossa nova gama de luzes de trabalho LED profissionais pelo seu extraordinário fluxo luminoso e robustez.

A iluminação de alta qualidade faz realmente a diferença.

Segurança que pode ver!



Qualidade de equipamento original

Estamos empenhados em produzir os **melhores produtos** e serviços da sua classe no mercado de Fabricante de equipamento original (OEM) e de pós-venda da indústria automóvel. Os nossos produtos são fabricados a partir de **materiais de elevada qualidade** e testados de

acordo com as especificações mais exigentes para maximizar a **segurança** e o **conforto** de condução dos nossos clientes.

- Os principais fabricantes de automóveis **optam** pelos nossos produtos

• A nossa iluminação equipa **um em cada dois veículos** na Europa e um em cada três no mundo

• Nossos processos de fabricação **excedem** as **especificações** da indústria

Vidro de quartzo anti-UV da Philips para um desempenho de iluminação excelente

Todas as lâmpadas em vidro de quartzo da Philips oferecem também uma proteção contra UV para proteger as suas óticas modernas e plásticas dos raios UV nocivos.

- **Luz mais intensa**

A alta resistência do vidro de quartzo permite aumentar a pressão no interior da lâmpada, gerando assim luz mais intensa.

- **Maior resistência**

As lâmpadas em vidro de quartzo da Philips (filamento a 2650 °C e vidro a 800 °C) conseguem suportar choques térmicos intensos.

- **A melhor proteção contra raios ultravioleta**

Todas as lâmpadas em vidro de quartzo da Philips oferecem também uma proteção contra UV para proteger as suas óticas modernas e plásticas dos raios UV prejudiciais.

Halogênios



Luzes para automóveis de **12V**



Que lâmpada do carro você precisa?

Brilho
aprimorado






Até **200%**
mais brilho*

**RacingVision
GT200**

Feixe
até
+80 m***



Desempenho do feixe



Disponível em
H4, H7



Até **150%**
mais brilho*

**X-tremeVision
Pro150**

Feixe
até
+70 m***



Desempenho do feixe





Disponível em
**H1, H4, H7, H11,
HB3, HB4, HIR2**

Visão
até **60%**
superior*

VisionPlus



Desempenho do feixe





Disponível em
H1, H4, H7

Visão
até **30%**
superior*

Vision



Desempenho do feixe



Disponível em
**H1, H3, H4, H7, H11,
HB3, HB4**

Imagens apenas para fins ilustrativos. * Comparado com o requisito legal mínimo.

*** Em comparação com o mínimo obtido após a regulamentação ECE, com base em 1 Lux. A distância mais distante do carro se aplica a H4 e H7.

philips.com/halogen



Estilo
único



Aspeto
branco
nítido

WhiteVision
ultra


H4, H7
até
4200 K




Standard



WhiteVision ultra



Desempenho do feixe



Cor da luz**



Vida útil**



Disponível em

**H1, H3, H4, H7, H8, H11,
HB3, HB4, HIR2, PSX24W**

Vida útil
estendida



Vida até
1500 horas**

LongLife
EcoVision




Standard




LongLife EcoVision


Desempenho do feixe



Cor da luz**



Vida útil**



Disponível em

**H1, H3, H4, H7, H11,
H18, H19, HIR2**

** O prazo de validade e a temperatura da cor diferem dependendo do tipo, indicação apenas para H7.



RacingVision GT200

Desempenho incrível com lâmpadas legais para estradas

- Até 200% de luz mais brilhante* para transformar sua caminho
- Estende seu feixe em 80 metros**
- Totalmente legal na estrada para uma viagem agradável

Se você é apaixonado por dirigir, deixe as lâmpadas automotivas Philips RacingVision GT200 elevarem sua experiência automotiva. Uma luz até 200% mais brilhante que brilha por mais de 80 metros significa melhor visão e reações mais rápidas para uma direção mais emocionante.

*Em comparação com o padrão legal mínimo

**Compara ao mínimo derivado após a regulamentação ECE, com base em 1 Lux. Distância mais distante do carro.



Standard



RacingVision GT200

Disponível nas embalagens S2 e B1



Disponível em



H4



H7



X-tremeVision Pro150

A melhor combinação de alto desempenho e longa vida

- **Veja melhor a estrada com uma luz até 150% mais brilhante***
- **Maior duração para uma vida inteira de segurança****
- **Feixe de alto desempenho projeta luz 70 metros mais longe*****
- **Mais contraste e visibilidade com luz fria**

Combinando um brilho impressionante com o tipo de vida útil até então não disponível em uma lâmpada de alto desempenho, a Philips X-tremeVision Pro150 oferece a visibilidade para manter você e seus entes queridos ainda mais seguros na estrada.

*Em comparação com o padrão legal mínimo. Aplica-se a lâmpadas de farol.

**A vida útil difere por tipo. Indicação apenas para H7: até 450 horas.

***Comparação o comprimento do feixe ao mínimo derivado após a regulamentação ECE, com base em 1 Lux. Distância mais distante do carro.



Standard

X-tremeVision Pro150

Disponível nas embalagens S2 e B1



Disponível em





VisionPlus

Reações rápidas salvam vidas

- Visão até 60% superior*
- Maior conforto de condução com melhor visibilidade
- Lâmpada para automóvel ultrarresistente de alta qualidade

Os faróis Philips VisionPlus permitem aos condutores ver mais longe para uma maior **segurança** e **conforto**.

*Em comparação com a norma legal mínima



Standard



VisionPlus

Disponível nas embalagens S2 e B1



Disponível em



H1



H4



H7



WhiteVision ultra

Aparência bem branca

- Aparência branca superior elegante com até 4 200 Kelvin*
- Conforto ao dirigir com até 60% mais visão**
- 100% legal para circulação

A Philips WhiteVision ultra, com a mais recente fórmula de revestimento, proporciona uma luz branca excepcional de até 4200 kelvins. Estas são as luzes de halogéneo homologadas mais brancas do nosso portefólio e a escolha perfeita para quem procura um visual sofisticado e elegante.

*Aplica-se a H4, H7. A temperatura da luz difere por tipo técnico.
 **Em comparação com a norma legal mínima. Aplica-se a lâmpadas de farol.



Standard

WhiteVision ultra



Disponível nas embalagens S2, B1 e B2.



Disponível em



H1

H3

H4

H7

H8

H11

HB3

HB4

HIR2

PSX24W

W5W

H6W



LongLife EcoVision

Vida útil mais longa, menos substituições

- **Dura significativamente mais tempo***
- **Lâmpada para automóvel ultrarresistente de alta qualidade**


Está cansado de estar sempre a **mudar** as lâmpadas? Com uma **vida útil superior**, a LongLife EcoVision da Philips é perfeita para condutores que pretendem **minimizar as tarefas de manutenção** nos seus veículo

*Indicação apenas para H7: a vida útil difere por tipo.

Disponível nas embalagens S2, C1 e B1



Disponível em





Vision

Sinta-se seguro, dirija com segurança

- Visão até 30% superior*
- Relação qualidade/preço competitiva
- Lâmpada para automóvel ultrarresistente de alta qualidade

As lâmpadas Philips Vision asseguram um excelente desempenho do feixe de luz a um **preço muito competitivo**.

*Em comparação com a norma legal mínima



Standard



Vision

Disponível nas embalagens C1 e B1



Disponível em



H1



H3



H4



H7



HB3



HB4



H11

Imagens apenas para fins ilustrativos

Uma lâmpada para **cada uso**



12620 12475 12258 12336 12342 12972 12361 9145 12362 9008 12580 12643 12644 9005 9006 9007 9012
R2 R2 Visio H1 H3 H4 H7 H9 H10 H11 H13 H15 H18 H19 HB3 HB4 HB5 HIR2

Luzes de estrada – luzes de estrada adicionais



12356 12146 12498 12496 12496sv 12065 12071 12188 12180 12174 12190 12274
H21W HY21W P21W PY21W PY21Wsv W21W WY21W PSY24W PSY24Wsv PWY24W PY24W PY24Wsv



12277 12177 12085 12278 12197
P13W PW16W PS19W PSX26W HiPerLCP

Piscas dianteiros



12929 12023 12961 12040 12844 12866 12799 12946
T4W H5W W5W WBT10 C5W FEST10W LED-T10 (=W5W) LED-FEST 43mm

Luzes diurnas



12256 12961 12521
W3W W5W WBT5 Bax

Luz interior




12256 12929 12821 12023 12961 12036 12066
W3W T4W R5W H5W W5W H6W W21/5W

Luz do painel

Luz de posição dianteira



12256 12929 12821 12961 12396 12271
W3W T4W R5W W5W WY5W PCY16W



12258 12336 12972 12360 12362 12366 12643 9005 9006 12059 12060 12276 12086
H1 H3 H7 H8 H11 H16 H18 HB3 HB4 H27W/1 H27W/2 PSX24W PS24W

Piscas secundários

Luzes anti-nevoeiro





philips.com/mylamps



Luz porta bagagens

Piscas traseiros



Luz do travão traseiro

Luz marcha atrás



Luz porta-luvas



Luz de posição traseiros



Luz da matrícula

Luzes anti-nevoeiro traseira

Luzes de stop

*Combina la función de luz de freno y aparcamiento trasero

Luzes para automóveis de 12 V

Halogénios

12V Lâmpadas principais

H1 Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10	6,02
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100	5,54

H1 VisionPlus



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5	24,96
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10	12,83

H1 X-tremeVision Pro150



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12258XVPS2	12	55	P14,5s	00565628	8 719018 005656	-	8719018005663	ECE	5	37,92
12258XVPB1	12	55	P14,5s	00549630	8 719018 005496	-	8719018005502	ECE	10	20,64

H1 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5	18,57
12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10	9,61
12258LLECO1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10	8,63

H1 WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12258WUJSM	12	55	P14,5s	00525028	8 719018 005250	-	8719018005267	ECE	5	37,56
12258WUB1	12	55	P14,5s	00523630	8 719018 005236	-	8719018005243	ECE	10	19,35

H1 Spot



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12258SPC1	12	55	P14,5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	ECE	10	8,79

H2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10	9,91

H3 Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10	6,65
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100	6,40

Quantidade de embalagem: número de embalagens por caixa externa

H3 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12336LLECO1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10	9,51

H3 WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12336WVUB1	12	55	PK22s	00531128	8 719018 005311	-	8719018005328	ECE	5	20,85

H4 Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10	7,56
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100	5,68
12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	50	-

H4 VisionPlus



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5	24,49
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10	12,39
12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	8727900374360	8727900374377	ECE	50	-

H4 X-tremeVision Pro150



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12342XVPS2	12	60/55	P43t-38	00567028	8 719018 005670	-	8719018005687	ECE	5	38,86
12342XVPB1	12	60/55	P43t-38	00553330	8 719018 005533	-	8719018005540	ECE	10	19,59

H4 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5	21,73
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10	11,18
12342LLECO1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10	10,15

H4 WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12342WVUSM	12	60/55	P43t-38	35490428	8 727900 354904	-	8727900354911	ECE	5	37,23
12342WVUB1	12	60/55	P43t-38	35489830	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10	18,56

H4 RacingVision GT200



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12342RGTS2	12	60/55	P43t-38	00575528	8 719018 005755	-	8719018005762	ECE	5	43,80
12342RGTB1	12	60/55	P43t-38	00571730	8 719018 005717	-	8719018005724	ECE	10	21,99

H7 Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10	11,14
12972PRC1	12	55	PX26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100	9,93
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	50	-

H7 VisionPlus



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5	36,00
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10	17,97
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	50	-

H7 X-tremeVision Pro150



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12972XVPS2	12	55	PX26d	00569428	8 719018 005694	-	8719018005700	ECE	5	49,98
12972XVPB1	12	55	PX26d	00555730	8 719018 005557	-	8719018005564	ECE	10	25,77

H7 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5	32,40
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10	16,20
12972LLECO1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10	14,60

H7 WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12972WWUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900354942	ECE	5	47,94
12972WWUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10	24,49

H7 RacingVision GT200



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12972RGTS2	12	55	PX26d	00577928	8 719018 005779	-	8719018005786	ECE	5	59,99
12972RGTB1	12	55	PX26d	00573130	8 719018 005731	-	8719018005748	ECE	10	29,99

H8 WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12360WWUB1	12	35	PGJ19-1	00533528	8 719018 005335	-	8719018005342	ECE	5	47,46

H8



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10	25,31
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10	24,87

H9



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)	
12361B1		12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10	39,07
12361C1		12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10	38,41

H10



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)	
9145C1		12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10	23,14

H11 Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)	
12362PRB1		12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10	20,53
12362PRC1		12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10	19,82

H11 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)	
12362LLECOB1		12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10	22,34
12362LLECO1		12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10	21,22

H11 WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)	
12362WWUB1		12	55	PGJ19-2	00535928	8 719018 005359	-	8719018005366	ECE	5	31,23

H11 X-tremeVision Pro150



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)	
12362XVPB1		12	55	PGJ19-2	00551928	8 719018 005519	-	8719018005526	ECE	5	47,62

H13



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)	
9008C1		12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10	42,53

H15



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)	
12580B1		12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10	59,86
12580C1		12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10	58,76

H16



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)	
12366C1		12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10	34,55

H18 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)	
12643LLC1		12	65	PY26d-1	35603830	8 727900 356038	-	8727900356045	ECE	10	24,48

H19 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12644LLC1	12	60/65	PU43t-3	35605230	8 727900 356052	-	8727900356069	ECE	10	30,59

HB1 9004



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	ECE	10	26,76

HB3 Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10	14,47
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10	13,52

HB3 WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9005WWUB1	12	60	P20d	00537328	8 719018 005373	-	8719018005380	ECE	5	28,40

HB3 X-tremeVision Pro150



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9005XVPB1	12	60	P20d	00557128	8 719018 005571	-	8719018005588	ECE	5	32,88

HB4 Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10	14,47
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10	13,52

HB4 WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9006WWUB1	12	55	P22d	00539728	8 719018 005397	-	8719018005403	ECE	5	26,44

HB4 X-tremeVision Pro150



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9006XVPB1	12	51	P22d	00559528	8 719018 005595	-	8719018005601	ECE	5	35,21

HB5 9007



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	ECE	10	27,81

HIR2 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10	50,44

HIR2 WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9012WWUB1	12	55	PX22d	00541028	8 719018 005410	-	8719018005427	ECE	5	52,42

HIR2 X-tremeVision Pro150



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
9012XVPB1	12	55	PX22d	00561828	8 719018 005618	-	8719018005625	ECE	5	59,99

H27W/1



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10	22,45

H27W/2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10	22,45

R2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10	6,27
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10	5,83

R2 Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10	9,07
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10	8,84

Iluminação de sinalização e de interior

P21W VisionPlus



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10	3,21

P21W LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10	4,23
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10	1,88

P21W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10	2,98
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10	1,04

P21/4W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10	6,76
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10	3,10

P21/5W VisionPlus



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10	5,74

P21/5W LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10	7,20
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10	3,27

P21/5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10	4,04
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	20x10	1,57

PR21W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10	5,24

PR21/5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10	6,32

PY21W SilverVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10	33,38

PY21W LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10	6,25

PY21W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10	6,51
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	20x10	2,62

Stop P22



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	ECE	5x10	2,67

Stop P25



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10	4,34

R5W LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10	5,12
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10	2,48

R5W BA15s



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10	3,09
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	20x10	1,20

R5W BA15d



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10	2,53

R10W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10	3,69
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	20x10	1,53

RY10W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	ECE	5x10	3,50

BA7



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	ECE	5x10	3,56

T2W - T3W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	ECE	5x10	1,46
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	ECE	5x10	1,46

T4W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10	2,85
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	20x10	1,04

Luzes de sinalização de halogéneo em miniatura, E.U.A.

H5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10	8,19

H6W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12036B2	12	6	BAX9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10	14,10
12036CP	12	6	BAX9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10	6,39

H6W WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12036WVUB2	12	6	BAX9s	00543430	8 719018 005434	-	8719018005441	ECE	10	29,24

H10W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10	7,11

H20W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10	7,61

H21W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12356CP	12	21	BAY9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10	14,10

HY21W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10	22,05

Encaixe em cunha

W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10	1,51
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055545	-	8711500417763	-	10	3,00
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	200	1,03
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10	1,45
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10	1,31

W2,2W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10	1,52

W3W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10	3,87
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10	1,47

W5W LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10	4,27
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10	1,83

W5W X-tremeVision Pro150



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12961XVPB2	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8 719018 005632	-	8719018005649	ECE	10	7,17

W5W WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12961WUJB2	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8 727900 354843	-	8727900354874	ECE	10	7,17

W5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10	3,10
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	20x10	1,06

WY5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10	7,25
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10	2,80

WBT10 VisionPlus



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10	6,79

W16W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10	9,00
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10	4,22

W21W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10	11,36
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10	5,40

W21/5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10	11,94
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10	5,68

WY21W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10	17,08
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10	8,15

Festoon

Festoon T6,2x27



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10	3,06

Festoon T6,2x35



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10	2,87

C5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10	2,97
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	20x10	1,05

Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10	2,15

Festoon T10,5x38



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10	1,82

Festoon T10,5x43



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10	1,59
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10	4,73
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10	2,06

Festoon T15x43



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10	3,13

Bax

Bax 8,3s/1,35 black



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10	5,49
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10	2,17

Bax 8,3s/1,5 blue



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10	2,17

Bax 8,5d/2 black



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10	5,35
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10	2,20

Bax 8,5d/1,5 blue



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10	2,17

Bax 8,5d/2 green



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10	2,17

Bax 8,5d green



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10	3,84

Bax 8,5d beige



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10	3,87

Bax 10d black halogen



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10	9,45

Bax 10d brown halogen



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10	9,45

Bax 8,4d light blue



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10	3,87

Bax 8,4d beige



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10	3,87
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10	3,87

Bax 8,4d black



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10	3,87

Bax 8,4d light green



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10	3,87

Bax 8,4d olive green



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10	3,87

Bax 8,4d orange



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10	3,87

Bax 8,5d white



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10	3,87

HiPerVision

P13W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10	30,00



PCY16W HiPerClick



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10	32,63



PW16W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10	37,11



PS19W LongLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10	21,12



PS19W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10	20,24



PSY19W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10	28,10



HiPerVision LCP



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12197HTRC1	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10	29,69



PS24W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10	22,31



PSX24W WhiteVision ultra



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12276WWUB1	12	24	PG20/7	00545828	8 719018 005458	-	8719018005465	ECE	5	57,40



PSX24W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10	25,82



PSY24W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10	50,91

PSY24W SilverVision+



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10	32,63

PW24W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10	34,46

PWY24W SilverVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10	34,46

PWY24W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10	34,46

PY24W SilverVision+



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10	50,91

PY24W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10	32,63

PSX26W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10	37,68

Halogênios



Iluminação para **veículos**
de duas rodas




Que lâmpada de duas rodas você precisa?



Experimente mais luz

Luz até **130%** mais brilhante*


X-tremeVision moto



Desempenho do feixe



Cor da luz



Vida útil**



Disponível em


H4, H7

Veja e **seja visto**


CityVision moto



Desempenho do feixe



Cor da luz



Vida útil**




Disponível em


H4, H7, HS1

Visão até **30%** superior*


Vision moto




Desempenho do feixe



Cor da luz



Vida útil**




Disponível em

H4, H7, HS1


Aproveite sua paixão

Luz **branca** brilhante


CrystalVision ultra moto



Desempenho do feixe



Cor da luz



Vida útil**



Disponível em

H4, H7, HS1



A iluminação Philips de dois rodas é projetada para resistir a vibrações extremas – até 10 G.

Imagens apenas para fins ilustrativos

* Comparado com o requisito legal mínimo

** Dias de vida por tipo, indicação somente para H7.

philips.pt/c-m-li/luzes-para-motociclos

X-tremeVision moto

Visão até **130% superior***

- **Luminosidade máxima**
- **Enchimento de gás exclusivo para vida útil e duração ótimas**
- **Feixe significativamente mais longo***
- **Máximo conforto e segurança**

A lâmpada X-tremeVision moto da Philips oferece uma **visão até 130% superior*** para os motociclistas que necessitam de ver mais longe para proporcionar o melhor nível de desempenho e segurança.

*Em comparação com a norma legal mínima



Standard



X-tremeVision moto

Disponível em



H4



H7


CityVision moto

Veja e seja visto

- **Efeito laranja distinto**
- **Segurança máxima**
- **Especialmente concebida para utilização na cidade**
- **Visão até 40% superior***

Para visibilidade e segurança máximas, a Philips CityVision moto cria um **efeito laranja** distinto, que atrai as atenções. Os motociclistas de todo o mundo procuram mais segurança, em especial os que circulam em tráfego citadino intenso.

*Em comparação com a norma legal mínima



Standard



CityVision moto

Disponível em



H4



H7



H51

Imagens apenas para fins ilustrativos

CrystalVision ultra moto

Luz branca brilhante

- Visual branco moderno
- Personalização e estilo na estrada
- Lâmpada de alta qualidade e ultrarresistente

Para os motociclistas que procuram um estilo moderno, as lâmpadas Philips CrystalVision ultra moto fornecem-lhes luz branca brilhante. Personalize o seu estilo sem comprometer a visibilidade e o conforto.



Disponível em



Standard

CrystalVision ultra moto

Vision moto

Visão até 30% superior*

- Melhor desempenho*
- Lâmpada de motociciclo de alta qualidade e ultrarresistente

Ao proporcionar uma **visão até 30% superior*** a uma lâmpada convencional, a Philips Vision moto permite que os motociclistas vejam mais longe com um melhor desempenho do feixe de luz a um preço muito **competitivo**.

*Em comparação com a norma legal mínima



Disponível em



Standard

Vision moto

Uma lâmpada para cada uso



X-tremeVision moto

CityVision moto



CrystalVision ultra moto

Vision moto

philips.pt/c-m-li/luzes-para-motociclos



12258 H1 12336 H3 12342 H4 12972 H7 12361 H9 12362 H11 12636 HS1 9005 HB3 9006 HB4 12620 R2 12728 S2 12008 S3

Luzes de estrada – luzes de estrada adicionais



12961 W5W 12067 W16W 12065 W21W 12071 WY21W 12396 WY5W 12356 H21W



12821 R5W 12814 R10W 12093 RY10W 12498 P21W 12496 PY21W 12499 P21/5W

Piscas dianteiros



12256 W3W 12961 W5W 12066 W21/5W 12929 T4W 12821 R5W 12814 R10W 12498 P21W 12499 P21/5W

Luz de posição traseiros



12256 W3W 12961 W5W 12929 T4W 12821 R5W 12814 R10W 12036 H6W 12844 C5W

Luz da matrícula



12929 T4W 12821 R5W 12814 R10W 12036 H6W



12256 W3W 12961 W5W 12067 W16W 12913 T2W 12910 T3W

Luz de posição dianteira



12067 W16W 12066 W21/5W 12498 P21W 12088 PR21W 12499 P21/5W 12495 PR21/5W

Luzes de stop



12356 W5W 12961 W16W 12067 W21W 12065 WY21W 12071 H21W



12821 R5W 12814 R10W 12093 RY10W 12498 P21W 12496 PY21W

Piscas traseiros

Iluminação para veículos de duas rodas

Halogénios

H4 Vision moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10	7,31

H4 CityVision moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10	15,10

H4 X-tremeVision moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12342XV+BW	12	60/55	P43t-38	00056930	8 719018 000569	-	8719018000576	ECE	10	20,67

H4 CrystalVision ultra moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12342CVUBW	12	60/55	P43t-38	22148330	8 711500 221483	-	8711500221490	ECE	10	19,58

H7 Vision moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10	11,14

H7 CityVision moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10	23,40

H7 X-tremeVision moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12972XV+BW	12	55	PX26d	37867230	8 727900 378672	-	8727900378689	ECE	10	26,27

H7 CrystalVision ultra moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12972CVUBW	12	55	PX26d	22118630	8 711500 221186	-	8711500221193	ECE	10	25,84

HS1 Vision moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10	10,56
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10	10,56

HS1 CityVision moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10	20,08

HS1 CristalVision ultra moto



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12636BVBW	12	35/35	PX43t	78195630	8 711500 781956	-	8711500781963	ECE	10	22,67

S2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10	5,91
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10	5,49

S3



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10	4,43
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10	4,20

Luzes de sinalização

W3W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10	3,87
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10	1,47

P21W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10	2,98
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10	1,04

P21/5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10	4,04

Halogênios



Iluminação para autocarros e camiões de

24V



Que lâmpada 24 V você precisa?



Segurança
e **durabilidade**




Construído
para **durar**

MasterDuty



Desempenho do feixe



Vida útil**

Até **550 h**



Disponível em


H1, H3, H4, H7, H11

O melhor
em durabilidade

MasterLife




Desempenho do feixe



Vida útil**

Até **1200 h**



Disponível em

H1, H3, H4, H7, H11

Segurança
e **estilo**




Efeito **máximo**
de xenon

MasterDuty
BlueVision



Cor da luz



Vida útil**

Até **500 h**



Disponível em

H3, H4, H7



Resistente
a vibrações
fortes

Imagens apenas para fins ilustrativos

* Comparado com o requisito legal mínimo, nos modelos H1, H4, H7 e H11


** Dias de vida por tipo, indicação somente para H7

philips.com/trucklight

Segurança e duração

Vantagem dos faróis de 24 V da Philips

Ao combinar a **resistência a vibrações** com a **alta qualidade**, as lâmpadas para camiões da Philips duram mais tempo do que as lâmpadas normais.



MasterDuty

Fabricadas para durar

- Dura até 550 horas*
- Máxima resistência a vibrações
- Visão até 130% superior
- Proteções reforçadas do suporte e do encaixe contra choques
- Filamento de espiral dupla extremamente robusto

As lâmpadas Philips MasterDuty são concebidas para ter uma a **máxima resistência a vibrações** e uma excelente **vida útil**. MasterDuty é a **escolha certa** para os condutores que procuram **resistência que dure**.

*Indicação apenas para H7: a vida útil difere por tipo

**Em comparação com a norma legal mínima, nos modelos H1, H4, H7 e H11.



Disponível nas embalagens B1 e C1



Disponível em



MasterLife

A melhor vida útil da sua classe


- Dura até 1200 horas*
- Visão até 100% superior**
- Máxima resistência a vibrações*
- Filamento de espiral dupla extremamente robusto

A Philips MasterLife dura até **1200 horas*** e resiste a **tensão** e **vibrações** extremas.

Com uma **taxa de falhas mínima**, as nossas lâmpadas mantêm a sua frota produtiva e em movimento ao minimizar interrupções que fazem perder tempo. **MasterLife é a escolha mais inteligente para proprietários de grandes frotas!**

*Indicação apenas para H7: a vida útil difere por tipo

**Em comparação com a norma legal mínima, nos modelos H1, H4, H7 e H11.



Disponível na embalagem C1



Disponível em



H1



H3



H4



H7



H11

MasterDuty BlueVision

Efeito máximo de xenon

- Máxima resistência a vibrações*
- Vidro de quartzo de alto desempenho com revestimento com efeito de w
- Casquilho azul distinto: melhor aparência, mesmo quando apagadas

Para motoristas que buscam o **melhor estilo** e desempenho, o Philips MasterDuty BlueVision produz um **efeito xenônio azul**. Ele combina a **durabilidade** e a **resistência à vibração** do Philips MasterDuty com um efeito xenônio azul adicional para o máximo estilo.

*Em comparação com as lâmpadas convencionais H4 ou H7 de 24 V no mercado



Standard



MasterDuty BlueVision

Disponível em

Disponível nas embalagens S2 e B1



H3



H4



H7

Uma lâmpada para **cada uso**



MasterDuty

MasterLife

MasterDuty
BlueVision

philips.com/trucklight



13258 13336 13342 13972 24362 13620

H1 H3 H4 H7 H11 R2 D1S/R D2S D2R



**Luzes de estrada –
luzes de estrada adicionais**



13844 13821 13929 13961

C5W R5W T4W W5W



Luz interior



24356 13498 13496

H21W P21W PY21W



Piscas dianteiros



24356 13821 13814 13961

H21W R5W R10W W5W



Piscas secundários



13844 13821 13814 13929 13256 13961

C5W R5W R10W T4W W3W W5W



Running lights



13844 13821 13814 13961

C5W R5W R10W W5W



Luz da matrícula



24356 13498 13499 13401 13445

H21W P21W P21/5W P22 P25



Luzes de stop



24356 13498

H21W P21W



**Luz marcha
atrás**



13258 13311 13336 13972 24362

H1 H2 H3 H7 H11



**Luzes
anti-nevoeiro**



13256 13961 13516 13521 13974

W3W W5W WBT5 Bax



Luz do painel



13821 13929 13256 13961

R5W T4W W3W W5W



**Luz de posição
dianteira**



13499 13821 13814

P21/5W R5W R10W



**Luz de posição
traseiros**



24356 13498 13496

H21W P21W PY21W



Piscas traseiros




24356 13498

H21W P21W



**Luzes anti-
nevoeiro traseira**



Iluminação para autocarros e camiões de 24 V

Halogénios

24V Lâmpadas principais

H1 MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10	11,87
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100	10,67

H1 MasterLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10	16,01

H2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10	19,18

H3 MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10	9,80
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100	8,90

H3 MasterLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10	13,04

H3 MasterDuty BlueVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5	36,00
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10	18,00

H4 MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10	13,65
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100	11,65

H4 MasterLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10	16,21

H4 MasterDuty BlueVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5	42,00
13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10	21,00

H7 MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10	20,00
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100	18,00

H7 MasterLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10	32,62

H7 MasterDuty BlueVision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5	66,00
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10	36,13

H11 MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10	35,44

H11 MasterLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10	41,60

R2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10	8,09

Iluminação de sinalização e de interior de 24 V

P21W MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	20x10	1,81

P21W MasterLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10	3,68

P21W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10	4,19
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	20x10	1,73

P21/5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13499B2	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10	6,21
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	20x10	2,69

PY21W MasterLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10	4,18

Stop P22



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10	2,61
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10	3,60

Stop P25



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10	3,35

R5W MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10	1,23

R5W MasterLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10	2,39

R5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10	3,26
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	20x10	1,17
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10	1,45

R10W MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10	1,57

R10W MasterLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10	3,12

R10W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10	3,73
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	20x10	1,45

BA7



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10	2,22

T4W MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10	1,29

T4W MasterLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10	1,86

T2W - T3W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10	1,34
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10	1,34

T4W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10	3,49
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	20x10	1,18

Luzes de sinalização de halogéneo em miniatura, E.U.A.

H21W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
24356CP	24	21	BAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10	16,12

Encaixe em cunha

W2,5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10	1,51

W3W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10	1,42

W5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10	3,72
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	20x10	1,43

WBT5



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10	1,30
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	20x10	1,30
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10	1,70

Festoon

Festoon T6,2x27



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10	2,88

Festoon T6,2x35



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10	3,07

Festoon T10,5x38 10W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10	3,27

C5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10	3,93
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	20x10	1,45

Festoon T10,5x43 5W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10	1,96

Festoon T10,5x43 10W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10	1,85

Festoon T15x43 15W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10	3,10

Festoon T15x43 18W



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10	3,11

Bax

Bax 8,3s/1,35 grey



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10	2,27

Bax 8,5d/2 grey



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10	2,40

Bax 8,5d brown



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10	4,38

Bax 8,5d/2 yellow



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10	3,95

Kits



Kits

de restauração
de faróis e
substituição para
automóveis
e camiões

Para maior **segurança**, é **recomendado** pela maioria dos países europeus que todos os veículos estejam equipados com um **kit de substituição homologado**. Não só mantém os condutores em **conformidade** com a lei, mas também os mantém **mais seguros**, uma vez que estão sempre prontos para **substituir** uma lâmpada fundida.

O nosso **kit de restauração de faróis** renova as lentes dos automóveis, camiões e veículos de duas rodas, que ficam como novas. É a nossa **alternativa económica** para uma substituição completa dos faróis.



Kits substituição de 12 V

Easy Kit H1



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55472EKKM	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	ECE	5	15,22

Índice

Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Quantidade	1	-	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H4



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55473EKKM	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	ECE	5	18,18

Índice

Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Quantidade	-	1	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H7



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55474EKKM	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	ECE	5	20,70

Índice

Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Quantidade	-	-	1	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H1/H7



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55475EKKM	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	ECE	5	23,27

Índice

Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Quantidade	1	-	1	-	1	1	1	1	1



Kits substituição de 12 V

Essential Box H1



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55717EBKM	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	ECE	5	16,38

Índice

Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Quantidade	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H4



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55718EBKM	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	ECE	5	17,85

Índice

Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Quantidade	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H7



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55719EBKM	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	ECE	5	22,26

Índice

Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Quantidade	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H1/H7



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55720EBKM	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	ECE	5	25,21

Índice

Tipo de lâmpada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Quantidade	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Kits substituição de 24 V

MiniKit H4 MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	ECE	10	20,29

Índice

Tipo de lâmpada	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantidade	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

MiniKit H7 MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	ECE	10	31,70

Índice

Tipo de lâmpada	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantidade	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MaxiKit H4 MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	ECE	4	44,42

Índice

Tipo de lâmpada	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantidade	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H7 MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	ECE	4	70,62

Índice

Tipo de lâmpada	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantidade	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	ECE	4	57,00

Índice

Tipo de lâmpada	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantidade	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2



Kit de restauração de faróis

Restaure seus faróis você mesmo, para torná-los como novos

- Menos encandeamento e lentes até 100% mais brilhantes
- Proporciona uma condução mais segura durante a noite
- Elimina a opacidade e o amarelecimento provocados pelos raios UV prejudiciais e pela sujeidade
- Resultados profissionais sem ferramentas elétricas em 30 minutos
- Solução de alta qualidade e económica
- Garantia de 2 anos de proteção UV

Elimina a opacidade e o amarelecimento das lentes dos faróis e restaura-as para o estado original de **transparência para uma maior segurança**. As lentes dos faróis ficam opacas e oxidam devido à exposição constante às intempéries e ficam riscadas devido aos impactos.



Antes



Depois



Número de encomenda	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q'	Preço (€)
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	-	6	33,00

Xenon



Iluminação para
automóveis e camiões



Que lâmpada do carro você precisa?



Brilho aprimorado

Visão até **150% superior***

Xenon X-tremeVision gen2




Desempenho do feixe 

Cor da luz **Até 4800 K**
Standard: 4150 K

Disponível em **D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D5S**

Ideal para substituição

Xenon Vision




Desempenho do feixe 

Cor da luz **Até 4300 K**
Standard: 4150 K

Disponível em **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S**

Estilo único

Efeito de LED **branco homogêneo**

Xenon WhiteVision gen2




Desempenho do feixe 

Cor da luz **Até 5000 K**
Standard: 4150 K

Disponível em **D1S, D2S, D2R, D3S**

Vida útil estendida

Tranquilidade **4 + 3 anos de garantia**

Xenon LongerLife**




Desempenho do feixe 

Vida útil **Até 7 anos**

Disponível em **D1S, D2S, D2R**

Imagens apenas para fins ilustrativos.

* Em comparação com a norma legal mínima (exceto para D2R que fornece uma visão até 20% superior, D5S que fornece uma visão até 120% superior).

** Não disponível em todos os países, entre em contato com o representante de vendas

philips.com/xenon



Xenon X-tremeVision gen2

A nossa lâmpada de xenon mais brilhante

- Desempenho de luz perfeito
- Visão até 150% superior*
- Segurança e visibilidade máximas
- Concebida para condutores exigentes

A Xenon X-tremeVision gen2 da Philips é o mais recente desenvolvimento em tecnologia de xenon. Proporciona o feixe mais potente com uma emissão de luz levada aos limites. Isto significa um desempenho de luz extraordinário com uma definição de luz única para um ótimo conforto de condução.

www.philips.com/xenongen2

*Em comparação com a norma legal mínima (exceto para D2R que fornece uma visão até 20% superior, D5S que fornece uma visão até 120% superior).



Standard



Xenon X-tremeVision gen2

Disponível nas embalagens C1 e S1



Disponível em



D1S

D2S

D2R

D3S

D4S

D5S

Imagens apenas para fins ilustrativos **63**



Desfrute da sua paixão

Xenon WhiteVision gen2

O melhor efeito de LED branco

- Luz branca brilhante intensa e homogênea
- Combinação perfeita com iluminação LED no seu automóvel
- Luz branca de até 5000 K na estrada
- Visão até 120% superior*
- 100% legal para circulação

As lâmpadas Xenon WhiteVision gen2 da Philips criam uma **aparência branca intensa** do seu automóvel e produzem uma luz branca homogênea e mais brilhante na estrada.

www.philips.com/xenongen2

*Em comparação com a norma legal mínima (exceto para D2R que fornece uma visão até 20% superior).



Standard



Xenon WhiteVision gen2

Disponível nas embalagens C1 e S1



Disponível em



D1S

D2S

D2R

D3S



4 Garantia de 4 anos **+3**

Xenon LongerLife

Tranquilidade com garantia de longa duração

Equipe o seu automóvel com lâmpadas Xenon LongerLife da Philips e pode conduzir até 7 anos sem se preocupar com falhas das lâmpadas. As lâmpadas Xenon LongerLife da Philips são automaticamente fornecidas com uma **garantia de 4 anos**. Registe a sua compra online e pode prolongar esta garantia por um período adicional de **3 anos**.

Disponível nas embalagens C1 e S1

Disponível em



D1S



D2S



D2R



Garantia extra gratuita de 3 anos em 3 passos simples

Registe-se online em www.philips.com/xenonwarranty, no prazo de 30 dias a contar da data de compra



1 Aceda a www.philips.com/xenonwarranty para confirmar que comprou um produto genuíno da Philips verificando o código de segurança localizado no autocolante do certificado de autenticidade.



2 Preencha as suas informações pessoais, indique o seu ponto de compra e forneça o talão de compra.



3 Imprima e guarde o certificado de garantia de 7 anos juntamente com o talão de compra.



Agora, pode conduzir em segurança e sem preocupações durante 7 anos!

Iluminação para automóveis e camiões

Xenon



Xenon Vision

Ideal para substituição

- Tecnologia de substituição de lâmpadas individuais: a nova lâmpada corresponde à temperatura da cor da lâmpada não substituída
- Solução económica ideal para a substituição de lâmpadas individuais
- 4300 K homologada

A luz de xenon Vision da Philips permite aos condutores substituir uma só lâmpada fundida, enquanto combina a sua cor com a cor da lâmpada não substituída.



Standard



Xenon Vision

Disponível nas embalagens C1 e S1



Disponível em



D1S



D1R



D2S



D2R



D3S



D3R



D4S



D4R



D5S



D8S



Iluminação para automóveis e caminhões

Xenon

D1S Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85415VIS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2	153,69
85415VIC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2	151,69

D1S X-tremeVision gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2	164,00
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2	162,00

D1S LongerLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85415SYS1	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça, Países Baixos, Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido										
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça e Países Baixos										
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido										
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Europa Central (Polónia, Roménia e República Checa) e noutros países da Europa Oriental										

D1S WhiteVision gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2	164,00
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2	162,00

D1R Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85409VIC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2	151,69

D2S Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85122VIS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2	117,00
85122VIC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2	115,00

D2S X-tremeVision gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2	131,00
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2	129,00

A iluminação Xenon LongerLife da Philips não está disponível em todos os países. Para obter mais informações, contacte o seu representante da Philips.

D2S LongerLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça, Países Baixos, Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido										
85122SYC1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça e Países Baixos										
85122SYC1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido										
85122SYC1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Europa Central (Polónia, Roménia e República Checa) e noutros países da Europa Oriental										

D2S WhiteVision gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2	131,00
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2	129,00

D2R Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2	117,00
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2	115,00

D2R X-tremeVision gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2	131,00
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2	129,00

D2R LongerLife



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85126SYS1	85	35	P32d-3	37248933	8 727900 372489	-	8727900372496	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça, Países Baixos, Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido										
85126SYC1	85	35	P32d-3	37520633	8 727900 375206	-	8727900375213	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça e Países Baixos										
85126SYC1	85	35	P32d-3	37252633	8 727900 372526	-	8727900372533	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido										
85126SYC1	85	35	P32d-3	37526833	8 727900 375268	-	8727900375275	ECE	2	-
Códigos de encomenda na Europa Central (Polónia, Roménia e República Checa) e noutros países da Europa Oriental										

D2R WhiteVision gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2	131,00
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2	129,00

A iluminação Xenon LongerLife da Philips não está disponível em todos os países. Para obter mais informações, contacte o seu representante da Philips.

D3S Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
42403VIS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2	176,23
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2	174,23

D3S X-tremeVision gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2	187,00
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2	185,00

D3S WhiteVision gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2	187,00
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2	185,00

D3R Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2	174,23

D4S Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2	163,51

D4S X-tremeVision gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2	175,00
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2	173,00

D4R Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2	163,51

D5S Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2	219,77

D5S X-tremeVision gen2



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12410XV+C1	12/24	25	PK32d-7	35392133	8 727900 353921	-	8719018005090	ECE	2	231,75

D8S Vision



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12411C1	42	25	PK32d-1	00467333	8 719018 004673	-	8719018004680	ECE	2	175,76



LED



Iluminação para
automóveis e camiões



O que lâmpada LED você precisa?



Desempenho **automotivo original** em LED

Ultinon Pro9000

Lumileds TopContact OEM LED*

2 anos


+3 garantia estendida




Desempenho do feixe



Cor da luz



Vida útil



Disponível em

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

A combinação perfeita de **desempenho** e **durabilidade**

Ultinon Pro5000

LEDs da categoria automotiva

2 anos


+1 garantia estendida



Desempenho do feixe



Cor da luz



Vida útil



Disponível em

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Transforme as luzes do seu carro


Ultinon Essential




Desempenho do feixe



Cor da luz



Vida útil



Disponível em

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Imagens meramente ilustrativas.

* Aplicável a Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] e FOG [≈H8/H11/H16].

** Em comparação com o padrão mínimo legal para lâmpadas halógenas. Até + 200% para os tipos Ultinon Pro9000 HL [H1] e [H3].



É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.



LED iluminação para automóveis e caminhões

LED



Ultinon Pro9000

Desempenho automotivo original em LED

- Tecnologia LED automotiva **exclusiva** graças aos chips LED Lumileds TopContact*
- Luz **homogênea** até **250% mais brilhante****
- Temperatura de cor de até **5 800 K** para **luz branca fria**
- **Espectro ideal** para melhor visibilidade de sinalização rodoviária
- **IP54**: à prova de poeira e resistente à água
- Tecnologias exclusivas de gerenciamento de calor da Philips
- Tecnologia **SafeBeam** para uma direção sem reflexos
- Vida útil até **5.000 horas**
- **Alta compatibilidade** com os principais modelos de veículos
- **Garantia estendida** de até **5 anos**.

*Exceto os tipos de lâmpadas H1 e H3.

**Em comparação com o padrão legal mínimo para lâmpadas halógenas



Halógeno standard



Ultinon Pro9000

Disponível em embalagens X2



Disponível em



HL [=H1]



HL [=H3]



HL [=H4]



HL [=H7]



FL
[=H8/H11/H16]



HL [=H11]



HL
[=HB3/HB4]



HL [=HIR2]








Ultinon Pro5000

A combinação perfeita de desempenho e durabilidade

- Obtenha até **+ 160%** de luz mais brilhante* para visibilidade superior
- Temperatura de cor de até **5 800 K** para **luz branca pura**
- Tecnologia **SafeBeam** para uma direção sem reflexos
- Vida útil até **3.000 horas**
- **Alta compatibilidade** com os principais modelos de veículos
- **Garantia estendida** até **3 anos**

*Em comparação com o padrão mínimo legal para lâmpadas halógenas



Halógeno standard



Ultinon Pro5000

Disponível em



HL [H1]



HL [H3]



HL [H4]



HL [H7]



FL [H8/H11/H16]



HL [H11]



HL [HB3/HB4]



HL [HIR2]

Disponível em embalagens X2






Ultinon Essential

Destaque-se da multidão

- **Temperatura de cor** de até **6.500 K** para luz branca elegante
- Durabilidade confiável com **dissipação de calor dupla**
- **Design compacto tudo em um** para uso plug and play
- Brilho poderoso com feixe preciso
- Compatível com os principais modelos de veículos
- **Desempenho de longa duração**



Disponível em embalagens X2



Disponível em



HL [≈H1]



HL [≈H3]



HL [≈H4]



HL [≈H7]



HL [≈H11]



FL [≈H8/H11/H16]



HL [≈HIR2]



HL [≈HB3/HB4]



Utilizar as luzes LED retrofit em conformidade com os requisitos legais aplicáveis é da inteira responsabilidade do proprietário.



Ultinon Pro6000 SL

Sinalização mais brilhante e elegante

As novas lâmpadas LED Philips Ultinon Pro6000 oferecem visibilidade e estilo superiores para o seu automóvel. A tecnologia LED topo de gama da Philips oferece um desempenho melhorado e uma substituição fácil para maior segurança e um visual elegante. Selecione a partir desta gama de luzes interiores e de sinalização brilhantes que irão transformar a sua experiência de condução.



Visibilidade superior

- Luz potente com emissão de lúmenes elevada
- Variedade de luz branca potente: 4000/6000/8000K para T10 [≈W5W]
- Tecnologia de acendimento instantâneo para maior segurança
- Distribuição uniforme da luz

Sinalização elegante e topo de gama

- Luz de sinalização LED elegante disponível em branco, vermelho vibrante e âmbar vibrante

Desempenho feito para durar

- Tecnologia LED topo de gama
- Vida útil longa até 5000 horas
- A tecnologia HeatShield suporta qualquer desafio térmico para as lâmpadas T10

Substituição plug-and-play simples

- Eletricamente compatível com a maioria dos automóveis.
- Sem intermitências graças à imunidade a corrente escura para Festoons LED
- Casquilhos padrão e sem polaridade para uma substituição rápida e fácil (W5W, W16, W21/5W, P21/5W, R5/R10)
- Portefólio vasto para aplicações em automóveis e camiões





Ultinon Pro6000 SL

Disponível em

12V



SL-T10 [≈W5W]
Warm White



SL-T10 [≈W5W]
Cool White



SL-T10 [≈W5W]
Cool Blue



SL-AMB [≈W5W]
Amber



SL-T16
[≈W16W]



SL-WHITE
[≈P21W]



SL-RED
[≈P21W]



SL-AMB
[≈P21W]



SL-FEST 30mm
Warm White



SL-FEST 30mm
Cool White



SL-WHITE
[≈P21/5W]



SL-RED
[≈P21/5W]



SL-AMB
[≈P21/5W]



SL-FEST 38mm
Warm White



SL-FEST 38mm
Cool White



SL-WHITE
[≈W21W]



SL-RED
[≈W21W]



SL-AMB
[≈W21W]



SL-FEST 43mm
Warm White



SL-FEST 43mm
Cool White



SL-WHITE
[≈W21/5W]



SL-RED
[≈W21/5W]



SL-AMB
[≈W21/5W]

24V



LED-T10 [≈W5W]
Warm White



LED-T10 [≈W5W]
Cool White



LED-FEST 30mm
Cool White



LED-WHITE
[≈R5/R10]



Ultinon Pro3000 SL

Destaque-se da multidão

A nova Philips Ultinon Pro3000 oferece a melhor relação qualidade/preço. Quer esteja à procura de um interior novo e brilhante ou de um exterior deslumbrante, a tecnologia LED de ponta da Philips faz a diferença com um sinal de ligar/desligar instantâneo e uma distribuição uniforme da luz.



Brilho e desempenho potentes

- Luz branca elegante de até 6000K para T10 (≈ W5W), Festoon, W21 e P21
- Sinalização vermelha disponível em P21, P21/5W, W21, W21/5W
- Corresponde ao padrão de desempenho*

Plug and play simples

- Mude facilmente da lâmpada convencional para LED com um plug and play simples graças aos casquilhos LED padrão.

Fiabilidade Philips

- Vida útil mais longa de 3000 horas

Compatível com os principais modelos de veículos

- Compatível com 12 V
- CANbus opcional disponível para resolução de problemas

*Em conformidade com o requisito de emissão de lúmenes ECE R37 (para utilização apenas como indicador)





Ultinon Pro3000 SL

Disponível em

12V



SL-FEST 30mm
Cool white



SL-FEST 38mm
Cool white



SL-FEST 43mm
Cool white



SL-WHITE
[≈W5W]



SL-WHITE
[≈W21W]



SL-WHITE
[≈P21W]



SL-RED
[≈P21/5W]



SL-RED
[≈W21W]



SL-RED
[≈P21W]



SL-RED
[≈W21/5W]

Adaptador CANbus

- Evite avisos imprecisos do painel
- Para lâmpadas de sinalização, evite cintilação
- Instalação fácil
- Compatível com todas as gamas de LED Philips

Disponível em




HL [≈H4]
HL [≈H7]
HL [≈H8/H11/H16]
HL [≈HB3/HB4/HIR2]



SL [≈5W]
SL [≈21W]

Disponível em embalagens X2



CANbus para reparação de luz


- Evita cintilação nas lâmpadas dos faróis
- Instalação fácil
- Compatível com todas as gamas de LED Philips
- Integrado em nossa nova geração de lâmpadas Ultinon Pro5000 * e Ultinon Pro9000 *

Disponível em



HL [≈H7]

Disponível em embalagens X2



* Philips Light Repair CANbus está diretamente integrado em nossas lâmpadas de nova geração.

Não há necessidade de acessórios adicionais! Em alguns casos raros, um CANbus adicional pode ser necessário para eliminar o efeito de cintilação completamente.





LED iluminação para automóveis e caminhões

LED

Opções de **iluminação** **LED** para cada uso



Luz de estrada médios



Luzes antinevoeiro



Luz de posição
dianteira



Indicadores
dianteiros



Luz do painel



Luz interior



Piscas secundárias



Ultinon Pro9000 HL



Ultinon Pro5000 HL



Ultinon Essential HL




Adaptadores LED



*Adaptador LED CANbus 21W incluído no pacote.


Ultinon Pro6000 SL



Ultinon Pro3000 SL



Adaptadores LED





Luz portালvas	Luz de posição traseira	Indicadores traseiros	Luzes antinevoeiro traseira	Luz porta bagagens	Luz da matrícula	Luz do travão traseiro	Luzes de stop	Luz marcha atrás
 SL-T10 [≈W5W] 4000K 6000K	 SL-RED [≈P21/5W] RED	 SL-AMB [≈P21W] AMBER	 SL-RED [≈P21W] RED	 SL-T10 [≈W5W] 4000K 6000K	 SL-T10 [≈W5W] 4000K 6000K 6000K	 SL-RED [≈P21W] RED	 SL-RED [≈P21W] RED	 SL-WHITE [≈P21W] WHITE
 SL-FEST 30/38/43 mm 4000K 6000K	 SL-RED [≈W21/5W] RED	 SL-AMB [≈P21/5W] AMBER	 SL-RED [≈W21W] RED	 SL-FEST 30/38/43 mm 4000K 6000K	 SL-FEST 30/38/43 mm 4000K 6000K	 SL-RED [≈W21W] RED	 SL-RED [≈P21/5W] RED	 SL-WHITE [≈W21W] WHITE
 SL-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE		 SL-AMB [≈P21W] AMBER		 SL-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE	 SL-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE	 SL-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE	 SL-RED [≈W21W] RED	 SL-T16 [≈W16W] WHITE
		 SL-AMB [≈W21/5W] AMBER					 SL-RED [≈W21/5W] RED	
 IL/SL-WHITE [≈W5W] 6000K	 SL-RED [≈P21/5W] RED		 SL-RED [≈P21W] RED	 IL/SL-WHITE [≈W5W] 6000K	 SL-WHITE [≈W5W] 6000K	 SL-RED [≈P21W] RED	 SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W] RED	 SL-WHITE [≈P21W] WHITE
 IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K	 SL-RED [≈W21/5W] RED		 SL-RED [≈W21W] RED	 SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K	 SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K	 SL-RED [≈W21W] RED	 SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W] RED	 SL-WHITE [≈W21W] WHITE
 CANbus adapter SL [≈5W]	 CANbus adapter SL [≈21W]	 CANbus adapter SL [≈21W]	 CANbus adapter SL [≈21W]	 CANbus adapter SL [≈5W]	 CANbus adapter SL [≈5W]	 CANbus adapter SL [≈21W]	 CANbus adapter SL [≈21W]	 CANbus adapter SL [≈21W]

12V/24V LED Lâmpadas principais

HL [≈H1] Ultinon Pro9000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11258U90CW2	12/24	18	P14,5s	00714831	8 719018 007148	-	8719018007155	-	6	119,20

HL [≈H1] Ultinon Pro5000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11258U50CW2	12/24	15	P14,5s	00778031	8 719018 007780	-	8719018007797	-	6	99,98

HL [≈H1] Ultinon Essential



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11258UE2X2	12/24	19	P14,5s	00330031	8 719018 003300	-	8719018003317	-	6	-

HL [≈H3] Ultinon Pro9000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11336U90CW2	12/24	18	PK22s	00726131	8 719018 007261	-	8719018007278	-	6	119,20

HL [≈H3] Ultinon Pro5000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11336U50CW2	12/24	15	PK22s	00790231	8 719018 007902	-	8719018007919	-	6	99,98

HL [≈H3] Ultinon Essential



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11336UE2X2	12/24	19	PK22s	00332431	8 719018 003324	-	8719018003331	-	6	-

HL [≈H4] Ultinon Pro9000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11342U90CW2	12/24	18	P43t-38	00718631	8 719018 007186	-	8719018007193	-	6	119,20

HL [≈H4] Ultinon Pro5000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11342U50CW2	12/24	15	P43t-38	00782731	8 719018 007827	-	8719018007834	-	6	99,98

HL [≈H4] Ultinon Essential



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11342UE2X2	12/24	21	P43t-38	00318831	8 719018 003188	-	8719018003195	-	6	-

HL [≈H7] Ultinon Pro9000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11972U90CW2	12/24	18	PX26d	00720931	8 719018 007209	-	8719018007216	-	6	119,20

HL [≈H7] Ultinon Pro5000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11972U50CW2	12/24	15	PX26d	00784131	8 719018 007841	-	8719018007858	-	6	99,98

HL [≈H7] Ultinon Essential



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11972UE2X2	12/24	20	PX26d	00320131	8 719018 003201	-	8719018003218	-	6	-

HL [≈H11] Ultinon Pro9000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11362U90CW2	12/24	18	PGJ19-2	00716231	8 719018 007162	-	8719018007179	-	6	119,20

HL [≈H11] Ultinon Pro5000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11362U50CW2	12/24	15	PGJ19-2	00780331	8 719018 007803	-	8719018007810	-	6	99,98

HL [≈H11] Ultinon Essential



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11362UE2X2	12/24	24	PGJ19-2	00328731	8 719018 003287	-	8719018003294	-	6	-

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro9000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11366U90CW2	12/24	15	PGJ19-1/2/3	00712431	8 719018 007124	-	8719018007131	-	6	119,20

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro5000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11366U50CW2	12/24	12	PGJ19-1/2/3	00776631	8 719018 007766	-	8719018007773	-	6	99,98

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Essential



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11366UE2X2	12/24	24	PGJ19-1/2/3	00322531	8 719018 003225	-	8719018003232	-	6	-

HL [≈HIR2] Ultinon Pro9000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11012U90CW2	12/24	20	PX22d	00724731	8 719018 007247	-	8719018007254	-	6	119,20

HL [≈HIR2] Ultinon Pro5000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11012U50CW2	12/24	16	PX22d	00788931	8 719018 007889	-	8719018007896	-	6	99,98

HL [≈HIR2] Ultinon Essential



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11012UE2X2	12/24	24	PX22d	00326331	8 719018 003263	-	8719018003270	-	6	-

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro9000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11005U90CW2	12/24	20	P20d/P22d	00722331	8 719018 007223	-	8719018007230	-	6	119,20

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro5000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11005U50CW2	12/24	16	P20d/P22d	00786531	8 719018 007865	-	8719018007872	-	6	99,98

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Essential



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11005UE2X2	12/24	24	P20d/P22d	00324931	8 719018 003249	-	8719018003256	-	6	-





LED iluminação para automóveis e caminhões

LED

Iluminação de sinalização e de interior LED de 12 V

SL-FEST 30 mm 6 000K Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11860CU60X1	12	1.0	SV8.5	01530330	8 719018 015303	-	8719018015310	-	10	7,07

SL-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro3000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11860U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00674530	8 719018 006745	-	8719018006752	-	10	-

SL-FEST 30 mm 4000K Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11860WU60X1	12	1.0	SV8,5	01524230	8 719018 015242	-	8719018015259	-	10	7,07

SL-FEST 38 mm 6 000K Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11854CU60X1	12	1.0	SV8,5	01532730	8 719018 015327	-	8719018015334	-	10	7,07

SL-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro3000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11854U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00676930	8 719018 006769	-	8719018006776	-	10	-

SL-FEST 38 mm 4000K Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11854WU60X1	12	1.0	SV8,5	01526630	8 719018 015266	-	8719018015273	-	10	7,07

SL-FEST 43 mm 6 000K Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11866CU60X1	12	1.0	SV8,5	01534130	8 719018 015341	-	8719018015358	-	10	7,07

SL-FEST 43 mm 6 000 K Ultinon Pro3000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11864U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00678330	8 719018 006783	-	8719018006790	-	10	-

SL-FEST 43 mm 4000K Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11866WU60X1	12	1.0	SV8,5	01528030	8 719018 015280	-	8719018015297	-	10	7,07

SL-AMBER [≈P21/5W] Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11499AU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01546430	8 719018 015464	-	8719018015471	-	10	34,48

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11499RU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01538930	8 719018 015389	-	8719018015396	-	10	34,48

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro3000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11499U30RB2	12	0.8/1.75	BAY15d	00682030	8 719018 006820	-	8719018006837	-	10	-

SL-WHITE [≈P21/5W] Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11499CU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01544030	8 719018 015440	-	8719018015457	-	10	34,48

SL-AMBER [≈P21W] Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11498AU60X2	12	2,3	BAU15s	01548830	8 719018 015488	-	8719018015495	-	10	34,48

SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11498RU60X2	12	2,3	BA15S	01542630	8 719018 015426	-	8719018015433	-	10	34,48

SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro3000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11498U30RB2	12	1.75	BA15s	00640030	8 719018 006400	-	8719018006417	-	10	-

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11498CU60X2	12	2,3	BA15S	01540230	8 719018 015402	-	8719018015419	-	10	34,48

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro3000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11498U30CWB2	12	1.75	BA15s	00680630	8 719018 006806	-	8719018006813	-	10	-

SL-WHITE [≈W16W] Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11067CU60X1	12	2,4	W2.1x9.5d	01566230	8 719018 015662	-	8719018015679	-	10	11,50

SL-AMBER [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11066AU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01556330	8 719018 015563	-	8719018015570	-	10	34,48

SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11066RU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01552530	8 719018 015525	-	8719018015532	-	10	34,48



Utilizar as luzes LED retrofit em conformidade com os requisitos legais aplicáveis é da inteira responsabilidade do proprietário.

SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro3000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11066U30RB2	12	0.8/1.75	W3x16q	00642430	8 719018 006424	-	8719018006431	-	10	-

SL-WHITE [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11066CU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01550130	8 719018 015501	-	8719018015518	-	10	34,48

SL-AMBER [≈W21W] Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11065AU60X2	12	2,3	WX3x16d	01558730	8 719018 015587	-	8719018015594	-	10	34,48

SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11065RU60X2	12	2,3	W3x16d	01564830	8 719018 015648	-	8719018015655	-	10	34,48

SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro3000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11065U30RB2	12	1.75	W3x16d	00686830	8 719018 006868	-	8719018006875	-	10	-

SL-WHITE [≈W21W] Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11065CU60X2	12	2,3	W3x16d	01554930	8 719018 015549	-	8719018015556	-	10	34,48

SL-WHITE [≈W21W] 6000 K Ultinon Pro3000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11065U30CWB2	12	1.75	W3x16d	00684430	8 719018 006844	-	8719018006851	-	10	-

SL-AMBER [≈W5W] Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11961AU60X2	12	0,5	W2.1x9.5d	01560030	8 719018 015600	-	8719018015617	-	10	14,99

SL-T10 [≈W5W] 8 000 K Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11961XU60X2	12	0,7	W2,1x9,5d	01522830	8 719018 015228	-	8719018015235	-	10	14,99

SL-T10 [≈W5W] 6 000 K Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11961CU60X2	12	0,9	W2,1x9,5d	01516730	8 719018 015167	-	8719018015174	-	10	14,99

SL-T10 [≈W5W] 6 000 K Ultinon Pro3000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11961U30CWB2	12	0,6	W2,1x9,5d	00694330	8 719018 006943	-	8719018006950	-	10	-

SL-T10 [≈W5W] 4 000 K Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
11961WU60X2	12	0,9	W2,1x9,5d	01514330	8 719018 015143	-	8719018015150	-	10	14,99

Adaptador LED

CANbus adaptador para LED [≈5W]



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
12956X2	12	5	-	39722294	8 727900 397222	-	8719018005007	-	4	16,67

CANbus adaptador para LED [≈21W]



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
18957X2	12	21	-	39587794	8 727900 395877	-	8719018004956	-	4	16,67

CANbus adaptador para HL [≈H4]



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
18960C2	12	10	-	39809094	8 727900 398090	-	8719018004963	-	4	50,08

CANbus adaptador para HL [≈H7]



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
18952C2	12	10	-	05064994	8 719018 050649	-	8719018004994	-	4	50,08

CANbus adaptador para FL [≈H8/H11/H16]



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
18954C2	12	10	-	05066394	8 719018 050663	-	8719018004970	-	4	50,08

CANbus adaptador para HL [≈HB3/HB4/HIR2]



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
18956C2	12	10	-	05068794	8 719018 050687	-	8719018004987	-	4	50,08

Reparação de luz para HL [≈H7]



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
18961C2	12	10	-	00281594	8 719018 002815	-	8719018002822	-	4	50,08



LED iluminação para automóveis e caminhões

LED



Iluminação de sinalização e de interior LED de 24 V

SL-FEST 30mm Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
24844CU60X1	24	1,5	SV8.5	01536530	8 719018 015365	-	8719018015372	-	10	7,07

SL-WHITE [≈R5W/R10W] Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
24805CU60X2	12/24V	1	BA15s	01562430	8 719018 015624	-	8719018015631	-	10	13,50

SL-T10 [≈W5W] 6000K Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
24961CU60X2	24	1	W2.1x9.5d	01520430	8 719018 015204	-	8719018015211	-	10	14,99

SL-T10 [≈W5W] 4000K Ultinon Pro6000



Número de encomenda	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Q*	Preço (€)
24961WU60X2	24	1	W2.1x9.5d	01518130	8 719018 015181	-	8719018015198	-	10	14,99

Explicação sobre tecnologia de iluminação

■ Tecnologia AirCool

Sistema de arrefecimento inteligente que desvia o calor dos componentes críticos da luz (arrefecimento ativo com um ventilador). ■ **Tecnologia AirFlux**

Gestão térmica ideal que resulta numa vida útil mais longa (arrefecimento passivo com dissipador de calor).

■ Padrão do feixe assimétrico

Padrão de feixe de desvio para aplicações de feixe reduzido. Fornece um feixe mais longo na faixa de trânsito, que evita o encandeamento do trânsito que circula no sentido oposto.

■ Qualidade de grau automóvel

Os produtos de qualidade de grau automóvel da Philips são concebidos e desenvolvidos de acordo com processos rigorosos de controlo da qualidade (incluindo normas ISO aplicáveis), o que resulta em normas de produção consistentemente elevadas.

■ Balastro

O controlador eletrónico que controla uma lâmpada de xenon HID.

■ Casquilho

Parte inferior da lâmpada que assegura uma ligação mecânica e elétrica adequada com a unidade de lâmpada do automóvel. A sua precisão é importante para um padrão correto do feixe.

■ Voltagem da placa

Voltagem elétrica na rede da placa do veículo. Nos automóveis, a voltagem de funcionamento no conector da lâmpada normalmente varia entre 13 e 14 volts (V). A voltagem de teste oficial das lâmpadas para faróis de halogéneo é de 13,2 V conforme a norma ECE R37. Para os camiões com uma rede da placa de 24 V, a voltagem de teste é de 28 V. A voltagem da placa tem um impacto significativo na vida útil da lâmpada de filamentos. Em geral, um aumento de voltagem de 5% reduz a vida útil em 50%.

■ Bulbo

O bulbo é a parte de vidro de uma lâmpada de halogéneo ou xenon HID na qual a emissão de luz é gerada. É composto por vidro duro ou de quartzo e contém o filamento e dois elétrodos.

■ Candela (cd)

Unidade de intensidade luminosa que mede a quantidade de energia luminosa emitida por uma fonte de luz numa determinada direção.

■ CeraLight

Sistema de arrefecimento com material cerâmico para uma melhor resistência ao calor e às vibrações.

■ Temperatura da cor

Medição térmica da cor da luz. Derivada da cor emitida por um "corpo preto" aquecido até uma determinada temperatura (ver também Kelvin).

■ Zona de corte

A linha entre as zonas claras e escuras dos médios. Acima da zona de corte, a quantidade de luz é limitada para evitar o encandeamento do trânsito que circula no sentido oposto.

■ D(...)

Nomenclatura das lâmpadas de xenon HID em que **D** significa "descarga". Tipos técnicos disponíveis: **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R** e **D5S**. **D1** e **D2** foram as primeiras lâmpadas apresentadas em 1991, **D3** e **D4** são lâmpadas sem mercúrio que substituíram os modelos **D1** e **D2**

Para D1 e D3, o arrancador de alta voltagem eletrónico já está

integrado no encaixe da lâmpada. O tipo **S** é utilizado com sistemas (de lente) de projetor. A versão **R** é utilizada em refletores abertos e dispõe de um revestimento adicional no tubo exterior (listrado) que bloqueia algumas áreas para evitar o encandeamento.

A **D5S** é uma lâmpada de 25 watts com arrancador e balastro integrados.

■ Lâmpada de descarga

O termo técnico correto da denominada lâmpada de xenon é lâmpada de descarga de alta intensidade. A luz é emitida por um arco elétrico que é produzido entre dois elétrodos. Ver também luz de xenon e HID.

■ DOT

O Departamento dos Transportes (DOT) dos Estados Unidos, que supervisiona as autoestradas federais, transportes aéreos, caminhos de ferro, transporte marítimo e outras funções administrativas de transporte. Tem um papel semelhante ao da Comissão Económica para a Europa (ECE).

■ DRL

Luzes de circulação diurna.

■ ECE

Comissão Económica para a Europa. Uma das cinco comissões regionais das Nações Unidas (NU) sediada em Genebra que contribui para aumentar a eficácia das NU através da implementação regional dos resultados das conferências e cimeiras globais das NU. A ECE é responsável pela harmonização das especificações técnicas dos veículos cujos regulamentos são também obrigatórios em muitos países fora da Europa.

■ ECE R

Significa o regulamento ECE.

Exemplos de iluminação de veículos:

R37 Lâmpadas de filamentos

R99 Fontes de luz de descarga de gás

R48 Instalação de dispositivos de iluminação e de sinalização luminosa

■ Arco elétrico

A descarga luminosa de ligação entre os dois elétrodos de uma lâmpada de xenon HID. É semelhante no princípio a um raio de relâmpago. O arco elétrico é criado pelo arrancador de alta voltagem e estabilizado e controlado pelo balastro.

■ Elétrodos

Condutores elétricos que estão em posições opostas no invólucro de uma lâmpada de descarga de gás de xenon. O arco elétrico, que emite luz, é produzido entre os elétrodos.

■ Conformidade com EMI

Normas da indústria automóvel de interferência eletromagnética.

■ Marca E

A marca de homologação da ECE. O dígito após o "E" indica em que país foi concedida a homologação.

Por exemplo: E1 indica Alemanha e E2 indica França. Uma homologação concedida por um membro da ECE é válida para todos os estados-membros e é normalmente adotada pelos regulamentos nacionais. São possíveis desvios mínimos.

■ Festoon

Lâmpada com formato de tubo com contactos em cada extremidade, como C5W, normalmente utilizada para interiores e iluminação da chapa de matrícula.

■ Filamento

Um fio enrolado de tungstênio que emite luz.

■ H(...)

Nomenclatura das lâmpadas de halogênio. H = halogênio. As lâmpadas são numeradas consecutivamente.

Os tipos mais comuns são:

H1 Primeira lâmpada de halogênio (um filamento).

H4 Filamento duplo para aplicações de médios e máximos num farol.

H7 A lâmpada de halogênio mais comum na Europa para médios, máximos e luz de nevoeiro.

■ Halogéneo

Um gás utilizado para criar o processo do ciclo de halogéneo numa lâmpada. Durante o funcionamento, as moléculas de tungstênio evaporam-se do tungstênio. No processo do ciclo, estas combinam-se com as moléculas de halogéneo e voltam para o fio. Isto aumenta a vida útil de uma lâmpada e permite o funcionamento a uma intensidade mais alta. As lâmpadas de halogéneo contêm um enchimento de halogéneo de alta pressão. As lâmpadas incandescentes sem halogéneo utilizam frequentemente o vácuo.

■ HB(...)

Nome ECE dos tipos de lâmpadas da América do Norte originais que foram homologados também para utilização na Europa. Por exemplo: HB3 refere-se a 9005 e HB4 refere-se a 9006.

■ Hg

Símbolo do mercúrio (em latim: "hydrargyrum"). Os tipos de lâmpadas de xenon D1 e D2 contêm ainda cerca de um terço da quantidade de mercúrio, tal como uma lâmpada economizadora doméstica normal. D3, D4 e D5 são completamente isentas de mercúrio.

■ HID

Descarga de alta intensidade. Nome técnico correto de uma denominada lâmpada de xenon. **Ver também** lâmpada de descarga de gás, luz de xenon e sistema de xenon.

■ Arrancador de alta voltagem

Cria impulsos de alta voltagem de cerca de 20 000 volts para acender o arco elétrico numa lâmpada de xenon HID.

■ HiPerVision

Gama de lâmpadas de sinalização muito compactas com filamentos de alta precisão e uma vida útil longa. Para uso em luzes de sinalização, luzes de nevoeiro e luzes de circulação diurna e traseiras.

■ Iluminância (lux)

Ao contrário do que acontece com o fluxo luminoso (lúmen), que é uma medida da quantidade total de luz emitida por uma fonte de luz, a iluminância descreve a quantidade de fluxo luminoso por unidade de área, como, por exemplo, na estrada. Este valor é medido com um luxímetro.

■ Certificação IP65

Proteção contra entrada de pó e salpicos de água, que melhora a duração.

■ Kelvin (K)

Unidade de medida de temperatura com base numa escala absoluta, em que zero (menos 273 °C) representa o ponto onde termina todo o movimento térmico. Na área da iluminação, no entanto, esta é uma medida da temperatura da cor. Quanto mais elevada for a temperatura da cor, mais branca e mais fria é a luz.

■ LED

Díodo emissor de luz.

■ Vida útil

Dados estatísticos que indicam a taxa de falha de uma percentagem de lâmpadas utilizadas a uma voltagem específica durante um determinado período de tempo. Indicação dos dados da vida útil comum:

B3 Período em que, estatisticamente, 3% das amostras de ensaio falharam

TC Período em que 63% das amostras de ensaio falharam.

■ Luminância

A intensidade da luz emitida a partir de uma superfície por unidade de área numa determinada direção a partir, por exemplo, do filamento ou do arco elétrico de uma lâmpada de xenon HID. Um indicador importante da quantidade de luz proporcionada por um farol na estrada. A unidade é candela/m² (cd/m²).

■ Lúmen (lm)

Unidade de fluxo luminoso.

■ Fluxo luminoso (lúmen)

A quantidade total de luz emitida por uma fonte de luz em todas as direções.

■ Lux (lx)

Unidade de iluminância. 1 lux = 1 lm/m². **Ver também** iluminância.

■ Luxímetro

Dispositivo de medição de iluminância.

■ LUXEON®

Tecnologia de chips LED Lumileds.

■ Pb

Símbolo do chumbo (em latim: "plumbum").

Todas as lâmpadas para automóveis da Philips são isentas de chumbo.

■ Vidro de quartzo

Vidro resistente a temperatura e pressão para lâmpadas de halogéneo e de xenon HID. O vidro também tem um revestimento especial para bloquear a luz ultravioleta (UV) prejudicial.

■ Tecnologia SafeBeam

Tecnologia que projeta a luz exatamente para onde esta é necessária na estrada.

■ Tungstênio

Filamento e material do eletrodo.

■ Bloqueio de UV

O vidro que bloqueia os raios ultravioleta (UV) absorve a luz UV criada pelo filamento ou pelo arco elétrico. O bloqueio de UV é obrigatório para todas as lâmpadas para automóvel em conformidade com a ECE porque a luz UV pode danificar a tampa de plástico do farol.

Ver também vidro de quartzo.

■ Encaixe em cunha

Lâmpada com um encaixe de vidro, tal como a W5W. Utilizada principalmente para luzes de posição, indicadores laterais e iluminação de interior.

■ Xenon (Xe)

Um dos gases nobres. Normalmente utilizado como referência às lâmpadas HID.

■ Luz de xenon

Faróis com lâmpadas HID.

Ver também D(...), lâmpada de descarga e HID.

■ Sistema de xenon

Um sistema de xenon completo é composto pela lâmpada HID, pelo arrancador de alta voltagem e pelo balastro eletrónico que controla o arco elétrico.

Embalagem de amostras

Descubra a solução antirroubo perfeita para a sua loja.



VP VisionPlus



LLECO LongLife EcoVision



WVU WhiteVision ultra



XVP X-tremeVision Pro150



RGT RacingVision GT200



VI Xenon Vision



SY Xenon LongerLife



XV2 Xenon X-tremeVision gen2



WHV2 Xenon WhiteVision gen2

Embalagem de amostras

Descrição	Número de encomenda	GOC	EAN1	EAN3
12V halogéneo				
H4 RGT BF	56865BF	00596030	8719018005960	8719018005977
H7 RGT BF	56866BF	00598430	8719018005984	8719018005991
H4 RGT SF	56873SF	00606628	8719018006066	8719018006073
H7 RGT SF	56874SF	00608028	8719018006080	8719018006097
H1 XVP BF	56859BF	00584730	8719018005847	8719018005854
H4 XVP BF	56860BF	00586130	8719018005861	8719018005878
H7 XVP BF	56861BF	00588530	8719018005885	8719018005892
H1 XVP SF	56862SF	00590828	8719018005908	8719018005915
H4 XVP SF	56863SF	00592228	8719018005922	8719018005939
H7 XVP SF	56864SF	00594630	8719018005946	8719018005953
H1 WVU BF	56869BF	00600430	8719018006004	8719018006011
H4 WVU BF	56870BF	00602830	8719018006028	8719018006035
H7 WVU BF	56871BF	00604230	8719018006042	8719018006059
H1 WVU SF	56875SF	00610328	8719018006103	8719018006110
H4 WVU SF	56876SF	00612728	8719018006127	8719018006134
H7 WVU SF	56877SF	00614128	8719018006141	8719018006158
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131


Descrição	Número de encomenda	GOC	EAN1	EAN3
Xenon				
D1S XV2 SF	56643SF	39655333	8727900396553	8727900396560
D2S XV2 SF	56644SF	39657733	8727900396577	8727900396584
D2R XV2 SF	56645SF	39659133	8727900396591	8727900396607
D3S XV2 SF	56646SF	39661433	8727900396614	8727900396621
D4S XV2 SF	56647SF	39663833	8727900396638	8727900396645
D1S WHV2 SF	56640SF	39649233	8727900396492	8727900396508
D2S WHV2 SF	56641SF	39651533	8727900396515	8727900396522
D3S WHV2 SF	56642SF	39653933	8727900396539	8727900396546
D1S SY SF	56477SF	39467233	8727900394672	8727900394689
D2S SY SF	56478SF	39469633	8727900394696	8727900394689
D2R SY SF	56479SF	39470233	8727900394702	8727900394719
D1S VI SF	85415VISF	36504733	8727900365047	8727900365054
D2R VI SF	85126VISF	36511533	8727900365115	8727900365122
D2S VI SF	85122VISF	36507833	8727900365078	8727900365085
D3S VI SF	42403VISF	36515333	8727900365153	8727900365160

Compreender os códigos de encomenda da Philips

Todos os nossos produtos de iluminação automóvel podem ser encomendados através do **número de encomenda**.

O número de encomendas da Philips permite-lhe identificar o **tipo de lâmpada**, a **gama de produtos** e o **tipo de embalagem**.

Exemplo: **12972WVUB1**, H7 WhiteVision ultra, blister individual



1/ Tipo de lâmpada

Cada tipo de lâmpada é designado pela Philips com um número único chamado "tipo de lâmpada".

- Todas as lâmpadas de 12 V começam por 12 (por exemplo: 12972 para H7 de 12 V)
- Todas as lâmpadas de 24 V que começam por 13 (por exemplo: 13972 para H7 de 24 V)

2/ Tipo de gama

A maioria dos tipos de lâmpadas está disponível em diferentes **gammas** de produtos. Estes são indicados por um **código de cores**, para indicar a disponibilidade de uma lâmpada em uma linha de produtos específica.

Código de cores

	RacingVision GT200 Luz até 200% mais brilhante	Tipo de gama RGT
	X-tremeVision Pro150 Luz até 150% mais brilhante	Tipo de gama XVP
	VisionPlus Visão até 60% superior	Tipo de gama VP
	LongLife EcoVision Vida útil até 1500 horas	Tipo de gama LLECO
	WhiteVision ultra Aspetto branco nitido	Tipo de gama WVU
	Vision Visão até 30% superior	Tipo de gama PR
	Standard	Tipo de gama STD

3/ Tipo de embalagem



Embalagem comercial
Caixa de material
Conteúdo C1 1 lâmpada
Conteúdo CP 10 lâmpadas
Tipo de embalagem C1/CP



Blister individual
Caixa de material/plástico
Conteúdo 1 lâmpada
Tipo de embalagem B1



Blister duplo
Caixa de material/plástico
Conteúdo 2 lâmpadas
Tipo de embalagem B2



Embalagem especial
Material: plástico
Conteúdo S2 2 lamps
Conteúdo SM 4 lâmpadas (2 faróis, 2 lâmpadas de presença)
Tipo de embalagem S2/SM


































































Blister individual xénon
Caixa de material/plástico
Conteúdo 1 lâmpada
Tipo de embalagem S1



Blister LED X1/X2
Caixa de material/plástico
Conteúdo X1 1 lâmpada
Conteúdo X2 2 lâmpadas
Tipo de embalagem X1/X2

	Ultinon Pro9000 Desempenho automotivo original em LED	Tipo de gama U90
	Ultinon Pro5000 A combinação perfeita de desempenho e durabilidade	Tipo de gama U50
	Ultinon Essential Destaque-se da multidão	Tipo de gama UE
	Ultinon Pro6000 Sinalização mais brilhante e elegante	Tipo de gama U60
	Ultinon Pro3000 Destaque-se da multidão	Tipo de gama U30

Ilustrações técnicas: bases

						
SV6 IEC 7004-5	SV8,5-8 IEC 7004-81	W2x4,6d IEC 7004-94	W2,1x9,5d IEC 7004-91	W3x16d IEC 7004-105	W3x16q IEC 7004-106	WX3x16d IEC 7004-105
						
BAX 9s IEC 7004-8	BAY 9s IEC 7004-9	BA 7s	BA 9s IEC 7004-14	BA 15s IEC 7004-11A	BA 15d IEC 7004-11A	BAU 15s IEC 7004-11A
						
BAY 15d IEC 7004-11B	BAW 9s IEC 7004-149-1	BAW 15d IEC 7004-11E-1	BAW 15s IEC 7004-11E11	BAZ 15d IEC 7004-11C	BA20d IEC 7004-12	P43t-38 IEC 7004-39
						
P45t-41 IEC 7004-95	P20d-PY20d IEC 7004-31	P22d IEC 7004-32	PX22d	PG13 IEC 7004-107	PGJ13 IEC 7004-107	PGJ23t-1
						
HPSL HTR	PG18,5d IEC 7004-147	PG20 IEC 7004-127	PGU20	PU20d	PGJ19-1/2 IEC 7004-110	PGJ19-3 IEC 7004-110
						
PGJ19-5 IEC 7004-110	PGJ23t-1	P14,5s IEC 7004-46	X511 IEC 7004-99	P26s	PX26d,4t IEC 7004-128-2	PX26d IEC 7004-5
						
P29t-PX29t IEC 7004-66	P32d IEC 7004-111	P32d-2 IEC 7004-111	P32d-3 IEC 7004-111	P32d-5 IEC 7004-111	P32d-6 IEC 7004-111	PK32d-2 IEC 7004-111
						
PK32d-3/5/6 IEC 7004-111	PK32d-7 IEC 7004-111	PK22s IEC 7004-47	PU43t-3 IEC 7004-171-2	PY26d-1 IEC 7004-5-7	W3x16d IEC 7004-105-1	W3x16q IEC 7004-106-1
						
W2,1x9,5d	WP3,3x14,5/3	Bax 8,3s	Bax 8,4d	Bax 8,5d/1	Bax 8,5d/2	Bax 10d

Iluminação de Halogênio de 24 V

Número de encomenda	Tipo	Gama	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Q*	Preço (€)	Página
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900391121	5x10	1,57	50
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900390742	5x10	3,12	51
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	5x10	2,88	52
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	-	8711500405425	10	3,26	50
13821CP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	200	1,17	50
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	5x10	1,23	50
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	5x10	2,39	50
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500878021	8711500790491	5x10	1,45	50
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	8711559521336	8711500401274	8727900390759	5x10	2,22	50
13844B2	C5W	Standard	24	5	SV8,5	40463330	8711500404633	-	8711500405388	10	3,93	52
13844CP	C5W	Standard	24	5	SV8,5	48197973	8711500481979	8711500481986	8711500481993	200	1,45	52
13848CP	Festoon T6,2x35	Standard	24	3	SV6	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	5x10	3,07	52
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SV8,5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	5x10	3,10	53
13854CP	Festoon T10,5x38 10W	Standard	24	10	SV8,5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	5x10	3,27	52
13864CP	Festoon T10,5x43 5W	Standard	24	5	SV8,5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	5x10	1,96	52
13866CP	Festoon T10,5x43 10W	Standard	24	10	SV8,5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	5x10	1,85	53
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500220851	5x10	1,34	51
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	5x10	1,34	51
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	-	8711500405432	10	3,49	51
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	200	1,18	51
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	5x10	1,29	51
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	5x10	1,86	51
13960CP	W2,5W	Standard	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8727900391275	5x10	1,51	52
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8711559524207	-	8711559524214	10	3,72	52
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	200	1,43	52
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	-	8711500825902	10	20,00	49
13972MDBVB1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53279130	8727900532791	-	8727900532807	10	36,13	49
13972MDBVS2	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53277728	8727900532777	-	8727900532784	5	66,00	49
13972MDC1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82581060	8711500825810	8711500828514	8711500825827	100	18,00	49
13972MLC1	H7	MasterLife	24	70	PX26d	82573530	8711500825735	-	8727900371147	10	32,62	49
13974CP	WB75	Standard	24	2	W2x4,6d	48318828	8711500483188	8711500483195	8727900391183	5x10	1,70	52
24029CP	Bax 8,5d/2 yellow	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	5x10	3,95	53
24032CP	Bax 8,5d brown	Standard	24	1.2	B8,5d	48852728	8711500488527	8711500488534	8727900391077	5x10	4,38	53
24356CP	H21W	Standard	24	21	BAY9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	5x10	16,12	51
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	-	8727900371055	10	35,44	49
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	-	8727900371062	10	41,60	49

Halogênio Kits

Número de encomenda	Tipo	Gama	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Q*	Preço (€)	Página
Kits substituição de 12 V												
55472EKKM	H1	Easy Kit	12	-	-	69551928	8727900695519	-	8727900695533	5	15,22	56
55473EKKM	H4	Easy Kit	12	-	-	69555728	8727900695557	-	8727900695571	5	18,18	56
55474EKKM	H7	Easy Kit	12	-	-	69558828	8727900695588	-	8727900695601	5	20,70	56
55475EKKM	H1/H7	Easy Kit	12	-	-	69562528	8727900695625	-	8727900695656	5	23,27	56
55717EBKM	H1	Essential Box	12	-	-	70032928	8727900700329	-	8727900700336	5	16,38	57
55718EBKM	H4	Essential Box	12	-	-	70034328	8727900700343	-	8727900700350	5	17,85	57
55719EBKM	H7	Essential Box	12	-	-	70036728	8727900700367	-	8727900700374	5	22,26	57
55720EBKM	H1/H7	Essential Box	12	-	-	70038128	8727900700381	-	8727900700398	5	25,21	57
Kits substituição de 24 V												
55554SKMDKM	MiniKit H4	MasterDuty	24	-	-	69586130	8727900695861	-	8727900695885	10	20,29	58
55555SKMDKM	MiniKit H7	MasterDuty	24	-	-	69590830	8727900695908	-	8727900695939	10	31,70	58
55559LKMDKM	MaxiKit H4	MasterDuty	24	-	-	69684494	8727900696844	-	8727900696851	4	44,42	58
55560LKMDKM	MaxiKit H7	MasterDuty	24	-	-	69686894	8727900696882	-	8727900696875	4	70,52	58
55561LKMDKM	MaxiKit H1/H7	MasterDuty	24	-	-	69688294	8727900696882	-	8727900696899	4	57,00	58
Kit de restauração de faróis												
HRK00XM	-	-	-	-	-	39976931	8727900399769	-	8727900399776	6	33,00	59

Iluminação de xenon

Número de encomenda	Tipo	Gama	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Q*	Preço (€)	Página
12410C1	D5S	Vision	12	25	PK32d-7	36981633	8727900369816	-	8727900369823	2	219,77	70
12410XV+C1	D5S	X-tremeVision gen2	12/24	25	PK32d-7	35392133	8727900353921	-	8719018005090	2	231,75	70
12411C1	D8S	Vision	42	25	PK32d-1	00467333	8719018004673	-	8719018004680	2	175,76	70
42306VIC1	D3R	Vision	42	35	PK32d-6	36483533	8727900364835	-	8727900364842	2	174,23	70
42402VIC1	D4S	Vision	42	35	P32d-5	36485933	8727900364859	-	8727900364866	2	163,51	70
42402XV2C1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37721733	8727900377217	-	8727900377224	2	173,00	70

Iluminação de xenon

Número de encomenda	Tipo	Gama	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Q*	Preço (€)	Página
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	-	8727900377200	2	175,00	70
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	-	8727900364828	2	174,23	70
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	-	8727900364965	2	176,23	70
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	-	8727900377385	2	185,00	70
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	-	8727900377361	2	187,00	70
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	-	8727900377187	2	185,00	70
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	-	8727900377149	2	187,00	70
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	-	8727900364880	2	163,51	70
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37518333	8727900375183	-	8727900375190	2	-	69
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça e Países Baixos												
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37244133	8727900372441	-	8727900372458	2	-	69
Códigos de encomenda na Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido												
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37524433	8727900375244	-	8727900375251	2	-	69
Códigos de encomenda na Europa Central (Polónia, Roménia e República Checa) e noutros países da Europa Oriental												
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37254033	8727900372540	-	8727900372557	2	-	69
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça, Países Baixos, Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido												
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	-	8727900364781	2	115,00	68
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	-	8727900364927	2	117,00	68
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	-	8727900377309	2	129,00	69
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	-	8727900377286	2	131,00	69
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	-	8727900377088	2	129,00	68
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	-	8727900377040	2	131,00	68
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37520633	8727900375206	-	8727900375213	2	-	69
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça e Países Baixos												
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37252633	8727900372526	-	8727900372533	2	-	69
Códigos de encomenda na Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido												
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37526833	8727900375268	-	8727900375275	2	-	69
Códigos de encomenda na Europa Central (Polónia, Roménia e República Checa) e noutros países da Europa Oriental												
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37248933	8727900372489	-	8727900372496	2	-	69
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça e Países Baixos												
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	-	8727900364804	2	115,00	69
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	-	8727900364941	2	117,00	69
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	-	8727900377347	2	129,00	69
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	-	8727900377323	2	131,00	69
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	-	8727900377125	2	129,00	69
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	-	8727900377101	2	131,00	69
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	-	8727900364767	2	151,69	68
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37516933	8727900375169	-	8727900375176	2	-	68
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça e Países Baixos												
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37250233	8727900372502	-	8727900372519	2	-	68
Códigos de encomenda na Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido												
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37522033	8727900375220	-	8727900375237	2	-	68
Códigos de encomenda na Europa Central (Polónia, Roménia e República Checa) e noutros países da Europa Oriental												
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37246533	8727900372465	-	8727900372472	2	-	68
Códigos de encomenda na Alemanha, Áustria, Suíça, Países Baixos, Escandinávia (Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca) e Reino Unido												
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	2	151,69	68
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	2	153,69	68
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	-	8727900377262	2	162,00	68
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	-	8727900377248	2	164,00	68
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	-	8727900377026	2	162,00	68
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376975	-	8727900376982	2	164,00	68

Iluminação LED

Número de encomenda	Tipo	Gama	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Q*	Preço (€)	Página
11005U50CW2	HL [=HB3/HB4]	U50	12/24	16	P20d/P22d	00786531	8719018007865	-	8719018007872	6	99,98	90
11005U90CW2	HL [=HB3/HB4]	U90	12/24	20,0	P20d/P22d	00722331	8719018007233	-	8719018007230	6	119,20	90
11005UE2X2	HL [=HB3/HB4]	UE	12/24	24	P20d/P22d	00324931	8719018003249	-	8719018003256	6	-	90
11012U50CW2	HL [=HIR2]	U50	12/24	16	PX22D	00788931	8719018007889	-	8719018007896	6	99,98	89
11012U90CW2	HL [=HIR2]	U90	12/24	20,0	PX22D	00724731	8719018007247	-	8719018007254	6	119,20	89
11012UE2X2	HL [=HIR2]	UE	12/24	24	PX22D	00326331	8719018003263	-	8719018003270	6	-	90
11065AU60X2	SL-AMBER [=W21W]	U60	12	2,3	WX3x16d	01558730	8719018015587	-	8719018015594	10	34,48	94
11065CU60X2	SL-WHITE [=W21W]	U60	12	2,3	WX3x16d	01554930	8719018015549	-	8719018015556	10	34,48	94
11065RU60X2	SL-RED [=W21W]	U60	12	2,3	WX3x16d	01564830	8719018015648	-	8719018015655	10	34,48	94
11065U30CWB2	SL-WHITE [=W21W]	U30	12	1,75	WX3x16d	00684430	8719018006844	-	8719018006851	10	-	94
11065U30RB2	SL-RED [=W21W]	U30	12	1,75	WX3x16d	00686830	8719018006868	-	8719018006875	10	-	94
11066AU60X2	SL-AMBER [=W21/5W]	U60	12	2,5/0,5	WX3x16q	01556330	8719018015563	-	8719018015570	10	34,48	93
11066CU60X2	SL-WHITE [=W21/5W]	U60	12	2,5/0,5	WX3x16q	01550130	8719018015501	-	8719018015518	10	34,48	94
11066RU60X2	SL-RED [=W21/5W]	U60	12	2,5/0,5	WX3x16q	01552530	8719018015525	-	8719018015532	10	34,48	93
11066U30RB2	SL-RED [=W21/5W]	U30	12	0,8/1,75	WX3x16q	00642430	8719018006424	-	8719018006431	10	-	94
11067CU60X1	SL-T16 [=W16W]	U60	12	2,4	W2,1x9,5d	01566230	8719018015662	-	8719018015679	10	11,50	93

Iluminação LED

Número de encomenda	Tipo	Gama	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Q*	Preço (€)	Página
11258U50CW2	HL [=H1]	U50	12/24	15	PI4,5s	00778031	8719018007780	-	8719018007797	6	99,98	88
11258U90CW2	HL [=H1]	U90	12/24	18,0	PI4,5s	00714831	8719018007148	-	8719018007155	6	119,20	88
11258UE2X2	HL [=H1]	UE	12/24	19	PI4,5s	00330031	8719018003300	-	8719018003317	6	-	88
11336U50CW2	HL [=H3]	U50	12/24	15	PK22s	00790231	8719018007902	-	8719018007919	6	99,98	88
11336U90CW2	HL [=H3]	U90	12/24	18	PK22s	00726131	8719018007261	-	8719018007278	6	119,20	88
11336UE2X2	HL [=H3]	UE	12/24	19	PK22s	00332431	8719018003324	-	8719018003331	6	-	88
11342U50CW2	HL [=H4]	U50	12/24	15	P43t-38	00782731	8719018007827	-	8719018007834	6	99,98	88
11342U90CW2	HL [=H4]	U90	12/24	18	P43t-38	00718631	8719018007186	-	8719018007193	6	119,20	88
11342UE2X2	HL [=H4]	UE	12/24	21	P43t-38	00318831	8719018003188	-	8719018003195	6	-	88
11362U50CW2	HL [=H11]	U50	12/24	15	PGJ19-2	00780331	8719018007803	-	8719018007810	6	99,98	89
11362U90CW2	HL [=H11]	U90	12/24	18	PGJ19-2	00716231	8719018007162	-	8719018007179	6	119,20	89
11362UE2X2	HL [=H11]	UE	12/24	24	PGJ19-2	00328731	8719018003287	-	8719018003294	6	-	89
11366U50CW2	FL [=H8/H11/H16]	U50	12/24	12	PGJ19-1/2/3	00776631	8719018007766	-	8719018007773	6	99,98	89
11366U90CW2	FL [=H8/H11/H16]	U90	12/24	15	PGJ19-1/2/3	00712431	8719018007124	-	8719018007131	6	119,20	89
11366UE2X2	FL [=H8/H11/H16]	UE	12/24	24	PGJ19-1/2/3	00322531	8719018003225	-	8719018003232	6	-	89
11498AU60X2	SL-AMBER [=P21W]	U60	12	2,3	BAU15S	01548830	8719018015488	-	8719018015495	10	34,48	93
11498CU60X2	SL-WHITE [=P21W]	U60	12	2,3	BA15S	01540230	8719018015402	-	8719018015419	10	34,48	93
11498RU60X2	SL-RED [=P21W]	U60	12	2,3	BA15S	01542630	8719018015426	-	8719018015433	10	34,48	93
11498U30CWB2	SL-WHITE [=P21W]	U30	12	1,75	BA15S	00680630	8719018006806	-	8719018006813	10	-	93
11498U30RB2	SL-RED [=P21W]	U30	12	1,75	BA15S	00640030	8719018006400	-	8719018006417	10	-	93
11499AU60X2	SL-AMBER [=P21/5W]	U60	12	2,5/0,5	BAY15d	01546430	8719018015464	-	8719018015471	10	34,48	92
11499CU60X2	SL-WHITE [=P21/5W]	U60	12	2,5/0,5	BAY15d	01544030	8719018015440	-	8719018015457	10	34,48	93
11499RU60X2	SL-RED [=P21/5W]	U60	12	2,5/0,5	BAY15d	01538930	8719018015389	-	8719018015396	10	34,48	92
11499U30RB2	SL-RED [=P21/5W]	U30	12	0,8/1,75	BAY15D	00682030	8719018006820	-	8719018006837	10	-	93
11854CU60X1	SL-FEST 38mm 6000K	U60	12	1	SV8,5	01532730	8719018015327	-	8719018015334	10	7,07	92
11854U30CWB1	SL-FEST 38mm 6000K	U30	12	0,6	SV8,5	00676930	8719018006769	-	8719018006776	10	-	92
11854WU60X1	SL-FEST 38mm 4000K	U60	12	1	SV8,5	01526630	8719018015266	-	8719018015273	10	7,07	92
11860CU60X1	SL-FEST 30mm 6000K	U60	12	1	SV8,5	01530330	8719018015303	-	8719018015310	10	7,07	92
11860U30CWB1	SL-FEST 30mm 6000K	U30	12	0,6	SV8,5	00674530	8719018006745	-	8719018006752	10	-	92
11860WU60X1	SL-FEST 30mm 4000K	U60	12	1	SV8,5	01524230	8719018015242	-	8719018015259	10	7,07	92
11864U30CWB1	SL-FEST 43 mm 6000K	U30	12	0,6	SV8,5	00678330	8719018006783	-	8719018006790	10	-	92
11866CU60X1	SL-FEST 43mm 6000K	U60	12	1	SV8,5	01534130	8719018015341	-	8719018015358	10	7,07	92
11866WU60X1	SL-FEST 43mm 4000K	U60	12	1	SV8,5	01528030	8719018015280	-	8719018015297	10	7,07	92
11961AU60X2	SL-AMBER [=W5W]	U60	12	0,5	W21x9,5d	01560030	8719018015600	-	8719018015617	10	14,99	94
11961CU60X2	SL-T10 [=W5W] 6000K	U60	12	0,9	W21x9,5d	01516730	8719018015167	-	8719018015174	10	14,99	95
11961U30CWB2	SL-T10 [=W5W] 6000K	U30	12	0,6	W21x9,5d	00694330	8719018006943	-	8719018006950	10	-	95
11961WU60X2	SL-T10 [=W5W] 4000K	U60	12	0,9	W21x9,5d	01514330	8719018015143	-	8719018015150	10	14,99	95
11961XU60X2	SL-T10 [=W5W] 8000K	U60	12	0,7	W21x9,5d	01522830	8719018015228	-	8719018015235	10	14,99	95
11972U50CW2	HL [=H7]	U50	12/24	15	PX26d	00784131	8719018007841	-	8719018007858	6	99,98	89
11972U90CW2	HL [=H7]	U90	12/24	18	PX26d	00720931	8719018007209	-	8719018007216	6	119,20	88
11972UE2X2	HL [=H7]	UE	12/24	20	PX26d	00320131	8719018003201	-	8719018003218	6	-	89
24805CU60X2	SL-WHITE [=R5W/R10W]	U60	12/24	1	BA15s	01562430	8719018015624	-	8719018015631	10	13,50	99
24844CU60X1	SL-FEST 30mm 6000K	U60	24	1,5	SV8,5	01536530	8719018015365	-	8719018015372	10	7,07	99
24961CU60X2	SL-T10 [=W5W] 6000K	U60	24	1	W21x9,5d	01520430	8719018015204	-	8719018015211	10	14,99	99
24961WU60X2	SL-T10 [=W5W] 4000K	U60	24	1	W21x9,5d	01518130	8719018015181	-	8719018015198	10	14,99	99

LED CANbus

Número de encomenda	Tipo	Gama	V	W	Casquilho	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Q*	Preço (€)	Página
12956X2	CANbus adaptador para LED 5W	-	12	5	-	39722294	8727900397222	-	8719018005007	4	16,67	96
18957X2	CANbus adaptador para LED 21W	-	12	21	-	39587794	8727900395877	-	8719018004956	4	16,67	96
18960C2	CANbus adaptador para HL [=H4]	-	12	10	-	39809094	8727900398090	-	8719018004963	4	50,08	96
18952C2	CANbus adaptador para HL [=H7]	-	12	10	-	05064994	8719018050649	-	8719018004994	4	50,08	96
18954C2	CANbus adaptador para FL [=H8/H11/H16]	-	12	10	-	05066394	8719018050663	-	8719018004970	4	50,08	96
18956C2	CANbus adaptador para HL [=HB3/HB4/HIR2]	-	12	10	-	05068794	8719018050687	-	8719018004987	4	50,08	96
18961C2	Light Repair for HL [=H7]	-	12	10	-	00281594	8719018002815	-	8719018002822	4	50,08	96



2022 © Lumileds Holding B.V. Todos os direitos reservados.

A marca comercial Philips e o emblema em escudo da Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

philips.com/automotive