

**PHILIPS**

Automotive lighting

Каталог 2022



# Содержание



## Предисловие

2

Видимая безопасность!

## Галоген

6

### Автомобильные лампы 12 В

RacingVision GT200	10
X-tremeVision Pro150	12
VisionPlus	13
WhiteVision ultra	14
CrystalVision	15
DiamondVision	15
LongLife EcoVision	16
Vision	17
Таблица применимости ламп	18

## Галоген

38

### Световые решения для мотоциклов

X-tremeVision moto	41
CityVision moto	41
CrystalVision ultra moto	42
Vision moto	42
Таблица применимости ламп	43

## Галоген

46

### Лампы для грузового транспорта 24 В

MasterDuty	49
MasterLife	50
MasterDuty BlueVision	50
Таблица применимости ламп	51

## Галоген

58

### Комплекты

Комплекты запасных ламп 12 В	60
Комплекты запасных ламп 24 В	62
Комплект для полировки фар	63

## Ксенон

64

### Лампы для легковых и грузовых автомобилей

Xenon X-tremeVision gen2	67
Xenon WhiteVision gen2	68
Xenon Vision	69

## Светодиоды

76

### Светодиодное освещение для легковых и грузовых автомобилей

Ultinon Pro9000	80
Ultinon Pro5000	82
Ultinon Essential	83
Ultinon Pro6000 SL	84
Ultinon Pro3000 SL	86
CANbus	88
Light Repair	88
Таблица применимости ламп	90

## Приложения

104

Световые технологии в разрезе	104
Упаковка с образцами	106
Коды для заказа товара	107
Технические иллюстрации — Цоколи	108
Список изделий	109

# Видимая безопасность!

Технологии освещения Philips лидируют в автомобильной отрасли уже более 100 лет. Как ведущий поставщик ламп и осветительной продукции для автомобильной промышленности и рынка автозапчастей, мы совмещаем технические новшества с искренней заботой о безопасности и удобстве вождения.

Продукцию Philips выбирают сегодня как многие конечные пользователи, так и основные автопроизводители.

Наша миссия — предлагать инновационные продукты, позволяющие постоянно повышать безопасность вождения.

Лампы Philips обладают высокой производительностью и долгим сроком службы. Вы всегда можете рассчитывать на эффективную продолжительную работу наших продуктов. Многие мастерские и автосервисы уже пользуются нашими новыми светодиодными инспекционными фонарями, выбирая их за светоотдачу и надежность.

Высококачественное освещение действительно имеет преимущество.

Это видимая безопасность!



## Качество оригинального оборудования

Мы ориентированы на производство **лучших в своем классе продуктов** и услуг для автомобильной промышленности и рынка автозапчастей. Продукция Philips изготавливается из высококачественных материалов и проходит самый строгий

контроль, позволяющий гарантировать нашим клиентам максимальную безопасность и удобство вождения.

- Нас **выбирают** все ведущие автопроизводители
- **Каждый второй** автомобиль в

Европе и каждый третий автомобиль в мире оборудован лампами Philips

- Характеристики наших производственных процессов **превышают характеристики** процессов, применяемых в настоящее время в отрасли.

## Кварцевое стекло Philips с УФ-фильтром — оптимальные световые характеристики

- **Оптимальная защита от ультрафиолетовых лучей**  
Специальное защитное покрытие ламп Philips из кварцевого стекла позволяет обезопасить современную пластиковую оптику от вредных ультрафиолетовых лучей.

- **Более яркий свет**  
Высокая прочность кварцевого стекла позволяет создавать внутри ламп повышенное давление, благодаря чему они дают более яркий свет.

- **Повышенная прочность**  
Лампы Philips из кварцевого стекла могут выдерживать серьезную термическую нагрузку (нити накаливания — 2650 °С, стекло — 800 °С).

# Галоген



Автомобильные лампы **12В**



# Какая лампа вам нужна?

Увеличенная яркость

До **200%** больше яркости\*

**RacingVision GT200**


Световой луч до **+80m**\*\*\*



Эффективность светового луча\*



Оттенок света\*\*



Срок службы\*\*



Ассортимент:  
H4, H7

До **150%** больше яркости\*

**X-tremeVision Pro150**

Световой луч до **+70m**\*\*\*




Эффективность светового луча\*



Оттенок света\*\*



Срок службы\*\*



Ассортимент:  
H1, H4, H7, H11,  
HB3, HB4, HIR2

До **60%** больше видимости\*

**VisionPlus**



Эффективность светового луча\*



Оттенок света\*\*



Срок службы\*\*



Ассортимент:  
H1, H4, H7

До **30%** больше видимости\*


**Vision**



Эффективность светового луча\*



Оттенок света\*\*



Срок службы\*\*



Ассортимент:  
H1, H3, H4, H7, H11,  
HB3, HB4

Изображения приводятся исключительно в информационных целях.

\* По сравнению с минимальными требованиями законодательства. \*\* Срок службы и цветовая температура различаются в зависимости от типа, применимо только для H7.

\*\*\* По сравнению с длиной луча согласно минимальным требованиям ECE, основанным на 1 люксе. Самое дальнее расстояние от автомобиля, применимо к H4 и H7.

\*\*\*\* Не омологировано ECE, только для использования на бездорожье. Освещение доступно не во всех странах. За дополнительной информацией обращайтесь к торговому представителю.

philips.com/halogen





## Уникальный СТИЛЬ

**Яркий  
белый**  
ОТТЕНОК

**WhiteVision  
ultra**

H4, H7  
до  
4200 K




Standard




WhiteVision ultra



Эффективность  
светового луча\*



Оттенок света\*\*



Срок службы\*\*



Ассортимент:


H1, H3, H4, H7, H8, H11,  
HB3, HB4, HIR2, PSX24W

**Яркий**  
белый свет


**DiamondVision\*\*\*\***




Standard




DiamondVision



Эффективность  
светового луча



Оттенок света\*\*



Срок службы\*\*



Ассортимент:

H1, H3, H4, H7, H11,  
HB3, HB4

**Интенсивный**  
белый свет

**CrystalVision\*\*\***




Standard



CrystalVision



Эффективность  
светового луча



Оттенок света\*\*



Срок службы\*\*



Ассортимент:

H1, H3, H4, H7, H11,  
HB3, HB4

## Увеличенный срок службы

Срок службы до  
**1500 часов\*\***


**LongLife  
EcoVision**



Standard




LongLife EcoVision



Эффективность  
светового луча



Оттенок света\*\*



Срок службы\*\*



Ассортимент:

H1, H3, H4, H7, H11,  
H18, H19, HIR2



# RacingVision GT200

## Невероятная эффективность освещения

- До 200% больше света\*
- Луч на 80 метров длиннее\*\*
- Разрешена для использования без ограничений

Если вы любите управлять автомобилем, то с лампами Philips RacingVision GT200 вы будете наслаждаться вождением еще больше. До 200% ярче свет\*, на 80 метров длиннее луч — лучше видимость и более быстрая реакция на дороге.

\*По сравнению с минимальными требованиями.

\*\*По сравнению с длиной луча согласно минимальным требованиям ECE, основанным на 1 люксе. Самое дальнее расстояние от автомобиля



Стандартная лампа



RacingVision GT200

Доступны в упаковках S2 и B1



Ассортимент:



H4



H7



Автомобильные лампы 12 В

Галоген



# X-tremeVision Pro150

## Лучшее сочетание яркости и срока службы

- Лучшая видимость дороги благодаря яркому свету до 150%\*
- Долговечность работы для большей безопасности вождения\*\*
- Высокоэффективный световой луч на 70 метров длиннее\*\*\*
- Холодный свет обеспечивает большую контрастность и видимость

Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, которая ранее считалась недоступной для ламп с подобными характеристиками. Они обеспечивают необходимый обзор, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге.



\* Яркость по сравнению с минимальными требованиями законодательства для ламп головного света.  
 \*\* Срок службы зависит от типа лампы. Показания для H7: до 450 часов.  
 \*\*\* По сравнению с минимальным значением, установленным согласно предписаниям ЕЭК, исходя из 1 люкс. Наибольшее расстояние от машины. Применимо к H4, H7.



Стандартная лампа



X-tremeVision Pro150

Доступны в упаковках S2 и B1



Ассортимент:





# VisionPlus

## до 60% больше ВИДИМОСТИ\*

- Повышенный комфорт и безопасность вождения
- Высококачественная и долговечная автомобильная лампа

Лампы Philips VisionPlus излучают до **60% больше света**, позволяя водителям видеть дальше, и повышают **безопасность и комфорт вождения**.

\*По сравнению с минимальными требованиями законодательства



Стандартная лампа



VisionPlus

Доступны в упаковках S2 и B1



Ассортимент:



H1

H4

H7

Изображения приводятся исключительно в информационных целях.



# WhiteVision ultra

## Максимально яркий и стильный белый свет

- Стильный белый свет с температурой 4200 К\*
- До 60% больше видимости для максимального комфорта за рулем
- 100%-ное соответствие законодательным нормам\*\*

Philips WhiteVision ultra с новейшим градиентным покрытием обеспечивает потрясающий белый свет до 4200 Кельвинов. Это лампы с максимальной цветовой температурой, разрешенной к использованию, и идеальный выбор для тех, кто выбирает безопасную езду и стильный внешний вид автомобиля.

\*Применимо к H4, H7. Температура света отличается в зависимости от типа лампы.

\*\*По сравнению с минимальным требованиями. Применяется к лампам головного освещения.



Стандартная лампа



WhiteVision ultra

Ассортимент:

Доступны в упаковках S2, B1 и B2



H1



H3



H4



H7



H8



H11



HB3



HB4



HIR2



PSX24W



W5W



H6W

# CrystalVision

## Яркий белый свет

- Яркий белый свет, до 4300 К
- Не одобрено ECE

Лампы Philips CrystalVision обеспечивают яркий белый свет, близкий к **дневному** (4300 К), что значительно превышает возможности стандартных ламп. CrystalVision идеально подходят для всех стилей вождения.



Стандартная лампа

CrystalVision

Доступны в упаковках S2 и B1



Ассортимент:



# DiamondVision

## Интенсивный белый свет

- Самый яркий и холодный белый свет, до 5000 К
- Не одобрено ECE

Лампы Philips DiamondVision обеспечивают ослепительный **белый свет** с температурой до **5000 К** и с большей светоотдачей, чем у стандартных ламп. Эти **стильные лампы** идеально подходят для вождения в городе. **Для водителей, выбирающих стильное освещение и улучшенную видимость.**



Стандартная лампа

DiamondVision

Доступны в упаковках S2 и B1



Ассортимент:





# LongLife EcoVision

## Большой срок службы, меньше замен

- Работает значительно дольше\*
- Высококачественная и сверхпрочная автомобильная лампа с повышенной устойчивостью к нагрузкам

Устали **менять лампы**? Поскольку **срок службы** Philips LongLife EcoVision больше, чем у стандартных ламп, это выбор водителей, желающих **сократить затраты на техническое обслуживание**.


\*Срок службы зависит от типа, указано значение только для H7



Доступны в упаковках S2, C1 и B1



Ассортимент:







# Vision

## до 30% больше ВИДИМОСТИ\*

- до 30% больше видимости\*
- Оптимальное соотношение цены и световых характеристик

Улучшая видимость по сравнению со стандартной лампой до 30%, лампы Vision обеспечивают превосходные характеристики светового луча по доступной цене.

\*По сравнению с минимальными требованиями законодательства



Стандартная лампа



Vision

Доступны в упаковках C1 и B1



Ассортимент:



H1

H3

H4

H7

HB3

HB4

H11


# Таблица применимости ламп



## Ближний свет — дальний свет



## Передние указатели поворота



## Внутреннее освещение



## Передние стояночные фонари



## Боковые указатели поворота



## Передние противотуманные фонари



## Дневные ходовые огни



## Освещение панели управления



RacingVision  
GT200

X-tremeVision  
Pro150

VisionPlus

Vision

WhiteVision  
ultra

DiamondVision

CrystalVision

LongLife  
EcoVision

philips.com/mylamps



12844 12821 12866  
CSW R5W FEST10W



12814 12093 12067 12356 12146 12498 12496 12496sv 12065 12071 12275 12174 12180 12190 12274  
R10W RY10W W16W H21W HY21W P21W PY21W PY21Wsv W21W WY21W PSY19W PWY24W PSY24Wsv PY24W PY24Wsv



**Подсветка багажника**



12256 12961 12067 12065 12814  
W3W W5W W16W W21W R10W



**Дополнительный стоп-сигнал**



**Задние указатели поворота**



12067 12356 12498 12065 12085 12276  
W16W H21W P21W W21W PS19W PSX24W



**Фонарь заднего хода**



12844 12821 12961  
CSW R5W W5W



**Подсветка бардачка**



12929 12821 12961 12036 12814 12594 12499 12814  
T4W R5W W5W H6W R10W P21/4W P21/5W PR21/5W



**Задние стояночные фонари**



12256 12844 12821 12961 12814  
W3W CSW R5W W5W R10W



**Освещение номерного знака**



12067 12356 12498 12088 12085  
W16W H21W P21W PR21W PS19W



**Задний противотуманный фонарь**



12067 12498 12088 12594 12499 12814 12065 12066  
W16W P21W PR21W P21/4W\* P21/5W\* PR21/5W\* W21W W21/5W



**Стоп-сигналы\***

\*Сочетает функции стоп-сигнала и задних габаритов

## Лампы головного освещения

### H1 Vision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100

### H1 VisionPlus



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10

### H1 X-tremeVision Pro150



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258XVPS2	12	55	P14,5s	00565628	8 719018 005656	-	8719018005663	ECE	5
12258XVPB1	12	55	P14,5s	00549630	8 719018 005496	-	8719018005502	ECE	10

### H1 LongLife EcoVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5
12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10
12258LLECO1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10

### H1 WhiteVision ultra



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258WVUSM	12	55	P14,5s	00525028	8 719018 005250	-	8719018005267	ECE	5
12258WVUB1	12	55	P14,5s	00523630	8 719018 005236	-	8719018005243	ECE	10

### H1 Rally (for off-road only)



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12454RAB1	12	100	P14,5s	40722130	8 711500 407221	-	8711500407238	-	10
12454RAC1	12	100	P14,5s	69639730	8 711500 696397	-	8727900366396	-	10

### H1 CrystalVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258CVSM	12	55	P14,5s	48971528	8 711500 489715	-	8711500489722	-	5
12258CVB1	12	55	P14,5s	82687930	8 711500 826879	-	8711500826893	-	10

### H1 DiamondVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258DVS2	12	55	P14,5s	69742428	8 711500 697424	-	8711500697431	-	5
12258DVB1	12	55	P14,5s	82690930	8 711500 826909	-	8711500826916	-	10

Кол-во в упаковке: количество упаковок в коробке

## H2



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10

## H3 Vision



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100

## H3 LongLife EcoVision



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12336LLECO1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10

## H3 WhiteVision ultra



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12336WVUB1	12	55	PK22s	00531128	8 719018 005311	-	8719018005328	ECE	5

## H3 Rally (for off-road only)



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12455RAC1	12	100	PK22s	47898630	8 711500 478986	-	8711500779373	-	10

## H3 CrystalVision



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12336CVB1	12	55	PK22s	77496530	8 711500 774965	-	8711500774996	-	10

## H3 DiamondVision



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12336DVS2	12	55	PK22s	69745528	8 711500 697455	-	8711500697462	-	5
12336DVB1	12	55	PK22s	77494130	8 711500 774941	-	8711500774972	-	10

## H4 Vision



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100
12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	50

## H4 VisionPlus



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10
12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	8727900374360	8727900374377	ECE	50

## H4 X-tremeVision Pro150



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342XVPS2	12	60/55	P43t-38	00567028	8 719018 005670	-	8719018005687	ECE	5
12342XVPB1	12	60/55	P43t-38	00553330	8 719018 005533	-	8719018005540	ECE	10

## H4 LongLife EcoVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10
12342LLECO1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10

## H4 WhiteVision ultra



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342WVUSM	12	60/55	P43t-38	35490428	8 727900 354904	-	8727900354911	ECE	5
12342WVUB1	12	60/55	P43t-38	35489830	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10

## H4 RacingVision GT200



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342RGTS2	12	60/55	P43t-38	00575528	8 719018 005755	-	8719018005762	ECE	5
12342RGTB1	12	60/55	P43t-38	00571730	8 719018 005717	-	8719018005724	ECE	10

## H4 Rally (for off-road only)



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12569RAB1	12	100/90	P43t-38	40728330	8 711500 407283	-	8711500407290	-	10
12569RAC1	12	100/90	P43t-38	40177930	8 711500 401779	-	8711500779441	-	10
12754C1	12	100/90	P43t-38	77438530	8 711500 774385	-	8711500779380	-	10

## H4 CrystalVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342CVSM	12	60/55	P43t-38	48981428	8 711500 489814	-	8711500489821	-	5
12342CVB1	12	60/55	P43t-38	53287630	8 727900 532876	-	8727900532883	-	10

## H4 DiamondVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342DVS2	12	60/55	P43t-38	69573428	8 711500 695734	-	8711500697448	-	5
12342DVB1	12	60/55	P43t-38	53289030	8 727900 532890	-	8727900532906	-	10

## H7 Vision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10
12972PRC1	12	55	PX26d	400593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	50

## H7 VisionPlus



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	50

## H7 X-tremeVision Pro150



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972XVPS2	12	55	PX26d	00569428	8 719018 005694	-	8719018005700	ECE	5
12972XVPB1	12	55	PX26d	00555730	8 719018 005557	-	8719018005564	ECE	10

## H7 LongLife EcoVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10
12972LLECO1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10

## H7 WhiteVision ultra



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972WVUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900354942	ECE	5
12972WVUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10

## H7 RacingVision GT200



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972RGTS2	12	55	PX26d	00577928	8 719018 005779	-	8719018005786	ECE	5
12972RGTB1	12	55	PX26d	00573130	8 719018 005731	-	8719018005748	ECE	10

## H7 Rally (for off-road only)



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12035RAB1	12	80	PX26d	40732030	8 711500 407320	-	8711500407337	-	10
12035RAC1	12	80	PX26d	47208330	8 711500 472083	-	8727900371109	-	10

## H7 CrystalVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972CVSM	12	55	PX26d	48983828	8 711500 489838	-	8711500489845	-	5
12972CVB1	12	55	PX26d	53291330	8 727900 532913	-	8727900532920	-	10

## H7 DiamondVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972DVS2	12	55	PX26d	69747928	8 711500 697479	-	8711500697486	-	5
12972DVB1	12	55	PX26d	53293730	8 727900 532937	-	8727900532944	-	10

## H8 WhiteVision ultra



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12360WVUB1	12	35	PGJ19-1	00533528	8 719018 005335	-	8719018005342	ECE	5

## H8



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10

## H9



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10

## H10



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10

## H11 Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10

## H11 LongLife EcoVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10

## H11 WhiteVision ultra



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12362WVUB1	12	55	PGJ19-2	00535928	8 719018 005359	-	8719018005366	ECE	5

## H11 X-tremeVision Pro150



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12362XVPB1	12	55	PGJ19-2	00551928	8 719018 005519	-	8719018005526	ECE	5

## H11 CrystalVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12362CVSM	12	55	PGJ19-2	52646128	8 711559 526461	-	8711559526843	-	5
12362CVB1	12	55	PGJ19-2	82685530	8 711500 826855	-	8711500826862	-	10



## H13



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9008C1	12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10

## H15



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12580B1	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10
12580C1	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10

## H16



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10

## H18 LongLife EcoVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12643LLC1	12	65	PY26d-1	35603830	8 727900 356038	-	8727900356045	ECE	10

## H19 LongLife EcoVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12644LLC1	12	60/65	PU43t-3	35605230	8 727900 356052	-	8727900356069	ECE	10

## HB1 9004



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10

## HB3 Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10

## HB3 WhiteVision ultra



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9005WWUB1	12	60	P20d	00537328	8 719018 005373	-	8719018005380	ECE	5

## HB3 X-tremeVision Pro150



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9005XVPB1	12	60	P20d	00557128	8 719018 005571	-	8719018005588	ECE	5

## HB3 CrystalVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9005CVB1	12	60	P20d	53299930	8 727900 532999	-	8727900533002	-	10

## HB3 DiamondVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9005DVB1	12	65	P20d	53295130	8 727900 532951	-	8727900532968	-	10

## HB4 Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10

## HB4 WhiteVision ultra



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9006WUB1	12	55	P22d	00539728	8 719018 005397	-	8719018005403	ECE	5

## HB4 X-tremeVision Pro150



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9006XVPB1	12	51	P22d	00559528	8 719018 005595	-	8719018005601	ECE	5

## HB4 CrystalVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9006CVSM	12	60	P22d	52620128	8 711559 526201	-	8711559526454	-	5
9006CVB1	12	60	P22d	53301930	8 727900 533019	-	8727900533026	-	10

## HB4 DiamondVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9006DVS2	12	55	P22d	53248728	8 727900 532487	-	8727900532494	-	5
9006DVB1	12	55	P22d	53297530	8 727900 532975	-	8727900532982	-	10

## HB5 9007



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10

## HIR2 LongLife EcoVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10

## HIR2 WhiteVision ultra



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9012WUB1	12	55	PX22d	00541028	8 719018 005410	-	8719018005427	ECE	5

## HIR2 X-tremeVision Pro150



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9012XVPB1	12	55	PX22d	00561828	8 719018 005618	-	8719018005625	ECE	5

## H27W/1



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10

## H27W/2



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10

## R2



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10

## R2 Rally (for off-road only)



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12596(H5)C1	12	60/55	P45t-41	51226630	8 711559 512266	-	8727900370843	-	10

## R2 Vision



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10

## Сигнальные лампы и внутреннее освещение

### P21W VisionPlus



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10

### P21W LongLife EcoVision



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10

### P21W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

### P21/4W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10

### P21/5W VisionPlus



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10

## P21/5W LongLife EcoVision



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10

## P21/5W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	20x10

## PR21W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10

## PR21/5W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10

## PY21W SilverVision



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10

## PY21W LongLife EcoVision



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10

## PY21W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	20x10

## Stop P22



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10

## Stop P25



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10

## R5W LongLife EcoVision



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10

## R5W BA15s



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	20x10

## R5W BA15d



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10

## R10W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	20x10

## RY10W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	ECE	5x10

## BA7



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10

## T2W - T3W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10

## T4W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	20x10

## Галогеновые миниатюрные лампы для американских автомобилей

### H5W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10

### H6W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12036B2	12	6	BA9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10
12036CP	12	6	BA9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10

## H6W WhiteVision ultra



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12036WVUB2	12	6	BA9s	00543430	8 719018 005434	-	8719018005441	ECE	10

## H10W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10

## H20W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10

## H21W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12356CP	12	21	BA9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10

## HY21W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10

## Задние габаритные огни

### W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055545	-	8711500417763	-	10
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	200
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10

### W2,2W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10

### W3W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

## W5W LongLife EcoVision



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10

## W5W WhiteVision ultra



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12961WVUB2	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8 727900 354843	-	8727900354874	ECE	10

## W5W X-tremeVision Pro150



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12961XVPB2	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8 719018 005632	-	8719018005649	ECE	10

## W5W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	20x10

## WY5W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10

## WBT10 VisionPlus



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10

## W16W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10

## W21W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10

## W21/5W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10

## WY21W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10

## Festoon

### Festoon T6,2x27



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10

### Festoon T6,2x35



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10

### C5W



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	20x10

### Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10

### Festoon T10,5x38



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10

### Festoon T10,5x43



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10

### Festoon T15x43



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10



## Bax

### Bax 8,3s/1,35 black



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10

### Bax 8,3s/1,5 blue



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10

### Bax 8,5d/2 black



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10

### Bax 8,5d/1,5 blue



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10

### Bax 8,5d/2 green



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10

### Bax 8,5d green



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10

### Bax 8,5d beige



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10

### Bax 10d black halogen



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10

## Bax 10d brown halogen



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10

## Bax 8,4d light blue



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10

## Bax 8,4d beige



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10

## Bax 8,4d black



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10

## Bax 8,4d light green



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10

## Bax 8,4d olive green



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10

## Bax 8,4d orange



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10

## Bax 8,5d white



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10

## HiPerVision

### P13W



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10

### PCY16W HiPerClick



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10

### PW16W



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10

### PS19W LongLife



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10

### PS19W



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10

### PSY19W



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10

### HiPerVision LCP



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12197HTRC1	13.5	24	HPSL2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10

### PS24W



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10

## PSX24W WhiteVision ultra



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12276WVUB1	12	24	PG20/7	00545828	8 719018 005458	-	8719018005465	ECE	5

## PSX24W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10

## PSY24W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10

## PSY24W SilverVision+



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10

## PW24W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10

## PWY24W SilverVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10

## PWY24W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10

## PY24W SilverVision+



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10

## PY24W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10

## PSX26W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10

# Галоген



Световые решения для

# МОТОЦИКЛОВ



# Какая лампа для МОТОЦИКЛОВ нужна вам?



Больше  
света

Свет  
до **130%\***  
ярче


**X-tremeVision  
moto**



Эффективность  
светового луча



Оттенок света




Срок службы\*\*



Ассортимент:  
**H4, H7**

Видеть и  
быть  
ВИДИМЫМ

**CityVision  
moto**



Эффективность  
светового луча



Оттенок света



Срок службы\*\*



Ассортимент:  
**H4, H7, HS1**

до **30%**  
больше  
ВИДИМОСТИ\*


**Vision  
moto**




Эффективность  
светового луча



Оттенок света



Срок службы\*\*




Ассортимент:  
**H4, H7, HS1**

Выделяйся  
в потоке

**Яркий  
белый свет**


**CrystalVision  
ultra moto**



Эффективность  
светового луча



Оттенок света



Срок службы\*\*



Ассортимент:  
**H4, H7, HS1**



Освещение Philips для мотоциклов рассчитано  
на экстремальную вибрацию — до 10 G.

Изображения приводятся исключительно в информационных целях.

\* По сравнению с минимальными требованиями законодательства

\*\* Срок службы зависит от типа, указано значение только для H7



# X-tremeVision moto

До 130%  
больше света\*

- Максимальная яркость
- Колба наполнена уникальной смесью газов, что обеспечивает оптимальный срок службы и долговечность
- Значительно более длинный луч\*
- Максимальный комфорт и безопасность

Лампы Philips X-tremeVision moto излучают до 130%\* больше света, позволяя видеть дальше и обеспечивая максимальную эффективность и безопасность.


\*По сравнению со стандартными лампами



Стандартная лампа

X-tremeVision moto

Ассортимент:



H4

H7

# CityVision moto


Видеть и быть  
ВИДИМЫМ

- Оригинальный оранжевый оттенок света
- Максимальная безопасность
- Разработаны специально для города
- до 40% больше видимости\*

Лампы CityVision moto обеспечивают максимальную безопасность и видимость и отличаются оригинальным, привлекающим внимание оранжевым оттенком света.

Все мотоциклисты заинтересованы в большей безопасности, особенно в условиях интенсивного городского движения. Лампы Philips CityVision moto разработаны специально для обеспечения максимальной видимости и максимальной безопасности.

\*По сравнению с минимальными требованиями законодательства



Стандартная лампа

CityVision moto

Ассортимент:



H4

H7

HS1

Изображения приводятся исключительно в информационных целях.

# CrystalVision ultra moto

## Яркий белый свет

- Стильный современный вид
- Высокое качество, исключительная надежность

Лампы Philips CrystalVision ultra moto с ярким белым светом оценят все, кто любит и умеет выглядеть стильно. Обновите внешний вид своего мотоцикла и получите к тому же максимальную видимость и комфорт.



Ассортимент:



H4

H7

HS1



Стандартная лампа



CrystalVision ultra moto

# Vision moto

## до 30% больше ВИДИМОСТИ\*

- Повышенная производительность\*
- Высококачественная, долговечная лампа для мотоциклов

Лампы Philips Vision moto обеспечивают до **30% больше видимости** по сравнению со стандартными лампами и позволяют видеть дальше за счет более длинного светового луча, при этом цена остается доступной.

\*По сравнению с минимальными требованиями законодательства



Ассортимент:



H4

H7

HS1



Стандартная лампа



Vision moto

# Таблица применимости ламп



12258 12336 12342 12972 12361 12362 12636 9005 9006 12620 12728 12008

H1 H3 H4 H7 H9 H11 HS1 HB3 HB4 R2 S2 S3



**Ближний свет — дальний свет**



12961 12067 12065 12071 12396 12356

W5W W16W W21W WY21W WY5W H21W



12821 12814 12093 12498 12496 12499

R5W R10W RY10W P21W PY21W P21/5W



**Передние указатели поворота**



12256 12961 12066 12929 12821 12814 12498 12499

W3W W5W W21/5W T4W R5W R10W P21W P21/5W



**Задние стояночные фонари**



12256 12961 12929 12821 12814 12036 12844

W3W W5W T4W R5W R10W H6W C5W



**Освещение номерного знака**



X-tremeVision  
moto

CityVision  
moto



CrystalVision  
ultra moto

Vision  
moto

[philips.ru/c-m-li/motorcycle-lights](http://philips.ru/c-m-li/motorcycle-lights)



12929 12821 12814 12036

T4W R5W R10W H6W



12256 12961 12067 12913 12910

W3W W5W W16W T2W T3W



**Передние стояночные фонари**



12067 12066 12498 12088 12499 12495

W16W W21/5W P21W PR21W P21/5W PR21/5W



**Стоп-сигнал**



12356 12961 12067 12065 12071

W5W W16W W21W WY21W H21W



12821 12814 12093 12498 12496

R5W R10W RY10W P21W PY21W



**Задние указатели поворота**

Световые решения для мотоциклов

Галоген

## H4 Vision moto



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10

## H4 CityVision moto



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10

## H4 X-tremeVision moto



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342XV+BW	12	60/55	P43t-38	00056930	8 719018 000569	-	8719018000576	ECE	10

## H4 CrystalVision ultra moto



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342CVUBW	12	60/55	P43t-38	22148330	8 711500 221483	-	8711500221490	ECE	10

## H7 Vision moto



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10

## H7 CityVision moto



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10

## H7 X-tremeVision moto



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972XV+BW	12	55	PX26d	37867230	8 727900 378672	-	8727900378689	ECE	10

## H7 CrystalVision ultra moto



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972CVUBW	12	55	PX26d	22118630	8 711500 221186	-	8711500221193	ECE	10

## HS1 Vision moto



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10

## HS1 CityVision moto



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10

## HS1 CristalVision ultra moto



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12636BVBW	12	35/35	PX43t	78195630	8 711500 781956	-	8711500781963	ECE	10

## S2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10

## S3



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10

## Сигнальные фонари

### W3W



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

### P21W



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

### P21/5W



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12499B2	12	21/5	BA15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10

# Галоген



Лампы **24 В** для грузового транспорта



# Какие лампы для грузовиков и автобусов 24 В нужны вам?



## Долговечность и ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Созданы на **ВЕКА**

**MasterDuty**



**Лучший в своем классе**  
срок службы

**MasterLife**



Эффективность светового луча



Срок службы\*\*



Ассортимент:


**H1, H3, H4, H7, H11**



Эффективность светового луча



Срок службы\*\*



Ассортимент:

**H1, H3, H4, H7, H11**

## Экономичность и СТИЛЬ

**Максимальный эффект**  
**ксенонового**  
света

**MasterDuty**  
**BlueVision**



Оттенок света



Срок службы\*\*



Ассортимент:

**H3, H4, H7**



Для большегрузных автомобилей —  
устойчивость к вибрации

Изображения приводятся исключительно в информационных целях.

\* По сравнению с минимальными требованиями законодательства, указано значение только для H1, H4, H7 и H11


\*\* Срок службы зависит от типа, указано значение только для H7



# Безопасность и долговечность

## Преимущества ламп Philips 24 В

За счет сочетания **устойчивости к вибрациям и высокого качества** лампы Philips для грузовых автомобилей служат дольше, чем стандартные.



## MasterDuty

### Созданы на века

- Срок службы — до 550 часов\*
- Увеличенная устойчивость к вибрациям
- До 130% больше видимости\*\*
- Усиленное крепление нити накаливания для большей вибростойкости
- Сверхпрочная нить накаливания в виде двойной спирали

Лампы MasterDuty отличаются **надежной защитой от вибраций** и длительным **сроком службы**. Philips MasterDuty — **лучший выбор** для водителей, которым нужна **повышенная вибростойкость**.

\*Срок службы зависит от типа, указано значение только для H7

\*\*По сравнению с минимальными требованиями законодательства, применимо для H1, H4, H7 и H11.



Доступны в упаковках B1 и C1



Ассортимент:



Изображения приводятся исключительно в информационных целях.

# MasterLife

## Лучший срок службы в своем классе


- Срок службы — до 1200 часов\*
- До +100% больше видимости\*\*
- Увеличенная устойчивость к вибрациям\*
- Сверхпрочная нить накаливания в виде двойной спирали

Лампы Philips MasterLife служат до 1200 часов\*, выдерживая экстремальные нагрузки и вибрацию. Они отличаются высокой степенью надежности, которая позволяет максимально сократить простои и обеспечить эффективность и непрерывность работы автопарка. Philips MasterLife — самый разумный выбор для крупных автопарков!

\*Срок службы зависит от типа, указано значение только для H7

\*\*По сравнению с минимальными требованиями законодательства, применимо для H1, H4, H7 и H11

Доступны в упаковке C1



Ассортимент:



H1



H3



H4



H7



H11

# MasterDuty BlueVision

## Максимальный эффект ксенонового света

- Надежная защита от вибраций
- Высококачественное кварцевое стекло со специальным покрытием, дающим эффект ксенонового света
- Оригинальный синий колпачок позволяет выделиться даже с выключенными фарами

Лампы MasterDuty BlueVision с эффектом ксенонового света оценят водители, выбирающие стиль и максимальную эффективность.



Standard



MasterDuty BlueVision

Доступны в упаковках S2 и B1



Ассортимент:



H3



H4




H7

# Таблица применимости ламп

## лампы



philips.com/trucklight



Лампы для грузового транспорта 24 В

Галоген

## Лампы головного освещения

### H1 MasterDuty



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100

### H1 MasterLife



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10

### H2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10

### H3 MasterDuty



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100

### H3 MasterLife



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10

### H3 MasterDuty BlueVision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10

### H4 MasterDuty



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100

### H4 MasterLife



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10

## H4 MasterDuty BlueVision



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5
13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10

## H7 MasterDuty



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100

## H7 MasterLife



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10

## H7 MasterDuty BlueVision



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10

## H11 MasterDuty



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10

## H11 MasterLife



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10

## R2



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10

## Сигнальные лампы и внутреннее освещение 24 В

### P21W MasterDuty



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	20x10

### P21W MasterLife



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10

## P21W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	20x10

## P21/5W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13499B2	24	21/5	BAU15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10
13499CP	24	21/5	BAU15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	20x10

## PY21W MasterLife



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10

## Stop P22



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10

## Stop P25



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10

## R5W MasterDuty



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10

## R5W MasterLife



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10

## R5W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	20x10
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10

## R10W MasterDuty



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10

## R10W MasterLife



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10

## R10W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	20x10

## BA7



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10

## T4W MasterDuty



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10

## T4W MasterLife



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10

## T2W - T3W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10

## T4W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	20x10

## Галогеновые миниатюрные лампы для американских автомобилей

### H21W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
24356CP	24	21	BA9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10

## Задние габаритные огни

### W2,5W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10

### W3W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10

### W5W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	20x10

### WBT5



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	20x10
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10

## Festoon

### Festoon T6,2x27



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10

### Festoon T6,2x35



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10

### Festoon T10,5x38 10W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10

### C5W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	20x10



## Festoon T10,5x43 5W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10

## Festoon T10,5x43 10W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10

## Festoon T15x43 15W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10

## Festoon T15x43 18W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10

## Bax

### Bax 8,3s/1,35 grey



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10

### Bax 8,5d/2 grey



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10

### Bax 8,5d brown



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10


### Bax 8,5d/2 yellow



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10

# Комплекты





# Комплекты запасных ламп для легковых и грузовых автомобилей

В целях **безопасности** в большинстве европейских стран водителям **рекомендуется** иметь в автомобиле разрешенный к применению **комплект запасных ламп**. Это не только помогает **соблюдать требования законодательства**, но и повышает **безопасность**, поскольку у вас всегда есть **замена** для перегоревшей лампы.



## Комплекты запасных ламп 12 В

### Easy Kit H1



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55472ЕККМ	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	ECE	5

#### Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Количество	1	-	-	-	1	1	1	1	1

### Easy Kit H4



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55473ЕККМ	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	ECE	5

#### Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Количество	-	1	-	-	1	1	1	1	1

### Easy Kit H7



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55474ЕККМ	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	ECE	5

#### Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Количество	-	-	1	-	1	1	1	1	1

### Easy Kit H1/H7



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55475ЕККМ	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	ECE	5

#### Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Количество	1	-	1	-	1	1	1	1	1



## Комплекты запасных ламп 12 В

### Essential Box H1



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55717ЕВКМ	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	ECE	5

#### Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Количество	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

### Essential Box H4



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55718ЕВКМ	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	ECE	5

#### Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Количество	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1

### Essential Box H7



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55719ЕВКМ	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	ECE	5

#### Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Количество	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

### Essential Box H1/H7



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55720ЕВКМ	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	ECE	5

#### Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Количество	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

## Комплекты запасных ламп 24 В

### MiniKit H4 MasterDuty



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	ECE	10

#### Содержимое

Типы ламп	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Количество	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

### MiniKit H7 MasterDuty



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	ECE	10

#### Содержимое

Типы ламп	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Количество	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

### MaxiKit H4 MasterDuty



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	ECE	4

#### Содержимое

Типы ламп	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Количество	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

### MaxiKit H7 MasterDuty



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	ECE	4

#### Содержимое

Типы ламп	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Количество	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

### MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	ECE	4

#### Содержимое

Типы ламп	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Количество	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2



## Комплект для полировки фар

### Позволяет полностью восстановить прозрачность фар

- Увеличение яркости на 100%
- Безопасность при вождении в ночное время
- Устраняет помутнение и пожелтение, которые появляются под воздействием УФ-излучения и грязи
- Профессиональный результат без специальных инструментов за 30 минут
- Высокое качество и экономичность
- Двухлетняя гарантия защиты от УФ-излучения

Устраняет помутнение и пожелтение рассеивателей фар и восстанавливает их изначальную прозрачность, обеспечивая безопасность вождения. Рассеиватели фар мутнеют и окисляются от постоянного воздействия различных химических веществ, также на них появляются царапины.



До восстановления

после



Комплект для полировки фар

Комплекты



Номер для заказа	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	-	6

# Ксенон





# Ксеноновые

лампы для легковых и грузовых автомобилей





# Какая ксеноновая лампа нужна вам?


## Увеличенная яркость

До **150%**  
больше  
ВИДИМОСТИ\*

**Xenon X-tremeVision gen2**



Стандартная лампа




Xenon X-tremeVision gen2



Эффективность светового луча\*



Оттенок света



Стандартная лампа: 4150 K

Ассортимент:


**D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D5S**

Идеальны для  
**замены**

**Xenon Vision**



Стандартная лампа




Xenon Vision



Эффективность светового луча\*



Оттенок света



Стандартная лампа: 4150 K

Ассортимент:

**D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S**


## Уникальный СТИЛЬ

Непревзойденный  
белый ксеноновый  
СВЕТ

**Xenon WhiteVision gen2**



Стандартная лампа




Xenon WhiteVision gen2



Эффективность светового луча\*



Оттенок света



Стандартная лампа: 4150 K

Ассортимент:

**D1S, D2S, D2R, D3S**

Изображения приводятся исключительно в информационных целях.

\* По сравнению с минимальными требованиями законодательства (без ламп D2R, обеспечивающий видимость до 20%, и D5S, обеспечивающий видимость до 120%).



# Xenon X-tremeVision gen2

## Наша самая яркая ксеноновая лампа

- Оптимальные характеристики освещения до 150% больше света\*
- Максимальная безопасность и видимость на дороге
- Предназначены для взыскательных водителей

Philips Xenon X-tremeVision gen2 — последняя разработка в области ксенонового освещения. Световое излучение этой лампы доведено до предела, что позволяет получить самый мощный луч. Исключительные характеристики освещения служат залогом оптимального комфорта во время вождения.

[www.philips.com/xenongen2](http://www.philips.com/xenongen2)

\*По сравнению с минимальными требованиями законодательства (без ламп D2R, обеспечивающий видимость до 20%, и D5S, обеспечивающий видимость до 120%).



Ксеноновые лампы для легковых и грузовых автомобилей



Стандартная лампа



Xenon X-tremeVision gen2

Доступны в упаковках C1 и S1



Ассортимент:



D1S

D2S

D2R

D3S

D4S

D5S

Изображения приводятся исключительно в информационных целях.

Ксенон



# Наслаждайтесь ВОЖДЕНИЕМ

## Xenon WhiteVision gen2

### Непревзойденный белый ксеноновый свет

- Интенсивный яркий белый свет
- Идеально сочетается с уже установленными светодиодными лампами
- Белый свет с температурой до 5000 К
- До 120% больше видимости\*
- Лампа, разрешенная для использования на дорогах общего пользования

С лампами Philips Xenon WhiteVision gen2 автомобиль становится более заметным на дороге, и вы получаете более яркий и равномерно распределенный свет.

[www.philips.com/xenongen2](http://www.philips.com/xenongen2)

\*По сравнению с минимальными требованиями законодательства (за исключением ламп D2R, обеспечивающих до 20% больше видимости).



Стандартная лампа



Xenon WhiteVision gen2

Доступны в упаковках C1 и S1



Ассортимент:



D1S

D2S

D2R

D3S



# Xenon Vision

## Идеальны для замены

- Новая лампа после установки полностью идентична по цветовой температуре второй лампе, которую еще не меняли
- Экономичный выбор
- Стандартная цветовая температура 4400 К

Лампы Philips Xenon Vision позволяют заменить одну перегоревшую лампу и **подобрать** новую лампу под **цвет** той, которая не заменяется.

Инновационная технология замены Philips Xenon Vision представляет собой идеальное экономичное решение, если вы хотите **заменить только одну лампу**.



Стандартная лампа



Xenon Vision

Доступны в упаковках C1 и S1



Ассортимент:



Изображения приводятся исключительно в информационных целях.





Ксеноновые лампы для легковых и грузовых автомобилей

Ксенон

## D1S Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85415VIS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2
85415VIC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2

## D1S X-tremeVision gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2

## D1S WhiteVision gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2

## D1R Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85409VIC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2

## D2S Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85122VIS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2
85122VIC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2

## D2S X-tremeVision gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2

## D2S WhiteVision gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2

## D2R Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2

Освещение Philips Xenon LongerLife доступно не во всех странах. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Philips в своем регионе.



## D2R X-tremeVision gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2

## D2R WhiteVision gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2

## D3S Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42403VIS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2

## D3S X-tremeVision gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2

## D3S WhiteVision gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2

## D3R Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2

## D4S Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2

## D4S X-tremeVision gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2

## D4R Vision



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2

## D5S Vision



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2

## D5S X-tremeVision gen2



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12410XV+C1	12/24	25	PK32d-7	35392133	8 727900 353921	-	8719018005090	ECE	2

## D8S Vision



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12411C1	42	25	PK32d-1	00467333	8 719018 004673	-	8719018004680	ECE	2



# LED



# Светодиодное освещение

для легковых и грузовых автомобилей



# Какое **светодиодное** освещение подойдет вам?



**Оригинальные комплектующие в светодиодной технологии**

## Ultinon Pro9000


Светодиодные чипы Lumileds TopContact OEM LED\*



Эффективность светового луча



Оттенок света



Срок службы



Ассортимент:

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

**Отличное сочетание эффективности и срока службы**

## Ultinon Pro5000


Высококачественные автомобильные светодиоды



Эффективность светового луча



Оттенок света



Срок службы



Ассортимент:

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

**Преобразите освещение вашего автомобиля**


## Ultinon Essential




Эффективность светового луча



Оттенок света



Срок службы



Ассортимент:


LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Изображения приводятся исключительно в информационных целях.

\* Относится к Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] и FOG [≈H8/H11/H16].

\*\* По сравнению с минимальным требованиями для галогенных ламп накаливания. До +200% для типов Ultinon Pro9000 HL [≈H1] и [≈H3].





Для легковых и грузовых автомобилей

Светодиодное освещение



# Ultinon Pro9000

## Оригинальные комплектующие в светодиодной технологии



- **Эксклюзивная** светодиодная технология для автомобилей благодаря светодиодным чипам Lumileds Luxeon TopContact\*
- До **250 % более яркий однородный свет\*\***
- Цветовая температура до **5800 К** — **холодный белый свет**
- **Оптимальный спектр** для лучшей видимости дорожных знаков
- **IP54:** пылезащищенные и водостойкие
- Уникальная технология отвода тепла Philips
- Технология **SafeBeam** для освещения без ослепления
- Срок службы до **5000 часов**
- Можно установить в большинство автомобилей



\*За исключением ламп типа H1 и H3.

\*\*По сравнению с минимальным юридическим стандартом для галогенных ламп.



Стандартная галогенная лампа



Ultinon Pro9000

Доступно в упаковке X2



Ассортимент:









# Ultinon Pro5000

## Отличное сочетание эффективности и срока службы

- До **160%** больше света\* для великолепной видимости
- Цветовая температура до **5 800 К** — **холодный белый свет**
- Технология **SafeBeam** для освещения без ослепления
- Срок службы до **3000 часов**
- Можно установить в большинство автомобилей

\*По сравнению с минимальными требованиями для галогенных ламп.



Стандартная галогенная лампа



Ultinon Pro5000

Ассортимент:



HL [≈H1]



HL [≈H3]



HL [≈H4]



HL [≈H7]



FL [≈H8/H11/H16]



HL [≈H11]



HL [≈HB3/HB4]



HL [≈HIR2]

Доступно в упаковке X2






# Ultinon Essential

## Выделяйся в потоке машин


- Цветовая температура до **6500 К** — стильный белый свет
- Долговечность с **двойным отводом тепла**
- Компактная **конструкция**, простота установки
- Невероятная яркость с точной светотеневой границей
- Можно установить в большинство автомобилей
- **Долгий срок службы**



Доступно в упаковке X2



Ассортимент:





## Ultinon Pro6000 SL

### Более яркие и элегантные сигнальные огни

Совершенно новые светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 обеспечивают превосходную видимость и стиль вашего автомобиля. Выберите из этого модельного ряда яркие лампы для интерьерных и сигнальных огней, которые преобразят ваши впечатления от вождения.



#### Превосходная видимость

- Яркий свет с интенсивным световым потоком
- Разнообразие белого света: 4000/6000/8000K для T10 [≈W5W]
- Технология мгновенного включения для большей безопасности
- Равномерное распределение света

#### Высококлассные сигнальные огни


- Стильные светодиодные лампы белого, красного и янтарного света

#### Эксплуатация долгие годы

- Высококачественная светодиодная технология
- Длительный срок службы до 5000 часов
- Технология HeatShield выдерживает любые тепловые нагрузки для ламп T10

#### Простая замена plug-and-play

- Электрически совместимы с большинством автомобилей
- Отсутствие мерцания
- Стандартные цоколя без полярности для быстрой и легкой замены (W5W, W16, W21 / 5W, P21 / 5W, R5 / R10)
- Совместимость с большинством моделей легковых и грузовых автомобилей





# Ultinon Pro6000 SL

Ассортимент:

## 12B



SL-T10 [≈W5W]  
Warm White



SL-T10 [≈W5W]  
Cool White



SL-T10 [≈W5W]  
Cool Blue



SL-AMB [≈W5W]  
Amber



SL-T16  
[≈W16W]



SL-WHITE  
[≈P21W]



SL-RED  
[≈P21W]



SL-AMB  
[≈P21W]



SL-FEST 30mm  
Warm White



SL-FEST 30mm  
Cool White



SL-WHITE  
[≈P21/5W]



SL-RED  
[≈P21/5W]



SL-AMB  
[≈P21/5W]



SL-FEST 38mm  
Warm White



SL-FEST 38mm  
Cool White



SL-WHITE  
[≈W21W]



SL-RED  
[≈W21W]



SL-AMB  
[≈W21W]



SL-FEST 43mm  
Warm White



SL-FEST 43mm  
Cool White



SL-WHITE  
[≈W21/5W]



SL-RED  
[≈W21/5W]



SL-AMB  
[≈W21/5W]

## 24B



LED-T10 [≈W5W]  
Warm White 24V



LED-T10 [≈W5W]  
Cool White 24V



LED-FEST 30mm  
Cool White 24V



LED-WHITE  
[≈R5/R10] 12V & 24V



## Ultinon Pro3000 SL

### Будьте в центре внимания

Новая линейка светодиодных ламп Philips Ultinon Pro3000 предназначена для внешнего и внутреннего освещения. Благодаря конструкции ламп свет направляется именно туда, где он необходим. Это относится ко всем лампам: заднего хода, стоп-сигналов и сигналов поворота. Благодаря широкому углу луча и равномерному распределению света, вы станете более заметным на дороге.



#### Высокая яркость и производительность

- Стильный белый свет с цветовой температурой до 6000K для T10 (≈ W5W), Festoon, W21 и P21
- Красные сигнальные лампы доступны в P21, P21 / 5W, W21, W21 / 5W
- Соответствуют стандартным требованиям\*

#### Простая замена plug-and-play

- Легкая замена обычной лампы накаливания на светодиодную, технология plug-and-play благодаря стандартным цоколям.

#### Надежность Philips

- Долгий срок службы до 3000 часов

#### Совместимы с основными моделями авто

- Совместимость с 12 В
- Возможность подключения дополнительного резистора CANbus для устранения ошибок


\*Соответствует требованиям к световому потоку согласно ECE R37





# Ultinon Pro3000 SL

Ассортимент:



# Adapter CANbus

## Предотвращение появления ложных предупреждений на панели приборов

- Для предотвращения мерцания сигнальных ламп.
- Простая установка.
- Совместимость со всеми светодиодными лампами Philips.

Ассортимент:




HL [≈H4]  
HL [≈H7]  
HL [≈H8/H11/H16]  
HL [≈HB3/HB4/HIR2]



SL [≈5W]  
SL [≈21W]

Доступно в упаковке X2



# Light Repair CANbus

## Предотвращает мерцание в лампах головного света

- Простая установка.
- Совместимость со всеми линейками светодиодов Philips.
- Встроены в наше новое поколение светодиодов Ultinon Pro5000\* и Ultinon Pro9000\*.

Ассортимент:



HL [≈H7]

Доступно в упаковке X2



\* Philips Light Repair CANbus напрямую интегрируется в наши лампы головного света нового поколения. Никаких дополнительных аксессуаров! В некоторых редких случаях может потребоваться дополнительный CANbus для полного устранения эффекта мерцания.





Для легковых и грузовых автомобилей

Светодиодное освещение

# Таблица применимости светодиодных ламп



Фары



Передние противотуманные фары



Передние стояночные фары



Передние указатели поворота



Освещение панели управления



Внутреннее освещение




Боковые указатели поворота




## Ultinon Pro9000 HL



## Ultinon Pro6000 SL




## Ultinon Pro5000 HL



## Ultinon Pro3000 SL



## Ultinon Pro3000 HL



## Адаптеры для светодиодных ламп



## Адаптеры для светодиодных ламп





Подсветка бардачка	Задние стояночные фонари	Задние указатели поворота	Задний противотуманный фонарь	Подсветка багажника	Освещение номерного знака	Дополнительный стоп-сигнал	Стоп-сигнал	Фонарь заднего хода
SL-T10 [≈W5W] SL-FEST 30/38/43 мм SL-WHITE [≈R5W/R10W]	SL-RED [≈P21/5W] SL-RED [≈W21/5W]	SL-AMB [≈P21/5W] SL-AMB [≈W21/5W] SL-AMB [≈W21/5W]	SL-RED [≈P21W] SL-RED [≈W21W]	SL-T10 [≈W5W] SL-FEST 30/38/43 мм SL-WHITE [≈R5W/R10W]	SL-T10 [≈W5W] SL-FEST 30/38/43 мм SL-WHITE [≈R5W/R10W]	SL-RED [≈P21W] SL-RED [≈W21W] SL-WHITE [≈R5W/R10W]	SL-RED [≈P21W] SL-RED [≈P21/5W] SL-RED [≈W21W] SL-RED [≈W21/5W]	SL-WHITE [≈P21W] SL-T16 [≈W16W]
IL/SL-WHITE [≈W5W] IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 мм	SL-RED [≈P21/5W] SL-RED [≈W21/5W]		SL-RED [≈P21W] SL-RED [≈W21W]	IL/SL-WHITE [≈W5W] SL-WHITE Fest 30/38/43 мм	SL-WHITE [≈W5W] SL-WHITE Fest 30/38/43 мм	SL-RED [≈P21W] SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W] SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	SL-WHITE [≈P21W] SL-WHITE [≈W21W]
CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]

## Светодиодные лампы головного освещения 12 В

### HL [≈H1] Ultinon Pro9000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11258U90CWx2	12/24	18	P14,5s	00714831	8 719018 007148	-	8719018007155	-	6

### HL [≈H1] Ultinon Pro5000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11258U50CWx2	12/24	15	P14,5s	00778031	8 719018 007780	-	8719018007797	-	6

### HL [≈H1] Ultinon Essential



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11258UE2X2	12/24	19	P14,5s	00330031	8 719018 003300	-	8719018003317	-	6

### HL [≈H3] Ultinon Pro9000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11336U90CWx2	12/24	18	PK22s	00726131	8 719018 007261	-	8719018007278	-	6

### HL [≈H3] Ultinon Pro5000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11336U50CWx2	12/24	15	PK22s	00790231	8 719018 007902	-	8719018007919	-	6

### HL [≈H3] Ultinon Essential



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11336UE2X2	12/24	19	PK22s	00332431	8 719018 003324	-	8719018003331	-	6

### HL [≈H4] Ultinon Pro9000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11342U90CWx2	12/24	18	P43t-38	00718631	8 719018 007186	-	8719018007193	-	6

### HL [≈H4] Ultinon Pro5000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11342U50CWx2	12/24	15	P43t-38	00782731	8 719018 007827	-	8719018007834	-	6

### HL [≈H4] Ultinon Essential



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11342UE2X2	12/24	21	P43t-38	00318831	8 719018 003188	-	8719018003195	-	6

### HL [≈H7] Ultinon Pro9000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11972U90CWx2	12/24	18	PX26d	00720931	8 719018 007209	-	8719018007216	-	6

## HL [≈H7] Ultinon Pro5000



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11972U50CW2	12/24	15	PX26d	00784131	8 719018 007841	-	8719018007858	-	6

## HL [≈H7] Ultinon Essential



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11972UE2X2	12/24	20	PX26d	00320131	8 719018 003201	-	8719018003218	-	6

## HL [≈H11] Ultinon Pro9000



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11362U90CW2	12/24	18	PGJ19-2	00716231	8 719018 007162	-	8719018007179	-	6

## HL [≈H11] Ultinon Pro5000



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11362U50CW2	12/24	15	PGJ19-2	00780331	8 719018 007803	-	8719018007810	-	6

## HL [≈H11] Ultinon Essential



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11362UE2X2	12/24	24	PGJ19-2	00328731	8 719018 003287	-	8719018003294	-	6

## FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro9000



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11366U90CW2	12/24	15	PGJ19-1/2/3	00712431	8 719018 007124	-	8719018007131	-	6

## FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro5000



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11366U50CW2	12/24	12	PGJ19-1/2/3	00776631	8 719018 007766	-	8719018007773	-	6

## FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Essential



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11366UE2X2	12/24	24	PGJ19-1/2/3	00322531	8 719018 003225	-	8719018003232	-	6

## HL [≈HIR2] Ultinon Pro9000



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11012U90CW2	12/24	20	PX22d	00724731	8 719018 007247	-	8719018007254	-	6

## HL [≈HIR2] Ultinon Pro5000



Номер для заказа	B	Bt	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11012U50CW2	12/24	16	PX22d	00788931	8 719018 007889	-	8719018007896	-	6

## HL [≈HIR2] Ultinon Essential



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11012UE2X2	12/24	24	PX22d	00326331	8 719018 003263	-	8719018003270	-	6

## HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro9000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11005U90CW2	12/24	20	P20d/P22d	00722331	8 719018 007223	-	8719018007230	-	6

## HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro5000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11005U50CW2	12/24	16	P20d/P22d	00786531	8 719018 007865	-	8719018007872	-	6

## HL [≈HB3/HB4] Ultinon Essential



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11005UE2X2	12/24	24	P20d/P22d	00324931	8 719018 003249	-	8719018003256	-	6



Для легковых и грузовых автомобилей

Светодиодное освещение

## Сигнальные светодиодные лампы и лампы внутреннего освещения 12 В

### SL-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro6000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11860CU60X1	12	1.0	SV8,5	01530330	8 719018 015303	-	8719018015310	-	10

### SL-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro3000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11860U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00674530	8 719018 006745	-	8719018006752	-	10

### SL-FEST 30 mm 4000K Ultinon Pro6000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11860WU60X1	12	1.0	SV8,5	01524230	8 719018 015242	-	8719018015259	-	10

### SL-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro6000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11854CU60X1	12	1.0	SV8,5	01532730	8 719018 015327	-	8719018015334	-	10

### SL-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro3000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11854U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00676930	8 719018 006769	-	8719018006776	-	10

### SL-FEST 38 mm 4000K Ultinon Pro6000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11854WU60X1	12	1.0	SV8,5	01526630	8 719018 015266	-	8719018015273	-	10

### SL-FEST 43 mm 6000K Ultinon Pro6000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11866CU60X1	12	1.0	SV8,5	01534130	8 719018 015341	-	8719018015358	-	10

### SL-FEST 43 mm 6 000 K Ultinon Pro3000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11864U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00678330	8 719018 006783	-	8719018006790	-	10

### SL-FEST 43 mm 4000K Ultinon Pro6000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11866WU60X1	12	1.0	SV8,5	01528030	8 719018 015280	-	8719018015297	-	10

### SL-AMBER [≈P21/5W] Ultinon Pro6000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11499AU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01546430	8 719018 015464	-	8719018015471	-	10

### SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro6000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11499RU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01538930	8 719018 015389	-	8719018015396	-	10



## SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro3000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11499U30RB2	12	0.8/1.75	BAY15d	00682030	8 719018 006820	-	8719018006837	-	10

## SL-WHITE [≈P21/5W] Ultinon Pro6000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11499CU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01544030	8 719018 015440	-	8719018015457	-	10

## SL-AMBER [≈P21W] Ultinon Pro6000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498AU60X2	12	2,3	BAU15s	01548830	8 719018 015488	-	8719018015495	-	10

## SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro6000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498RU60X2	12	2,3	BA15S	01542630	8 719018 015426	-	8719018015433	-	10

## SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro3000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498U30RB2	12	1.75	BA15s	00640030	8 719018 006400	-	8719018006417	-	10

## SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro6000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498CU60X2	12	2,3	BA15S	01540230	8 719018 015402	-	8719018015419	-	10

## SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro3000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498U30CWB2	12	1.75	BA15s	00680630	8 719018 006806	-	8719018006813	-	10

## SL-WHITE [≈W16W] Ultinon Pro6000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11067CU60X1	12	2,4	W2.1x9.5d	01566230	8 719018 015662	-	8719018015679	-	10

## SL-AMBER [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11066AU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01556330	8 719018 015563	-	8719018015570	-	10

## SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11066RU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01552530	8 719018 015525	-	8719018015532	-	10

## SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro3000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11066U30RB2	12	0.8/1.75	W3x16q	00642430	8 719018 006424	-	8719018006431	-	10

## SL-WHITE [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11066CU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01550130	8 719018 015501	-	8719018015518	-	10

## SL-AMBER [≈W21W] Ultinon Pro6000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065AU60X2	12	2,3	WX3x16d	01558730	8 719018 015587	-	8719018015594	-	10

## SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro6000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065RU60X2	12	2,3	W3x16d	01564830	8 719018 015648	-	8719018015655	-	10

## SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro3000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065U30RB2	12	1.75	W3x16d	00686830	8 719018 006868	-	8719018006875	-	10

## SL-WHITE [≈W21W] Ultinon Pro6000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065CU60X2	12	2,3	W3x16d	01554930	8 719018 015549	-	8719018015556	-	10

## SL-WHITE [≈W21W] 6000 K Ultinon Pro3000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065U30CWB2	12	1.75	W3x16d	00684430	8 719018 006844	-	8719018006851	-	10

## SL-AMBER [≈W5W] Ultinon Pro6000



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11961AU60X2	12	0,5	W2.1x9.5d	01560030	8 719018 015600	-	8719018015617	-	10

## SL-T10 [≈W5W] 8 000 K Ultinon Pro6000



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11961XU60X2	12	0,7	W2.1x9.5d	01522830	8 719018 015228	-	8719018015235	-	10

## SL-T10 [≈W5W] 6 000 K Ultinon Pro6000



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11961CU60X2	12	0,9	W2.1x9.5d	01516730	8 719018 015167	-	8719018015174	-	10

## SL-T10 [≈W5W] 6 000 K Ultinon Pro3000



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11961U30CWB2	12	0,6	W2.1x9.5d	00694330	8 719018 006943	-	8719018006950	-	10

## SL-T10 [≈W5W] 4 000 K Ultinon Pro6000



Номер для заказа	B	Bт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11961WU60X2	12	0,9	W2.1x9.5d	01514330	8 719018 015143	-	8719018015150	-	10

## Адаптер CANbus для светодиодных ламп

### LED-CANbus 5W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12956X2	12	5	-	39722294	8 727900 397222	-	8719018005007	-	4

### LED-CANbus LED 21W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
18957X2	12	21	-	39587794	8 727900 395877	-	8719018004956	-	4

### LED-CANbus HL [≈H4]



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
18960C2	12	10	-	39809094	8 727900 398090	-	8719018004963	-	4

### LED-CANbus HL [≈H7]



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
18952C2	12	10	-	05064994	8 719018 050649	-	8719018004994	-	4

### LED-CANbus FL [≈H8/H11/H16]



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
18954C2	12	10	-	05066394	8 719018 050663	-	8719018004970	-	4

### LED-CANbus HL [≈HB3/HB4/HIR2]



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
18956C2	12	10	-	05068794	8 719018 050687	-	8719018004987	-	4

### LED-Light Repair HL [≈H7]



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
18961C2	12	10	-	00281594	8 719018 002815	-	8719018002822	-	4



Для легковых и грузовых автомобилей

Светодиодное освещение



## Сигнальные светодиодные лампы и лампы внутреннего освещения 24 В

### SL-FEST 30mm Ultinon Pro6000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
24844CU60X1	24	1,5	SV8,5	01536530	8 719018 015365	-	8719018015372	-	10

### SL-WHITE [≈R5W/R10W] Ultinon Pro6000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
24805CU60X2	12/24V	1	BA15s	01562430	8 719018 015624	-	8719018015631	-	10

### SL-T10 [≈ W5W] 6000K Ultinon Pro6000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
24961CU60X2	24	1	W2.1x9.5d	01520430	8 719018 015204	-	8719018015211	-	10

### SL-T10 [≈ W5W] 4000K Ultinon Pro6000



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
24961WU60X2	24	1	W2.1x9.5d	01518130	8 719018 015181	-	8719018015198	-	10

# Световые технологии в разрезе

## ■ Асимметричная форма луча

Смещенная форма луча ближнего света. Обеспечивает более длинный луч в полосе движения автомобиля и более короткий луч на встречной полосе, чтобы не слепить водителей встречных транспортных средств.

■ **V3** — срок, в течение которого 3% тестовых образцов вышли из строя

## ■ Вольфрам

Материал, из которого делают нити накаливания и электроды.

## ■ Галоген

Газ, используемый для создания цикла галогена в лампе. В ходе работы молекулы вольфрама испаряются из нити. К окончанию цикла они объединяются с молекулами галогена и возвращаются обратно на нить накаливания. Это продлевает срок службы лампы и позволяет достичь более высокой мощности светового потока. Галоген в галогеновых лампах находится под высоким давлением. В не галогеновых лампах накаливания обычно используется вакуум.

## ■ Горелка

Горелка — это стеклянный элемент галогеновой или ксеноновой газоразрядной лампы высокого напряжения, в которой генерируется излучение света. Он состоит из тугоплавкого или кварцевого стекла и содержит нить накаливания и два электрода.

## ■ Градусы Кельвина (К)

Единица измерения температуры на основании абсолютной шкалы, где ноль (-273 °C) соответствует температуре, при которой прекращается любое тепловое движение. Однако в области световых решений это единица измерения цветовой температуры. Чем выше цветовая температура, тем белее и холоднее выглядит свет.

## ■ Дуговой разряд

Световой разряд, соединяющий два электрода ксеноновой газоразрядной лампы. Принцип действия аналогичен вспышке молнии. Дуговой разряд создается стартером высокого напряжения и стабилизируется и контролируется ПРА.

## ■ D(...)

Номенклатурный термин для ксеноновых газоразрядных ламп, где **D** означает «разряд» (discharge). Доступные модификации: **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R** и **D5S**.

**D1** и **D2** — первые лампы, представленные в 1991 г.

**D3** и **D4** — лампы без содержания ртути, которые пришли на замену **D1** и **D2**. В **D1** и **D3** электронный стартер высокого напряжения уже встроен в основание лампы. Тип **S** используется в системах прожекторов (линз). Версия **R** используется в открытых отражателях и имеет дополнительное покрытие наружной трубки (в тонкую полоску), которое блокирует определенные зоны во избежание бликов.

**D5S** — это 25-ваттная лампа с встроенными стартером и ПРА.

## ■ DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США)

Министерство транспорта Соединенных Штатов, которое занимается контролем федеральных автомагистралей, воздушных, железнодорожных и водных путей сообщения и прочими административными функциями в области транспорта. Выполняет функции, аналогичные функциям ECE (Economic Commission for Europe — Европейская экономическая комиссия).

## ■ DRL

Дневные ходовые огни (Daytime Running Lights).

## ■ ECE (Economic Commission for Europe — Европейская экономическая комиссия)

Европейская экономическая комиссия. Одна из пяти региональных комиссий ООН со штаб-квартирой в Женеве, которая вносит вклад в повышение эффективности ООН за счет внедрения на региональном уровне решений международных

конференций и саммитов ООН. ECE отвечает за гармонизацию технических характеристик транспортных средств, и ее нормативы обязательны для исполнения также и в многих странах за пределами Европы.

## ■ ECE R

Постановление ECE (ECE Regulation).

Примеры из области автомобильного освещения:

**R37** лампы накаливания

**R99** газоразрядные источники света

**R48** установка световых и светосигнальных устройств

## ■ Электроды

Электрические проводники, расположенные на противоположных концах корпуса ксеноновой газоразрядной лампы.

Свет излучается дуговым разрядом между двумя электродами.

## ■ Защита от ЭМП

Автомобильные стандарты защиты от электромагнитных помех.

## ■ Знак соответствия

Знак ECE, подтверждающий соответствие изделия техническим требованиям. Цифра после буквы «E» указывает, какое государство выдало сертификат. Например, E1 обозначает Германию, а E2 — Францию. Сертификат, выданный членом ECE, действителен во всех странах-участницах и обычно дублируется в национальных нормативах. Возможны отдельные незначительные отклонения.

## ■ Зона ограничения света

Линия, разделяющая яркую и более темную зоны луча ближнего света. На уровне выше зоны ограничения света мощность светового потока ограничена, чтобы не «слепить» водителей встречных транспортных средств.

## ■ Кандела (кд)

Единица интенсивности освещения, измеряющая мощность светового потока, излучаемого источником света в определенном направлении.

## ■ Качество Automotive Grade Quality

Продукты Philips Automotive Grade Quality спроектированы и изготовлены в соответствии со строгими процессами контроля качества (включая действующие нормы ISO). Их стабильное качество соответствует высоким стандартам производства.

## ■ Кварцевое стекло

Устойчивое к высоким температурам и давлению стекло для галогеновых и ксеноновых газоразрядных ламп.

Это стекло имеет специальное покрытие для блокировки вредных ультрафиолетовых лучей.

## ■ Клиновидный цоколь

Лампа со стеклянным основанием, например W5W. В основном используется для парковочных огней, указателей поворотов и освещения салона.

## ■ Ксенон (Xe)

Один из инертных газов. Обычно используется для обозначения газоразрядных ламп.

## ■ Ксеноновая система

Полная ксеноновая система состоит из газоразрядной лампы, стартера высокого напряжения и электронного ПРА, контролирующего дуговой разряд.

## ■ Ксеноновый свет

Фары с газоразрядными лампами.

Также см. термины «D(...)», «Разрядная лампа», «Яркая разрядная лампа».

## ■ Лампа трубчатой формы (festoon)

Лампа в форме трубки с контактами на обоих концах, например C5W, которая обычно используется для освещения салона и подсветки номерного знака.



### ■ Люкс (лк)

Единица измерения освещенности. 1 люкс = 1 лм/кв. м.

**Также см. термины** «Освещенность».

### ■ Люксметр

Устройство для измерения освещенности.

### ■ Люмен (лм)

Единица измерения светового потока.

### ■ LUXEON

Микросхемы Lumileds.

### ■ H(...)

Номенклатурный термин для галогеновых ламп.

H = галоген (halogen). Лампы нумеруются последовательно.

Наиболее распространенные типы:

**H1** — первые галогеновые лампы (одна нить накаливания)

**H4** — две нити накаливания для ближнего и дальнего света в одной лампе

**H7** — наиболее распространенная галогеновая лампа для ближнего и дальнего света и противотуманных фар в Европе.

### ■ HB(...)

Наименование ECE для оригинальных ламп из Северной Америки, которые также утверждены для использования в Европе. Например: HB3 означает 9005, а HB4 — 9006.

### ■ Hg

Символ ртути (латинское название ртути — hydrargyrum). Ксеноновые лампы D1 и D2 еще содержат около трети объема ртути, используемого в обычных домашних энергосберегающих лампах. Лампы типов D3, D4 и D5 вовсе не содержат ртути.

### ■ HID

Яркая разрядная лампа. Правильное техническое название так называемых ксеноновых ламп.

**Также см. термины** «Газоразрядная лампа», «Ксеноновый свет», «Ксеноновая система».

### ■ HiPerVision

Линейка чрезвычайно компактных сигнальных ламп с высокоточными нитями накаливания и длительным сроком службы. Используются в сигнальных фонарях, противотуманных фарах, задних фонарях и дневных ходовых огнях.

### ■ Нить накаливания

Спиральная вольфрамовая проволока, излучающая свет.

### ■ Освещенность (люксы)

В отличие от светового потока (лм), который измеряет общий объем света, излучаемого источником света, освещенность описывает уровень светоотдачи на единицу площади, например дороги. Освещенность измеряется люксметром.

### ■ Цоколь

Нижняя часть лампы, обеспечивающая надлежащий механический и электрический контакт с ламповым модулем в автомобиле. От точности цоколя зависит правильность формы луча.

### ■ Питание в бортовой сети

Напряжение в бортовой электрической сети автомобиля. В автомобилях рабочее напряжение в разьеме лампы обычно колеблется в пределах 13–14 вольт (В). Согласно стандарту ECE R37, официальное испытательное напряжение галогеновых ламп для автомобильных фар составляет 13,2 В. Для грузовиков с напряжением бортовой сети 24 В испытательное напряжение составляет 28 В. Напряжение бортовой сети оказывает большое влияние на срок службы нитей накаливания лампы. В целом, повышение напряжения на 5% снижает срок службы лампы на 50%.

### ■ ПРА

Электронный драйвер, управляющий ксеноновой яркой разрядной лампой.

### ■ Pb

Символ свинца (латинское название свинца — plumbum). Все автомобильные лампы компании Philips **не содержат свинца**.

### ■ Газоразрядная лампа

Правильное техническое наименование так называемых ксеноновых ламп — **газоразрядная** лампа. Свет излучается дуговым разрядом, создаваемым между двумя электродами.

**Также см. термины** «Газоразрядная лампа» и «Ксеноновая лампа».

### ■ CeraLight

Система охлаждения с использованием керамических элементов повышает устойчивость к перегреву и вибрациям.

### ■ Светодиод

Светоизлучающий диод.

### ■ Световой поток (лм)

Общее количество света, излучаемого источником света во всех направлениях.

### ■ Сертификация IP65

Защита от пыли и попадания воды делает конструкцию более надежной.

### ■ Срок службы

Процентный уровень отказа ламп, эксплуатируемых при определенном напряжении на протяжении определенного периода времени, согласно статистическим данным. Обычное обозначение срока службы:

**ТС** — срок, в течение которого 63% тестовых образцов вышли из строя.

### ■ Стартер высокого напряжения

Создает импульсы высокого напряжения около 20 000 вольт для зажигания дугового разряда в ксеноновой газоразрядной лампе.

### ■ Технология AirCool

Интеллектуальная система охлаждения, отводящая тепло от важных компонентов лампы (активное охлаждение при помощи вентилятора).

### ■ Технология AirFlux

Благодаря оптимальной системе терморегулирования увеличивается срок службы лампы (пассивное охлаждение с использованием радиатора).

### ■ Технология SafeBeam

Эта технология позволяет направить луч света точно на нужный участок дороги.

### ■ УФ-фильтр

Блокирующее ультрафиолетовое (УФ) излучение стекло поглощает ультрафиолетовый свет, создаваемый нитью накаливания или дуговым разрядом. Согласно стандартам ECE, УФ-фильтр является обязательным компонентом всех автомобильных ламп, поскольку ультрафиолетовое излучение может повредить пластиковые детали фары.

**Также см. термины** «Кварцевое стекло».

### ■ Цветовая температура

Тепловая единица измерения оттенка света. Рассчитывается на основе цвета, излучаемого «абсолютно черным телом», разогретым до определенной температуры (см. также термин «градусы Кельвина»).

### ■ Яркость

Интенсивность светового потока, излучаемого поверхностью, например нитью накаливания или дуговым разрядом ксеноновой лампы, на единицу площади в определенном направлении. Важный показатель количества света, которое фара излучает на поверхность дороги. Единица измерения — кандела на кв. м. (кд/кв. м).

# Упаковка с образцами

Откройте для себя идеальное решение по борьбе с кражами в магазине.



VP VisionPlus



LLECO LongLife EcoVision



WVU WhiteVision ultra



RGT RacingVision GT200



VI Xenon Vision



XV2 Xenon X-tremeVision gen2



WHV2 Xenon WhiteVision gen2

## Информация по заказам

Описание	Номер для заказа	GOC	EAN1	EAN3
<b>Галогеновые лампы 12 В</b>				
H4 RGT BF	56865BF	00596030	8719018005960	8719018005977
H7 RGT BF	56866BF	00598430	8719018005984	8719018005991
H4 RGT SF	56873SF	00606628	8719018006066	8719018006073
H7 RGT SF	56874SF	00608028	8719018006080	8719018006097
H1 WVU BF	56869BF	00600430	8719018006004	8719018006011
H4 WVU BF	56870BF	00602830	8719018006028	8719018006035
H7 WVU BF	56871BF	00604230	8719018006042	8719018006059
H1 WVU SF	56875SF	00610328	8719018006103	8719018006110
H4 WVU SF	56876SF	00612728	8719018006127	8719018006134
H7 WVU SF	56877SF	00614128	8719018006141	8719018006158
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131

Описание	Номер для заказа	GOC	EAN1	EAN3
<b>Ксеноновые лампы</b>				
D1S XV2 SF	56643SF	39655333	8727900396553	8727900396560
D2S XV2 SF	56644SF	39657733	8727900396577	8727900396584
D2R XV2 SF	56645SF	39659133	8727900396591	8727900396607
D3S XV2 SF	56646SF	39661433	8727900396614	8727900396621
D4S XV2 SF	56647SF	39663833	8727900396638	8727900396645
D1S WHV2 SF	56640SF	39649233	8727900396492	8727900396508
D2S WHV2 SF	56641SF	39651533	8727900396515	8727900396522
D3S WHV2 SF	56642SF	39653933	8727900396539	8727900396546
D1S SY SF	56477SF	39467233	8727900394672	8727900394689
D2S SY SF	56478SF	39469633	8727900394696	8727900394689
D2R SY SF	56479SF	39470233	8727900394702	8727900394719
D1S VI SF	85415VISF	36504733	8727900365047	8727900365054
D2R VI SF	85126VISF	36511533	8727900365115	8727900365122
D2S VI SF	85122VISF	36507833	8727900365078	8727900365085
D3S VI SF	42403VISF	36515333	8727900365153	8727900365160

# Структура кодов заказа Philips

Вся наша продукция для автомобильного освещения доступна для заказа с помощью системы ввода заказов **Philips Order Entry**. С помощью системы ввода заказов Philips Order Entry вы можете определить **тип лампы, серию и тип упаковки**.

Пример: **12972WVUB1**, H7 WhiteVision ultra, одиночная упаковка



## 1 Тип лампы








Philips присваивает каждому **типу лампы** уникальный номер, который называется типом лампы.

- Коды всех ламп 12 В начинаются с 12 (например, 12972 для лампы H7 12V).
- Коды всех ламп 24 В начинаются с 13 (например, 13972 для лампы H7 24V).

## 2 Серия

**Цветовые коды** приводятся на страницах кодов заказа и на странице «Таблица применимости ламп» в каждом разделе. По цветовым кодам можно определить наличие лампы в определенной линейке продуктов.

### Цветовой код

	<b>RacingVision GT200</b> Свет до 150% ярче	Серия <b>RGT</b>
	<b>X-tremeVision G-force</b> Свет до 130% ярче	Серия <b>XVG</b>
	<b>VisionPlus</b> До 60% больше видимости	Серия <b>VP</b>
	<b>LongLife EcoVision</b> Срок службы — до 1500 часов	Серия <b>LLECO</b>
	<b>WhiteVision ultra</b> Яркий белый свет	Серия <b>WVU</b>
	<b>Vision</b> До 30% больше видимости	Серия <b>PR</b>
	<b>Standard</b>	Серия <b>STD</b>

## 3 Тип упаковки



**Коммерческая упаковка**  
Материал: картон  
Содержимое **C1**: 1 лампа  
Содержимое **CP**: 10 ламп  
Тип упаковки: **C1/CP**



**Блистер**  
Материал: картон/  
пластмасса  
Содержимое: 1 лампа  
Тип упаковки: **B1**



**Двойной блистер**  
Материал: картон/  
пластмасса  
Содержимое: 2 лампы  
Тип упаковки: **B2**








**Специальная упаковка**  
Материал: пластмасса  
Содержимое **S2**: 2 лампы  
Содержимое **SM**: 4 лампы (2 лампы для фар, 2 габаритные лампы)  
Тип упаковки: **S2/SM**


































































**Одиночная упаковка для ксеноновой продукции**  
Материал: картон/  
пластмасса  
Содержимое: 1 лампа  
Тип упаковки: **S1**



**Двойной блистер LED X1/X2**  
Материал: картон/  
пластмасса  
Содержимое **X1**: 1 лампа  
Содержимое **X2**: 2 лампы  
Тип упаковки: **X1/X2**

	<b>Ultinon Pro9000</b> Оригинальные комплектующие в светодиодной технологии	Серия <b>U90</b>
	<b>Ultinon Pro5000</b> Отличное сочетание эффективности и срока службы	Серия <b>U50</b>
	<b>Ultinon Essential</b> Выделяйся в потоке маши	Серия <b>UE</b>
	<b>Ultinon Pro6000</b> Более яркие и элегантные сигнальные огни	Серия <b>U60</b>
	<b>Ultinon Pro3000</b> Будьте в центре внимания	Серия <b>U30</b>

# Технические иллюстрации Цоколи

						
<b>SV6</b> IEC 7004-5	<b>SV8,5-8</b> IEC 7004-81	<b>W2x4,6d</b> IEC 7004-94	<b>W2,1x9,5d</b> IEC 7004-91	<b>W3x16d</b> IEC 7004-105	<b>W3x16q</b> IEC 7004-106	<b>WX3x16d</b> IEC 7004-105
						
<b>BAX 9s</b> IEC 7004-8	<b>BAY 9s</b> IEC 7004-9	<b>BA 7s</b>	<b>BA 9s</b> IEC 7004-14	<b>BA 15s</b> IEC 7004-11A	<b>BA 15d</b> IEC 7004-11A	<b>BAU 15s</b> IEC 7004-11A
						
<b>BAY 15d</b> IEC 7004-11B	<b>BAW 9s</b> IEC 7004-149-1	<b>BAW 15d</b> IEC 7004-11E-1	<b>BAW 15s</b> IEC 7004-11E11	<b>BAZ 15d</b> IEC 7004-11C	<b>BA20d</b> IEC 7004-12	<b>P43t-38</b> IEC 7004-39
						
<b>P45t-41</b> IEC 7004-95	<b>P20d-PY20d</b> IEC 7004-31	<b>P22d</b> IEC 7004-32	<b>PX22d</b>	<b>PG13</b> IEC 7004-107	<b>PGJ13</b> IEC 7004-107	<b>PGJ23t-1</b>
						
<b>HPSL HTR</b>	<b>PG18,5d</b> IEC 7004-147	<b>PG20</b> IEC 7004-127	<b>PGU20</b>	<b>PU20d</b>	<b>PGJ19-1/2</b> IEC 7004-110	<b>PGJ19-3</b> IEC 7004-110
						
<b>PGJ19-5</b> IEC 7004-110	<b>PGJ23t-1</b>	<b>P14,5s</b> IEC 7004-46	<b>X511</b> IEC 7004-99	<b>P26s</b>	<b>PX26d,4t</b> IEC 7004-128-2	<b>PX26d</b> IEC 7004-5
						
<b>P29t-PX29t</b> IEC 7004-66	<b>P32d</b> IEC 7004-111	<b>P32d-2</b> IEC 7004-111	<b>P32d-3</b> IEC 7004-111	<b>P32d-5</b> IEC 7004-111	<b>P32d-6</b> IEC 7004-111	<b>PK32d-2</b> IEC 7004-111
						
<b>PK32d-3/5/6</b> IEC 7004-111	<b>PK32d-7</b> IEC 7004-111	<b>PK22s</b> IEC 7004-47	<b>PU43t-3</b> IEC 7004-171-2	<b>PY26d-1</b> IEC 7004-5-7	<b>W3x16d</b> IEC 7004-105-1	<b>W3x16q</b> IEC 7004-106-1
						
<b>W2,1x9,5d</b>	<b>WP3,3x14,5/3</b>	<b>Bax 8,3s</b>	<b>Bax 8,4d</b>	<b>Bax 8,5d/1</b>	<b>Bax 8,5d/2</b>	<b>Bax 10d</b>













## Галогеновые лампы для грузовых автомобилей 24 В

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	ГОС	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
24032CP	Вах 8,5d brown	Standard	24	1.2	B8,5d	48852728	8711500488527	8711500488534	8727900391077	57
24356CP	H21W	Standard	24	21	BAY9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	55
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	-	8727900371055	55
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	-	8727900371062	53

## Галоген Комплекты

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	ГОС	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
<b>12V Spare kits</b>										
55472ЕККМ	H1	Easy Kit	12	-	-	69551928	8727900695519	-	8727900695533	60
55473ЕККМ	H4	Easy Kit	12	-	-	69555728	8727900695557	-	8727900695571	60
55474ЕККМ	H7	Easy Kit	12	-	-	69558828	8727900695588	-	8727900695601	60
55475ЕККМ	H1/H7	Easy Kit	12	-	-	69562528	8727900695625	-	8727900695656	60
55717ЕВКМ	H1	Essential Box	12	-	-	70032928	8727900700329	-	8727900700336	61
55718ЕВКМ	H4	Essential Box	12	-	-	70034328	8727900700343	-	8727900700350	61
55719ЕВКМ	H7	Essential Box	12	-	-	70036728	8727900700367	-	8727900700374	61
55720ЕВКМ	H1/H7	Essential Box	12	-	-	70038128	8727900700381	-	8727900700398	61
<b>24V Spare kits</b>										
55554SKMDKM	MiniKit H4	MasterDuty	24	-	-	69586130	8727900695861	-	8727900695885	62
55555SKMDKM	MiniKit H7	MasterDuty	24	-	-	69590830	8727900695908	-	8727900695939	62
55559LKMDKM	MaxiKit H4	MasterDuty	24	-	-	69684494	8727900696844	-	8727900696851	62
55560LKMDKM	MaxiKit H7	MasterDuty	24	-	-	69686894	8727900696868	-	8727900696875	62
55561LKMDKM	MaxiKit H1/H7	MasterDuty	24	-	-	69688294	8727900696882	-	8727900696899	62
<b>Headlight restoration kit</b>										
HRK00XM	-	-	-	-	-	39976931	8727900399769	-	8727900399776	63

## Ксеноновые лампы для легковых и грузовых автомобилей

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	ГОС	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12410C1	D5S	Vision	12	25	PK32d-7	36981633	8727900369816	-	8727900369823	74
12410XV+C1	D5S	X-tremeVision gen2	12/24	25	PK32d-7	35392133	8727900353921	-	8719018005090	74
12411C1	D8S	Vision	42	25	PK32d-1	00467333	8719018004673	-	8719018004680	74
42306VIC1	D3R	Vision	42	35	PK32d-6	36483533	8727900364835	-	8727900364842	73
42402VIC1	D4S	Vision	42	35	P32d-5	36485933	8727900364859	-	8727900364866	73
42402XV2C1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37721733	8727900377217	-	8727900377224	73
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	-	8727900377200	73
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	-	8727900364828	73
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	-	8727900364965	73
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	-	8727900377385	73
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	-	8727900377361	73
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	-	8727900377187	73
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	-	8727900377149	73
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	-	8727900364880	74
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	-	8727900364781	72
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	-	8727900364927	72
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	-	8727900377309	72
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	-	8727900377286	72
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	-	8727900377088	72
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	-	8727900377040	72
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	-	8727900364804	72
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	-	8727900364941	72
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	-	8727900377347	73
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	-	8727900377323	73
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	-	8727900377125	73
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	-	8727900377101	73
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	-	8727900364767	72
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	72
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	72
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	-	8727900377262	72
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	-	8727900377248	72
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	-	8727900377026	72
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376975	-	8727900376982	72



## Адаптер CANbus для светодиодных ламп

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12956X2	LED-CANbus 5W	-	12	5	-	39722294	8727900397222	-	8719018005007	100
18957X2	LED-CANbus 21W	-	12	21	-	39587794	8727900395877	-	8719018004956	100
18960C2	LED-CANbus HL [≈H4]	-	12	10	-	39809094	8727900398090	-	8719018004963	100
18952C2	LED-CANbus HL [≈H7]	-	12	10	-	05064994	8719018050649	-	8719018004994	100
18954C2	LED-CANbus FL [≈H8/H11/H16]	-	12	10	-	05066394	8719018050663	-	8719018004970	100
18956C2	LED-CANbus HL [≈HB3/HB4/HIR2]	-	12	10	-	05068794	8719018050687	-	8719018004987	100
18961C2	LED-Light Repair HL [≈H7]	-	12	10	-	00281594	8719018002815	-	8719018002822	100



A series of horizontal dotted lines for writing.





2022 © Lumileds Holding B.V. Все права защищены.

Торговая марка Philips и эмблема щита Philips являются зарегистрированными товарными знаками Koninklijke Philips N.V.  
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

[philips.com/automotive](https://philips.com/automotive)