

PHILIPS

Хперion 6000

Светодиодные
инспекционные фонари



Созданы
с учетом
ВАШИХ
потребностей





Откройте для себя наши светодиодные инспекционные фонари Xperion 6000

UV Pillar




Усиленный режим освещения	500 lm	До 4.5 ч
Экорезжим	250 lm	До 10 ч
Точечный луч	180 lm	До 12 ч
Угол освещения / гибкость	100°	Поворот на 90°
Дополнительные функции	UV	95 db
Крепления	Поворотный крючок 360°	2 магнитов
Удобный хват / защита от попадания жидкостей	ABS*, Резина	Можно использовать в гараже
Надежность	IP65	IK07
Источник питания: литиевый аккумулятор	<4.5 ч	USB Type-C
Дополнительные аксессуары**	Find My Device	Multi Dock Station

Pillar



Усиленный режим освещения	500 lm	До 4.5 ч
Экорезжим	250 lm	До 10 ч
Точечный луч	180 lm	До 12 ч
Угол освещения / гибкость	100°	Поворот на 90°
Дополнительные функции	Складной	
Крепления	Поворотный крючок 360°	2 магнитов
Удобный хват / защита от попадания жидкостей	ABS*, Резина	Можно использовать в гараже
Надежность	IP65	IK07
Источник питания: литиевый аккумулятор	<4.5 ч	USB Type-C
Дополнительные аксессуары**	Find My Device	Multi Dock Station

Pocket






Усиленный режим освещения	300 lm	До 3.5 ч
Экорезжим	150 lm	До 7 ч
Точечный луч	100 lm	До 10 ч
Угол освещения / гибкость	110°	
Дополнительные функции	Ручка с углом поворота 25 см во всех направлениях	
Крепления	Поворотный крючок 360°	1 магнит
Удобный хват / защита от попадания жидкостей	ABS*, Резина	Можно использовать в гараже
Надежность	IP65	IK07
Источник питания: литиевый аккумулятор	<3.5 ч	USB Type-C
Дополнительные аксессуары**	Multi Dock Station	

Slim

Усиленный режим освещения	500 lm	До 4.5 ч
Экорезжим	250 lm	До 7 ч
Точечный луч	150 lm	До 9 ч
Угол освещения / гибкость	100°	Поворот на 270°
Дополнительные функции	Складной на 180°	
Крепления	Поворотный крючок 360°	2 магнитов
Удобный хват / защита от попадания жидкостей	ABS*, Резина	Можно использовать в гараже
Надежность	IP54	IK07
Источник питания: литиевый аккумулятор	<4 ч	USB Type-C
Дополнительные аксессуары**	Find My Device	Multi Dock Station

Line

Усиленный режим освещения	300 lm	До 4.5 ч
Экорезжим	150 lm	До 8 ч
Точечный луч	120 lm	До 9 ч
Угол освещения / гибкость	110°	
Крепления	Поворотный крючок 360°	1 магнит
Удобный хват / защита от попадания жидкостей	ABS*	Можно использовать в гараже
Надежность	IP65	IK07
Источник питания: литиевый аккумулятор	<3.5 ч	USB Type-C
Дополнительные аксессуары**		

*Акрилонитрил-бутадиен-стирольный сополимер
 **Аксессуары приобретаются отдельно, за исключением Philips Xperion 6000 UV Pillar, который изначально поставляется с функцией Find My Device

Хперion 6000 UV Pillar

Долговечное современное освещение

Наш премиальный инспекционный фонарь Philips Хперion 6000 UV Pillar предлагает несколько мощных источников света, УФ-свет, высокий CRI и долговечный аккумулятор. Легко находите свой фонарь с помощью функции Find My Device.



Премиальный светодиодный фонарь с настройкой мощности

Точный луч света, эргономичный дизайн и широкий угол освещения

Высокий индекс CRI95 и уникальный УФ-свет



Мощный магнит и поворотный крючок 360°

Функция Find My Device в комплекте

Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей

*Можно получить на philips.com/LEDworklight-warranty

Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Регистрация заказа	МОЗ ⁽¹⁾
LED WSL UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

(1) Минимальный оптовый заказ

Хперion 6000 Pillar

Целый день работы без подзарядки аккумулятора

Светодиодный инспекционный фонарь Philips Хперion 6000 Pillar будет работать целый день без подзарядки. Яркий основной модуль 250 лм и 500 лм, а также встроенный точечный луч 180 лм удовлетворят ваши потребности. Это складной фонарь для удобной переноски и настройки угла освещения.



Премиальный светодиодный фонарь с настройкой мощности

Точный луч света, эргономичный дизайн и широкий угол светового луча

Длительное время работы в разных режимах освещения



Мощный магнит и поворотный крючок 360°

Совместимость с функцией Find My Device и Multi Dock Station*

Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей

*Аксессуары приобретаются отдельно
**Можно получить на philips.com/LEDworklight-warranty

Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Регистрация заказа	МОЗ ⁽¹⁾
LED WSL Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

(1) Минимальный оптовый заказ

Xperion 6000 Pocket

Компактный и мощный фонарь

Компактный и мощный фонарь Philips Xperion 6000 Pocket, оснащенный гибкой трубкой 25 см, идеально подходит для труднодоступных мест, создавая направленный луч света 100 лм. Усиленный режим освещения обеспечивает яркий и широкий луч с интенсивностью 300 лм.



Премиальный светодиодный фонарь с настройкой мощности

- 300 lm
- 150 lm
- 100 lm

Точный свет с гибкой трубкой, либо широкий угол освещения

- 110°

Длительное время работы в разных режимах освещения

- <10 h



Мощный магнит и поворотный крючок 360°

Совместимость с Multi Dock Station*

Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей

- IP65
- IK07

*Аксессуары приобретаются отдельно
**Можно получить на philips.com/LEDworklight-warranty

Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Регистрация заказа	МОЗ ⁽¹⁾
LED WSL Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

(1) Минимальный оптовый заказ

Xperion 6000 Slim

Идеально для узких пространств

Универсальный фонарь Philips Xperion 6000 Slim идеально подходит для узких пространств. Экорезжим 250 лм и усиленный режим 500 лм, а также уникальный поворотный модуль освещения 270° обеспечат мощный луч света, когда он так необходим.



Премиальный светодиодный фонарь с настройкой мощности

- 500 lm
- 250 lm
- 150 lm

Уникальный поворотный модуль освещения 270° и широкий угол освещения

- 270°
- 100°

Длительное время работы в разных режимах освещения

- <9 h



Мощный магнит и поворотный крючок 360°

Совместимость с функцией Find My Device и Multi Dock Station*

Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей

- IP54
- IK07

*Аксессуары приобретаются отдельно
**Можно получить на philips.com/LEDworklight-warranty

Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Регистрация заказа	МОЗ ⁽¹⁾
LED WSL Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

(1) Минимальный оптовый заказ

Хперion 6000 Line

Для освещения больших объектов

Широкий световой поток 110° с интенсивностью 150 лм в экорезиме и 300 лм в усиленном режиме позволяют эффективно применять Philips Хперion 6000 Line для освещения больших объектов. Он также располагает режимом точечного луча с интенсивностью 120 лм, который поможет направить свет на нужную деталь объекта.

Премиальный светодиодный фонарь с настройкой мощности

- 300 lm
- 150 lm
- 120 lm

Точный луч света, эргономичный дизайн и широкий угол светового луча

- 110°

Длительное время работы в разных режимах освещения

- <9 h



Мощный магнит и поворотный крючок 360°

Полная зарядка через USB-C за 3,5 часа

- <3,5 h

Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей

- IP65
- IK07

* Можно получить на philips.com/LEDworklight-warranty

Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Регистрация заказа	МОЗ ⁽¹⁾
LED WSL Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

(1) Минимальный оптовый заказ

Multi Dock Station

Док-станция для зарядки нескольких устройств

Philips Multi Dock Station - это беспроводной аксессуар для светодиодных инспекционных фонарей Хперion. Положите ее на стол для беспроводной зарядки сразу двух устройств или хранения фонарей.

- LED-индикатор состояния зарядки
- Специальный слот для пульта ДУ с Find My Device
- Совместимо с Philips Хперion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket и Slim



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Регистрация заказа	МОЗ ⁽¹⁾
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

(1) Минимальный оптовый заказ

Find My Device

Удобный способ поиска фонарей

С аксессуаром Philips Find My Device вы можете использовать пульт ДУ для активации звукового сигнала и мигающего света, чтобы быстро находить утерянные фонари Philips Хперion 6000. Работает на расстоянии до 10 метров.

- Вставьте чип с простым подключением в корпус инспекционного фонаря
- Используйте пульт ДУ для поиска утерянного Philips Хперion 6000 UV Pillar (в комплекте), Pillar или Slim (приобретается отдельно)
- Носите пульт ДУ на связке ключей или храните его в Philips Multi Dock Station



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Регистрация заказа	МОЗ ⁽¹⁾
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6








(1) Минимальный оптовый заказ

Функции светодиодных инспекционных фонарей








Модуль освещения

 <p>Максимальная световая отдача (в люменах)</p>	 <p>Световая отдача в режиме энергосбережения (в люменах)</p>	 <p>Дополнительный фонарь для труднодоступных мест (в люменах)</p>
 <p>Усиленный режим освещения</p>	 <p>Экорежим/приглушенный свет</p>	 <p>Точный луч</p>
 <p>Время работы от одной зарядки</p>	 <p>Широкий угол основного светового луча</p>	 <p>Гибкое освещение благодаря поворотному модулю</p>
 <p>Время работы</p>	 <p>Угол светового луча</p>	 <p>Поворотный модуль освещения</p>
 <p>Высокий индекс цветопередачи (CRI) обеспечивает точную цветопередачу объекта на уровне дневного освещения</p>	 <p>УФ-свет помогает распознавать протечки</p>	
	 <p>УФ-свет</p>	







Удобная и эргономичная конструкция

 <p>Крепления, такие как клипсы, зажимы и крючки, освобождают руки для работы</p>	 <p>Крепление</p>	 <p>Встроенный в инспекционный фонарь магнит освобождает руки для работы</p>	 <p>Надежная ручка из прочного ABS-пластика* и резины не выскользнет из рук</p>
 <p>Аксессуар для дистанционного управления помогает находить устройство на расстоянии до 10 метров</p>	 <p>Удобный хват</p>		
 <p>Find My Device</p>			


Надежность и долговечность

 <p>Степень защиты от проникновения твердых частиц, пыли, воды при случайном контакте</p>	 <p>Защита от проникновения частиц</p>	 <p>Защита от внешних воздействий</p>	 <p>Высокая устойчивость к воздействию смазки и растворителей</p>
 <p>Защита от проникновения частиц</p>	 <p>Ударопрочность</p>	 <p>Защита от попадания смазки</p>	

Питание и зарядка

 <p>Время, необходимое для полной зарядки встроенного аккумулятора</p>	 <p>Аккумулятор и кабель USB-C либо Multi Dock Station**</p>	 <p>Совместимость с Multi Dock Station* для беспроводной зарядки</p>
 <p>Время зарядки</p>	 <p>USB-C</p>	 <p>Зарядная станция</p>

*Акрилонитрил-бутадиен-стирольный сополимер
**Аксессуары приобретаются отдельно





© 2021 Lumileds Holding B.V. Все права защищены.

Товарный знак Philips и эмблема Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

[Philips.com/Xperion-6000](https://www.philips.com/Xperion-6000)