

**PHILIPS**

LED work light  
Xperion 6000 Line



Wrzesień 2021

# Lampa robocza Philips LED Xperion 6000 Line

Zaawansowana wydajność świetlna, która trwa

Zaprojektowana z 110° szeroką wiązką 150 lm w trybie Eco i 300 lm w trybie Boost, Philips Xperion 6000 Line jest idealna do oświetlania większych obszarów. Jest wyposażona w wiązkę światła o 120 lm, aby skierować światło tam, gdzie jest to potrzebne.

## Wysokiej jakości światło LED z wieloma źródłami światła

Jasna, wysokiej jakości i jednorodna dioda LED

- Wysoka widoczność w trybie boost 300 lm i Eco 150 lm
- Światło punktowe 120lm

## Precyzyjne światło z szerokim kątem wiązki

- Światło kątowe 110°

## Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

- Pojedyncze ładowanie zapewnia wystarczającą ilość energii na cały dzień pracy: do 8 godzin w trybie Eco, 4,5 godziny w trybie Boost i 9 godzin ze światłem punktowym.

## Łatwo radzi sobie w trudnych warunkach

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki (IP65/IK07)

## Inteligentna, ergonomiczna konstrukcja

- Mocny magnes i obrotowy hak 360°
- Akumulator z mikro-USB-C



300 lm  
Tryb Boost



150 lm  
Tryb Eco



120 lm  
Reflektor



Kąt wiązki  
(110°)



Czas działania  
(4,5h/8h)



Czas  
ładowania  
(<4h)



ładowanie  
USB-C

# Product data and delivery information



Pack	Philips designation	Reference	EAN1	EAN3	GOC	MOQ
X1	Philips LED Work Light Xperion 6000 Line	X60LINEX1	8719018014733	8719018014740	01473331	6

Description	Levels	Qty	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Gross Weight (kg)
Philips LED Work Light Xperion 6000 Line X60LINEX1	Level 1 (Single box)	1 piece	5	7,2	31	0,382
	Level 3 (Outer box)	6 pieces	33,0	23,5	12,5	2,552
	Level 4 (Pallet)	660 pieces (110 outerboxes per pallet)	120	800	140	295

2020 © Lumileds Holding B.V. All rights reserved.  
 The Philips trademark and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
 Specifications are subject to change without notice.

