

Che tipo di lampada LED cerchi?



LED con prestazioni dei produttori di **primo impianto**

Ultinon Pro9000

Lumileds
TopContact
OEM LED*

2
anni

+3
garanzia
estesa



Prestazioni fascio di luce*



Colore luce



Durata



Disponibile in

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Il mix perfetto di **prestazioni e durata**

Ultinon Pro5000

LED Auto

2
anni

+1
garanzia
estesa



Prestazioni fascio di luce*



Colore luce



Durata



Disponibile in

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Trasforma le luci della tua auto

Ultinon Essential




Prestazioni fascio di luce*



Colore luce



Durata



Disponibile in

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Le figure sono mostrate solo a scopo illustrativo.

* Applicabile ai modelli Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] e FOG [≈H8/H11/H16].

** Rispetto allo standard minimo di legge per una lampadina alogena. Fino al 200% per Ultinon Pro9000 modelli HL [H1] e [H3].



È responsabilità dell'utente utilizzare le lampade LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.