

Какое **светодиодное** **освещение** подойдет вам?



**Оригинальные
комплектующие в
светодиодной технологии**

Ultinon Pro9000

Светодиодные
чипы Lumileds
TopContact
OEM LED*




Эффективность
светового луча



Оттенок света



Срок службы



Ассортимент:

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],
[≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

**Отличное сочетание
эффективности
и срока службы**

Ultinon Pro5000

Высокока-
чественные
автомобильные
светодиоды




Эффективность
светового луча



Оттенок света



Срок службы



Ассортимент:

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],
[≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

**Преобразите
освещение
вашего автомобиля**


Ultinon Essential




Эффективность
светового луча



Оттенок света



Срок службы



Ассортимент:

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],
[≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Изображения приводятся исключительно в информационных целях.

* Относится к Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] и FOG [≈H8/H11/H16].

** По сравнению с минимальными требованиями для галогенных ламп накаливания. До +200% для типов Ultinon Pro9000 HL [≈H1] и [≈H3].



Перед использованием усовершенствованных
светодиодных ламп убедитесь, что это
разрешено законодательством.