

Objevte naše pracovní svítilny LED Xperion 6000



UV Pillar



Světlo Boost	500 lm	Až 4.5 h
Světlo Eco	250 lm	Až 10 h
Upoutávka	180 lm	Až 12 h
Úhel / flexibilita světla	100°	Otočná o 90°
Zvláštní funkce svítilny		
Upevnění	Háček otočný o 360°	2 magnetů
Rukojeť / odolnost proti masťotě	ABS*, Pogumovaná	Pro práci v garáži
Odolnost	IP65	IK07
Napájení z lithiové baterie	<4.5 h	USB-C
Doplňkové příslušenství**	Find My Device	Multi Dock Station

Pillar



Světlo Boost	500 lm	Až 4.5 h
Světlo Eco	250 lm	Až 10 h
Upoutávka	180 lm	Až 12 h
Úhel / flexibilita světla	100°	Otočná o 90°
Zvláštní funkce svítilny	Sklopný	
Upevnění	Háček otočný o 360°	2 magnetů
Rukojeť / odolnost proti masťotě	ABS*, Pogumovaná	Pro práci v garáži
Odolnost	IP65	IK07
Napájení z lithiové baterie	<4.5 h	USB-C
Doplňkové příslušenství**	Find My Device	Multi Dock Station

Pocket



Světlo Boost	300 lm	Až 3.5 h
Světlo Eco	150 lm	Až 7 h
Upoutávka	100 lm	Až 10 h
Úhel / flexibilita světla	110°	
Zvláštní funkce svítilny	Flexibilní pásek otočný o 25 cm všemi směry	
Upevnění	Háček otočný o 360°	1 magnet
Rukojeť / odolnost proti masťotě	ABS*, Pogumovaná	Pro práci v garáži
Odolnost	IP65	IK07
Napájení z lithiové baterie	<3.5 h	USB-C
Doplňkové příslušenství**	Multi Dock Station	

Slim



Světlo Boost	500 lm	Až 4.5 h
Světlo Eco	250 lm	Až 7 h
Upoutávka	150 lm	Až 9 h
Úhel / flexibilita světla	100°	Otočná o 270°
Zvláštní funkce svítilny	Lze sklopit o 180°	
Upevnění	Háček otočný o 360°	2 magnetů
Rukojeť / odolnost proti masťotě	ABS*, Pogumovaná	Pro práci v garáži
Odolnost	IP54	IK07
Napájení z lithiové baterie	<4 h	USB-C
Doplňkové příslušenství**	Find My Device	Multi Dock Station

Line



Světlo Boost	300 lm	Až 4.5 h
Světlo Eco	150 lm	Až 8 h
Upoutávka	120 lm	Až 9 h
Úhel / flexibilita světla	110°	
Upevnění	Háček otočný o 360°	1 magnet
Rukojeť / odolnost proti masťotě	ABS*	Pro práci v garáži
Odolnost	IP65	IK07
Napájení z lithiové baterie	<3.5 h	USB-C

*Kopolymer akrylonitrilbutadienstyren

**Příslušenství lze zakoupit zvlášť s výjimkou svítilny Philips Xperion 6000 UV Pillar, která je funkcí Najít mé zařízení již vybavena