



# Ontdek onze Xperion 6000 LED-werklampen



### UV Pillar

Boostlicht	500 lm	Tot 4.5 u
Ecolicht	250 lm	Tot 10 u
Spotlicht	180 lm	Tot 12 u
Lichthoek / flexibiliteit	100°	90° draaibaar
Speciale eigenschappen	95 CRI	
Armaturen	360° draaibare haak	2 magneten
Greep / Smeermiddelbestendigheid	ABS*, Rubber	Geschikt voor garages
Duurzaamheid	IP65	IK07
Stroomvoorziening lithium batterij	<4.5 u	USB Type-C
Beschikbare accessoires**	Find My Device	Multi Dock Station

### Pillar




Boostlicht	500 lm	Tot 4.5 u
Ecolicht	250 lm	Tot 10 u
Spotlicht	180 lm	Tot 12 u
Lichthoek / flexibiliteit	100°	90° draaibaar
Speciale eigenschappen	Verstelbare lichtmodule	
Armaturen	360° draaibare haak	2 magneten
Greep / Smeermiddelbestendigheid	ABS*, Rubber	Geschikt voor garages
Duurzaamheid	IP65	IK07
Stroomvoorziening lithium batterij	<4.5 u	USB Type-C
Beschikbare accessoires**	Find My Device	Multi Dock Station

### Pocket






Boostlicht	300 lm	Tot 3.5 u
Ecolicht	150 lm	Tot 7 u
Spotlicht	100 lm	Tot 10 u
Lichthoek / flexibiliteit	110°	
Speciale eigenschappen	25 cm flexibele lichtkabel, draaibaar in alle richtingen	
Armaturen	360° draaibare haak	1 Magneet
Greep / Smeermiddelbestendigheid	ABS*, Rubber	Geschikt voor garages
Duurzaamheid	IP65	IK07
Stroomvoorziening lithium batterij	<3.5 u	USB Type-C
Beschikbare accessoires**	Multi Dock Station	

### Slim




Boostlicht	500 lm	Tot 4.5 u
Ecolicht	250 lm	Tot 7 u
Spotlicht	150 lm	Tot 9 u
Lichthoek / flexibiliteit	100°	270° draaibaar
Speciale eigenschappen	180° opvouwbaar	
Armaturen	360° draaibare haak	2 magneten
Greep / Smeermiddelbestendigheid	ABS*, Rubber	Geschikt voor garages
Duurzaamheid	IP54	IK07
Stroomvoorziening lithium batterij	<4 u	USB Type-C
Beschikbare accessoires**	Find My Device	Multi Dock Station

### Line

Boostlicht	300 lm	Tot 4.5 u
Ecolicht	150 lm	Tot 8 u
Spotlicht	120 lm	Tot 9 u
Lichthoek / flexibiliteit	110°	
Armaturen	360° draaibare haak	1 Magneet
Greep / Smeermiddelbestendigheid	ABS*	Geschikt voor garages
Duurzaamheid	IP65	IK07
Stroomvoorziening lithium batterij	<3.5 u	USB Type-C

\*Acrylonitril-butadien-styreen copolymeer

\*\*Accessoires die afzonderlijk moeten worden aangeschaft, met uitzondering van de Philips Xperion 6000 UV Pillar die al de functie Find My Device bevat