

Odkryj nasze lampy robocze LED Xperion 6000





UV Pillar




Tryb wzmacniony	500 lm	Do 4.5 godz.
Tryb ekonomiczny	250 lm	Do 10 godz.
Światło punktowe	180 lm	Do 12 godz.
Kąt padania światła/elast.	100°	Obracany o 90°
Specjalne funkcje oświetleniowe		
Mocowanie	Obrotowy haczyk 360°	2 magnesy
Uchwyt/odporność na smary	ABS*, Guma	Do użytku w garażu
Solidność	IP65	IK07
Zasilanie baterią litową	<4.5 godz.	USB Typ C
Dodatkowe akcesoria**	Find My Device	Multi Dock Station

Pillar

Tryb wzmacniony	500 lm	Do 4.5 godz.
Tryb ekonomiczny	250 lm	Do 10 godz.
Światło punktowe	180 lm	Do 12 godz.
Kąt padania światła/elast.	100°	Obracany o 90°
Specjalne funkcje oświetleniowe	Składana	
Mocowanie	Obrotowy haczyk 360°	2 magnesy
Uchwyt/odporność na smary	ABS*, Guma	Do użytku w garażu
Solidność	IP65	IK07
Zasilanie baterią litową	<4.5 godz.	USB Typ C
Dodatkowe akcesoria**	Find My Device	Multi Dock Station

Pocket






Tryb wzmacniony	300 lm	Do 3.5 godz.
Tryb ekonomiczny	150 lm	Do 7 godz.
Światło punktowe	100 lm	Do 10 godz.
Kąt padania światła/elast.	110°	
Specjalne funkcje oświetleniowe	Elastyczny wysięgnik o długości 25 cm, obracany we wszystkich kierunkach	
Mocowanie	Obrotowy haczyk 360°	1 magnes
Uchwyt/odporność na smary	ABS*, Guma	Do użytku w garażu
Solidność	IP65	IK07
Zasilanie baterią litową	<3.5 godz.	USB Typ C
Dodatkowe akcesoria**	Multi Dock Station	

Slim




Tryb wzmacniony	500 lm	Do 4.5 godz.
Tryb ekonomiczny	250 lm	Do 7 godz.
Światło punktowe	150 lm	Do 9 godz.
Kąt padania światła/elast.	100°	Obracany o 270°
Specjalne funkcje oświetleniowe	Możliwość złożenia 180°	
Mocowanie	Obrotowy haczyk 360°	2 magnesy
Uchwyt/odporność na smary	ABS*, Guma	Do użytku w garażu
Solidność	IP54	IK07
Zasilanie baterią litową	<4 godz.	USB Typ C
Dodatkowe akcesoria**	Find My Device	Multi Dock Station

Line

Tryb wzmacniony	300 lm	Do 4.5 godz.
Tryb ekonomiczny	150 lm	Do 8 godz.
Światło punktowe	120 lm	Do 9 godz.
Kąt padania światła/elast.	110°	
Mocowanie	Obrotowy haczyk 360°	1 magnes
Uchwyt/odporność na smary	ABS*	Do użytku w garażu
Solidność	IP65	IK07
Zasilanie baterią litową	<3.5 godz.	USB Typ C

* Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy

** Akcesoria do kupienia osobno, z wyjątkiem urządzenia Philips Xperion 6000 UV Pillar, które posiada już funkcję Find My Device