

Descoperă lămpile de lucru cu LED Xperion 6000



UV Pillar




Mod Amplificare	500 lm	Până la 4.5 h
Mod Eco	250 lm	Până la 10 h
Reflector	180 lm	Până la 12 h
Unghi lumină/flexibilitate	100°	Rotative la 90°
Caracteristici speciale ale lămpilor		
Elemente de fixare	Cârlig rotativ la 360°	2 magneti
Prindere/rezistență la vasilină	ABS*, Cauciuc	Potrivite pentru garaj
Robustețe	IP65	IK07
Sursă de alimentare: baterie cu litiu	<4.5 h	USB de tip C
Accesorii suplimentare**	Find My Device	Multi Dock Station

Pillar




Mod Amplificare	500 lm	Până la 4.5 h
Mod Eco	250 lm	Până la 10 h
Reflector	180 lm	Până la 12 h
Unghi lumină/flexibilitate	100°	Rotative la 90°
Caracteristici speciale ale lămpilor	Pliabile	
Elemente de fixare	Cârlig rotativ la 360°	2 magneti
Prindere/rezistență la vasilină	ABS*, Cauciuc	Potrivite pentru garaj
Robustețe	IP65	IK07
Sursă de alimentare: baterie cu litiu	<4.5 h	USB de tip C
Accesorii suplimentare**	Find My Device	Multi Dock Station

Pocket






Mod Amplificare	300 lm	Până la 3.5 h
Mod Eco	150 lm	Până la 7 h
Reflector	100 lm	Până la 10 h
Unghi lumină/flexibilitate	110°	
Caracteristici speciale ale lămpilor	Furtun flexibil la 25 cm, ce poate fi rotit în toate direcțiile	
Elemente de fixare	Cârlig rotativ la 360°	1 magnet
Prindere/rezistență la vasilină	ABS*, Cauciuc	Potrivite pentru garaj
Robustețe	IP65	IK07
Sursă de alimentare: baterie cu litiu	<3.5 h	USB de tip C
Accesorii suplimentare**	Multi Dock Station	

Slim




Mod Amplificare	500 lm	Până la 4.5 h
Mod Eco	250 lm	Până la 7 h
Reflector	150 lm	Până la 9 h
Unghi lumină/flexibilitate	100°	Rotative la 270°
Caracteristici speciale ale lămpilor	Pliabile la 180°	
Elemente de fixare	Cârlig rotativ la 360°	2 magneti
Prindere/rezistență la vasilină	ABS*, Cauciuc	Potrivite pentru garaj
Robustețe	IP54	IK07
Sursă de alimentare: baterie cu litiu	<4 h	USB de tip C
Accesorii suplimentare**	Find My Device	Multi Dock Station

Line

Mod Amplificare	300 lm	Până la 4.5 h
Mod Eco	150 lm	Până la 8 h
Reflector	120 lm	Până la 9 h
Unghi lumină/flexibilitate	110°	
Elemente de fixare	Cârlig rotativ la 360°	1 magnet
Prindere/rezistență la vasilină	ABS*	Potrivite pentru garaj
Robustețe	IP65	IK07
Sursă de alimentare: baterie cu litiu	<3.5 h	USB de tip C

*Copolimer acrilonitril-butadien-stiren

**Accesoriiile trebuie cumparate separat, cu excepția Philips Xperion 6000 UV Pillar, care include deja funcția Găsește-mi dispozitivul