




PHILIPS

Xperion 6000

LED-arbejdslys



Designet
med **dig**
i tankerne



Se vores
Xperion 6000
LED-arbejdslys

*Akrylnitril-butadiene-styren copolymer
**Tilbehør købes separat, undtagen Philips Xperion 6000 UV Pillar, som allerede indeholder funktionen Find My Device

UV Pillar

Boost-lys	500 lm	Op til 4.5 t
Eco-lys	250 lm	Op til 10 t
Spot	180 lm	Op til 12 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	100°	90° drejelig
Særlige lysfunktioner		
Fastgørelse	360° drejelig krog	2 magneter
Greb/ fedtbestand- ighed	ABS*, Gummi	Værkstedsgodkendt
Robusthed	IP65	IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	<4.5 t	USB Type-C
Ekstra tilbehørsdele**	Find My Device	Multi Dock Station

Pillar

Boost-lys	500 lm	Op til 4.5 t
Eco-lys	250 lm	Op til 10 t
Spot	180 lm	Op til 12 ht
Lysvinkel/ fleksibilitet	100°	90° drejelig
Særlige lysfunktioner	Sammenfoldelig	
Fastgørelse	360° drejelig krog	2 magneter
Greb/ fedtbestand- ighed	ABS*, Gummi	Værkstedsgodkendt
Robusthed	IP65	IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	<4.5 t	USB Type-C
Ekstra tilbehørsdele**	Find My Device	Multi Dock Station

Pocket

Boost-lys	300 lm	Op til 3.5 t
Eco-lys	150 lm	Op til 7 t
Spot	100 lm	Op til 10 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	110°	
Særlige lysfunktioner	25 cm fleksibel slange, kan drejes i alle retninger	
Fastgørelse	360° drejelig krog	1 magnet
Greb/ fedtbestand- ighed	ABS*, Gummi	Værkstedsgodkendt
Robusthed	IP65	IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	<3.5 t	USB Type-C
Ekstra tilbehørsdele**	Multi Dock Station	

Slim

Boost-lys	500 lm	Op til 4.5 t
Eco-lys	250 lm	Op til 7 t
Spot	150 lm	Op til 9 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	100°	270° drejelig
Særlige lysfunktioner	180° sammenfoldelig	
Fastgørelse	360° drejelig krog	2 magneter
Greb/ fedtbestand- ighed	ABS*, Gummi	Værkstedsgodkendt
Robusthed	IP54	IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	<4 t	USB Type-C
Ekstra tilbehørsdele**	Find My Device	Multi Dock Station

Line

Boost-lys	300 lm	Op til 4.5 t
Eco-lys	150 lm	Op til 8 t
Spot	120 lm	Op til 9 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	110°	
Fastgørelse	360° drejelig krog	1 magnet
Greb/ fedtbestand- ighed	ABS*	Værkstedsgodkendt
Robusthed	IP65	IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	<3.5 t	USB Type-C

Xperion 6000 UV Pillar

Avanceret belysning, der varer ved

Vores førsteklasses arbejdslys, Philips Xperion 6000 UV Pillar, er et allround arbejdslys med flere kraftige lyskilder, UV-lys, højt CRI og batteri med lang levetid. Find arbejdslyset på få sekunder med funktionen Find My Device.



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

500 lm

250 lm

180 lm

Præcisionslys med ergonomisk design og bred strålevinkel

90°

100°

Højt CRI95 og unikt UV-lys

95 CRI

UV

3 års garanti*

Stærk magnet og 360° drejelig krog

Indeholder funktionen Find My Device

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP65

IK07

*Der skal gøres krav på philips.com/LEDworklight-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
LED WSL UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Arbejd hele dagen på en enkelt opladning

Philips Xperion 6000 Pillar LED-arbejdslyset holder hele dagen på en enkelt opladning. Det klare hovedlys på 250 og 500 lm og indbygget 180 lm spot opfylder flere behov. Kan foldes sammen, så det er nemt at transportere, og med justerbare belysningsvinkler.



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

500 lm

250 lm

180 lm

Præcisionslys med ergonomisk design og bred strålevinkel

90°

100°

Lang driftstid i forskellige lystilstande

<12 h

3 års garanti**

Stærk magnet og 360° drejelig krog

Kompatibelt med Find My Device og Multi Dock Station*

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP65

IK07

*Tilbehør købes separat
**Der skal gøres krav på philips.com/LEDworklight-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
LED WSL Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Pocket

Den kompakte, men kraftfulde lyskilde

Den kompakte, kraftfulde Philips Xperion 6000 Pocket er perfekt til små steder med et ultrafleksibelt 100 lm spot med 25 cm slange. Lysstrålen på op til 300 lm i Boost-tilstand giver dig det klare lys, du har brug for.



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

300 lm
150 lm
100 lm

Præcisionslys med fleksibelt slangespot og bred strålevinkel

110°

Lang driftstid i forskellige lystilstande

<10 h

3 års garanti**

Stærk magnet og 360° drejelig krog

360°

Kompatibelt med Multi Dock Station*

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP65
IK07

*Tilbehør købes separat
**Der skal gøres krav på philips.com/LEDworklight-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
LED WSL Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Slim

Perfekt til trange steder

Den alsidige Philips Xperion 6000 Slim er velegnet til trange steder. Med 250 lm i Eco- og 500 lm i Boost-tilstand hjælper dens unikke 270° drejelige lysmodul dig med at pege den kraftfulde stråle derhen, hvor du har brug for den.



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

500 lm
250 lm
150 lm

Unikt 270° drejeligt lysmodul og bred strålevinkel

270°
100°

Lang driftstid i forskellige lystilstande

<9 h

3 års garanti**

Stærk magnet og 360° drejelig krog

360°

Kompatibelt med Find My Device og Multi Dock Station*

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP54
IK07

*Tilbehør købes separat
**Der skal gøres krav på philips.com/LEDworklight-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
LED WSL Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Arbejd på større områder

Philips Xperion 6000 Line er designet med en 110° bred stråle på 150 lm i Eco- og 300 lm i Boost-tilstand og er velegnet til belysning af større områder. Den er udstyret med en 120 lm spotstråle, der leder lyset derhen, hvor det skal bruges.

Førsteklasses LED-lys med flere udgange



300 lm

150 lm

120 lm

Præcisionslys med ergonomisk design og bred strålevinkel



110°

Lang driftstid i forskellige lystilstande




<9 h



3 års garanti*

Stærk magnet og 360° drejelig krog



Fuldt opladet inden for 3,5 timer via USB-C



<3,5 h

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler



IP65

IK07

*Der skal gøres krav på philips.com/LEDworklight-warranty

Oplysninger om bestilling


Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
LED WSL Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Dockingstation til opladning af flere enheder

Philips Multi Dock Station er et trådløst tilbehør til Xperion LED-arbejdslys. Når den placeres på et bord, kan den oplade to enheder trådløst ad gangen eller fungere som opbevaringssted.

- LED-indikator, der viser opladningsstatus
- Dedikeret plads til fjernbetjeningen til Find My Device
- Kompatibelt med Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket og Slim



Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

En praktisk måde at finde forsvundne enheder

Med Philips Find My Device-tilbehøret kan du bruge fjernbetjeningen til at udløse en lydalarm og et blinkende lys for at finde eventuelle forsvundne Philips Xperion 6000-enheder. Den fungerer op til 10 meter.

- Sæt plug-and-play-chippen i arbejdslysets kabinet
- Brug fjernbetjeningen til at finde din forsvundne Philips Xperion 6000 UV Pillar (medfølger), Pillar eller Slim (købes separat)
- Sæt fjernbetjeningen i din nøglering, eller placer den på din Philips Multi Dock Station



Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6

LED-arbejdslysfunktioner

Lysmodul



Boost-lys

Maksimal lysstyrke (i lumen)



Eco-lys/
dæmpet lys

Lysstyrke i strømsparetilstand (i lumen)



Spot

Ekstra lille lyskilde til brug på steder med begrænset plads (i lumen)



Driftstid

Driftstid under en enkelt opladningscyklus



Strålevinkel

Vinkel på den primære lysstråle



Drejeligt lysmodul

Fleksibelt arbejdslys takket være drejeligt lysmodul



Højt farvegengivelsesindeks (Color Rendering Index – CRI) viser en genstands mest ægte farver, som hvis det ses med naturligt lys



UV-lys

UV-lys hjælper med at identificere lækager

Smart og ergonomisk design



Fastgørelse

Fastgørelse såsom clips, klemmer og kroge for at muliggøre håndfrit arbejde



Magnet

Magnet integreret i arbejdslyset for at muliggøre håndfrit arbejde



Greb

Robust kabinet i ABS* og blødt gummi, så arbejdslyset kan holdes sikkert



Find My Device

Tilbehøret til fjernbetjeningen hjælper med at finde mistede enheder på op til 10 meter

Robusthed og holdbarhed



Indtrængningsbeskyttelse

Graden af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler, støv, utilsigtet kontakt og vand



Stød-beskyttelse

Graden af beskyttelse mod eksterne påvirkninger



Fedt-bestandighed

Særligt modstandsdygtig over for fedt og opløsningsmidler på værkstedet

Strømindstillinger og genopladning



Opladningstid

Tiden, det tager at genoplade det integrerede batteri helt



USB-C

Genopladeligt batteri med et USB Type-C-kabel eller Multi Dock Station**



Opladningsstation

Kompatibilitet med Multi Dock Station*-tilbehøret til trådløs opladning

*Akrylnitril-butadiene-styren copolymer
**Tilbehør købes separat



