

**PHILIPS**

Xperion 6000

Lampes professionnelles LED




Une gamme  
conçue pour  
**VOUS**



# Découvrez nos lampes professionnelles LED Xperion 6000

**UV Pillar**

Éclairage Boost	500 lm	Jusqu'à 4.5 h
Éclairage Éco	250 lm	Jusqu'à 10 h
Spot	180 lm	Jusqu'à 12 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	100°	Rotation de 90°
Fonctions d'éclairage exclusives	UV	95°
Fixations	Crochet rotatif à 360°	2 aimants
Manche / Résistance à la graisse	ABS*, Caoutchouc	À l'épreuve des garages
Solidité	IP65	IK07
Alimentation par batterie au lithium	<4.5 h	USB-C
Accessoires supplémentaires**	Find My Device	Multi Dock Station

**Pillar**




Éclairage Boost	500 lm	Jusqu'à 4.5 h
Éclairage Éco	250 lm	Jusqu'à 10 h
Spot	180 lm	Jusqu'à 12 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	100°	Rotation de 90°
Fonctions d'éclairage exclusives	Pliable	
Fixations	Crochet rotatif à 360°	2 aimants
Manche / Résistance à la graisse	ABS*, Caoutchouc	À l'épreuve des garages
Solidité	IP65	IK07
Alimentation par batterie au lithium	<4.5 h	USB-C
Accessoires supplémentaires**	Find My Device	Multi Dock Station

**Pocket**




Éclairage Boost	300 lm	Jusqu'à 3.5 h
Éclairage Éco	150 lm	Jusqu'à 7 h
Spot	100 lm	Jusqu'à 10 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	110°	
Fonctions d'éclairage exclusives	Câble flexible 25 cm, rotation possible dans toutes les directions	
Fixations	Crochet rotatif à 360°	1 aimant
Manche / Résistance à la graisse	ABS*, Caoutchouc	À l'épreuve des garages
Solidité	IP65	IK07
Alimentation par batterie au lithium	<3.5 h	USB-C
Accessoires supplémentaires**	Multi Dock Station	

**Slim**




Éclairage Boost	500 lm	Jusqu'à 4.5 h
Éclairage Éco	250 lm	Jusqu'à 7 h
Spot	150 lm	Jusqu'à 9 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	100°	Rotation de 270°
Fonctions d'éclairage exclusives	Pliable à 180°	
Fixations	Crochet rotatif à 360°	2 aimants
Manche / Résistance à la graisse	ABS*, Caoutchouc	À l'épreuve des garages
Solidité	IP54	IK07
Alimentation par batterie au lithium	<4 h	USB-C
Accessoires supplémentaires**	Find My Device	Multi Dock Station

**Line**




Éclairage Boost	300 lm	Jusqu'à 4.5 h
Éclairage Éco	150 lm	Jusqu'à 8 h
Spot	120 lm	Jusqu'à 9 h
Angle du faisceau lumineux / flexibilité	110°	
Fonctions d'éclairage exclusives		
Fixations	Crochet rotatif à 360°	1 aimant
Manche / Résistance à la graisse	ABS*	À l'épreuve des garages
Solidité	IP65	IK07
Alimentation par batterie au lithium	<3.5 h	USB-C
Accessoires supplémentaires**		

\*Copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène  
 \*\*Accessoires à acheter séparément, sauf dans le cas de la lampe Philips Xperion 6000 UV Pillar, qui intègre déjà la fonction Find My Device

# Xperion 6000 UV Pillar

Un éclairage de pointe durable

Notre lampe professionnelle haut de gamme Philips Xperion 6000 UV Pillar est une lampe professionnelle polyvalente équipée de plusieurs sources lumineuses puissantes, d'un éclairage UV, d'un IRC élevé et d'une batterie longue durée. Localisez votre lampe en quelques secondes grâce à la fonction Find My Device.



Lampe LED haut de gamme offrant différentes puissances

Lampe de précision au design ergonomique, avec un grand angle de faisceau

IRC élevé de 95 et éclairage UV unique



Garantie de 3 ans\*

Aimant puissant et crochet rotatif à 360°

Fonction de recherche Find My Device incluse

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants

\*À obtenir sur [philips.com/LEDworklight-warranty](https://philips.com/LEDworklight-warranty)

## Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
LED WSL UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

# Xperion 6000 Pillar

Travaillez toute la journée avec une seule charge

La lampe professionnelle LED Philips Xperion 6000 Pillar fonctionne toute la journée avec une seule charge. Son éclairage principal de 250 et 500 lm et son pointeur intégré de 180 lm répondront à de multiples besoins. Pliable pour faciliter le transport et angles de faisceau réglables.



Lampe LED haut de gamme offrant différentes puissances

Lampe de précision au design ergonomique, avec un grand angle de faisceau

Longue durée de fonctionnement avec différents modes d'éclairage



Garantie de 3 ans\*\*

Aimant puissant et crochet rotatif à 360°

Compatible avec Find My Device et Multi Dock Station\*

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants

\*Accessoires à acheter séparément  
\*\*À obtenir sur [philips.com/LEDworklight-warranty](https://philips.com/LEDworklight-warranty)

## Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
LED WSL Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

# Xperion 6000 Pocket

Une lampe compacte mais puissante

Compacte et puissante, la lampe Philips Xperion 6000 Pocket est idéale pour les espaces confinés, grâce à un pointeur de 25 cm ultra-flexible (100 lm). Son large faisceau peut atteindre les 300 lm en mode Boost, quand vous avez besoin d'une lumière vive.



Lampe LED haut de gamme offrant différentes puissances



- 300 lm
- 150 lm
- 100 lm

Lampe de précision avec pointeur flexible et grand angle de faisceau



- 110°

Longue durée de fonctionnement avec différents modes d'éclairage



- <10 h



Aimant puissant et crochet rotatif à 360°



- 360°

Compatibilité avec la station de recharge Multi Dock Station\*



- Multi Dock Station

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants



- IP65
- IK07

\*Accessoires à acheter séparément  
\*\*À obtenir sur [philips.com/LEDworklight-warranty](https://philips.com/LEDworklight-warranty)

## Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
LED WSL Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

# Xperion 6000 Slim

Solution idéale pour les espaces exigus

La lampe polyvalente Philips Xperion 6000 Slim est idéale pour les espaces exigus. Produisant 250 lm en mode Éco et 500 lm en mode Boost, son module d'éclairage unique à orientation à 270° vous permet de diriger le faisceau puissant là où vous en avez besoin.



Lampe LED haut de gamme offrant différentes puissances



- 500 lm
- 250 lm
- 150 lm

Module d'éclairage unique à orientation à 270° et grand angle de faisceau



- 270°
- 100°

Longue durée de fonctionnement avec différents modes d'éclairage



- <9 h



Aimant puissant et crochet rotatif à 360°



- 360°

Compatibilité avec Find My Device et la Multi Dock Station\*



- Find My Device
- Multi Dock Station

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants



- IP54
- IK07

\*Accessoires à acheter séparément  
\*\*À obtenir sur [philips.com/LEDworklight-warranty](https://philips.com/LEDworklight-warranty)

## Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
LED WSL Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

# Xperion 6000 Line

Travailler sur des zones plus étendues

Grâce à un large faisceau de 110° de 150 lm en mode Éco et de 300 lm en mode Boost, la lampe Philips Xperion 6000 Line est idéale pour éclairer des zones plus étendues. Elle est équipée d'un pointeur de 120 lm, pour diriger la lumière là où vous en avez besoin.



Lampe LED haut de gamme offrant différentes puissances

Lampe de précision au design ergonomique, avec un grand angle de faisceau

Longue durée de fonctionnement avec différents modes d'éclairage



Aimant puissant et crochet rotatif à 360°

Charge complète en 3,5 heures via USB-C

Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants

\*À obtenir sur [philips.com/LEDworklight-warranty](https://philips.com/LEDworklight-warranty)

## Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
LED WSL Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

# Multi Dock Station

Station d'accueil pour charger plusieurs appareils

La station d'accueil Multi Dock Station Philips est un accessoire sans fil pour les lampes professionnelles LED Xperion 6000. Placée sur une table, elle peut charger deux appareils à la fois sans fil ou simplement servir de point de rangement.

- Voyant LED indiquant l'état de charge
- Espace dédié à la télécommande Find My Device
- Compatibilité avec les lampes Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket et Slim



## Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

# Find My Device

Un moyen pratique de retrouver ses appareils

Avec l'accessoire Find My Device Philips, vous pouvez utiliser une télécommande pour déclencher un signal sonore et un voyant clignotant qui vous permet de repérer tout appareil Philips Xperion 6000 égaré. L'accessoire fonctionne jusqu'à 10 mètres.

- Insérez la puce plug-and-play dans le corps de la lampe professionnelle
- Utilisez la télécommande pour localiser votre Philips Xperion 6000 UV Pillar (incluse), Pillar ou Slim (à acheter séparément)
- Accrochez la télécommande à votre porte-clés ou posez-la sur la Multi Dock Station Philips



## Informations de commande

Produit	EAN1	EAN3	GOC	Saisie des commandes	MOQ
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6

# Caractéristiques des lampes professionnelles LED

## Module d'éclairage

 Flux lumineux maximal (en lumens) Éclairage Boost	 Flux lumineux en mode Économie d'énergie (en lumens) Éclairage Eco/réduit	 Petit éclairage supplémentaire pour atteindre les espaces confinés (en lumens) Spot
 Durée de fonctionnement pour un cycle de charge Durée de fonctionnement	 Angle principal faisceau lumineux Angle du faisceau	 Flexibilité de la lampe professionnelle grâce au module d'éclairage pivotant Module d'éclairage pivotant
 Un indice de rendu des couleurs (IRC) élevé révèle les véritables couleurs d'un objet, comme s'il était vu avec la lumière naturelle 95 IRC	 L'éclairage UV permet d'identifier les fuites Éclairage UV	

## Design ergonomique intelligent

 Aimant intégré à la lampe professionnelle, pour permettre de travailler les mains libres Fixations	 Aimant intégré à la lampe professionnelle, pour permettre de travailler les mains libres Aimant	 Corps robuste en ABS* et caoutchouc souple, pour tenir la lampe professionnelle en toute sécurité Manche
 La télécommande permet de retrouver les appareils perdus dans un rayon de 10 mètres maximum Find My Device		

## Robustesse et durabilité

 Degré de protection contre l'intrusion d'objets solides, la poussière, les contacts accidentels et l'eau Indice de protection	 Degré de protection contre les impacts externes Protection contre les chocs	 Haute résistance à la graisse et aux solvants des ateliers Résistance à la graisse
---	---	---

## Options d'alimentation et de charge

 Temps nécessaire pour recharger complètement la batterie intégrée Temps de charge	 Batterie rechargeable avec un câble USB-C ou la Multi Dock Station** USB-C	 Compatible avec l'accessoire Multi Dock Station* pour une charge sans fil Station de charge
---	--	--

\*Copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène  
\*\*Accessoires à acheter séparément

