

**PHILIPS**

EcoPro  
Lampade da lavoro a LED



**Luce di qualità  
per una visibilità perfetta**

# Lampade da lavoro a LED versatili e potenti per l'utilizzo quotidiano

## Philips EcoPro61 Slim Lampada portatile sottile e pieghevole



- **Design ultra sottile:** per illuminare spazi ristretti
- **3 modalità di illuminazione:** 500, 250 e 50 lm
- **Elevata autonomia:** fino a 20 ore in modalità Eco
- **Versatile e facile da usare:** dotata di calamita e gancio retrattile a 360°
- **Puntatore di alta precisione:** 140 mm

| Codice d'ordine | GOC      | EAN1          | EAN3          | MOQ |
|-----------------|----------|---------------|---------------|-----|
| RC620X1         | 00484031 | 8719018004840 | 8719018004857 | 6   |

## Philips EcoPro40 Lampada ricaricabile portatile



- **Luce LED brillante:** fino a 300 lumen (modalità boost)
- **Luce bianca naturale:** 6.500 K
- **Lunga autonomia:** fino a 8 ore
- **Lampada da lavoro maneggevole:** con impugnatura antiscivolo e leggera
- **Mani libere:** magneti resistenti e ganci retrattili a 360°

| Codice d'ordine | GOC      | EAN1          | EAN3          | MOQ |
|-----------------|----------|---------------|---------------|-----|
| RC420B1         | 05057145 | 8719018050571 | 8719018050700 | 3   |

## Philips EcoPro50 Proiettore portatile e ricaricabile in alluminio



- **Luce LED potente:** fino a 1.000 lumen
- **Luce bianca naturale:** 6.500 K
- **Lunga autonomia:** fino a 6 ore con indicatore di durata della batteria
- **Forte resistenza agli impatti (IK08) e impermeabilità (IP54)**
- **Mani libere:** supporto magnetico resistente
- **Caricabatterie:** per la ricarica di altri dispositivi

| Codice d'ordine | GOC      | EAN1          | EAN3          | MOQ |
|-----------------|----------|---------------|---------------|-----|
| RC520C1         | 05071745 | 8719018050717 | 8719018050724 | 3   |

## Philips EcoPro30 Lampada sottile ricaricabile



- **Illuminazione a doppia modalità:** 150 e 300 lm
- **Luce naturale brillante:** 6.000 K
- **Batteria ricaricabile a lunga durata:** batteria agli ioni di litio a alta energia
- **Versatile per l'uso a mani libere:** ampio angolo del fascio di 120°, gancio girevole a 360°, potente magnete
- **Maggiore autonomia:** fino a 8 ore, ricaricabile tramite USB-C
- **Forte resistenza agli urti (IK07) e all'acqua (IP54)**

| Codice d'ordine | GOC      | EAN1          | EAN3          | MOQ |
|-----------------|----------|---------------|---------------|-----|
| RC220X1         | 01769731 | 8719018017697 | 8719018017703 | 6   |

NUOVO

## Philips EcoPro20

### Pratica lampada tascabile



- **Luce LED:** fino a 220 lumen
- **Luce bianca naturale:** 6.500 K
- **Buona autonomia:** fino a 3,5 ore
- **Mani libere:** base inclinabile a 180° con magnete e gancio orientabile a 360°
- **Caricabatterie:** per la ricarica di altri dispositivi

| Codice d'ordine | GOC      | EAN1          | EAN3          | MOQ |
|-----------------|----------|---------------|---------------|-----|
| RC320B1         | 05055745 | 8719018050557 | 8719018050564 | 3   |

## Philips EcoPro10

### Strumento di ispezione portatile

NUOVO



- **Design ultra compatto:** leggero (meno di 100 g) per un uso quotidiano
- **Luce di alta qualità:** dotata di 5 LED durevoli
- **Luce naturale brillante:** 6.000 K
- **Lunga autonomia:** fino a 6,5 ore
- **Lampada tascabile versatile**

| Codice d'ordine | GOC      | EAN1          | EAN3          | MOQ |
|-----------------|----------|---------------|---------------|-----|
| RC120B1         | 01765940 | 8719018017659 | 8719018017666 | 20  |
| RC120X1         | 01767330 | 8719018017673 | 8719018017680 | 10  |

## Informazioni per effettuare un ordine

| Nome prodotto | Codice d'ordine | GOC      | EAN1          | EAN3          | Quantità confezione |
|---------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------------|
| EcoPro61 Slim | RC620X1         | 00484031 | 8719018004840 | 8719018004857 | 6                   |
| EcoPro50      | RC520C1         | 05071745 | 8719018050717 | 8719018050724 | 3                   |
| EcoPro40      | RC420B1         | 05057145 | 8719018050571 | 8719018050700 | 3                   |
| EcoPro30      | RC220X1         | 01769731 | 8719018017697 | 8719018017703 | 6                   |
| EcoPro20      | RC320B1         | 05055745 | 8719018050557 | 8719018050564 | 3                   |
| EcoPro10      | RC120B1         | 01765940 | 8719018017659 | 8719018017666 | 20                  |
|               | RC120X1         | 01767330 | 8719018017673 | 8719018017680 | 10                  |



## Spiegazioni delle funzioni del prodotto



**Ricarica micro USB**  
Ricarica della lampada da lavoro tramite micro-USB.



**Caricabatterie**  
Possibilità di ricaricare altri dispositivi collegandoli alla lampada da lavoro.



**Dimensioni compatte**  
Le dimensioni compatte la rendono una lampada tascabile e comoda da tenere in mano.



**Certificazione per la protezione da acqua e polvere**  
Maggiore è il rating IP, maggiore sarà la resistenza ad acqua e polvere.



**Resistenza agli impatti**  
Maggiore è il rating IK, maggiore sarà la resistenza agli urti.



**Magnete resistente**  
Magnete integrato per lavorare a mani libere.



**Gancio**  
Gancio retrattile e orientabile per lavorare a mani libere.

