

**PHILIPS**

EcoPro  
Светодиодные  
инспекционные фонари



**Качественное освещение  
для высоких достижений**

# Мощные и универсальные инспекционные фонари для повседневной работы

## Philips EcoPro61 Slim Компактный складной фонарь



- Ультра тонкий дизайн для освещения узких мест
- 3 уровня освещения: 500, 250 и 50 люмен
- Долгая автономная работа до 20 часов в режиме Eco
- Универсальное и простое использование: мощный магнит и вращающийся на 360 выдвигающийся крючок
- Высокоточное акцентированное освещение 140 люмен

Серийный номер	GOC	EAN1	EAN3	МОЗ*
RC620X1	00484031	8719018004840	8719018004857	6

## Philips EcoPro40 Ручной фонарь с аккумулятором



- Яркий светодиодный свет мощностью до 300 люменов (в режиме максимального использования)
- Естественный белый свет: 6500 K
- До 8 часов работы без подзарядки
- Удобная нескользящая рукоятка и легкая конструкция
- Свободные руки благодаря надежным магнитам и выдвижным поворотным крюкам

Серийный номер	GOC	EAN1	EAN3	МОЗ*
RC420B1	05057145	8719018050571	8719018050700	3

## Philips EcoPro50 Переносной алюминиевый фонарь с аккумулятором



- Светодиодный свет мощностью до 1000 люменов
- Естественный белый свет: 6500 K
- До 6 часов работы без подзарядки, индикатор заряда аккумулятора
- Оптимальная прочность (IK 08) и влагостойкость (класс защиты IP 54)
- Свободные руки благодаря надежному магнитному креплению
- Портативное зарядное устройство можно использовать для подзарядки других устройств

Серийный номер	GOC	EAN1	EAN3	МОЗ*
RC520C1	05071745	8719018050717	8719018050724	3

## Philips EcoPro30 Тонкая лампа с возможностью зарядки

НОВИНКА



- Двухрежимный свет: 150 и 300 лм
- Яркий естественный свет: 6000 K
- Перезаряжаемый аккумулятор с длительным сроком службы: мощный литий-ионный аккумулятор
- Универсальность для использования без помощи рук: большой угол излучения 120°, крючок с возможностью вращения на 360°, надежный магнит
- Повышенная автономность: до 8 часов, зарядка через USB-C
- Ударопрочность (IK07) и водонепроницаемость (IP54)

Серийный номер	GOC	EAN1	EAN3	МОЗ*
RC220X1	01769731	8719018017697	8719018017703	6

## Philips EcoPro20

Карманный фонарь



- **Светодиодный свет** мощностью до 220 люменов
- **Естественный белый свет:** 6500 K
- **До 3,5 часов работы без подзарядки**
- **Свободные руки** благодаря магнитной поворотной базе и выдвигаемому поворотному крюку
- **Портативное зарядное устройство** можно использовать для подзарядки других устройств

Серийный номер	GOC	EAN1	EAN3	МОЗ*
RC320B1	05055745	8719018050557	8719018050564	3

## Philips EcoPro10

Портативный инспекционный фонарь

НОВИНКА



- **Ультеракомпактный дизайн:** легкий вес (менее 100 г) для повседневного использования
- **Высококачественный свет:** оснащен 5 долговечными светодиодами
- **Яркий естественный свет:** 6000 K
- **Долгая работа без дополнительной подзарядки:** до 6,5 часов
- **Универсальный карманный фонарь:** прожекторное освещение, удобное крепление

Серийный номер	GOC	EAN1	EAN3	МОЗ*
RC120B1	01765940	8719018017659	8719018017666	20
RC120X1	01767330	8719018017673	8719018017680	10

## Информация для заказа

Название изделия	Серийный номер	GOC	EAN1	EAN3	Количество изделий в упаковке
EcoPro61 Slim	RC620X1	00484031	8719018004840	8719018004857	6
EcoPro50	RC520C1	05071745	8719018050717	8719018050724	3
EcoPro40	RC420B1	05057145	8719018050571	8719018050700	3
EcoPro30	RC220X1	01769731	8719018017697	8719018017703	6
EcoPro20	RC320B1	05055745	8719018050557	8719018050564	3
EcoPro10	RC120B1	01765940	8719018017659	8719018017666	20
	RC120X1	01767330	8719018017673	8719018017680	10



## Описание характеристик изделия



**Порт Micro-USB**  
Подзарядка рабочей лампы через порт Micro-USB.



**Портативное зарядное устройство**  
Возможность подзарядки других устройств от инспекционного фонаря.



**Компактный размер**  
Компактный корпус позволяет класть фонарь в карман и помогает удерживать его в руках.



**Класс герметичности корпуса**  
Изделие устойчиво к воздействию влаги и пыли, о чем свидетельствует высочайший класс защиты IP.



**Ударостойкость**  
Чем выше класс защиты IK, тем устойчивее корпус к ударным нагрузкам.



**Прочное магнитное крепление**  
Встроенное выдвигаемое магнитное крепление для удобства работы.



**Крючок**  
Выдвигающийся и вращающийся для работы «без рук».

