

PHILIPS

Domestic Appliances

Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng

1800 5999 88

(Miễn cước cuộc gọi)

www.philips.com.vn

Quét mã QR code
để biết thêm thông tin



PHILIPS

Domestic Appliances

BỘ SƯU TẬP SẢN PHẨM GIA DỤNG PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES



MỤC LỤC

01

SẢN PHẨM NHÀ BẾP

	Nhóm nấu ăn	
	Nồi chiên không dầu	06
	Nồi áp suất	12
	Nồi cơm điện	16
	Nhóm chế biến thức ăn và nước uống	
	Máy xay sinh tố	20
	Máy xay cầm tay	26
	Máy ép trái cây	30
	Máy vắt cam và Máy xay thịt	32
	Máy sơ chế thực phẩm và Máy đánh trứng	34
	Nhóm bình đun	
	Bình đun	36

02

SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO

	Bàn ủi hơi nước đứng	40
	Bàn ủi hơi nước cầm tay	44
	Bàn ủi hơi nước hệ thống	46
	Bàn ủi hơi nước	50
	Bàn ủi khô	55
	Phân loại mặt đế bàn ủi	57

03

SẢN PHẨM CHĂM SÓC NHÀ CỬA

	Máy hút bụi không dây	60
	Máy hút bụi có học chứa	66
	Máy lọc không khí	72

05

BẢO HÀNH

Chính sách bảo hành

80

Lưu ý:

- Thông tin về đặc điểm, tính năng, hình ảnh và giá bán lẻ khuyến nghị (viết tắt: GBL; đơn vị tính: vnd) của các sản phẩm trong tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm mà không báo trước.
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH Philips: 1800 599 988 (Miễn cước).

SẢN PHẨM NHÀ BẾP



Nhóm nấu ăn

Nồi chiên không dầu	06
Nồi áp suất	12
Nồi cơm điện	16



Nhóm chế biến thức ăn và nước uống

Máy xay sinh tố	20
Máy xay cầm tay	26
Máy ép trái cây	30
Máy vắt cam và Máy xay thịt	32
Máy sơ chế thực phẩm và Máy đánh trứng	34



Nhóm bình đun

Bình đun	36
----------	----



NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU PHILIPS THÔNG MINH

Tự động cài đặt nhiệt độ & thời gian giúp bạn



NHÓM NẤU ĂN

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU



Chiên không cần trở, giòn ngon hết cỡ

Nồi chiên không dầu Philips, với công nghệ chiên bằng không khí đã được cấp bằng sáng chế, giúp bạn vô tư thưởng thức các loại thực phẩm chiên rán yêu thích mà không sợ dung nạp quá nhiều chất béo.

- **Công nghệ Smart Sensing:** tự động cài đặt nhiệt độ và thời gian.
- **Công nghệ Fat Removal (Twin TurboStar) & Rapid Air:** giảm đến **90%*** lượng dầu mỡ với mâm nhiệt cải tiến.

** So với cách chiên rán ngập dầu.*



Công nghệ Smart Sensing Cảm biến thông minh

- › Nồi chiên không dầu thông minh Philips XXL sẽ suy nghĩ thay cho bạn. Thường thức món chiên thơm ngon, giòn rụm trong 2 bước đơn giản: chọn loại nguyên liệu và nhấn nút nấu.
- › Chíp cảm biến sẽ tự động điều chỉnh thời gian, nhiệt độ phù hợp dựa trên khối lượng thực phẩm, đảm bảo chất lượng món ăn chín đều từ trong ra ngoài.



Công nghệ Fat Removal Loại bỏ chất béo

- › Hay còn gọi là Công nghệ Twin TurboStar, được thiết kế với mâm nhiệt hình sao đôi cải tiến giúp tách và thu gom chất béo dư thừa.
- › Kết hợp với bộ tạo nhiệt và động cơ mạnh mẽ tạo nên dòng khí nóng xoáy khắp lòng nồi như một cơn lốc.
- › Công nghệ này giúp cho món ăn giòn rụm bên ngoài, chín mềm bên trong với hương vị thơm ngon và chất béo tối thiểu.



Công nghệ Rapid Air

- › Công nghệ này, với thiết kế mâm nhiệt hình sao độc đáo, tạo ra luồng khí nóng nhanh hơn & luân chuyển luồng khí đều khắp lòng nồi, giúp món ăn ngon hơn, giòn bên ngoài và mềm bên trong với rất ít dầu hoặc không cần dầu.



NHÓM NẤU ĂN NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

Giòn hơn 50%*



"Giòn bên ngoài, mềm bên trong"

97% người tiêu dùng

Hài lòng hoặc rất hài lòng về kết quả nấu ăn



Nguồn: Consumer test 2015 Livingstone n=30

**Thơm ngon giòn rụm, không cần trở,
Lành mạnh sức khỏe cho cả gia đình**

- Món khoai tây chiên: 96% người dùng nồi chiên không dầu Philips đồng ý rằng khoai tây chiên có độ giòn rụm tuyệt vời "Giòn như khoai tây chiên ngập dầu!". Khoai tây sẽ giòn như chiên ngập dầu nhưng với công nghệ loại bỏ chất béo được cấp bằng sáng chế từ Philips.
- Gà rán giòn tan: da giòn rụm bên ngoài, thịt mềm chín mọng nước bên trong, đồng thời giảm đến 90% chất béo cho cả nhà.

XXL

Kích cỡ XXL dành cho cả gia đình để nấu nhiều món hơn

- Nồi chiên Philips XXL là sản phẩm mới nhất với công suất và thể tích lớn thiết kế dành cho gia đình bạn.
- Chiên được cả con gà hoặc 6 phần khoai tây chiên cho cả gia đình (khoảng 1,4 KG/ 7,3 L).
- Màn hình hiển thị điện tử sang trọng cùng 5 chế độ cài đặt sẵn giúp bạn thực hiện đa dạng món ngon: chiên, quay, nướng, làm bánh, hâm nóng...



Lòng nồi chống dính

Có thể tháo rời lớp lưới lọc bên dưới và giỏ đựng thuận tiện cho việc vệ sinh và nấu nướng.



Thiết kế hiện đại

Phím nhấn với màn hình kỹ thuật số thông minh.



NHÓM NẤU ĂN NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

**Đầy dinh dưỡng,
Đủ năng lượng**

Tải ứng dụng ngay



NutriU

Nấu ngon mỗi ngày với hơn 200+ công thức nấu ăn từ các đầu bếp hàng đầu Philips.

- Công thức "Chiên không cần trở, giòn ngon hết cỡ" dành riêng cho tín đồ của Nồi chiên không dầu Philips.
- Chế biến thức uống nhuyễn mịn, thơm ngon và bổ dưỡng với Máy xay sinh tố Philips.
- Tự do sáng tạo và dễ dàng lưu trữ công thức của riêng bạn.



* So với cách chiên rán thông thường.



NHÓM NẤU ĂN

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

Công nghệ Rapid Air				
	HD9200	HD9252	HD9270	
	 GBL: 2,850,000 đ	 GBL: 3,629,000 đ	 GBL: 4,669,000 đ	
	Giảm lượng chất béo	90%*	90%*	90%*
	Công suất	1400 W	1400 W	2000 W
	Trọng lượng thực phẩm Dung tích giỏ chiên/ lòng nồi	0,8 Kg 2,4 L / 4,1 L	0,8 Kg 2,4 L / 4,1 L	1,2 Kg 3 L / 6,2 L
	Chế độ điều khiển	Nút cơ	Cảm ứng	Cảm ứng
	Màn hình kỹ thuật số với thực đơn cài đặt sẵn		7 thực đơn & giữ ấm	7 thực đơn & giữ ấm
	Chức năng QuickClean (Làm sạch nhanh)	✓	✓	✓

* So với cách chiên rán thông thường.



NHÓM NẤU ĂN

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

Công nghệ Fat Removal (Twin TurboStar)				
	HD9745	HD9650	HD9860	
	 GBL: 6,999,000 đ	 GBL: 8,490,000 đ	 GBL: 9,069,000 đ	
	Công nghệ Smart Sensing & Tính năng lưu chế độ chiên nướng yêu thích			✓
	Giảm lượng chất béo	90%*	90%*	90%*
	Công suất	1500 W	2200 W	2200 W
	Trọng lượng thực phẩm Dung tích giỏ chiên/ lòng nồi	0,8 Kg 2,4 L / 4,5 L	1,4 Kg 3,5 L / 7,3 L	1,4 Kg 3,5 L / 7,3 L
	Chế độ điều khiển	Phím nhấn màn hình kỹ thuật số	Phím nhấn màn hình kỹ thuật số	Phím nhấn màn hình kỹ thuật số
	Màn hình kỹ thuật số với thực đơn cài đặt sẵn	4 thực đơn & giữ ấm	5 thực đơn & giữ ấm	5 thực đơn & giữ ấm
	Chức năng QuickClean (Làm sạch nhanh)	✓	✓	✓

* So với cách chiên rán thông thường.

NỒI ÁP SUẤT PHILIPS

Dễ dàng, thanh thơi
Thơm ngon, đậm vị!



NHÓM NẤU ĂN NỒI ÁP SUẤT



Giải pháp toàn diện cho các nhu cầu nấu nướng

Món ngon trở nên dễ dàng và hoàn thiện hơn với nồi áp suất Philips đa dụng: nấu cơm, nấu đậu, nấu cháo, nấu canh, giữ ấm, hầm xương, hầm thịt heo/bò/gà/cừu, làm bánh, sữa chua,...

- Hệ thống nấu thông minh: đa chức năng, dễ dàng điều chỉnh với phím nhấn kết hợp màn hình kỹ thuật số thông minh.

- Lòng nồi hợp kim nhôm 5 lớp: dày, bền, chống dính, giúp nấu ăn ngon và vệ sinh dễ dàng hơn.

Nấu chậm
Nhiệt độ thấp/
Nhiệt độ cao

Hệ thống nấu thông minh

Nồi áp suất đa dụng Philips đa chức năng: nấu chậm, nấu áp suất hoặc nấu đa năng một cách dễ dàng. Đặc biệt, chức năng nấu chậm độc đáo: có thể điều chỉnh thời gian nấu lên đến 12 giờ và thiết bị tự động xả áp suất giúp việc nấu ăn tiện lợi hơn.



Lòng nồi 5 lớp hợp kim nhôm

- Lớp phủ Pha lê siêu cứng:** chống dính và chống trầy xước, giúp việc làm sạch dễ dàng hơn và tăng độ bền chắc.
- Lớp phủ màu vàng:** tổng hợp nhiệt trong nồi để thực phẩm chín mềm và thơm ngon hơn.
- Hợp kim dày:** giữ nhiệt đều đảm bảo thực phẩm sẽ được nấu chín mềm.
- Lớp hạt nhựa phủ ngoài:** bảo vệ lớp hợp kim làm lồng nồi chắc hơn và bền lâu hơn.
- Lớp phủ ngoài màu đen:** giúp giữ nhiệt để thực phẩm nóng lâu hơn.



NHÓM NẤU ĂN
NỒI ÁP SUẤT



Chức năng hẹn giờ nấu lên đến 24 tiếng
Dễ dàng hoàn thiện món nấu ngay cả khi bận rộn.

Tự động giữ ấm trong 12 giờ, kèm theo chức năng hâm nóng
Giữ cho món ngon luôn nóng hổi thơm ngon, sẵn sàng cho gia đình thưởng thức.



Tự động xả áp suất để đảm bảo an toàn
Nếu xảy ra áp suất cao bất thường bên trong nồi, van điều chỉnh áp suất sẽ tự động xả hơi nước để đảm bảo an toàn.



Tiện lợi, dễ vệ sinh
Nắp trong và van xả có thể tháo rời.



Thiết kế sang trọng
Vỏ ngoài bằng thép không gỉ, vệ sinh dễ dàng.



NHÓM NẤU ĂN
NỒI ÁP SUẤT

		Nồi áp suất cơ	Nồi áp suất điện tử	Nồi áp suất nấu chậm (đa dụng)
		HD2103	HD2136	HD2137
				
		GBL: 2,209,000 đ	GBL: 2,729,000 đ	GBL: 3,259,000 đ
W	Dung tích - Công suất	5 L 900 W	5 L 980 W	6 L 910 - 1090 W
Keep warm	Thời gian giữ ấm	6 giờ	12 giờ	12 giờ
14	14 thực đơn nấu	Núm xoay	Phím nhấn với màn hình kỹ thuật số	Phím nhấn với màn hình kỹ thuật số
	Van xả an toàn, có thể tháo rời	✓	✓	✓
	Lồng nồi 5 lớp chống dính	✓	✓	✓
	Cài đặt hẹn giờ		✓	✓
	Nấu áp suất với các lựa chọn nấu khác nhau		✓	✓
	Chức năng nấu chậm ở nhiệt độ cao và thấp			✓

NỒI CƠM ĐIỆN PHILIPS

Dưỡng chất đọng đây Cơm ngon trọn vị



NHÓM NẤU ĂN
NỒI CƠM ĐIỆN



Hơn cả bữa cơm ngon, phải là bữa cơm dinh dưỡng

Nồi cơm điện Philips với công nghệ tiên tiến sẽ giúp việc nấu cơm của bạn dễ dàng và chất lượng hơn bao giờ hết. Hạt cơm nấu chín đều, nhanh chóng, dẻo thơm từng hạt, đặc biệt được bảo toàn dưỡng chất tối đa sẽ góp phần nâng tầm bữa cơm của gia đình Việt.

- Công nghệ nhiệt cao tần Ispiral được cấp bằng sáng chế của Philips: hạt cơm chín mềm, ngon, săn chắc, không bị nở nát và bảo toàn dưỡng chất.

- Công nghệ nhiệt Fuzzy Logic 3D: hạt cơm chín mềm và giữ trọn vị thơm ngon của hạt gạo.

Công nghệ cao tần iSpiral



- › Nồi cơm điện cao tần IH (có chữ IH trên thân nồi) viết tắt từ Induction Heating - công nghệ đốt nóng trong. Đây là công nghệ cảm ứng từ đun nấu không tiếp xúc, tức là làm nóng trực tiếp nồi cơm chứ không qua mâm nhiệt.
- › Công nghệ nhiệt cao tần tạo ra luồng xoáy mạnh mẽ để làm nóng nhanh chóng, giữ nhiệt lâu và duy trì nhiệt độ ổn định làm chín đều và giữ trọn dinh dưỡng từng hạt cơm.

Công nghệ Fuzzy Logic 3D



- › Công nghệ nhiệt này tạo ra luồng nhiệt tỏa đều trên, dưới và xung quanh nồi, đảm bảo hạt gạo được nấu chín đều và mang lại kết quả tối ưu.



Lồng nồi 5 lớp phủ đá Maifan (HD4528)

Đá Maifan, hay còn gọi là "bakuhanseki" trong tiếng Nhật, là 1 loại đá khoáng đặc biệt được cấu thành bởi các khoáng chất và các hạt vi dưỡng chất có lợi cho sức khỏe con người. Sản phẩm nồi cơm điện mới của Philips là sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ logic mờ, công nghệ nấu cao tần, và lớp phủ đá Maifan với nhiều ưu điểm vượt trội:

- Lồng nồi chứa những khoáng chất có lợi cho sức khỏe.
- An toàn cho sức khỏe vì đạt tiêu chuẩn Châu Âu về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Chống dính và chống trào.



Thiết kế tinh tế, tiện dụng

- Nắp trong có thể tháo rời, vệ sinh nhanh chóng và đơn giản.
- Thiết kế độc đáo bên trong nắp giúp ngăn chặn nước chảy ngược vào trong nồi, giữ cơm luôn ngon và tươi xốp hơn.



Lồng nồi 5 lớp dày 3mm tăng độ bền, chống trào và vệ sinh dễ dàng

1. Lớp bảo vệ ngoài với khả năng chống trào xước.
2. Lớp phủ ngoài.
3. Hợp kim Alumimium (3 mm) cho khả năng dẫn nhiệt nhanh và phân phối nhiệt đều.
4. Lớp phủ trong.
5. Lớp chống dính giúp vệ sinh dễ dàng.



Dung tích - Công suất



Thời gian giữ ấm



Công nghệ nhiệt 3D



Công nghệ nhiệt cao tần iSpiral



Lồng nồi 5 lớp chống dính



Cài đặt hẹn giờ



Màn hình kỹ thuật số với thực đơn cài đặt sẵn

Nồi cơm điện tử			Nồi cơm điện cao tần IH
HD3132	HD4515	HD4533	HD4528
 GBL: 1,499,000đ	 GBL: 1,819,000 đ	 GBL: 2,339,000 đ	 GBL: 3,499,000 đ
2 L 800 W	1,8 L 790 - 940 W	1,8 L 890 - 1070 W	1,5 L 1500 W
48 giờ	12 giờ	12 giờ	12 giờ
✓	✓ (Fuzzy Logic 3D)	✓ (Fuzzy Logic 3D)	
			✓
✓	✓	✓	✓ (phủ đá Maifan)
	24 giờ	24 giờ	24 giờ
	8 thực đơn	10 thực đơn	10 thực đơn (cảm ứng)

MÁY XAY SINH TỔ PHILIPS

Xay mạnh
tuyệt hảo
Nhuyễn mịn
tuyệt vời



NHÓM CHẾ BIẾN THỨC UỐNG

MÁY XAY SINH TỔ



Xay nhuyễn mịn với hương vị và độ đặc theo ý muốn


Philips hân hạnh ra mắt dòng máy xay sinh tố hoàn toàn mới, mạnh hơn, nhanh hơn, bền hơn, mang đến trải nghiệm pha chế tuyệt vời nhất:

- **Động cơ mạnh mẽ** cùng lưỡi dao thép không gỉ sắc bén.
- **Công nghệ ProBlend** (4, Crush, 3D) độc đáo, chỉ có ở Philips.
- **Nhiều tốc độ** cùng chế độ nhồi đáp ứng nhu cầu chế biến đa dạng - từ Bingsu thơm ngon đến những ly sinh tố mát lạnh, hay các loại hạt cho món tráng miệng phong phú...



Công suất mạnh mẽ

- › Công suất mạnh mẽ kết hợp cùng lưỡi dao sắc bén đảm bảo mang đến hiệu quả xay nhuyễn mịn hoàn hảo



Công nghệ ProBlend Crush

- › Nghiền đá nhuyễn mịn, nhanh gấp 2 lần
Chức năng nghiền đá công suất cao sử dụng công nghệ ProBlend Crush giúp xay mịn đá nhanh gấp 2 lần cho bạn ly sinh tố đá bào thơm ngon và món tráng miệng mát lạnh.



NHÓM CHẾ BIẾN THỨC UỐNG
MÁY XAY SINH TỐ



Dễ vệ sinh và có thể dùng với máy rửa chén

Lưỡi dao và cối có thể tháo rời để tháo lắp thuận tiện hơn.

Cảm biến MTP ngăn động cơ bị quá nhiệt

Tính năng bảo vệ chống quá nhiệt động cơ để tránh hỏng máy.

**35000
RPM**

Chiếc máy xay mạnh mẽ nhất từ Philips
với tốc độ 35,000 vòng/ phút sẽ mang đến
kết quả xay nhuyễn mịn hoàn hảo nhất.



Phụ kiện đa năng
Đáp ứng nhu cầu
xay đa dạng - cối
xay thịt, gia vị, các
loại hạt, lọc bã
giúp làm sữa hạt...



**Chức năng làm
sạch nhanh**
Dễ dàng và nhanh
chóng để làm sạch
bằng cách sử dụng
nút Quick-clean.

**Nhuễn mịn tuyệt hảo
trong 45 giây***



**Thử nghiệm trên chế độ mạnh nhất với nhiều nguyên liệu khác nhau.*



NHÓM CHẾ BIẾN THỨC UỐNG
MÁY XAY SINH TỐ

Công nghệ ProBlend			Công nghệ ProBlend 4		
	HR2041/10  GBL: 859,000 đ	HR2041/30  GBL: 999,000 đ	HR2041/50  GBL: 1,099,000 đ	HR2051  GBL: 700,000 đ	HR2056  GBL: 829,000 đ
	Dung tích - Công suất	1,9 L 450 W	1,9 L 450 W	1,9 L 450 W	1,25 L 450 W
	Tốc độ xay - Số nhồi	1 tốc độ 1 số nhồi	1 tốc độ 1 số nhồi	1 tốc độ 1 số nhồi	1 tốc độ 1 số nhồi
	Công nghệ ProBlend với lưỡi cắt bằng thép không gỉ 4 cánh	ProBlend	ProBlend	ProBlend	ProBlend 4
	Chất liệu cối xay	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Nhựa
	Chức năng QuickClean (Làm sạch nhanh)	✓	✓	✓	



NHÓM CHẾ BIẾN THỨC UỐNG
MÁY XAY SINH TỐ

Công nghệ ProBlend Crush					Công nghệ 3D ProBlend 6
	HR2221  GBL: 1,470,000 đ	HR2222  GBL: 1,550,000 đ	HR2223  GBL: 1,950,000 đ	HR3573  GBL: 2,850,000 đ	HR3652  GBL: 4,149,000 đ
	Dung tích - Công suất	2 L 750 W	2 L 700 W	2 L 700 W	2 L 1000 W (22,000 vòng/phút)
	Tốc độ xay - Số nhồi	5 tốc độ 1 số nhồi	5 tốc độ 1 số nhồi	5 tốc độ 1 số nhồi	Đa tốc độ 1 số nhồi
	Công nghệ ProBlend	ProBlend Crush	ProBlend Crush	ProBlend Crush	3D ProBlend 6
	Chất liệu cối xay	Nhựa	Thủy tinh	Nhựa	Thủy tinh
	Chức năng QuickClean (Làm sạch nhanh)	✓	✓	✓	

MÁY XAY CẦM TAY PHILIPS

Xay nhanh tiện lợi Nhuyễn mịn tức thời



NHÓM CHẾ BIẾN THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG

MÁY XAY CẦM TAY



Xay nhanh và hiệu quả chỉ bằng cách nhấn nút

Máy xay cầm tay với động cơ hiệu suất cao và thiết kế tiện dụng độc đáo, cung cấp hiệu quả xay nhanh và mịn chỉ bằng cách nhấn nút, giúp bạn tiết kiệm thời gian khi chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng tự làm tại nhà mỗi ngày.



Công suất mạnh mẽ

› Thiết kế lồng xay hình tam giác và thanh xay lượn sóng tạo ra luồng luân chuyển tối ưu và lưỡi dao tiếp xúc tối đa với thực phẩm giúp xay nhanh và nhuyễn mịn hơn. Bên cạnh đó lưỡi dao được làm từ thép không gỉ vừa tiện vệ sinh vừa tăng độ bền sử dụng.



Công nghệ ProBlend Crush

› Phần dưới của thanh máy xay có dạng gợn sóng đặc biệt, đảm bảo không văng thức ăn ra ngoài hoặc bị bắn trong khi trộn.



NHÓM CHẾ BIẾN THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG
MÁY XAY CẦM TAY



650 W

Hệ thống tháo một nút

Dễ dàng tháo lắp các phụ kiện bằng cách nhấn nút để có thể sử dụng nhiều chức năng khác nhau.

Động cơ 650 W mạnh mẽ

Cho hiệu suất xay cao để bạn chế biến nhiều món ăn ngon miệng ngay tại nhà.



Phụ kiện đa dạng

Nhỏ gọn mà vô cùng đa năng với các phụ kiện đi kèm thật tiện lợi - que đánh trứng, cối xay khô nhỏ, cối xay khô lớn, cốc đựng.



Dễ dàng vệ sinh

Lưỡi dao có thể tháo rời và vệ sinh dễ dàng dưới vòi nước.



Thiết kế tiện dụng

Các nút điều khiển dễ thao tác.



NHÓM CHẾ BIẾN THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG
MÁY XAY CẦM TAY

Máy xay cầm tay

HR2531



GBL: 799,000 đ

HR2534



GBL: 950,000 đ

HR2537



GBL: 1,689,000 đ

		HR2531	HR2534	HR2537
W	Công suất	650 W	650 W	650 W
	Tốc độ xay	1 tốc độ	1 tốc độ	1 tốc độ
	Công nghệ ProMix chống văng	✓	✓	✓
	Hệ thống tháo một nút	✓	✓	✓
	Lưỡi dao bằng thép không gỉ	✓	✓	✓
	Cối xay bằng nhựa kháng vỡ	✓	✓	✓
	Thân máy xay	Nhựa	Kim loại	Kim loại



MÁY ÉP TRÁI CÂY PHILIPS

Tối ưu dinh dưỡng

Tiết kiệm thời gian



NHÓM CHẾ BIẾN THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG

MÁY ÉP TRÁI CÂY

Máy ép trái cây				
	HR1811	HR1836	HR1863	
	 GBL: 1,449,000 đ	 GBL: 2,449,000 đ	 GBL: 3,759,000 đ	
 W	Dung tích - Công suất	0,5 L 300 W	1,5 L 500 W	2 L 800 W
	Kích thước ống ép	S	M	XL
	Hộc chứa bã tiện dụng	✓	✓	✓
	Tốc độ ép	2 tốc độ	1 tốc độ	1 tốc độ
	Chức năng ngăn rỉ giọt	✓	✓	✓
	Vòi chống văng	✓	✓	✓
	Lưới lọc dễ vệ sinh	✓	✓	✓
	Chức năng QuickClean (Làm sạch nhanh)	✓	✓	✓



NHÓM CHẾ BIẾN THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG
MÁY VẮT CAM

MÁY VẮT CAM PHILIPS

Giữ nguyên vị tự nhiên
cho món ngon bổ dưỡng



Máy vắt cam	
HD2738	
 GBL: 659,000 đ	
	Dung tích 0,5 L
	Công suất 25 W
	Thiết kế nhỏ gọn, dễ lưu trữ
	Thiết kế mới của vòi giúp không bị nhỏ giọt
	Hộc bảo quản dây dẫn tiện lợi
	Dễ dàng rửa với máy rửa chén



NHÓM CHẾ BIẾN THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG
MÁY XAY THỊT



		Máy căn bản	Máy 2 trong 1
		HR1393	HR2505
		 GBL: 799,000 đ	 GBL: 1,319,000 đ
	Dung tích - Công suất	0,7 L 450 W	1,1 L 500 W
	Lựa chọn tốc độ tự động		✓
	Công nghệ ChopDrop cho hiệu suất cắt vượt trội		✓
	Vận hành dễ dàng	✓	✓
	Lưỡi dao bằng thép không gỉ	✓	✓
	Máy cắt và xay thịt 2 trong 1		✓
	Cối xay bằng nhựa kháng vỡ	✓	✓
	Dễ dàng rửa với máy rửa chén	✓	✓



NHÓM CHẾ BIẾN THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG
MÁY SƠ CHẾ THỰC PHẨM

Máy chế biến thực phẩm	
HR7510  GBL: 2,990,000 đ	
W	Dung tích 2,1 L - Công suất 800 W
	Núm xoay tốc độ được đánh mã màu dễ sử dụng
	Công nghệ PowerChop
	Ống đẩy thực phẩm size lớn
	Cối xay sinh tố kháng vỡ
 functions	29 chức năng xay



NHÓM CHẾ BIẾN THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG
MÁY ĐÁNH TRỨNG



		Máy cầm tay	Máy đa năng
		HR3705  GBL: 790,000 đ	HR3750  MỚI GBL: 1,949,000 đ
W	Công suất Dung tích	300 W	450 W 5 L
	Tốc độ	5 tốc độ + tăng cường	5 tốc độ + tăng cường
	Tô truyền lực tự động		✓ (dung tích 3 L)
	Chân đế hút chống trượt		✓
	Tay cầm chống trượt, dễ cầm nắm	✓	✓
	Nút bấm để tháo que trộn nhanh chóng	✓	✓
	Dễ dàng vệ sinh	✓	✓

BÌNH ĐUN PHILIPS

Thiết kế tinh tế

Hiệu suất bền lâu



NHÓM BÌNH ĐUN

BÌNH ĐUN

		Thân kim loại không gỉ			Thân thủy tinh
		HD9303  GBL: 630,000 đ	HD9306  GBL: 749,000 đ	HD9316  GBL: 1,249,000 đ	HD9339  GBL: 1,299,000 đ
W	Dung tích - Công suất	1,2 L - 1800 W	1,5 L - 1800 W	1,7 L - 1800 W	1,7 L - 1800 W
	Chế độ an toàn, tự động ngắt điện khi nước sôi	✓	✓	✓	✓
	Đế xoay 360° thuận tiện đặt và nhắc ấm	✓	✓	✓	✓
	Mở nắp dễ dàng với 1 nút nhấn			✓	Nắp tháo rời
	Chỉ báo mực nước trong suốt 2 mặt, đèn LED hiện đại (khi đang hoạt động)				✓
	Đế nhiệt phẳng giúp đun sôi nhanh				✓
	Lưới lọc tháo rời, dễ dàng vệ sinh			✓	✓
	Chức năng giữ ấm			✓	

SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO



Bàn ủi hơi nước đứng	40
Bàn ủi hơi nước cầm tay	44
Bàn ủi hơi nước hệ thống	46
Bàn ủi hơi nước OptimalTEMP	50
Bàn ủi hơi nước & Bàn ủi khô	55
Phân loại mặt đế bàn ủi	57



Bàn ủi hơi nước đứng

Bàn ủi hơi nước

Bàn ủi hơi nước hệ thống

Bàn ủi khô

BÀN Ủ HƠI NƯỚC ĐỨNG PHILIPS



SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO BÀN Ủ HƠI NƯỚC ĐỨNG



Bàn ủi đứng hàng hiệu, chăm sóc đồ sành điệu

Bàn ủi hơi nước đứng Philips với những tính năng vượt trội sẽ giúp bạn chăm sóc quần áo, đặc biệt là ủi phẳng nếp nhăn trên các loại vải cầu kỳ (ren, lụa, xếp ly, đính cườm,...) một cách nhanh chóng và hoàn toàn dễ dàng.

- **Công nghệ Dual Heating:** ủi phẳng lì trong tích tắc.
- **Ngăn chứa tinh dầu MyEssence:** lưu giữ mùi hương yêu thích.
- **Công nghệ Air-Stretch:** cho kết quả ủi tối ưu.



Công nghệ Dual Heating làm nóng kép

› Công nghệ mới làm nóng kép giúp tạo hơi nước nhanh chóng tại chân đế và đun nóng lần nữa ở đầu ủi, khiến hơi phun mạnh mẽ và tập trung. Ủi phẳng lì trong tích tắc, không có vết đọng nước trên mặt vải.



Ngăn chứa tinh dầu MyEssence

› Với ngăn chứa đặc biệt này, bạn có thể thêm ngay tinh dầu thơm yêu thích để có thể lưu lại trên quần áo khi ủi.




Công nghệ AirStretch

› Công nghệ đầu hút sáng tạo, sử dụng lực hút để điều chỉnh kéo nhẹ nhàng và giữ quần áo tiếp xúc tốt hơn với mặt đế ủi giúp hơi nước thấm sâu. Sự kết hợp tuyệt vời này giúp bạn đạt kết quả tối ưu chỉ trong 1 lần ủi và thậm chí ủi chỉ với 1 tay.



SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO

BÀN Ủ HƠI NƯỚC ĐỨNG



Công nghệ tự xử lý cặn*

Công nghệ độc quyền tự xử lý cặn, đảm bảo hiệu suất hơi phun bền lâu.

Hơi phun liên tục giúp khử mùi và diệt đến

99,9 %** vi khuẩn

Hơi phun nóng giúp làm mới quần áo và diệt tới 99,9 %* vi khuẩn. Số lần giặt và hong khô giảm đi, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời giúp quần áo bền lâu hơn.



Cầu ủi dài, có thể nghiêng 30° giúp tiện lợi hơn khi ủi

Thiết kế cầu ủi có cầu vai vừa vặn, thuận tiện và dễ dàng hơn khi ủi vai áo. Tắm phủ đi kèm với khả năng chịu nhiệt cao, bề mặt thấm hơi nước và thoát khí giúp khô nhanh chóng.



Bàn chải vải đi kèm

Giúp hơi nước thấm sâu trên những loại vải dày.



Vòi hơi nước silicon không chứa PVC

An toàn khi sử dụng.



* Kiểm nghiệm theo chuẩn IEC với nước có hàm lượng khoáng cao trên 500 giờ tương ứng với 5 năm sử dụng.
** Được tổ chức bên ngoài kiểm nghiệm trên các loại vi khuẩn Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 trong thời gian ủi hơi nước 1 phút.



SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO

BÀN Ủ HƠI NƯỚC ĐỨNG

COMFORT TOUCH				EASY TOUCH PLUS		ALIBABA		
GC482	GC518	GC485	GC487	GC558	GC576	GC625		
GBL: 1,859,000 đ	GBL: 2,159,000 đ	GBL: 2,450,000 đ	GBL: 2,999,000 đ	GBL: 5,299,000 đ	GBL: 5,999,000 đ	GBL: 8,599,000 đ		
	Công suất Dung tích ngăn chứa nước	1600 W 1,4 L	1600 W 1,6 L	1800 W 1,4 L	1800 W 1,4 L	2000 W 1,8 L	2200 W 1,8 L	2200 W 2 L
	Chế độ hơi phun Hơi phun liên tục	2 chế độ 32 g/phút	5 chế độ 32 g/phút	2 chế độ 35 g/phút	3 chế độ 35 g/phút	5 chế độ 40 g/phút	5 chế độ 42 g/phút	3 chế độ + Eco 35 g/phút tăng cường: 90 g
	Công nghệ Dual Heating Mặt đế OptimalTEMP							✓
	Công nghệ AirStretch Mặt đế SmartFlow						✓	
	Đầu ủi FlexHead Ngăn chứa tinh dầu MyEssence					✓		
	Thiết kế tinh tế, tiện lợi, phụ kiện đa dạng	Găng tay, móc treo	Găng tay, móc treo, kẹp tạo ly, bàn chải	Găng tay, móc treo	Cầu ủi StyleMat, găng tay, móc treo	Cầu ủi StyleBoard, khung cầu vai, khóa cố định, móc treo, bàn chải	Khung cầu vai, khóa cố định, găng tay, móc treo, kẹp tạo ly, bàn chải	Cầu ủi nghiêng 30°, găng tay, bánh xe
	Chức năng xả cặn	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ Tự xử lý cặn*
	Tự động ngắt điện khi không sử dụng					✓	✓	✓

* Kiểm nghiệm theo chuẩn IEC với nước có hàm lượng khoáng cao trên 500 giờ tương ứng với 5 năm sử dụng.



BÀN Ủ HƠI NƯỚC CẦM TAY PHILIPS

Giải pháp tiện lợi
và nhỏ gọn



SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO
BÀN Ủ HƠI NƯỚC CẦM TAY

Bàn ủi hơi nước cầm tay				
	SHT3010		SHT3020	
 W	Công suất	1000 W	1000 W	
	Dung tích ngăn chứa nước	100 ml (có thể tháo rời)	120 ml (có thể tháo rời)	
 1 min	Thời gian làm nóng	30 giây	30 giây	
	Hơi phun liên tục	20 g/phút	20 g/phút	
	Tay cầm gấp gọn, túi vải đi kèm	✓	✓	
	Mặt đế ủi hơi nước bằng kim loại		✓	
	An toàn trên mọi loại vải có thể ủi được	✓	✓	
	Khử mùi & diệt khuẩn	99,9 %*	99,9 %*	

* Được tổ chức bên ngoài kiểm nghiệm trên các loại vi khuẩn Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 trong thời gian ủi hơi nước 1 phút.

BÀN ỦI HƠI NƯỚC HỆ THỐNG PHILIPS PERFECT CARE



SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO BÀN ỦI HƠI NƯỚC HỆ THỐNG



**Ủi nhanh chóng với hơi phun thẳng đứng
linh hoạt, mạnh mẽ gấp 2 lần***

Bàn ủi hơi nước hệ thống Philips là bàn ủi nhanh và mạnh mẽ nhất thế giới với các công nghệ mới đột phá.

- Hơi phun mạnh mẽ, liên tục và nhiều hơn gấp 2 lần*: ủi nhanh hơn.

- Công nghệ Nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP độc quyền của Philips: không cần bất cứ thao tác điều chỉnh nhiệt độ nào.



Hơi phun mạnh mẽ liên tục nhiều hơn gấp 2 lần*

› Hơi phun tăng cường tối đa lên đến 450 gram giúp ủi phẳng nhanh chóng những nếp gấp khó nhất trên chất liệu vải dày cũng như giúp khử trùng áo quần hay rèm cửa.



Công nghệ OptimalTEMP

Tối ưu hóa nhiệt độ, 100% không cháy

› Công nghệ đột phá này tự động xác lập nhiệt độ lý tưởng, mà không cần thêm bất cứ thao tác điều chỉnh nào, để thích ứng với các loại vải khác nhau.

Quần áo của bạn từ lụa đến jeans sẽ được ủi thẳng một cách dễ dàng.

* So với bàn ủi hơi nước Philips Azur Performer của Philips



SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO
BÀN ỦI HƠI NƯỚC HỆ THỐNG



Tự động ngắt điện khi không sử dụng

An toàn và tiết kiệm điện với tính năng tự động ngắt điện khi không sử dụng trong vài phút.

Ngăn chứa nước lớn để sử dụng lâu hơn

Ngăn chứa nước trong suốt có dung tích lớn 1,5 lít cho phép bạn ủi liên tục tới 1,5 giờ đồng hồ. Với cửa châm nước lớn, bạn có thể xem rõ ràng còn dư bao nhiêu nước trong ngăn và dễ dàng châm đầy nước lại bất kỳ lúc nào.



Đi kèm ngăn chứa vôi hóa, không cần hộp dung dịch tẩy cặn, tiết kiệm chi phí

Hệ thống tẩy cặn tích hợp Smart Calc Clean của chúng tôi sẽ nhắc nhở bạn khi nào cần tẩy sạch cặn bám. Bàn ủi đi kèm ngăn chứa để thu gom cặn vôi dễ dàng. Không cần dùng đến hộp dung dịch tẩy cặn, tiết kiệm chi phí phát sinh.




Nhẹ và nhỏ gọn để sử dụng và cất giữ dễ dàng

Trọng lượng nhẹ và kích cỡ nhỏ gọn để cất giữ gọn gàng và đặt vừa vặn trên ván ủi. Công nghệ ProVelocity độc quyền giúp bộ tạo hơi nước trở nên nhỏ gọn hơn bao giờ hết.



SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO
BÀN ỦI HƠI NƯỚC HỆ THỐNG



Bàn ủi hơi nước hệ thống

GC7933



Mới

GBL: 5,189,000 đ

W

Công suất bàn ủi 2400 W
Áp suất bơm 6,5 ba-rơ



Dung tích ngăn chứa nước 1,5 L,
có thể tháo rời



Hơi phun liên tục 120 g/phút
Hơi phun tăng cường 450 g



Nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP,
100% không cháy



Mặt đế SteamGlide Plus



Chức năng xả cặn nhanh dễ dàng
với ngăn chứa vôi hóa đi kèm



Tự động ngắt điện khi không sử dụng

BÀN Ủ HƠI NƯỚC PHILIPS OPTIMAL TEMP



SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO BÀN Ủ HƠI NƯỚC OPTIMAL TEMP



100% không cháy

Dòng bàn ủi cảm ứng nhiệt Philips OptimalTEMP thông minh và mạnh mẽ giúp bạn ủi mọi nếp nhăn trên tất cả chất liệu vải có thể ủi được một cách nhanh chóng và hoàn toàn dễ dàng mà không lo cháy.

- **Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP độc quyền của Philips:** không cần bất cứ thao tác điều chỉnh nhiệt độ nào.

- **Công nghệ cảm biến hơi phun tự động DynamiQ:** ủi thông minh và thuận tiện.



Công nghệ OptimalTEMP Tối ưu hóa nhiệt độ, 100% không cháy

› Công nghệ này là sự kết hợp hoàn hảo giữa động cơ hơi nước mạnh mẽ và bộ xử lý điều khiển thông minh, giúp duy trì nhiệt độ ổn định ở mức 130°C và giao động dưới 140°C. Đây là nhiệt độ an toàn cho tất cả các loại vải có thể ủi được, kể cả vải voan và lụa.



Công nghệ DynamiQ Cảm biến hơi phun tự động

› Vị trí cảm biến nằm ở tay cầm để cảm nhận chính xác tất cả chuyển động của bàn ủi. Hơi nước sẽ tự động bắt đầu khi di chuyển bàn ủi và ngưng lại khi dừng.



SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO
BÀN ỦI HƠI NƯỚC OPTIMAL TEMP



3000 W

Hơi nước IONIC

Chế độ hơi nước IONIC tạo ra các luồng hơi nước ion hóa phun mạnh và sâu, đảm bảo ủi hợp vệ sinh hơn theo từng nhu cầu về trang phục của bạn.

Công suất 3000 W để làm nóng nhanh

Công suất mạnh để bàn ủi làm nóng nhanh và ủi hiệu quả giúp bạn ủi thẳng quần áo nhanh chóng.



Công nghệ hơi phun mạnh mẽ Turbo

Bơm tăng cường hơi nước tích hợp của Philips cung cấp hơi phun mạnh và liên tục lên tới 50% để ủi phẳng các nếp nhăn trên quần áo nhanh và dễ dàng hơn.



Mặt đế SteamGlide Advanced

Để ủi được làm bằng thép không gỉ, cứng hơn gấp hai lần so với đế bằng nhôm thông thường. Mặt đế được phủ 6 lớp, bao gồm lớp titan cải tiến, cho bàn ủi lướt êm vượt trội và ủi phẳng quần áo nhanh hơn.



SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO
BÀN ỦI HƠI NƯỚC OPTIMAL TEMP

Bàn ủi hơi nước OptimalTEMP			
	GC3920	GC4938	GC5039
	 GBL: 2,499,000 đ	 GBL: 3,199,000 đ	 GBL: 4,149,000 đ
W Công suất	2500 W	3000 W	3000 W
 Dung tích ngăn chứa nước	300 ml	330 ml	350 ml
 Công nghệ OptimalTEMP 100% không cháy	✓	✓	✓
 Cảm biến hơi phun tự động DynamIQ và 4 chế độ hơi phun			✓
 Mặt đế	SteamGlide Plus lướt êm & bền vượt trội	SteamGlide Plus lướt êm & bền vượt trội	SteamGlide Advanced hiện đại nhất, lướt êm tối ưu
 Hơi phun liên tục - tăng cường	45 g/ phút - 180 g	55 g/ phút - 240 g	75 g/phút - 260 g
 Chức năng xả cặn	Đèn báo	Đèn báo (Xả vôi hóa nhanh trong 15 giây)	Đèn báo (Xả vôi hóa nhanh trong 15 giây)
 Hệ thống ngăn rỉ giọt	✓	✓	✓
 Tự động ngắt điện khi không sử dụng	✓	✓	✓



SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO
BÀN ỦI HƠI NƯỚC

Bàn ủi hơi nước dòng phổ thông									
	GC1426	GC1740	GC1756	GC2676	GC2992	GC2997	DST3030	DST3040	
									
	GBL: 579,000 đ	GBL: 699,000 đ	GBL: 999,000 đ	GBL: 1,409,000 đ	GBL: 1,549,000 đ	GBL: 1,999,000 đ	GBL: 1,199,000 đ	GBL: 1,499,000 đ	
W	Công suất	1400 W	2000 W	2000 W	2400 W	2300 W	2400 W	2400 W	2600 W
	Ngăn chứa nước	160 ml	220 ml	220 ml	300 ml	320 ml	320 ml	300 ml	300 ml
	Mặt đế	Non-Stick chống dính	Non-Stick chống dính	Ceramic chống dính	Ceramic chống dính	SteamGlide chống dính	SteamGlide chống dính	Ceramic chống dính	Ceramic chống dính
	Hơi phun liên tục - tăng cường	18 g/phút 65 g	25 g/phút 90 g	25 g/phút 100 g	40 g/phút 180 g	40 g/phút 150 g	40 g/phút 160 g	40 g/phút 180 g	40 g/phút 200 g
	Phun tia giúp làm ẩm vải	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Chức năng xả cạn	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hệ thống ngăn rỉ giọt			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tự động ngắt điện khi không sử dụng			✓	✓		✓	✓	✓



SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO
BÀN ỦI KHÔ



BÀN ỦI KHÔ PHILIPS
Kinh tế và bền bỉ

Bàn ủi khô	
HD1172	
	GBL: 369,000 đ
W	Công suất 1000 W
	Mặt đế Aluminium chống trầy xước
	Đèn báo sẵn sàng
	Đầu bàn ủi nhọn, dễ dàng đi vào rãnh cúc áo, cầu vai
	Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
	Dây quần gọn



SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO

PHÂN LOẠI CÁC MẶT ĐỂ BÀN ỦI

	Bàn ủi khô Philips	Bàn ủi hơi nước Philips				
	 Aluminium Lướt cơ bản	 Non-Stick Lướt êm	 Ceramic Lướt êm và chống trầy xước	 SteamGlide Lướt êm vượt trội và chống trầy xước	 SteamGlide Plus Lướt êm tối ưu và chống trầy xước vượt trội	 T-ionicGlide/SteamGlide Advanced Lướt êm tối ưu và chống trầy xước hiện đại nhất
Lướt êm	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
Chống trầy xước	★★	★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
Mặt đế chống mòn Cho hiệu quả ủi dài lâu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chất liệu chống dính Lướt dễ dàng trên mọi loại vải		✓	✓	✓	✓	✓
Phủ gốm Chống mài mòn tối đa			✓	✓	✓	✓
Phủ Sol-gel Chống trầy xước và lướt êm vượt trội				✓	✓	✓
Phủ Titanium cao cấp Cho hiệu quả lướt tốt nhất					✓	✓
Mặt nhôm không gỉ Chống trầy xước tốt nhất						✓

SẢN PHẨM CHĂM SÓC NHÀ CỬA



Máy hút bụi không dây

60



Máy hút bụi có hộp chứa

66



Máy hút bụi không dây



Máy hút bụi có hộp chứa

MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY PHILIPS

Nhẹ lướt như bay,
sạch nhanh mạnh mẽ



ĐỒ DÙNG DỌN DỆP NHÀ CỬA
MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY




**Công nghệ hiện đại,
Siêu nhanh, siêu sạch**

Máy hút bụi không dây SpeedPro & Aqua với những tính năng vượt trội và thiết kế hiện đại với khả năng vươn dài để hút sạch bụi bẩn ở những chỗ khó tiếp cận nhất, ví dụ như chân tường, các góc phòng, góc nhà, bên dưới gầm giường, gầm cầu thang, tủ quần áo,... Máy được trang bị đầu hút xoay 180° thu gom hết bụi bẩn, giúp bạn vệ sinh nhà cửa nhanh chóng và hiệu quả.



Hệ thống lau nhà độc đáo
Hút bụi và lau sàn trong 1 lần di chuyển


› Hệ thống hút bụi và lau sàn độc đáo kiểm soát việc tháo nước để duy trì độ ướt tối ưu trong quá trình vệ sinh cho tất cả các loại sàn cứng. Có thể giặt các tấm đệm vi sợi bằng tay hoặc bằng máy giặt.
Lưu ý: Bàn đạp AquaBoost của dòng SpeedPro Aqua giúp làm tăng lượng nước để làm sạch nhiều bụi bẩn nhanh hơn. Khoang chứa nước 280 ml.





Động cơ PowerBlade

Thiết kế cho tốc độ không khí cao (lên đến 800 L/phút) giúp hút mạnh và chính xác mọi bụi bẩn. Tăng hiệu quả hút cao trong thời gian dài.



Pin sạc nhanh cho hoạt động bền bỉ

Điện áp pin 18V với thời gian sạc 5 tiếng cho thời gian sạc sử dụng dài đến 40-50 phút (tùy model).



Bộ lọc cao cấp 3 lớp, có thể rửa được

Hệ thống lọc chặn được tới 99% phấn hoa và bào tử nấm mốc, lọc không khí sạch trong động cơ để đảm bảo tốc độ không khí cao và hiệu suất sử dụng bền lâu. Bộ lọc có thể rửa đảm bảo tốc độ không khí cao trong thời gian lâu hơn*.



Thiết kế thân máy nhỏ gọn

Cán máy có thể áp sát mặt sàn, luồn vào các góc hẹp. Thân máy có thể gỡ ra, ráp ngắn lại tiện cho việc hút nệm, hút salon hoặc hút bụi rèm cửa...




* Rửa bộ lọc 2 tuần một lần bằng tay để đạt hiệu suất tối ưu. Giữ cho đến khi thấy nước sạch. Để khô trong 24 giờ trước khi sử dụng lại. Thay đổi mới từ viền bộ lọc màu đen sang màu cam.



Công nghệ PowerCyclone 7

Công nghệ PowerCyclone 7 với thiết kế khí động học đặc biệt, giúp lực hút mạnh hơn, tách không khí sạch và hút bụi tốt hơn đảm bảo hiệu quả làm sạch tối ưu thông qua 3 bước:

- **Bước 1:** Không khí mang bụi được hút vào dễ dàng.
- **Bước 2:** Đường dẫn khí hình cong nhanh chóng đẩy không khí rơi vào vòng xoắn ốc, tại học phân tách bụi.
- **Bước 3:** Phía trên cùng của cơn lốc xoáy, bụi sẽ bị tách rời khỏi không khí và dời sang học chứa bụi.



Đầu hút xoay 180° độc đáo

Với cấu trúc này việc hút bụi bẩn tốt hơn, không chỉ phía trước, hai bên mà còn các góc khe hẹp giúp hút sạch bụi bẩn 1 cách chính xác và mạnh mẽ trên tất cả các loại sàn. Đầu hút zig-zag cải tiến được cấp bằng sáng chế, thu hẹp đường đi không khí, vì vậy luồng khí được tăng tốc đẩy các hạt bụi vào học chứa nhanh hơn. Một số mẫu máy còn tích hợp đèn LED phía trước và 2 bên hông đầu hút để thuận tiện cho việc quan sát và hút bụi trong các hốc tối.





ĐỒ DÙNG DỌN DỆP NHÀ CỬA
MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY

	PowerPro Aqua	SpeedPro		SpeedPro Aqua
	FC6404	FC6721	FC6723	FC6728
	 GBL: 7,490,000 đ	 GBL: 5,999,000 đ	 GBL: 7,199,000 đ	 GBL: 10,499,000 đ
	Dung tích hộp chứa bụi	0,6 L	0,4 L	0,4 L
	Pin Li-Ion	18 V Sử dụng 40 phút/ sạc 5 giờ	18 V Sử dụng 40 phút/ sạc 5 giờ	21,6 V Sử dụng 50 phút/ sạc 5 giờ
	Công nghệ PowerCyclone hút mạnh mẽ	PowerCyclone 4	PowerCyclone 7	PowerCyclone 7
	Thích hợp cho mọi loại sàn	✓	✓	✓
	Dễ dàng vệ sinh bộ lọc và thân máy	✓	✓	✓
	Đầu hút mỏng, xoay 180°		✓	✓
	Động cơ PowerBlade		✓	✓
	Kết hợp hút bụi và lau sàn chỉ trong 1 lần di chuyển	✓		✓
	Chế độ AquaBoost giúp làm sạch sâu hơn			✓



ĐỒ DÙNG DỌN DỆP NHÀ CỬA
MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY



Mercury	
XC4201	 GBL: 6,479,000 đ
	Pin Li-Ion 14,4 V (2,500 Ahm) Sử dụng 30 phút/ Sạc 5 giờ
	Ngăn chứa bụi kép độc đáo, thu gom bụi hiệu quả. Dung tích 0,25 L
	Dễ dàng trút sạch hộp bụi chỉ với một nút bấm
	Đầu hút có động cơ với trục chổi xoắn chống rối tóc
	Lọc đến 99%* với hệ thống lọc 3 lớp
	Máy nhỏ gọn áp sát mặt sàn

* Chặn được tới 99% các hạt nhỏ cỡ 0,3 micromet.
Các kiểm tra được thực hiện theo IEC60312/EN60312

MÁY HÚT BỤI CÓ HỘCH CHỨA PHILIPS

Lực hút cao, làm sạch hiệu quả



ĐỒ DÙNG DỌN DẸP NHÀ CỬA
MÁY HÚT BỤI CÓ HỘCH CHỨA



Lực hút siêu mạnh, Lọc sạch 99,9%* bụi siêu nhỏ

Máy hút bụi có hộch chứa của Philips mang đến hiệu quả dọn dẹp tối ưu cho không gian trong nhà bạn.

- Công nghệ khí động học, PowerCyclone 8 giúp tách rời bụi bẩn và không khí sạch một cách dễ dàng.
- Đầu hút cải tiến TriActive+ kết hợp cùng bộ lọc chất gây dị ứng H13** giúp làm sạch mọi mặt sàn đơn giản và hiệu quả hơn.



Công nghệ PowerCyclone 8

- › Công nghệ PowerCyclone 8 sử dụng tác động xoắn mạnh mẽ để tăng tối đa luồng khí và kích hoạt sức hút tối đa. Tốc độ luồng khí được tăng cực nhanh trong khoang hình trụ giúp loại sạch bụi ra khỏi không khí ở tốc độ > 185 km/giờ một cách hiệu quả, đảm bảo sức hút cao trong thời gian dài hơn cho hiệu quả làm sạch vượt trội.



Hệ thống lọc Allergy H13

- › Hệ thống lọc Allergy H13 chặn được > 99,9 % các hạt bụi nhỏ, bao gồm phấn hoa, lông thú nuôi và hạt bụi, bảo vệ những người bị dị ứng. Cấp độ lọc tương đương với HEPA 13**.



ĐỒ DÙNG DỌN DỆP NHÀ CỬA

MÁY HÚT BỤI CÓ HỘC CHỨA



Ngăn chứa bụi có thể trút sạch bụi dễ dàng
Ngăn chứa bụi được thiết kế cẩn thận để xử lý bụi bẩn đã thu gom mà không tạo ra đám mây bụi.

Khớp nối Active Lock
Các bộ phận được tháo lắp dễ dàng.



Đầu hút cải tiến Multi Clean
Đầu hút Multi Clean giúp làm sạch kỹ lưỡng trên tất cả các loại sàn. Đầu hút được thiết kế để bám sát lên mặt sàn, đảm bảo khả năng thu gom bụi tối ưu kể cả những hạt bụi mịn.



Đầu chải bụi tích hợp trên tay cầm
Dùng cho đồ nội thất, mặt phẳng và vải bọc.



Phụ kiện đa dạng
Bộ phụ kiện đính kèm trên thân máy.



ĐỒ DÙNG DỌN DỆP NHÀ CỬA

MÁY HÚT BỤI CÓ HỘC CHỨA

Máy hút bụi có hộc chứa

XB2023	FC9350	FC9351	FC9728
 <i>GBL: 2,599,000 đ</i>	 <i>GBL: 3,109,000 đ</i>	 <i>GBL: 3,499,000 đ</i>	 <i>GBL: 5,189,000 đ</i>

W	Công suất máy Dung tích hộc chứa bụi	1800 W 1,3 L	1800 W 1,5 L	1900 W 1,5 L	2000 W 2 L
	Công nghệ PowerCyclone	PowerCyclone 4	PowerCyclone 5	PowerCyclone 5	PowerCyclone 8
	Đầu hút cải tiến, thích hợp với mọi loại sàn	✓	✓	✓	✓
	Đầu chải bụi tích hợp trên tay cầm	✓	✓	✓	✓
	Khớp nối Active Lock		✓	✓	✓
	Bộ lọc chất gây dị ứng (Allergy H13*)		✓	✓	✓
EPA	Bộ lọc EPA 10: Lọc sạch trên 90% bụi siêu nhỏ		✓	✓	
	Đầu hút Tri Active				✓

* Cấp độ lọc được thử nghiệm theo EN60312-1-2017 và tương đương với HEPA 13.



Máy lọc không khí

72



MÁY LỌC KHÔNG KHÍ PHILIPS



*Thử nghiệm giảm tỷ lệ vi sinh vật bởi Airmid Health group Ltd, được thực hiện trong buồng 28,5 m³ có chứa vi-rút cúm A (H1N1) trong không khí. Bản thân máy lọc không khí không chống lại COVID-19 nhưng có thể là một phần của việc bảo vệ bản thân và gia đình sơ hữu không khí trong lành.

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ



Theo các thống kê gần đây, không khí trong không gian lớn thực chất có mức độ ô nhiễm cao hơn không khí bên ngoài gấp 2-5 lần¹ và thường chứa các hạt bụi mịn PM2.5, các chất gây dị ứng, vi khuẩn, khí độc hại cũng như chịu tác động từ độ ẩm không khí. Nhiều tác nhân gây ô nhiễm ẩn náu trong các không gian sống hiện tại, làm tăng nguy cơ mắc phải các bệnh mạn tính như hen suyễn hoặc viêm mũi dị ứng, ảnh hưởng đến hơn 20%² dân số toàn cầu hiện nay.

¹ Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA).

² Hiện trạng các bệnh dị ứng phổ biến ở Đức, AllergoJ int., 2016.

- * **Giọt khí dung:** hạt bay lơ lửng trong không khí có thể chứa vi rút.
- * **Bụi mịn PM2.5:** xuất phát từ khói thuốc lá, nấu ăn, nhang, đèn dầu, nến, lò sưởi....
- * **Vi khuẩn và virus:** có khả năng lây nhiễm và gây bệnh.
- * **Chất gây dị ứng:** có trong bụi, phấn hoa, mạt bụi trong nhà, nấm mốc và vảy da thú cưng.
- * **Khí độc hại trong không khí:** là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi phát tán từ các vật liệu trang trí nội thất, xây dựng, sản phẩm làm sạch, sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Những yếu tố này xuất phát từ các hoạt động hàng ngày không thể ngăn chặn, vì vậy giải pháp hữu hiệu nhất là lọc sạch không khí trong nhà, giảm thiểu tối đa các yếu tố gây hại.

TÁC DỤNG CỦA MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

Với đội ngũ hơn 100 nhà khoa học, các bác sĩ và kỹ sư chuyên ngành, Philips tiên phong trong lĩnh vực phát triển và cải tiến công nghệ y tế với bề dày lịch sử đáng tự hào. Tiếp nối hành trình, Philips chính thức ra mắt Máy lọc không khí Philips 3000i và 2000i series – dòng sản phẩm sở hữu đột phá mới về công nghệ, giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà, ngăn chặn các chất gây ô nhiễm, vi khuẩn và vi-rút.

Để hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí, các dòng máy lọc mới của Philips được cải tiến với khả năng loại bỏ tới 99,9 %³ vi-rút và aerosol (hay còn gọi là khí dung) ra khỏi không khí. Nhờ bộ lọc Philips NanoProtect HEPA, máy cũng hỗ trợ loại bỏ đến 99,9 % các hạt bụi trong không khí với kích thước nhỏ tới 0,003 micron⁴ (tương đương 3nm) - nhỏ hơn loại vi-rút nhỏ nhất⁵ từng được phát hiện khi đi qua bộ lọc. Hiệu suất lọc này được kỳ vọng sẽ đạt hiệu quả tương tự với các giọt khí dung có thể chứa vi-rút.

³ Thử nghiệm giảm tỷ lệ vi sinh vật bởi Airmid Health group Ltd, Thử nghiệm được thực hiện trong buồng 28,5 m³ có chứa vi-rút cúm A (H1N1) trong không khí. Bản thân máy lọc không khí sẽ không chống lại COVID-19 nhưng có thể là một phần của kế hoạch trong việc bảo vệ bản thân và gia đình sơ hữu không khí trong lành (Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ).

⁴ Từ không khí đi qua bộ lọc, được iUTA kiểm tra bằng khí dung NaCl theo tiêu chuẩn DIN71460-1.

⁵ Tài liệu hỗ trợ về kích thước của Corona Vi-rút // Nguồn tham khảo: s Vargaet al. The Lancet 2020, Vol 395, ngày 30 tháng 5, e1100; Kích thước của SARS-CoV-2: 60 -140 nanomet.



BỘ LỌC HEPA TÍCH HỢP 3 LỚP



Lớp tiền lọc chặn được bụi và lông tóc.

Lớp lọc NanoProtect HEPA sẽ lọc các hạt bụi siêu nhỏ cỡ 0,003 micron**.

Lớp lọc than hạt tính sẽ loại bỏ khí độc hại và mùi lạ.

Thời gian sử dụng bộ lọc:


- FY3430/30 (AC3033): 36 tháng*
- FY2180/30 (AC2936): 36 tháng*



Thời gian sử dụng bộ lọc:

- FY1700/30 (AC1715): 12 tháng*

MÀNG LỌC 3 LỚP RIÊNG BIỆT



Lớp 3 lọc Hepa: lọc và giữ lại các chất gây dị ứng như phấn hoa, hóa chất hữu cơ bay hơi độc hại, nấm mốc và virus, vi khuẩn.

Lớp 2 lọc than hoạt tính: khử mùi hôi.

Lớp 1 lọc thô bên ngoài.


Thời gian sử dụng bộ lọc (AC1215):

- FY1410: 12 tháng*
- FY1413: 12 tháng*

*Tùy theo thói quen sử dụng & mức độ ô nhiễm của không khí.

**Từ không khí đi qua bộ lọc, được kiểm tra với sol khí NaCl bởi iUTA theo DIN71460-1.

BỘ LỌC HEPA



Lọc 2 lớp với NanoProtect HEPA và bộ tiền lọc chặn được các hạt siêu mịn nhỏ đến kích thước 0,003 micron**, giúp bạn tránh bị phơi nhiễm bụi mịn PM2.5, vi khuẩn, phấn hoa, bụi, lông thú cưng, khí và các chất ô nhiễm khác.

Thời gian sử dụng bộ lọc:

- FY0194/30 (AC0820): 12 tháng*



Công nghệ VitaShield

Sự kết hợp ưu việt của thiết kế khí động học và **bộ lọc Philips NanoProtect HEPA**, hỗ trợ loại bỏ đến **99,97%** các hạt bụi trong không khí với kích thước nhỏ tới 0,003 micron* - nhỏ hơn loại vi-rút nhỏ nhất từng được phát hiện khi đi qua bộ lọc. Hiệu suất lọc này được kỳ vọng sẽ đạt hiệu quả tương tự với các giọt khí dung có thể chứa vi-rút.




*Từ không khí đi qua bộ lọc, được kiểm tra với sol khí NaCl bởi iUTA theo DIN71460-1.

Công nghệ cảm biến AeraSense

Cảm biến AeraSense chuyên nghiệp quét không khí chính xác **1000 lần một giây** để phát hiện các chất ô nhiễm có hại và chọn tốc độ phù hợp với mọi môi trường một cách thông minh. Cảm biến hiển thị chất lượng không khí trong thời gian thực, hiển thị mức độ chất gây dị ứng và PM2.5 dưới dạng chỉ số và vòng màu trực quan từ màu xanh lam (không có hạt bụi nhỏ và chất gây dị ứng) đến màu đỏ (nhiều hạt bụi nhỏ và chất gây dị ứng).






Tích hợp ứng dụng Clean Home+ tiện lợi


Điều khiển máy lọc không khí và kiểm tra chất lượng không khí ở nhà mọi lúc mọi nơi.

Điều chỉnh ánh sáng tự động

Tự động điều chỉnh theo môi trường trong phòng giúp nhìn rõ mọi chức năng điều khiển.



Màn hình hiển thị 3 tùy chọn khác nhau là IAQ chất gây dị ứng, bụi mịn PM2.5, khí gas độc hại giúp nhanh chóng kiểm tra chất lượng không khí trong nhà theo thời gian thực và an tâm hơn về sức khỏe của bản thân và cả gia đình.



Lưu thông không khí 360°

Lọc không khí nhanh chóng và hiệu quả hơn.



Làm sạch tự động thông minh


Cảm biến chất lượng không khí theo thời gian thực và tự động loại bỏ hạt bụi nhỏ, khí độc hại và chất gây dị ứng.




Clean Home+

Dễ dàng theo dõi, điều khiển và kiểm tra chất lượng không khí trong nhà


Kiểm tra chất lượng không khí nhanh chóng




Dễ dàng điều khiển, theo dõi từ xa



Thoải mái cập nhật thông tin hữu ích



Theo dõi tình trạng bộ lọc



Máy lọc không khí					
	AC0820	AC1215	AC1715	AC2936	AC3033
	 GBL: 4,450,000 đ	 GBL: 6,450,000 đ	 GBL: 6,890,000 đ	 GBL: 10,990,000 đ	 GBL: 12,990,000 đ
 Công suất	22 W	50 W	27 W	46 W	55 W
 Mức độ ồn	35-61 dB(A)	33 dB(A)	15 - 50 dB(A)	30-65 dB(A)	33-66 dB(A)
 Diện tích phòng lọc tối đa	49 m ²	63 m ²	78 m ²	85 m ²	104 m ²
 Tốc độ phân phối không khí sạch	190 m ³ /h	270 m ³ /h	300 m ³ /h	330 m ³ /h	400 m ³ /h
 Công nghệ VitaShield	✓	✓	✓	✓	✓
 Công nghệ AeraSense	✓	✓	✓	✓	✓
 Màn hình hiển thị và phản hồi chất lượng không khí	Đèn báo theo mã màu	Đèn báo theo mã màu	Đèn báo theo mã màu và chỉ số hiển thị	Đèn báo theo mã màu và chỉ số hiển thị	Đèn báo theo mã màu và chỉ số hiển thị
 Chế độ	3	6	5	4	5
 Chế độ làm sạch tự động với cảm biến PM2.5 thông minh	✓	✓	✓	✓	✓
 Cảnh báo thay bộ lọc	✓	✓	✓	✓ (chỉ báo trạng thái bộ lọc)	✓ (chỉ báo trạng thái bộ lọc)
 Hiệu suất bộ lọc	Lọc hạt siêu mịn 0,003 micron Lọc hạt cỡ nhỏ 0,3 µm: 99,5 % Lọc vi rút H1N1: 99,9 % Lọc vi khuẩn: 99 %	Lọc hạt siêu mịn 0,003 micron Lọc PM 2.5: 99 % Lọc vi rút H1N1: 99,9 % Lọc vi khuẩn: 99,9 %	Lọc hạt siêu mịn 0,003 micron Lọc PM 2.5 Lọc vi-rút và khí dung: 99,9 % Lọc chất gây dị ứng: 99,99 %	Lọc hạt siêu mịn 0,003 micron Lọc PM 2.5: 99 % Lọc vi rút H1N1: 99,9 % Lọc vi khuẩn: 99,9 %	Lọc hạt siêu mịn 0,003 micron Lọc PM 2.5: 99 % Lọc vi rút H1N1: 99,9 % Lọc vi khuẩn: 99,9 %
 Kết nối ứng dụng Clean Home+ tiện lợi			✓	✓	✓
 Khóa trẻ em an toàn		✓		✓	✓



MÁY LỌC KHÔNG KHÍ PHILIPS NALA AC1715

Lọc sạch đến 99,9% các hạt nhỏ hơn cả vi-rút*

* Lọc 99,97% các hạt nhỏ cỡ 0,003 micron. Từ không khí đi qua bộ lọc. Được kiểm tra với sol khí NaCl bởi IUTA theo DIN71460-1.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH PHILIPS



CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:

- Sản phẩm Philips được bảo hành trong vòng 2 năm nếu lỗi do khuyết điểm về linh kiện hoặc lỗi kỹ thuật.
- Sản phẩm sẽ tự động mất hiệu lực bảo hành nếu bị thay thế các bộ phận khác không phải trung tâm bảo hành hoặc ủy quyền của Philips.
- Philips không chịu trách nhiệm về việc sử dụng sản phẩm bị lỗi do nguồn cung cấp điện áp không phù hợp cho thiết bị.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

- Chúng tôi chỉ bảo hành cho các sản phẩm Philips được kinh doanh và phân phối trực tiếp chính thức tại thị trường Việt Nam.
- Thời gian bảo hành 2 năm bắt đầu từ ngày mua nhưng không quá 36 tháng kể từ ngày sản xuất (số serial). Bằng chứng phiếu mua hàng hoặc hóa đơn và phiếu bảo hành là bắt buộc. Bảo hành Philips được áp dụng khi sản phẩm được sử dụng đúng cách, đúng mục đích sử dụng và hoạt động theo hướng dẫn trong tài liệu.
- Việc bảo hành không bao gồm sản phẩm bị thiệt hại do thiên tai hoặc trường hợp bất khả kháng. Một số loại trừ nhất định áp dụng cho bảo hành.
- Đối với những sản phẩm Philips mà Người tiêu dùng mua từ nước ngoài sẽ được áp dụng các điều khoản, thời gian, điều kiện tương tự với sản phẩm của Philips Việt Nam (chỉ áp dụng cho Người tiêu dùng mua các sản phẩm Philips đó cho mục đích cá nhân và không dành cho mục đích thương mại hoặc kinh doanh). Điều kiện: Người tiêu dùng cần cung cấp Hóa đơn/Phiếu mua hàng từ nước ngoài.
- Chi tiết các điều khoản không bảo hành và giới hạn, vui lòng xem thông tin tại website: www.philips.com.vn.

CÁC ĐIỂM LƯU Ý:

- Hiện tại, Philips đã triển khai hình thức đăng ký bảo hành sản phẩm trực tuyến tại website www.philips.com.vn hoặc quét mã QR code bên dưới.






- Vui lòng đọc kỹ thông tin hướng dẫn sử dụng và tham khảo chi tiết phần hỗ trợ tại website www.philips.com.vn, mục "Hỗ trợ sản phẩm".
- Để được hỗ trợ nhanh chóng, vui lòng liên hệ Philips thông qua các kênh sau:

1 Số Hotline: 1800 5999 88 (Miễn cước cuộc gọi).

2 Zalo: Tìm kiếm tên “Philips PH Vietnam” từ Zalo hoặc quét mã QR code bên dưới. Quan tâm và Chat với chúng tôi để được hỗ trợ.



3 Trung tâm bảo hành ủy quyền của Philips: tìm kiếm trung tâm bảo hành gần nhất trên website www.philips.com.vn hoặc quét mã QR code bên dưới.



- Khi liên hệ bảo hành, Quý khách vui lòng chuẩn bị sẵn các thông tin sau:
 - + Loại và model sản phẩm.
 - + Bảng chứng mua hàng (hóa đơn, phiếu mua hàng).
 - + Phiếu bảo hành bản gốc (điền đầy đủ thông tin ngày mua hàng, tên đại lý, model sản phẩm).
 - + Thông tin số serial hoặc mã ngày sản xuất (có thể được tìm thấy trong ngăn chứa pin hoặc mặt sau phía dưới sản phẩm).
- Trong trường hợp gấp, quý khách cũng có thể mang máy trực tiếp đến trung tâm bảo hành gần nhất với các giấy tờ cần thiết để được hỗ trợ tốt hơn.