

PHILIPS

Ultinon Pro5000




Philips Ultinon Pro5000 HL

sierpień 2020

Przenieś jasne białe światło na wyższy poziom

Doświadcz doskonałego połączenia wydajności i trwałości dzięki Philips Ultinon Pro5000 HL. Zamontuj te kompaktowe żarówki w swoim samochodzie, aby zapewnić sobie komfort jazdy.



Oryginalne osiągi rynku motoryzacyjnego

- Wyposażony w chipy LED klasy motoryzacyjnej

Do +160% jaśniejsze światło*

- Dzięki technologii SafeBeam żarówki samochodowe Philips Ultinon Pro5000 LED zwiększają Twoją widoczność nawet o 160%*. Gdy doświadczysz tego efektu przypominającego światło dzienne, już zawsze wybierzesz LED.

5800 K dla wyraźnego białego światła

- Optymalna temperatura barwowa dla bezpieczniejszej jazdy
- Sprawdzony wśród producentów samochodów, maksymalizujący komfort dla wzroku

Dłuższa żywotność do 3000 godzin

- Technologia Philips AirBoost to inteligentny system chłodzenia, który kieruje ciepło z dala od najważniejszych elementów światła. Większa odporność na ciepło sprawia, że lampa Philips Ultinon LED działa dłużej niż porównywalne produkty dostępne obecnie na rynku.

Kompaktowa konstrukcja wszystko w jednym

- Ciesz się doświadczeniem typu plug and play dzięki kompaktowej obudowie ze zintegrowaną elektroniką (sterownik i CANbus*)
- Kompatybilny z szeroką gamą modeli samochodów. Sprawdź listę zgodności: www.Philips.com/led-bulbs

H4, H7, FOG: dostępne od sierpnia
Rozszerzona gama H1, H3, H11, HIR2, HB3/4
dostępna od października!

Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że używanie światła LED retrofit jest zgodne z obowiązującymi lokalnymi wymogami prawnymi.



* W porównaniu z minimalną normą prawną dla żarówek halogenowych. ** CANbus eliminujący migotanie jest zintegrowany z żarówką. Niektóre wyjątkowe samochody mogą nadal wymagać zewnętrznego dodatkowego CANBusa, aby całkowicie wyeliminować migotanie.

Dane logistyczne



Pack	Philips designation	Reference	12NC	EAN1	EAN3	GOC	MOQ
X2	LED H7 11972 U50CW X2	11972U50CWX2	9282.701.25102	8719018007841	8719018007858	784131	6
X2	LED H4 11342 U50CW X2	11342U50CWX2	9282.701.25002	8719018007827	8719018007834	782731	6
X2	LED Fog 11366 U50CW X2	11366U50CWX2	9282.701.24702	8719018007766	8719018007773	776631	6

Opis	Poziomy	Ilość	Dł. (cm)	Szer. (cm)	Wys: (cm)	Waga brutto (kg)
Ultinon Pro9000 HL (H4,H7,FOG)	Poziom 1 (Single box)	1 set/2 szt.	11.1	5	16	0.220
	Poziom 3 (karton zbiorczy)	1 karton zbiorczy 6 sets /12 szt.	23.5	16.8	15	1.52
	Poziom 4 (paleta)	48 kartonów zbiorczych 288 setów /576 szt.	110	120	125	295

2020 © Lumileds Holding B.V. All rights reserved.
The Philips trademark and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
Specifications are subject to change without notice.

