

**PHILIPS**

Ultinon Pro9000



# Philips Ultinon Pro9000 HL

Wrzesień 2020

## Przełomowe żarówki LED dla entuzjastów jazdy

Nowe żarówki Philips Ultinon Pro9000 zapewniają wyjątkową widoczność, jakiej potrzebujesz podczas jazdy.

### Oryginalna jakość rynku OEM

- Wyposażone w ekskluzywne chipy LED Lumileds TopContact, dostępne do tej pory tylko dla producentów samochodów
- unikalne diody LED OEM zapewniają zoptymalizowaną spójność światła i generują mniej ciepła
- Bezolśnieniowa jazda dzięki technologii **Philips SafeBeam**

### Do+250 jaśniejsze światło\*

- Zapewniają wyjątkową widoczność

### Zimne białe światło o temp. 5800K

- Idealny kolor światła dla lepszej widoczności, sprawdzony wśród producentów samochodów w celu maksymalizacji komfortu wzroku. Optymalne spektrum sprawia, że znaki drogowe są bardziej widoczne. Zobacz dalej, reaguj szybciej!

### Wysoka kompatybilność z istniejącym parkiem samochodowym

- Kompaktowa & jednoczęściowa obudowa
- **Zintegrowana elektronika** (sterownik & CANbus\*)
- Sprawdź listę kompatybilności na: [www.Philips.com/led-bulbs](http://www.Philips.com/led-bulbs)

### Dłuższa żywotność & spójne światło

- Nowa generacja inteligentnego chłodzenia „AirBoost” rozprasza ciepło z żarówki i zapewnia jej niezwykłą żywotność do **5000 godzin**.



HL [≈H7]



HL [≈H4]



HL [≈H8/H11/H16]



12V / 24V

**5 years warranty**

H4, H7, FOG: dostępne od sierpnia Rozszerzona gama H1, H3, H11, HIR2, HB3 / 4 już wkrótce w październiku!



It is your own responsibility to ensure that the use of the LED retrofit lights complies with applicable local legal requirements.

\* W porównaniu z minimalną normą prawną dla żarówek halogenowych. \*\* CANbus eliminujący migotanie jest zintegrowany z żarówką. Niektóre wyjątkowe samochody mogą nadal wymagać zewnętrznego dodatkowego CANBusa, aby całkowicie wyeliminować migotanie.

# Dane produktów i informacje logistyczne



Opak	Opis	Referencja	12NC	EAN1	EAN3	GOC	MOQ
X2	LED H7 112972 U90CW X2	112972U90CWX	9282.701.24302	8719018007209	8719018007216	00720931	6
X2	LED H4 11342 U90CW X2	11342U90CWX2	9282.701.24202	8719018007186	8719018007193	00718631	6
X2	LED Fog 11366 U90CW X2	11366U90CWX2	9282.701.23902	8719018007124	8719018007131	00712431	6

Opis	Poziom	Ilość	Dł. (cm)	Szer. (cm)	Wys. (cm)	Waga brutto (kg)
Ultinon Pro9000 HL (H4,H7,FOG)	Poziom 1 (opak pój)	1 zestaw/2 szt.	18	15.2	8	
	Poziom 3 (opak zbiorcze)	1 karton zbiorczy 6 setów /12 szt.	39	18	28	3.1
	Poziom 4 (paleta)	48 kartonów zbiorczych 288 setów /576 szt	80	120	126	162

2020 © Lumileds Holding B.V. All rights reserved.  
The Philips trademark and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
Specifications are subject to change without notice.

