

PHILIPS

LED-arbejdslys



2018 - 2019

Se bedre,
arbejd bedre



Overvind mørket

Ved reparation eller vedligeholdelse af køretøjer er der ikke plads til fejl. Vores værkstedslamper er udstyret med kraftige LED-lyskilder, som giver et intenst hvidt lys og en effektiv, bred stråle, der oplyser alle detaljer med stor præcision. Udviklet med henblik på at sikre optimal belysning. Det naturlige hvide lys øger den visuelle komfort, så øjnene ikke overanstreges. Så selv når du arbejder med de mest vanskelige problemer eller på minimal plads, kan du være sikker på, at du har de ideelle værktøjer til det aktuelle formål.





RCH19



RCH19

Kraftigt LED-lys giver **et behageligt og sikkert arbejdsmiljø**

LED-lyskilder med høj effekt giver maksimalt lysudbytte

Vores lamper er udstyret med kraftfulde LED-lyskilder af høj kvalitet, som udsender et klart, intenst lys, der sikrer optimal belysning.

Størst lysudbytte med hvidt LED-lys

Det hvide LED-lys har et højt lysudbytte, som giver garanti for bedre belysning.

Bred spredningsvinkel med jævn lysfordeling

Den brede, klare lysstråle, som er jævnt fordelt over det oplyste område, giver dig det optimale overblik og oplyser alle detaljer med stor præcision.

Naturligt hvidt lys (6.000 K) giver visuel komfort

Vores hvide LED-lyskilder har en farvetemperatur på 6.000 K. De giver et naturligt hvidt lys, der øger den visuelle komfort, så øjnene ikke overanstreges.

Ekstremt holdbare produkter med et meget modstandsdygtigt lygtehus

Ekstra robust og beskyttet mod vand, snavs og støv

I ekstreme miljøer har du brug for værktøj, der kan mestre situationen. Vores lamper er beskyttet mod vand, snavs og støv op til klasse IP68, så de kan holde til stort set alt.

Robust, stød- og slagfast lygtehus

Designet til at holde. Vores lamper er udstyret med et stød- og slagfast lygtehus, der har bestået faldtest IK07 med glans.

Stor modstandsdygtighed over for fedt og værkstedsopløsningsmidler

Vores lamper er så modstandsdygtige over for de typer fedt, kemikalier og opløsningsmidler, der benyttes på de fleste værksteder, at de kan placeres overalt.



RCH21S



RCH21S



CBH51

Håndfrit arbejde

Håndfri belysning gør arbejdet lettere

Håndfri belysning er med til at gøre arbejdet lettere. Vores lamper er udstyret med smarte kroge, ophæng, aftagelige kabler og magneter, så du har begge hænder frie, når du arbejder.

Stråler uden skyggeeffekter sikrer en optimal belysning

Vores lampers brede lysstråler og fokusstråler giver en optimal, behagelig belysning helt uden skygger.

Den ideelle lampe til det aktuelle formål

Vores alsidig værkstedslampeserie dækker ethvert behov

Lamperne i vores LED-lyskildeserie giver den bedste belysning til enhver værkstedsopgave, uanset om der er tale om et kort eftersyn eller mere omfattende vedligeholdelses- og reparationsarbejde. Vi kan tilbyde alt lige fra LED-værkstedspenlygter og inspektionslamper til genopladelige værkstedslamper og lyssystemer med flere stråleretninger, så det er altid muligt at finde den ideelle lampe til det aktuelle formål.

Batterier med lang holdbarhed fra 6 til 12 timer

Alle vores lamper er udstyret med batterier med en holdbarhed på 5-12 timer. Du kan med andre ord arbejde hele dagen uden afbrydelser og oplade dem i løbet af natten, så de er klar til brug dagen efter.



RCH21S

Find det rigtige LED-arbejdslys

HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium
			
			
<p>Boost-lys</p> <p> 100 lm</p> <p> <10 T</p>	<p>Boost-lys</p> <p> 130 lm</p> <p> <11 T</p>	<p>Boost-lys</p> <p> 200 lm</p> <p> <2 T</p>	<p>Boost-lys</p> <p> 145 lm</p> <p> <6 T</p>
<p>Øko-lys</p> <p> 50 lm</p> <p> <10 T</p>		<p>Øko-lys</p> <p> 100 lm</p> <p> <4,5 T</p>	<p>Øko-lys</p> <p></p> <p></p>
<p>Lysvinkel/fleksibilitet</p> <p> 50°</p> <p> 90°</p>	<p>Lysvinkel/fleksibilitet</p> <p> 40°</p>	<p>Lysvinkel/fleksibilitet</p> <p> 80°</p>	<p>Lysvinkel/fleksibilitet</p> <p> 80°</p>
	<p>Funktioner</p> <p> 20 lm spot</p>	<p>Funktioner</p> <p> FindMe</p>	<p>Funktioner</p> <p> 120 lm</p> <p> FindMe</p>
<p>Fastgørelse</p> <p> Hovedbøjle</p>	<p>Fastgørelse</p> <p> Klip</p>	<p>Fastgørelse</p> <p> Klip</p> <p> Magnet</p>	<p>Fastgørelse</p> <p> 80° klip</p> <p> Magnet</p>
<p>Robusthed</p> <p> IPX4</p>	<p>Robusthed</p> <p> IP54</p>	<p>Robusthed</p> <p> IP54</p> <p> IK07</p>	<p>Robusthed</p> <p> IP54</p> <p> IK07</p>
<p>Fedtbestandighed</p> <p> Værkstedsgodkendt</p>	<p>Fedtbestandighed</p> <p> Værkstedsgodkendt</p>	<p>Fedtbestandighed</p> <p> Værkstedsgodkendt</p>	<p>Fedtbestandighed</p> <p> Værkstedsgodkendt</p>
<p>Strømforsyning</p> <p> 3x AAA</p>	<p>Strømforsyning</p> <p> 3x AAA</p>	<p>Strømforsyning</p> <p></p> <p> <2 T</p>	<p>Strømforsyning</p> <p></p> <p> 2 T</p>
		<p>Opladningsfunktioner</p> <p> Micro USB</p> <p> 1500x</p>	<p>Opladningsfunktioner</p> <p> Micro USB</p>
<p>Ordreindtastning</p> <p>LPL29B1</p> <p>GOC 39360631</p>	<p>Ordreindtastning</p> <p>LPL19B1</p> <p>GOC 38819031</p>	<p>Ordreindtastning</p> <p>LPL42X1</p> <p>GOC 39631731</p>	<p>Ordreindtastning</p> <p>LPL28RECHX1</p> <p>GOC 39220394</p>

RCH5S	RCH6	RCH10	RCH19	RCH21S	RCH25
Boost-lys 300 lm <1,5 T	Boost-lys 130 lm 2 T	Boost-lys 150 lm <5 T	Boost-lys 250 lm 4 T	Boost-lys 300 lm 3,5 T	Boost-lys 500 lm <3,5 T
Dimmed light 30 lm <12 T	Øko-lys 70 lm 4 T		Øko-lys 120 lm 7 T	Øko-lys 120 lm 6 T	Dimmed light 50 lm <10 T
Lysvinkel/fleksibilitet 120° 180°	Lysvinkel/fleksibilitet 90° 90°	Lysvinkel/fleksibilitet 120°	Lysvinkel/fleksibilitet 90° 180°	Lysvinkel/fleksibilitet 90° 90°	Lysvinkel/fleksibilitet 120° 180°
Funktioner Dæmpning 120 lm	Funktioner Hovedbøjle FindMe			Funktioner FindMe	Funktioner Dæmpning 300 lm
Fastgørelse 360° krog Magnet	Fastgørelse Klip Magnet	Fastgørelse 360° krog Magnet	Fastgørelse 360° krog Magnet	Fastgørelse 360° krog Magnet	Fastgørelse 360° krog Magnet
Robusthed IP68 IK09	Robusthed IP54 IK07	Robusthed IP54 IK07	Robusthed IP20 IK07	Robusthed IP65 IK08	Robusthed IP68 IK09
Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt
Strømforsyning <2,5 T	Strømforsyning 1 T	Strømforsyning 4 T	Strømforsyning <3 T	Strømforsyning <2 T	Strømforsyning <3,5 T
Opladningsfunktioner Dockingstation	Opladningsfunktioner Micro USB 1500x		Opladningsfunktioner Micro USB	Opladningsfunktioner Micro USB 1500x	Opladningsfunktioner Dockingstation
Ordreindtastning LPL62X1 GOC 05163931	Ordreindtastning LPL38X1 GOC 39607231	Ordreindtastning LPL20X1 GOC 39060531	Ordreindtastning LPL46X1 GOC 39823631	Ordreindtastning LPL47X1 GOC 39841031	Ordreindtastning LPL63X1 GOC 05165331

RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH10	PJH20	MDLS CRI
Boost-lys 350 lm 3,5 T	Boost-lys 330 lm	Boost-lys 1200 lm 3 T	Boost-lys 1000 lm <3 T	Boost-lys 2300 lm 2 T	Boost-lys 1500 lm 1 T
Øko-lys 150 lm <8 T		Øko-lys 500 lm 5,5 T	Dimmed light 100 lm <12 T	Øko-lys 1200 lm 4 T	Øko-lys 750 lm 2,5 T
Lysvinkel/fleksibilitet 90° 90°	Lysvinkel/fleksibilitet 120°	Lysvinkel/fleksibilitet 120° 360°	Lysvinkel/fleksibilitet 90° 180°	Lysvinkel/fleksibilitet 90° 180°	Lysvinkel/fleksibilitet 360° 90°
Funktioner UV-lys FindMe			Funktioner Dæmpning	Funktioner CRI 92 Mat filter	Funktioner CRI 92 Mat filter
Fastgørelse 360° krog Magnet	Fastgørelse 360° krog	Fastgørelse 1,1 – 1,8 m fastgørelse	Fastgørelse Magnet		Fastgørelse Clamp Magnet
Robusthed IP54 IK07	Robusthed IP54 IK07	Robusthed IP54 IK07	Robusthed IP68 IK09	Robusthed IP67 IK09	Robusthed IP54 IK07
Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt
Strømforsyning 2,5 T	Strømforsyning 100-240 V 5 m	Strømforsyning 100-240 V 5 m	Strømforsyning <4,5 T	Strømforsyning 100-240 V 5 m	Strømforsyning 1:1 T 3:2 T
Opladningsfunktioner Dockingstation		Opladningsfunktioner 2 T	Opladningsfunktioner Micro USB	Opladningsfunktioner 3,5 T Strømbank	Opladningsfunktioner Dockingstation
Ordreindtastning LPL34UVX1 GOC 39419131	Ordreindtastning LPL35X1 GOC 39421431	Ordreindtastning LPL45X1 GOC 39732131	Ordreindtastning LPL64X1 GOC 05167731	Ordreindtastning LPL39X1 GOC 39609631	Ordreindtastning LPL403MODX1 GOC 39627066



HDL10

Pandelampe

LPL29B1



Dobbelt lysfunktion

- LED-lys med 100 lm fuld lysstyrke til højpræcisionsopgaver
- 50 lm ECO LED-lys til hurtig inspektion

Bred strålevinkel

- Bred strålevinkel: Op til 50°
- Langtidsholdbar LED

Funktioner

- Lampehoved, der kan drejes 90°
- Justerbar hovedbøjle
- Vandtæt
- Strøm fra 3 x Philips AAA-batterier

Penlight Professional

Det bærbare inspektionsværktøj

LPL19B1



Meget intenst hvidt lys til optimal belysning

- Førsteklasses LED'er med et lysudbytte på 120 lm
- Naturligt hvidt lys på 6.000 K

Let adgang til snævre hulrum

- LED-inspektionslampe foroven: 20 lm
- Lille og kompakt

Anvendelig til alt inspektionsarbejde

- Støv- og vandtæt: IP54
- Slagfast lygtehus
- 11 timers batteridrift

PEN20

Kompakt, genopladelig
LUXEON® LED-lyskilde

LPL42X1



Der fås også et display

Hvidt LED-lys i høj kvalitet

- Se klart i mørket med klart og blødt naturligt lys
- Førsteklasses LUXEON® LED-lys med op til 200 lumen
- Oplyser et stort arbejdsområde med en 80° bred spredningsvinkel

Ultraholdbart batteri

- Det nye batteri holder fem gange længere end de fleste genopladelige batterier
- Op til 4,5 timers kontinuerligt lys efter to timers opladning

Meget robust

- Robust hus med en slagmodstand svarende til IK07-standard
- Vand- og støvtæt efter IP54-standard
- Stor modstandsdygtighed over for kemikalier og opløsningsmidler på værkstedet

Håndfri belysning

- Håndfrit arbejde med indbygget 80° drejekrog og magnet



Penlight Premium

LUXEON® Rebel med høj effekt LED-lyskilder i kompakt format

LPL28RECHX1



Behageligt lys, så øjnene ikke overanstreges

- LUXEON®-LED'er med høj effekt og lysudbytte på 145 lm
- Naturligt hvidt lys på 6.000 K
- Ensartet og bred stråle

Se det, der stadig er skjult for andre

- Kraftig LED-inspektionslampe på 120 lm
- Robust, komfortabelt og håndfrit

Drejelig clipsholder med indbygget magnet

- Robust lygtehus i aluminium med blødt håndtag

Hurtig opladning og ensartet lysudbytte

- Nyeste -batteriteknologi til lang batterilevetid
- Op til 6 timers batteridrift

RCH5S

Inspektionslommelygte

LPL62X1

Ny



Hvidt LED-lys i høj kvalitet

- Enestående dæmpningsfunktion giver komfort, inklusive hukommelsesfunktion
- Boost-funktion, op til 300 lumen
- Projektør, op til 120 lumen
- 120° bred strålevinkel
- Klart og naturligt lys på 6.000 K

Øget robusthed

- Stor slagstyrke – IK09
- Høj bestandighed over for vand og støv – IP68
- Modstandsdygtighed over for kemikalier og opløsningsmidler på værkstedet

Langtidsholdbart batteri

- Delt dockingstation med Philips RCH25
- Lang autonomi – op til 12 timer (dæmpet lys)
- Lynhurtig opladning – mindre end 2,5 timer

Alsidighed

- 180° roterende belysningsmodul
- Håndfri: 360° udtrækskroge og stærk magnet

RCH6

Kompakt lomme- og pandelampe

LPL38X1



Dobbeltfunktion: til lomme og pande

- Revolutionerende design med dobbeltfunktion til lomme og pande
- 90° drejelig pandelampe
- Kraftig magnet på bagsiden og pandebånd til håndfrit arbejde
- Lyser rødt i standbytilstand, så den er nem at finde

Suværent klart lys

- Se klart i mørket med blødt naturligt lys
- Philips LED med høj effekt med et lysudbytte på op til 130 lumen (Boost) – 70 lm (Eco)
- Bred spredningsvinkel: 90°

Ultraholdbart og hurtigt opladeligt batteri

- Nyt avanceret batteri – Lang automatisk funktion og superhurtig genopladning
- Fem gange så mange opladninger

Meget robust

- Slagmodstand, tåler opløsningsmidler – IK07 og IP54



RCH10

Professionel kabelfri
belysningsløsning
LPL20X1



Uovertruffent klart lys

- Højtydende LED-lys op til 150 lumen
- Bred strålevinkel: Op til 120°

Robust og holdbar

- Robust lygtehus: IP54 og IK07

Stor fleksibilitet

- Kabelfri, med roterbar krog
- Nyt brugervenligt dæksel & kraftig magnet



RCH19

Ultratynd genopladelig lampe

LPL46X1



Ultratynd og alsidig lampe

- 180° roterende belysningsmodul
- Håndfri: 360° udtrækskrog og stærk magnet
- Op til 7 timers drift i Eco-tilstand
- Hurtig opladning – 2,5 timer

Uovertruffent klart lys

- Lysudbytte i Boost-tilstand – op til 250 lumen
- 90° bred strålevinkel
- Klart og naturligt lys – 6.000 K

Robust design til værkstedet

- Stor slagfasthed – IK07
- Modstandsdygtighed over for kemikalier og opløsningsmidler på værkstedet



RCH21S

Robust genopladelig lampe med dockingstation

LPL47X1



Forbedret robusthed med brudsikkert design

- Robust kabinet og gummi håndtag giver kraftig slagfasthed – IK08
- Effektiv beskyttelse mod vand, støv og opløsningsmidler – IP65
- Modstandsdygtighed over for kemikalier og opløsningsmidler på værkstedet

Hvidt LED-lys i høj kvalitet

- Højtydende LUXEON LED-lys: 300 lm Boost-tilstand og 120 lm Eco-tilstand
- 90° bred strålevinkel
- Naturligt hvidt lys – 6.000 K

Ekstremt holdbart litiumbatteri

- 5 gange længere levetid end almindelige litiumbatterier – op til 1.500 genopladninger
- Lang drift – op til 6 timer i Eco-tilstand
- Lynhurtig opladning på mindre end 2 timer

Praktisk og alsidig

- 90° roterende belysningsmodul
- Gummi håndtag for godt greb
- Håndfri: 360° udtrækskrog og stærk magnet
- Rødt "Find mig"-lys, når den er i standbytilstand

RCH21S

RCH25

Håndinspektionslampe

LPL63X1

Ny



500/50
Lumen

Hvidt LED-lys i høj kvalitet

- Enestående dæmpningsfunktion giver komfort, inklusive hukommelsesfunktion
- Boost-funktion, op til 500 lumen
- Projektør, op til 300 lumen
- 120° bred strålevinkel
- Klart og naturligt lys på 6.000 K

Øget robusthed

- Stor slagstyrke – IK09
- Høj bestandighed over for vand og støv – IP68
- Modstandsdygtighed over for kemikalier og opløsningsmidler på værkstedet

Langtidsholdbart batteri

- Delt dockingstation med Philips RCH5S
- Lang autonomi – op til 10 timer (dæmpet lys)
- Hurtig genopladning – mindre end 3,5 timer

Alsidighed

- 180° roterende belysningsmodul
- Håndfri: 360° udtrækskrog og stærk magnet

RCH31UV

UV-lyslækagedetektor

LPL34UVX1



350/150
Lumen

Højtydende LED-lys og UV-lækagedetektor

- Højtydende LED-lys: 350 lm Boost-tilstand og 150 lm Eco-tilstand
- Bred strålevinkel: 90°
- UV-lyslækagedetektor

Stor modstandsdygtighed

- Stor slagfasthed iht. IK07
- Beskyttet mod vand, støv og opløsningsmidler – IP54

Ekstremt holdbart batteri

- 5 x længere levetid
- Lang autonomi – op til 8 timer
- Superhurtig genopladning – 2,5 timer

Praktisk og alsidig

- 90° fleksibelt lysmodul
- Håndfri: 360° udtrækskrog og stærk magnet
- Rødt "Find mig"-lys, når den er i standbytilstand



CBL10

Professionel belysningsløsning

LPL35X1



Højtydende hvidt LED-lys

- Højtydende LED-lys: 330 lumen
- Bred strålevinkel: Op til 120°

Stor modstandsdygtighed

- Modstandsdygtig over for kemiske stoffer og opløsningsmidler i værkstedet
- Stor slagfasthed iht. IK07
- Vand- og støvtæt iht. IP54

Kompakt og håndfri belysning

- 5 m langt kabel og 360° udtrækskrog

CBH51

LED-hybridmotorrumslampe

LPL45X1



Alsidighed

- Med eller uden ledning
- Integreret teleskopstang, der strækker sig fra 1,1 til 1,8 meter
- 360° kroge med skumpuder
- 5,5 timers / 3 timers autonomi

Hvidt LED-lys i høj kvalitet

- Boost-funktion, op til 1.200 lumen
- 120° bred strålevinkel
- Klart og naturligt lys på 6.000 K

Øget robusthed

- Stor slagfasthed – IK07
- Vand- og støvbeskyttet – IP54
- Modstandsdygtighed over for kemikalier og opløsningsmidler på værkstedet
- 5 meter robust kabel til barske værkstedsmiljøer

PJH10

Lille håndholdt projektor

LPL64X1

Ny



Hvidt LED-lys i høj kvalitet

- Enestående dæmpningsfunktion giver komfort, inklusive hukommelsesfunktion
- Boost-funktion, op til 1.000 lumen
- 90° strålevinkel
- Klart og naturligt lys på 6.000 K

Øget robusthed

- Stor slagstyrke – IK09
- Høj bestandighed over for vand og støv – IP68
- Modstandsdygtighed over for kemikalier og opløsningsmidler på værkstedet

Langtidsholdbart batteri

- Lang autonomi – op til 12 timer (dæmpet lys)
- Micro USB-oplader
- Genopladning – mindre end 4,5 timer

Alsidighed


- 180° roterende belysningsmodul
- Håndfri: kraftig magnet og tredje fod, herunder et clip

Se bedre, arbejd bedre med Philips MatchLine-dagslys.

Ægte farvetilpasning, designet til professionelle.

Philips MatchLine giver et kraftigt hvidt lys og har et højt farvegengivelsesindeks samt en farvetemperatur på 6000K (ægte dagslys). Under lakering, polering, rengøring og klargøring virker det, som om du arbejder udendørs på en klar og solrig dag.

Lampen er ikke blot designet til, at du ser alting mere klart - det bløde, hvide lys er også mere behageligt for øjnene, så du føler dig mindre træt under arbejdet.




Hvad er farvegengivelsesindekset?

Virningen af en lyskilde på, hvordan en farve ser ud, vises i farvegengivelsesindekset (CRI), på en skala fra 0 til 100. Naturligt udendørs lys har et CRI på 100 og anvendes som standard til sammenligning af alle andre lyskilder. Jo højere farvegengivelsesindekset (CRI) er, desto nemmere er det at identificere den rigtige farve.

Philips MatchLine PJH20 er monteret med Lumileds LUXEON® LED-lamper og giver et lys med værdien CRI 92, som er perfekt til farvegenkendelse.


Philips MatchLine-serien tilbyder to produkter og tilbehør til anderledes belysningsløsninger for autolakerere.



Rimelig CRI

God CRI-værdi

Fremragende CRI-værdi





MDLS 3-modul

Kontrollampe med flere stråleretninger

LPL403MODX1



Reservedele,
enkelt modul

Philips MatchLine MDLS CRI er alt-i-et LED-arbejdslys, der er perfekt til hurtig **farvekontrol** og større malearbejder. Kraftigt hvidt lys fra 3 separate moduler gives **lyskontrol over 360°** til ægte farvetilpasning og fremragende finish.

Det er også et fantastisk værktøj til reparationsarbejde på værkstedet.

Ægte dagslystilpasning

- Tilpas farverne, så det virker som om du arbejder i dagslys.
- CRI 92: Optimal til opgaver, der kræver den mest nøjagtige farvetilpasning

Stort lysudbytte

- Lysudbytte i to trin: 1500lm (Boost) / 750lm
- 360° fuld lysdækning
- Matteringfilter

Nyt avanceret batteri

- Avanceret genopladeligt batteri sikrer en fem gange længere levetid*

Meget robust og alsidig

- IK07 slagfast
- IP54 Vand- og støvtæt samt kemikalieresistent
- Ophængskrog og magnet

*1500 genopladninger i stedet for 300, som er standard





LED-farvekontrol- projektør PJH20

LPL39X1



Philips MatchLine PJH20 LED arbejdslampe er perfekt til hurtig farvekontrol og større malerværkstedsarbejder. De to tilstande med klart lys hjælper dig med at **opnå en perfekt finish**. Det er nemt at skifte mellem strømkilderne **batteri og kabel**.

Det er også et kraftigt belysningsværktøj til andre reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

Ægte dagslystilpasning

- Tilpas farverne, så det virker som om du arbejder i dagslys
- CRI 92: Optimal til opgaver, der kræver den mest nøjagtige farvetilpasning

Stort lysudbytte

- Lysudbytte i to trin: 2300 lm (Boost) / 1200 lm
- 90° bred spredningsvinkel
- Mattfilteret reducerer blænding

Nyt avanceret batteri

- Du kan nemt skifte mellem opladelige og kablede strømkilder

Meget robust og alsidig

- IK09 slagfast
- IP67 Vand- og støvtæt samt kemikalieresistent
- Kan monteres på trebenet stativ



Det trebenede stativ er i overensstemmelse med MDLS CRI og PJH20



Sammenlign hele vores serie af værkstedslamper



	HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium	RCH5S	RCH6	RCH10	RCH19
Lysudbytte (lumen)	50/100 lm	130 lm	100/200 lm	145 lm	30/300 lm	70/130 lm	150 lm	120/250 lm
Spredningsvinkel	50°	40°	80°	80°	120°	90°	120°	90°
Max indstilling (lumen)	100 lm	-	200 lm	-	300 lm	130 lm	-	250 lm
Lyspointer (lumen)	-	20	-	120	120	-	-	-
Farvetemperatur (Kelvin)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Antal LED'er	5+1	6+1	4	4+1	4+1	3	6	6
UV-lys	-	-	-	-	-	-	-	-
Slagbeskyttelsesstandard (IK)	-	-	IK07	IK07	IK09	IK07	IK07	IK07
Indtrængningsbeskyttelsesstandard (IP)	IPX4	IP54	IP54	IP54	IP68	IP54	IP54	IP20
Genopladelig	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opladningstid (timer)	-	-	<2 timer	2 timer	<2,5 timer	1 timer	4 timer	< 3 timer
Driftstid (timer)	op til 10 timer	op til 11 timer	2 timer / 4,5 timer	op til 6 timer	op til 12 timer	2 timer / 4 timer	op til 5 timer	4 timer / 7 timer in boost / eco mode
USB-stik	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
Kabel (meter)	-	-	-	-	-	-	-	1 m
Holder	clipsholder, pandebånd	clipsholder	clipsholder	clipsholder, drejelig i 80°	360° rotatable hook	pandebånd	360° udtrækkelig krog	360° udtrækkelig krog
Magnet	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Strømforbrug (watt)	1,6 W	1,6 W	1,8 W	5 W	3W	2 W	2,5 W	3 W
Driftsnetspænding	4,5 V	4,5 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100V-240 V	100-240 V	3,65 V
Driftstemperatur	0-40°C	0-40°C	-20-60°C	-10-50°C	-10-40°C	-20-50°C	-10-40°C	0 - 40°C
Produktvægt	115 g	70 g	93 g	90 g	164 g	80 g	180 g	215,5 g



	RCH21S	RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH10	PJH20 CRI	MDLS CRI
Lysudbytte (lumen)	120/300 lm	50/500 lm	150/350 lm	330 lm	500/1200 lm	100/1000 lm	1200/2300 lm	750/1500 lm
Spredningsvinkel	90 °	120°	90°	120°	120°	90°	90°	360°
Max indstilling (lumen)	300 lm	500 lm	350 lm	-	1200 lm	1000 lm	2300 lm	1500 lm
Lyspointer (lumen)	-	300	-	-	-	-	-	-
Farvetemperatur (Kelvin)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Antal LED'er	6	6+1	8	12	32	1 COB	48	7
UV-lys	-	-	✓	-	-	-	-	-
Slagbeskyttelsesstandard (IK)	IK08	IK09	IK07	IK07	IK07	IK09	IK09	IK07
Indtrængningsbeskyttelsesstandard (IP)	IP65	IP68	IP54	IP54	IP54	IP68	IP67	IP54
Genopladelig	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Opladningstid (timer)	< 2 timer	<3,5 timer	2,5 timer	-	< 2 timer	<4,5 timer	3,5 timer	1 modul: 1 timer, 3 moduler: 2 timer
Driftstid (timer)	3,5 timer / 6 timer in boost / eco mode	op til 10 timer	op til 8 timer	-	3 timer / 5,5 timer in boost / eco mode	op til 12 timer	2 timer / 4 timer	1 timer / 2,5 timer
USB-stik	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
Kabel (meter)	1 m	-	-	5 m	5 m	-	5 m	-
Holder	360° udtrækkelig krog	360° udtrækkelig krog	360° udtrækkelig krog	360° udtrækkelig krog	360° udtrækkelig krog	-	-	krog
Magnet	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓
Strømforbrug (watt)	3 W	5W	3 W	5 W	10 W	10W	20 W	5 W
Driftsnetspænding	3,2 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	3,7 V	100-240 V	8,4 V	3,2 V
Driftstemperatur	0 - 40°C	-10-40°	-20-50°C	-10-50°C	10 - 40°C	-10-40°	lyskilde -20-60°C	lyskilde -20-60°C
Produktvægt	210,5 g	375 g	270 g	545 g	835 g without cable / 1300 g with cable	399 g	1,3 5 kg	1797 g without adaptor (1 lamp 223 g)



CBL10




RCH6

Indtrængningsbeskyttelse (IP)


Omfang af beskyttelse mod indtrængning af faste genstande og støv, utilsigtet kontakt og vand i elektrisk udstyr.

Første ciffer: beskyttelse mod faste partikler





IK slagmodstand

Omfang af den beskyttelse indkapslinger til elektrisk udstyr yder mod eksterne mekaniske slag.



Andet ciffer: beskyttelse mod væskeindtrængning





RCH21S



RCH10

Bestillingsoplysninger

Product Name	Ordering Number	Plug	GOC	EAN1	EAN3	Packaging Quantity
HDL10	LPL29B1	-	39360631	8727900393606	8727900393699	6
Penlight Professional	LPL19B1	-	38819031	8727900388190	8727900388206	6
PEN20	LPL42X1	-	39631731	8727900396317	8727900396324	6
PEN20 counter display	LPL42XD	-	39671366	8727900396713	8727900396720	1
Penlight Premium	LPL28RECHX1	EU	39220394	8727900392203	8727900392210	4
RCH5S	LPL62X1	EU	05163931	8719018051639	8719018051646	6
RCH6	LPL38X1	EU	39607231	8727900396072	8727900396089	6
RCH10	LPL20X1	EU	39060531	8727900390605	8727900390612	6
RCH19	LPL46X1	EU	39823631	8727900398236	8727900398243	6
RCH21S	LPL47X1	EU	39841031	8727900398410	8727900398427	6
RCH25	LPL63X1	EU	05165331	8719018051653	8719018051660	6
RCH31UV	LPL34UVX1	EU	39419131	8727900394191	8727900394207	6
CBL10	LPL35X1	EU	39421431	8727900394214	8727900394221	6
CBH51	LPL45X1	EU	39732131	8727900397321	8727900397338	6
PJH10	LPL64X1	EU	05167731	8719018051677	8719018051684	6
PJH20	LPL39X1	EU	39609631	8727900396096	8727900396102	6
PJH20 TRIPOD	LPL43X1	-	39634833	8727900396348	8727900396355	2
MDLS	LPL403MODX1	EU/UK	39627066	8727900396270	8727900396287	1
MDLS Spare	LPL41SPAREX1	-	39629433	8727900396294	8727900396300	2

www.philips.com/matchline

Besøg vores websted www.philips.com/automotive

