

PHILIPS

LED-werklampen



2018 - 2019

Beter zien,
beter werken



Versla de duisternis

Wanneer u voertuigen repareert of onderhoudt is er geen ruimte voor fouten. De professionele werkplaatslampen van Philips hebben krachtige leds voor een intens wit licht en een brede bundel en verlichten zelfs de kleinste details. Het natuurlijke witte licht van 6000 K is ontworpen voor een optimale helderheid en zichtbaarheid en verbetert het visueel comfort zodat u niet moe wordt. Dus hoe lastig het probleem ook is, en hoe klein de ruimte waarin u werkt, u weet zeker dat u over de middelen beschikt om de klus te klaren.





RCH19



RCH19

Krachtig LED licht voor **comfortabel en veilig werken**

Krachtige leds voor maximale lichtopbrengst

Onze lampen hebben krachtige leds van hoge kwaliteit voor een helder, intens licht en maximale prestaties zodat u elk detail kunt zien.

Hoogste lichtopbrengst met wit ledlicht

Het witte ledlicht heeft een koele kleurtemperatuur en een hoge lumenopbrengst zodat u gegarandeerd over meer zichtbaar licht beschikt.

Grote bundelhoek met een gelijkmatige lichtverdeling

De brede bundel helder licht wordt gelijkmatig verdeeld over het verlichte gebied, zodat u een optimaal overzicht hebt en zelfs de kleinste details worden uitgelicht.

Natuurlijk wit licht (6000 K) voor visueel comfort

Onze witte leds hebben een kleurtemperatuur van 6000 K. Ze produceren een natuurlijk wit licht dat comfortabel is voor de ogen, het visuele comfort verhoogt en de oogbelasting reduceert zodat u niet snel moe wordt.

Uiterst duurzaam met extra stevige behuizing

Water- vuil- en stofdicht, dus extra sterk

In extreme omgevingen hebt u tools nodig die tegen hun taak zijn opgewassen. Onze lampen zijn water-, vuil- en stofdicht tot IP68. Wat ze ook te verduren krijgen, het glijdt gewoon van ze af.

Duurzame, slagvaste en schokbestendige behuizing

De lampen zijn ontworpen voor duurzaamheid. De slagvaste en schokbestendige behuizing heeft de IK07-valtest met vlag en wimpel doorstaan.

In hoge mate bestand tegen vet en werkplaatsoplosmiddelen

De lampen zijn ook in hoge mate bestand tegen het vet, de chemicaliën en de oplosmiddelen die in werkplaatsen veel worden gebruikt. U kunt ze dus zonder problemen overal neerzetten.



RCH21S



RCH21S



CBH51

Handen vrij

om te werken

U werkt slimmer met handsfree werkverlichting

Handsfree verlichting betekent dat u slimmer kunt werken. Onze lampen worden geleverd met slimme haken, clips, verwijderbare kabels en magneten, zodat u beide handen kunt gebruiken voor uw werk en niets belemmert om optimaal te presteren.

Schaduwvrije bundels voor optimaal zicht

Brede en gerichte bundels optimaliseren het zicht en elimineren schaduwen, zodat de lampen comfortabel en prettig voor het oog zijn.

De juiste lamp

voor elke klus

Een veelzijdige serie die alle garagebehoeften dekt

Deze ledlampenserie levert het beste licht voor elke werkplaatstaak, van korte inspecties tot onderhoudswerk en reparaties. Wij hebben de juiste lamp voor elke taak, van professionele werkplaatsledpenlights en inspectielampen tot oplaadbare werklampen en multidirectionele verlichtingssystemen.

Batterij met lange levensduur (tot 12 uur)

De batterijen in al onze lampen hebben een levensduur van 5 tot 12 uur. U kunt dus een hele dag zonder onderbrekingen doorwerken en de lamp 's nachts opladen, zodat u de volgende dag direct weer aan de slag kunt.



RCH21S



Vind de juiste
LED-werklamp
voor iedere
klus

HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium
Boostlicht 100 lm <10 u	Boostlicht 130 lm <11 u	Boostlicht 200 lm <2 u	Boostlicht 145 lm <6 u
Ecolicht 50 lm <10 u		Ecolicht 100 lm <4,5 u	Ecolicht
Lichthoek/flexibiliteit 50° 90°	Lichthoek/flexibiliteit 40°	Lichthoek/flexibiliteit 80°	Lichthoek/flexibiliteit 80°
	Kenmerken Spotlicht van 20 lm	Kenmerken FindMe	Kenmerken 120 lm FindMe
Armatuur Hoofdband	Armatuur Klem	Armatuur Klem Magneet	Armatuur 80° clip Magneet
Duurzaamheid IPX4	Duurzaamheid IP54	Duurzaamheid IP54 IK07	Duurzaamheid IP54 IK07
Smeermiddelbestendig Geschikt voor garages	Smeermiddelbestendig Geschikt voor garages	Smeermiddelbestendig Geschikt voor garages	Smeermiddelbestendig Geschikt voor garages
Stroomvoorziening 3x AAA	Stroomvoorziening 3x AAA	Stroomvoorziening Micro-USB <2 u	Stroomvoorziening Micro-USB 2 u
		Oplaadfuncties Micro-USB 1500x	Oplaadfuncties Micro-USB
Bestelnr. LPL29B1 GOC 39360631	Bestelnr. LPL19B1 GOC 38819031	Bestelnr. LPL42X1 GOC 39631731	Bestelnr. LPL28RECHX1 GOC 39220394

Nieuw

RCH5S



Boostlicht



Gedimd licht



Lichthoek/flexibiliteit



Kenmerken



Armatuur



Duurzaamheid



Smeermiddelbestendig



Stroomvoorziening



Oplaadfuncties



Bestelnr. LPL62X1
GOC 05163931

RCH6



Boostlicht



Ecolicht



Lichthoek/flexibiliteit



Kenmerken



Armatuur



Duurzaamheid



Smeermiddelbestendig



Stroomvoorziening



Oplaadfuncties



Bestelnr. LPL38X1
GOC 39607231

RCH10



Boostlicht



Lichthoek/flexibiliteit



Armatuur



Duurzaamheid



Smeermiddelbestendig



Stroomvoorziening



Bestelnr. LPL20X1
GOC 39060531

RCH19



Boostlicht



Ecolicht



Lichthoek/flexibiliteit



Armatuur



Duurzaamheid



Smeermiddelbestendig



Stroomvoorziening



Oplaadfuncties



Bestelnr. LPL46X1
GOC 39823631

RCH21S



Boostlicht



Ecolicht



Lichthoek/flexibiliteit



Kenmerken



Armatuur



Duurzaamheid



Smeermiddelbestendig



Stroomvoorziening



Oplaadfuncties



Bestelnr. LPL47X1
GOC 39841031

Nieuw

RCH25



Boostlicht



Gedimd licht



Lichthoek/flexibiliteit



Kenmerken



Armatuur



Duurzaamheid



Smeermiddelbestendig



Stroomvoorziening



Oplaadfuncties



Bestelnr. LPL63X1
GOC 05165331

Nieuw

RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH10	PJH20	MDLS CRI
Boostlicht 350 lm 3,5 u	Boostlicht 330 lm	Boostlicht 1200 lm 3 u	Boostlicht 1000 lm <3 u	Boostlicht 2300 lm 2 u	Boostlicht 1500 lm 1 u
Ecolicht 150 lm <8 u		Ecolicht 500 lm 5,5 u	Gedimd licht 100 lm <12 u	Ecolicht 1200 lm 4 u	Ecolicht 750 lm 2,5 u
Lichthoek/flexibiliteit 90° 90°	Lichthoek/flexibiliteit 120°	Lichthoek/flexibiliteit 120° 360°	Lichthoek/flexibiliteit 90° 180°	Lichthoek/flexibiliteit 90° 180°	Lichthoek/flexibiliteit 360° 90°
Kenmerken UV-licht FindMe			Kenmerken Dimmen	Kenmerken CRI 92 Mat filter	Kenmerken CRI 92 Mat filter
Armatuur 360° haak Magneet	Armatuur 360° haak	Armatuur Houder 1,1 – 1,8 m	Armatuur Magneet		Armatuur Klem Magneet
Duurzaamheid IP54 IK07	Duurzaamheid IP54 IK07	Duurzaamheid IP54 IK07	Duurzaamheid IP68 IK09	Duurzaamheid IP67 IK09	Duurzaamheid IP54 IK07
Smeermiddelbestendig Geschikt voor garages	Smeermiddelbestendig Geschikt voor garages	Smeermiddelbestendig Geschikt voor garages	Smeermiddelbestendig Geschikt voor garages	Smeermiddelbestendig Geschikt voor garages	Smeermiddelbestendig Geschikt voor garages
Stroomvoorziening 2,5 u	Stroomvoorziening 100-240 V 5 m	Stroomvoorziening 100-240 V 5 m	Stroomvoorziening <4,5 u	Stroomvoorziening 100-240 V 5 m	Stroomvoorziening 1:1 u 3:2 u
Oplaadfuncties Docking station		Oplaadfuncties 2 u	Oplaadfuncties Micro-USB	Oplaadfuncties 3,5 u Powerbank	Oplaadfuncties Docking station
Bestelnr. LPL34UVX1 GOC 39419131	Bestelnr. LPL35X1 GOC 39421431	Bestelnr. LPL45X1 GOC 39732131	Bestelnr. LPL64X1 GOC 05167731	Bestelnr. LPL39X1 GOC 39609631	Bestelnr. LPL403MODX1 GOC 39627066



HDL10

Professionele LED-hoofdlamp

LPL29B1



Twee lichtstanden

- Boost van 100 lm LED-licht voor nauwkeurige werkzaamheden
- Eco LED-licht van 50 lm voor een snelle inspectie

Brede lichthoek

- Brede lichthoek: tot 50°
- Duurzame LED

Hoogwaardige afwerking

- 90° draibare lamp
- Instelbare hoofdband
- Waterbestendig
- Werkt op 3 AAA-batterijen van Philips

Penlight Professional

De draagbare inspectietool

LPL19B1



Zeer intens wit licht voor optimale helderheid

- Leds van hoge kwaliteit met een lichtopbrengst van 120 lumen
- Natuurlijk wit licht van 6000 K

Toegang tot zeer nauwe ruimten

- Ledaanwijzer op bovenzijde: 20 lm
- Klein en compact

Geschikt voor elke inspectietaak

- Water- en stofdicht: IP 54
- Schokbestendige behuizing
- Batterij gaat 11 uur mee

PEN20

Compacte oplaadbare LUXEON LED-lamp van hoge kwaliteit

LPL42X1



Ook verkrijgbaar in een compacte balie-display

Hoogwaardig wit LED-licht

- Verdrijft het donker met helder en zacht natuurlijk licht
- Hoogwaardige LUXEON LED-lamp van tot wel 200 lumen
- Verlicht een groot werkgebied met de bundelhoek van 80°

Zeer duurzame batterij

- De nieuwe batterij gaat 5x langer mee dan de meeste oplaadbare batterijen
- Tot wel 4,5 uur continu licht na 2 uur opladen

Slijtvast

- De stevige behuizing is slagvast volgens IK07
- Water- en stofdicht volgens IP54
- In hoge mate bestand tegen chemicaliën en oplosmiddelen die in de werkplaats worden gebruikt

Handsfree verlichting

- Handen vrij om te werken dankzij de ingebouwde wartelhaak (80°) en magneet



Penlight Premium

Hoogvermogen LUXEON Rebel
Ledlamp in compact formaat

LPL28RECHX1



Comfortabel licht om te werken zonder moe te worden

- Hoogvermogen LUXEON-leds met een lichtopbrengst van 145 lm
- Natuurlijk wit licht van 6000 K
- Brede, gelijkmatige lichtbundel

U ziet wat voor anderen verborgen blijft

- Sterk ledaanwijzer van 120 lm
- Robuust, comfortabel en u houdt uw handen vrij

Draaibare cliphouder met geïntegreerde magneet

- Robuuste aluminium behuizing met zachte greep

Snel oplaadbaar en constante lichtopbrengst

- Nieuwste -batterijtechnologie garandeert lange levensduur
- Batterij gaat tot 6 uur mee

Nieuw

RCH5S Inspectiezaklamp

LPL62X1



RCH6 Compacte zak- en hoofdlamp

LPL38X1



Hoogwaardig wit LED-licht

- Unieke dimfunctie voor comfort, inclusief geheugenfunctie
- Boostmodus, tot 300 lumen
- Spotlicht: tot 120 lumen
- Brede lichthoek van 120°
- Helder, natuurlijk licht van 6000 K

Meer stevigheid

- Zeer hoge schokbestendigheid - IK09
- Hoge water- en stofbestendigheid - IP68
- Bestand tegen chemische stoffen en oplosmiddelen

Duurzame batterij

- Gedeeld dockingstation met Philips RCH25
- Lange gebruiksduur - tot 12 uur (gedimd licht)
- Zeer snel opladen - minder dan 2,5 uur

Veelzijdigheid

- Lichtmodule met rotatie van 180°
- Handsfree: 360° uittrekbare haken en sterke magneet

Zak- en hoofdlamp voor tweevoudig gebruik

- Zak- en hoofdlamp met innovatief ontwerp
- Draaibare hoofdlamp (90°)
- Sterke magneet aan de achterzijde en een hoofdband voor handsfree gebruik
- Rood FindMe-lampje in stand-bymodus

Superieur helder licht

- Verdrijft het donker met zacht natuurlijk licht
- Philips hoogvermogen-LED-lamp van tot wel 130 lumen (Boost) - 70 lumen (Eco)
- Brede bundelhoek: 90°

Zeer duurzame en snel oplaadbare batterij

- Nieuwe geavanceerde batterij, gaat lang mee en is snel oplaadbaar
- 5x langere levensduur

Slijtvast

- Bestand tegen schokken en oplosmiddelen: IK07 en IP54



RCH10

Snoerloze professionele werklamp

LPL20X1



Superieur, helder licht

- Krachtig LED-licht tot 150 lumen
- Brede lichthoek: tot 120°

Robuust en slijtvast

- Robuuste beschermende behuizing: IP 54 en IK07

Handsfree verlichting

- Snoerloos, met draaibare haak
- Gebruiksvriendelijke draaidop en sterke magneet



RCH19

Oplaadbare compacte inspectielamp

LPL46X1



Extreem platte en veelzijdige inspectielamp

- Flexibele 180° -lichtmodule
- Handsfree: 360° intrekbare haak en krachtige magneet
- Lange brandtijd – tot 7 uur in Eco stand
- Ultrasnel opladen – 3 uur

Superieur, helder licht

- Hoogvermogen LED-licht van 250 lm
- Brede bundelhoek - 90°
- Helder natuurlijk licht – 6,000 K

Stevig model voor in iedere werkplaats

- Hoge slagvastheid: IK07
- Bestand tegen chemicaliën en werkplaatsoplosmiddelen



RCH21S

Robuuste oplaadbare LED-inspectielamp met laadstation

LPL47X1



Verbeterde stevigheid met onbreekbaar ontwerp

- Stevige behuizing met rubber handvat voor hoge slagvastheid – IK08
- Bestand tegen water, stof en oplosmiddelen: IP65
- Bestand tegen chemicaliën en werkplaatsoplosmiddelen

Hoogwaardig wit LED-licht

- Hoogwaardig LUXEON LED-licht met hoog vermogen: 300 lm boost & 120 lm eco
- Brede bundelhoek – 90°
- Natuurlijk wit licht – 6,000 K

Ultraduurzame Lithium batterij

- 5x langere levensduur door vernieuwde techniek – tot wel 1,500 keer opladen
- Lange brandtijd – tot 6 uur in Eco stand
- Ultrasnel opladen – minder dan 2 uur

Handig en veelzijdig

- Flexibele 90° -lichtmodule
- Rubberen handvat voor perfecte grip
- Handsfree: 360° intrekbare haak en krachtige magneet
- Rode FindMe-indicator in stand-by modus

RCH21S

RCH25

Draagbare inspectielamp

LPL63X1

Nieuw



500/50
Lumen

PHILIPS

Hoogwaardig wit LED-licht

- Unieke dimfunctie voor comfort, inclusief geheugenfunctie
- Boostmodus, tot 500 lumen
- Spotlicht: tot 300 lumen
- Brede lichthoek van 120°
- Helder, natuurlijk licht van 6000 K

Meer stevigheid

- Zeer hoge schokbestendigheid - IK09
- Hoge water- en stofbestendigheid - IP68
- Bestand tegen chemische stoffen en oplosmiddelen

Duurzame batterij

- Gedeeld dockingstation met Philips RCH5S
- Lange gebruiksduur - tot 10 uur (gedimd licht)
- Snel opladen - minder dan 3,5 uur

Veelzijdigheid

- Lichtmodule met rotatie van 180°
- Handsfree: 360° uittrekbare haken en sterke magneet

RCH31UV

UV-lichtlekdetector

LPL34UVX1



350/150
Lumen

PHILIPS

Krachtig LED-licht en UV-lekkagedetector

- Krachtige LED-lamp: 350 lm Boost & 150 lm Eco
- UV-lichtlekdetector
- Brede lichthoek: 90°

Hoge weerstand

- Sterke schokbestendigheid -IK07
- Bestand tegen water, stof en oplosmiddelen - IP54

Ultraduurzame batterij

- 5x langere levensduur
- Lange gebruiksduur - tot 8 uur
- Supersnel opladen - 2,5 uur

Handig en veelzijdig

- 90° flexibele verlichtingsmodule
- Handsfree: 360° uittrekbare haak & sterke magneet
- Find-Me-lamp (rood) in stand-bymodus



CBL10

Professionele verlichtingstool

LPL35X1



Krachtig wit LED-licht

- Krachtig LED-licht: 330 lumen
- Brede lichthoek: tot 120°

Hoge weerstand

- Bestendig tegen chemische stoffen en oplosmiddelen
- Sterke schokbestendigheid -IK07
- Bestand tegen water en stof -IP54

Compacte verlichting die niet hoeft te worden vastgehouden

- Kabel van 5 meter en 360° uittrekbare haak

CBH51

Hybride LED-werklamp

LPL45X1



1200/
500
Lumen

Veelzijdigheid

- Zowel met als zonder snoer te gebruiken
- Geïntegreerde telescopische bevestiging, 1,1 meter lang, verlengbaar tot 1,8 meter
- Haken die 360° draaien, met foam pads
- 5,5 uur / 3 uur gebruiksduur

Hoogwaardig wit LED-licht

- Boostmodus, tot 1200 lumen
- Brede lichthoek van 120°
- Helder, natuurlijk licht van 6000 K

Meer stevigheid

- Hoge schokbestendigheid - IK07
- Beschermd tegen water en stof - IP54
- Bestand tegen chemische stoffen en oplosmiddelen
- Stevig snoer van 5 meter voor werkplaatsen

PJH10

Kleine draagbare projector

LPL64X1

Nieuw



1000/
100
Lumen

Hoogwaardig wit LED-licht

- Unieke dimfunctie voor comfort, inclusief geheugenfunctie
- Boostmodus, tot 1000 lumen
- Lichthoek van 90°
- Helder, natuurlijk licht van 6000 K

Meer stevigheid

- Zeer hoge schokbestendigheid - IK09
- Hoge water- en stofbestendigheid - IP68
- Bestand tegen chemische stoffen en oplosmiddelen

Duurzame batterij

- Lange gebruiksduur - tot 12 uur (gedimd licht)
- Opladen via micro-USB
- Opladen - minder dan 4,5 uur

Veelzijdigheid


- Lichtmodule met rotatie van 180°
- Handsfree: verstelbaar standaard met ingebouwde magneet

Beter zien, werkt beter met Philips MatchLine-daglicht.

Voor de weergave van ware kleuren, ontworpen voor professionals.

Philips MatchLine biedt krachtig wit licht, een hoge kleurweergave-index en een kleurtemperatuur van 6000 K, zoals van echt daglicht. U kunt lakken, polijsten, schoonmaken of voorbereidend werk doen alsof u buiten werkt op een heldere zonnige dag.

De lamp is niet alleen ontworpen voor beter zicht, maar is ook aangenamer voor uw ogen, waardoor u minder snel moe wordt tijdens uw werk.



Wat is de kleurweergave-index?

Het effect van een lichtbron op de kleurimpressie wordt uitgedrukt in kleurweergave-index (CRI), op een schaal van 0 tot 100. Natuurlijk buitenlicht heeft een CRI van 100 en wordt gebruikt als standaard voor de vergelijking van andere lichtbronnen. Hoe hoger de kleurweergave-index (CRI), hoe makkelijker het is om de juiste kleur te bepalen.

De Philips MatchLine PJH20, uitgerust met Lumileds LUXEON®-LED's, levert licht met een CRI van 92, perfect voor kleurherkenning.

De Philips MatchLine-serie bestaat uit twee producten en diverse accessoires met verschillende verlichtingsoplossingen voor autospuiters.




Redelijke CRI

Goede CRI

Uitstekende CRI



Zonder filter



Met MatchLine-filter



Multidirectionele **MDLS-lamp** met **3 modules** voor kleurcontrole

LPL403MODX1



1500/750
Lumen



Spare single module is also available.

De **Philips MatchLine MDLS CRI** is een alles-in-één LED-werklamp, perfect voor snelle **kleurcontroles** en groot spuitwerk. Deze **360° draaibare lamp** met drie afzonderlijke modules geeft krachtig wit licht, voor de weergave van ware kleuren en een superieure afwerking.

Het is ook een geweldig hulpmiddel bij reparaties in de werkplaats.

Weergave van ware kleuren zoals bij echt daglicht

- Eenvoudig de juiste kleuren kiezen, net als bij daglicht
- CRI van 92: zeer geschikt voor taken waarbij een nauwkeurige kleurweergave vereist is

Hoge lichtopbrengst

- Lichtopbrengst in twee standen: 1500 lumen (Boost) / 750 lumen
- Volledige lichtdekking van 360°
- Mat filter

Nieuwe geavanceerde batterij

- Geavanceerde oplaadbare batterij kan vijf keer zo vaak worden opgeladen*

Slijtvast en veelzijdig

- Impactbestendig volgens IK07
- Bestand tegen water, stof en chemicaliën volgens IP54
- Klemhaak en magneet

*1500 laadcycli in plaats van de standaard 300 laadcycli





PJH20 LED-projector voor kleurcontrole

LPL39X1



De Philips **MatchLine PJH20** LED-werklamp is perfect voor snelle **kleurcontroles** en groot spuitwerk. De lamp heeft twee standen met helder licht waarmee u een **hoogwaardige afwerking** kunt leveren. U kunt eenvoudig schakelen tussen de **batterij en een bekabelde voedingsbron**.

Het is ook een uitstekende verlichtingstool voor andere reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.

Weergave van ware kleuren zoals bij echt daglicht

- Eenvoudig de juiste kleuren kiezen, net als bij daglicht
- CRI van 92: zeer geschikt voor taken waarbij een nauwkeurige kleurweergave vereist is

Hoge lichtopbrengst

- Lichtopbrengst in twee standen: 2300 lumen (Boost) / 1200 lumen
- Brede bundelhoek van 90°
- Mat filter om verblinding te beperken

Nieuwe geavanceerde batterij

- Eenvoudig schakelen tussen de batterij en een bekabelde voedingsbron

Slijtvast en veelzijdig

- Impactbestendig volgens IK09
- Bestand tegen water, stof en chemicaliën volgens IP67
- Kan op een driepoot worden geplaatst



Driepoot geschikt voor MDLS CRI en PJH20





Vind de juiste werklamp voor uw klus



	HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium	RCH5S	RCH6	RCH10	RCH19
Hoge licht-opbrengst (lumen)	50/100 lm	130 lm	100/200 lm	145 lm	30/300 lm	70/130 lm	150 lm	120/250 lm
Bundelhoek	50°	40°	80°	80°	120°	90°	120°	90°
Versterkte modus (lumen)	100 lm	-	200 lm	-	300 lm	130 lm	-	250 lm
Aanwijzer (lumen)	-	20	-	120	120	-	-	-
Kleurtemperatuur (Kelvin)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Aantal leds	5+1	6+1	4	4+1	4+1	3	6	6
UV-licht	-	-	-	-	-	-	-	-
Slagvastheids-klasse (IK)	-	-	IK07	IK07	IK09	IK07	IK07	IK07
IP-beschermings-klasse (IP)	IPX4	IP54	IP54	IP54	IP68	IP54	IP54	IP20
Oplaadbaar	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oplaadtijd (uren)	-	-	<2 uur	2 uur	<2,5 uur	1 hr	4 uur	< 3 uur
Gebruiksduur (uren)	tot 10 uur	tot 11 uur	2 uur / 4,5 uur	tot 6 uur	tot 12 uur	2 uur / 4 uur	tot 5 uur	4 uur / 7 uur in boost / eco mode
USB-plug	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
Snoer (meter)	-	-	-	-	-	-	-	1 m
Houder	cliphouder en hoofdband	cliphouder	cliphouder	cliphouder, 80° draaibaar	360° draaibaare haak	hoofdband	360° draaibaare haak	360° draaibaare haak
Magneet	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opgenomen vermogen (Watt)	1,6 W	1,6 W	1,8 W	5 W	3W	2 W	2,5 W	3 W
Netspanning bij gebruik	4,5 V	4,5 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100V-240 V	100-240 V	3,65 V
Bedrijfs-temperatuur	0-40°C	0-40°C	-20-60°C	-10-50°C	-10-40°C	-20-50°C	-10-40°C	0 - 40°C
Productgewicht	115 g	70 g	93 g	90 g	164 g	80 g	180 g	215,5 g




	RCH21S	RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH10	PJH20 CRI	MDLS CRI
Hoge licht-opbrengst (lumen)	120/300 lm	50/500 lm	150/350 lm	330 lm	500/1200 lm	100/1000 lm	1200/2300 lm	750/1500 lm
Bundelhoek	90 °	120°	90°	120°	120°	90°	90°	360°
Versterkte modus (lumen)	300 lm	500 lm	350 lm	-	1200 lm	1000 lm	2300 lm	1500 lm
Aanwijzer (lumen)	-	300	-	-	-	-	-	-
Kleurtemperatuur (Kelvin)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Aantal leds	6	6+1	8	12	32	1 COB	48	7
UV-licht	-	-	✓	-	-	-	-	-
Slagvastheids-klasse (IK)	IK08	IK09	IK07	IK07	IK07	IK09	IK09	IK07
IP-beschermings-klasse (IP)	IP65	IP68	IP54	IP54	IP54	IP68	IP67	IP54
Oplaadbaar	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Oplaadtijd (uren)	< 2 uur	<3,5 uur	2,5 uur	-	< 2 uur	<4,5 uur	3,5 uur	1 lamp 1 uur/ 3 lamp 2 uur
Gebruiksduur (uren)	3,5 uur / 6 uur in boost / eco mode	tot 10 uur	tot 8 uur	-	3 uur / 5,5 uur in boost / eco mode	tot 12 uur	2 uur / 4 uur	1 uur / 2,5 uur
USB-plug	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
Snoer (meter)	1 m	-	-	5 m	5 m	-	5 m	-
Houder	360 ° draaiibare haak	360° draaiibare haak	360° draaiibare haak	360° draaiibare haak	360° draaiibare haak	-	-	haak
Magneet	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓
Opgenomen vermogen (Watt)	3 W	5W	3 W	5 W	10 W	10W	20 W	5 W
Netspanning bij gebruik	3,2 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	3,7 V	100-240 V	8,4 V	3,2 V
Bedrijfs-temperatuur	0 - 40°C	-10-40°	-20-50°C	-10-50°C	10 - 40°C	-10-40°	lamp -20-60°C	lamp -20-60°C
Productgewicht	210,5 g	375 g	270 g	545 g	835 g zonder kabel / 1300 g met kabel	399 g	1,3 5 kg	1797 g zonder adapter (1 lamp = 223 g)



IP-beschermingsklasse


Mate van bescherming tegen binnendringen van vaste objecten, stof, onbedoeld contact en water in elektrische apparatuur.

Eerste cijfer: bescherming tegen vaste deeltjes





Slagvastheid (IK)

Mate van bescherming die de behuizing van elektrische apparatuur biedt tegen externe mechanische schokken.



Tweede cijfer: bescherming tegen binnendringen van vloeistoffen





RCH21S



RCH10

Bestelinformatie

Productnaam	Bestelcode	Plug	GOC	EAN1	EAN3	Packaging Quantity
HDL10	LPL29B1	-	39360631	8727900393606	8727900393699	6
Penlight Professional	LPL19B1	-	38819031	8727900388190	8727900388206	6
PEN20	LPL42X1	-	39631731	8727900396317	8727900396324	6
PEN20 counter display	LPL42XD	-	39671366	8727900396713	8727900396720	1
Penlight Premium	LPL28RECHX1	EU	39220394	8727900392203	8727900392210	4
RCH5S	LPL62X1	EU	05163931	8719018051639	8719018051646	6
RCH6	LPL38X1	EU	39607231	8727900396072	8727900396089	6
RCH10	LPL20X1	EU	39060531	8727900390605	8727900390612	6
RCH19	LPL46X1	EU	39823631	8727900398236	8727900398243	6
RCH21S	LPL47X1	EU	39841031	8727900398410	8727900398427	6
RCH25	LPL63X1	EU	05165331	8719018051653	8719018051660	6
RCH31UV	LPL34UVX1	EU	39419131	8727900394191	8727900394207	6
CBL10	LPL35X1	EU	39421431	8727900394214	8727900394221	6
CBH51	LPL45X1	EU	39732131	8727900397321	8727900397338	6
PJH10	LPL64X1	EU	05167731	8719018051677	8719018051684	6
PJH20	LPL39X1	EU	39609631	8727900396096	8727900396102	6
PJH20 TRIPOD	LPL43X1	-	39634833	8727900396348	8727900396355	2
MDLS	LPL403MODX1	EU/UK	39627066	8727900396270	8727900396287	1
MDLS Spare	LPL41SPAREX1	-	39629433	8727900396294	8727900396300	2

www.philips.com/matchline

Bezoek onze website www.philips.com/automotive

