

Löydä tarkoitukseen sopiva **LED-työvalo**

				Uutuus					Uutuus				Uutuus		
HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium	RCH55	RCH6	RCH10	RCH19	RCH21S	RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH10	PJH20	MDLS CRI
Tehovalo 100 lm <10 h	Tehovalo 130 lm <11 h	Tehovalo 200 lm <2 h	Tehovalo 145 lm <6 h	Tehovalo 300 lm <1,5 h	Tehovalo 130 lm 2 h	Tehovalo 150 lm <5 h	Tehovalo 250 lm 4 h	Tehovalo 300 lm 3,5 h	Tehovalo 500 lm <3,5 h	Tehovalo 350 lm 3,5 h	Tehovalo 330 lm	Tehovalo 1200 lm 3 h	Tehovalo 1000 lm <3 h	Tehovalo 2300 lm 2 h	Tehovalo 1500 lm 1 h
Eco-valo 50 lm <10 h		Eco-valo 100 lm <4,5 h	Eco-valo	Himmennettynä 30 lm <12 h	Eco-valo 70 lm 4 h		Eco-valo 120 lm 7 h	Eco-valo 120 lm 6 h	Himmennettynä 50 lm <10 h	Eco-valo 150 lm <8 h		Eco-valo 500 lm 5,5 h	Himmennettynä 100 lm <12 h	Eco-valo 1200 lm 4 h	Eco-valo 750 lm 2,5 h
Valokeilan kulma/säädettävyys 50° 90°	Valokeilan kulma/säädettävyys 40°	Valokeilan kulma/säädettävyys 80°	Valokeilan kulma/säädettävyys 80°	Valokeilan kulma/säädettävyys 120° 180°	Valokeilan kulma/säädettävyys 90° 90°	Valokeilan kulma/säädettävyys 120°	Valokeilan kulma/säädettävyys 90° 180°	Valokeilan kulma/säädettävyys 90° 90°	Valokeilan kulma/säädettävyys 120° 180°	Valokeilan kulma/säädettävyys 90° 90°	Valokeilan kulma/säädettävyys 120°	Valokeilan kulma/säädettävyys 120° 360°	Valokeilan kulma/säädettävyys 90° 180°	Valokeilan kulma/säädettävyys 90° 180°	Valokeilan kulma/säädettävyys 360° 90°
Ominaisuudet	Ominaisuudet 20 lumenin kohdevalaisin	Ominaisuudet FindMe	Ominaisuudet 120 lm FindMe	Ominaisuudet Himmennys 120 lm	Ominaisuudet Hihna FindMe		Ominaisuudet FindMe	Ominaisuudet FindMe	Ominaisuudet Himmennys 300 lm	Ominaisuudet UV-valo FindMe			Ominaisuudet Himmennys	Ominaisuudet CRI 92 Mattasuod.	Ominaisuudet CRI 92 Mattasuod.
Pidin Hihna	Pidin Pidike	Pidin Pidike Magneetti	Pidin 80° tiitin Magneetti	Pidin 360° haka Magneetti	Pidin Pidike Magneetti	Pidin 360° haka Magneetti	Pidin 360° haka Magneetti	Pidin 360° haka Magneetti	Pidin 360° haka Magneetti	Pidin 360° haka Magneetti	Pidin 360° haka	Pidin 1,1–1,8 m pidike	Pidin Magneetti	Pidin CRI 92 Mattasuod.	Pidin Pidike Magneetti
Kestävyyys IPX4	Kestävyyys IP54	Kestävyyys IP54 IK07	Kestävyyys IP54 IK07	Kestävyyys IP68 IK09	Kestävyyys IP54 IK07	Kestävyyys IP54 IK07	Kestävyyys IP20 IK07	Kestävyyys IP65 IK08	Kestävyyys IP68 IK09	Kestävyyys IP54 IK07	Kestävyyys IP54 IK07	Kestävyyys IP54 IK07	Kestävyyys IP68 IK09	Kestävyyys IP67 IK09	Kestävyyys IP54 IK07
Rasvaa hylkivä	Rasvaa hylkivä	Rasvaa hylkivä	Rasvaa hylkivä	Rasvaa hylkivä	Rasvaa hylkivä	Rasvaa hylkivä	Rasvaa hylkivä	Rasvaa hylkivä	Rasvaa hylkivä	Rasvaa hylkivä	Rasvaa hylkivä	Rasvaa hylkivä	Rasvaa hylkivä	Rasvaa hylkivä	Rasvaa hylkivä
Korjaamokäyttöön	Korjaamokäyttöön	Korjaamokäyttöön	Korjaamokäyttöön	Korjaamokäyttöön	Korjaamokäyttöön	Korjaamokäyttöön	Korjaamokäyttöön	Korjaamokäyttöön	Korjaamokäyttöön	Korjaamokäyttöön	Korjaamokäyttöön	Korjaamokäyttöön	Korjaamokäyttöön	Korjaamokäyttöön	Korjaamokäyttöön
Virtalähde 3x AAA	Virtalähde 3x AAA	Virtalähde Lataustoiminnot Micro USB 1500x	Virtalähde Lataustoiminnot Micro USB	Virtalähde Lataustoiminnot Telakointiasema	Virtalähde Lataustoiminnot Micro USB 1500x	Virtalähde	Virtalähde Lataustoiminnot Micro USB	Virtalähde Lataustoiminnot 1500x	Virtalähde Lataustoiminnot Telakointiasema	Virtalähde Lataustoiminnot Telakointiasema	Virtalähde 100-240 V 5 m	Virtalähde Lataustoiminnot 100-240 V 5 m	Virtalähde Lataustoiminnot Micro USB	Virtalähde Lataustoiminnot 100-240 V 5 m	Virtalähde Lataustoiminnot 1,1 h 3,2 h
Tilausmerkintä LPL29B1 GOC 39360631	Tilausmerkintä LPL19B1 GOC 38819031	Tilausmerkintä LPL42X1 GOC 39631731	Tilausmerkintä LPL28RECHX1 GOC 39220394	Tilausmerkintä LPL62X1 GOC 05163931	Tilausmerkintä LPL38X1 GOC 39607231	Tilausmerkintä LPL20X1 GOC 39060531	Tilausmerkintä LPL46X1 GOC 39823631	Tilausmerkintä LPL47X1 GOC 39841031	Tilausmerkintä LPL63X1 GOC 05165331	Tilausmerkintä LPL34UVX1 GOC 39419131	Tilausmerkintä LPL35X1 GOC 39421431	Tilausmerkintä LPL45X1 GOC 39732131	Tilausmerkintä LPL64X1 GOC 05167731	Tilausmerkintä LPL39X1 GOC 39609631	Tilausmerkintä LPL403MODX1 GOC 39627066