





# PHILIPS

## Automotive

# Dibujos técnicos de las Bases

## Bases de vidrio y plástico

<p>Base de plástico Negro (BAX 1,2 BLACK)</p>   <p>12V 12597</p> <p><b>Bax 8,3s</b></p>	<p>Base de plástico Negro (BAX 1,2 BLACK)</p>   <p>12V 12598</p> <p><b>Bax 8,5d/2</b></p>	<p>Base de plástico azul (BAX 1,2 BLUE)</p>   <p>12V 12603</p> <p><b>Bax 8,5d/1</b></p>
<p>Base de plástico Gris (BAX1,2W Grey)</p>   <p>24V 13597</p> <p><b>Bax 8,3s</b></p>	<p>Base de plástico Gris (BAX1,2W GREY)</p>   <p>24V 13598</p> <p><b>Bax 8,5d/2</b></p>	<p>Base de plástico verde (BAX 2,0 green)</p>   <p>12V 12600</p> <p><b>Bax 8,5d/2</b></p>
<p>Lámpara de 1W</p>   <p>12V 12516 24V 13516</p> <p><b>W2x4,6d</b></p>	<p>Lámpara de 2W (W2,3W)</p>   <p>12V 12061 24V 13061</p> <p><b>W2x4,6d</b></p>	<p>Lámpara Ámbar (WY5W)</p>   <p>12V 12396</p> <p><b>W2,1x9,5d</b></p>
<p>Lámpara de 2W (W2,2W)</p>   <p>12V 12960 24V 13960</p> <p><b>W2,1x9,5d</b></p>	<p>Lámpara de 3W (W3W)</p>   <p>12V 12256 24V 13256</p> <p><b>W2,1x9,5d</b></p>	<p>Lámpara de 5W (W5W)</p>   <p>12V 12961 24V 13961 LED 11961ULWX2</p> <p><b>W2,1x9,5d</b></p>
<p>Lámpara (W16W)</p>   <p>12V 12067</p> <p><b>W2,1x9,5d</b></p>	<p>Lámpara Ámbar (WY16W)</p>   <p>12V 12067NA</p> <p><b>W2,1x9,5d</b></p>	<p>Lámpara de 1 polo (W21W)</p>   <p>12V 12065</p> <p><b>W3x16d</b></p>
<p>Lámpara de 2 polos (W21/5W)</p>   <p>12V 12066 LED 12835REDB1</p> <p><b>W3x16q</b></p>		