


PHILIPS

Automotive


Qual é a **base** das lâmpadas de sinalização da **Philips**?

Bases de vidro e plástico


Base Plástica Preto (BAX 1,2 BLACK)




Base Plástica Preto (BAX 1,2 BLACK)




Base Plástica Azul (BAX 1,2 BLUE)




Base Plástica Cinza (BAX1,2W Grey)




Base Plástica Cinza (BAX1,2W GREY)




Base Plástica verde (BAX 2,0 green)




Pinguinho de 1W




Pinguinho de 2W (W2,3W)




Pingão Âmbar (WY5W)




Pingão de 2W (W2,2W)




Pingão de 3W (W3W)




Pingão de 5W (W5W)




Super Pingão (W16W)



Super Pingão Âmbar (WY16W)



Pingão Gigante 1 polo (W21W)



Pingão Gigante 2 polos (W21/5W)

