

PHILIPS

Professional
Display Solutions

2017

The display wall features several panels:

- Top Right Panel:** Weather forecast for Friday, New York, June 23. Temperature: +22°C. Icons for sun, clouds, and rain. Time: 5:12. Sunrise: 10:05. Humidity: 43%. Forecast for the day: NIGHT (+18°C), MORNING (+20°C), DAY (+22°C), EVENING (+21°C).
- Top Left Panel:** Advertisement for sunglasses. A woman wearing sunglasses and a white jacket. Text: "sun glasses", "casual", "chique". Price: € 159,-.
- Bottom Left Panel:** Advertisement for a classic leather jacket. A man wearing a brown leather jacket. Text: "classic", "leather", "jacket". Price: € 299,-.
- Bottom Right Panel:** Advertisement for a bag. A woman wearing a blue dress and a pink bag. Text: "bag", "€ 99,-".

Innovations on Display:
technology evolves



Innovations on Display: **technology evolves**

Philips Professional Display Solutions abre una ventana de oportunidades. Fuimos pioneros en el videowall en 1984, después cambiamos la manera en que las personas veían la TV con el Ambilight. Y ahora nuestra tecnología evoluciona con innovaciones en monitores para una amplia variedad de mercados y aplicaciones comerciales.

Nuestras soluciones innovadoras seguirán sacando todo el partido a su negocio

Desde señalización dinámica hasta contenidos informativos y ocio, nuestras soluciones de monitores le proporcionan acceso intuitivo a un surtido de aplicaciones en constante expansión. Cada vez un mayor número de nuestras soluciones de monitores profesionales con tecnología Android™ y este no deja de crecer. Y con el uso de nuestra plataforma CMND, puede controlar y actualizar pantallas y contenidos desde una ubicación central, lo que le permite ahorrar tanto tiempo como dinero.

Nuestras soluciones de monitores profesionales se personalizan para adaptarse a muchos mercados

- Hostelería
- asistencia sanitaria
- Lugares públicos
- Transporte
- Corporaciones
- Educación
- Punto de venta
- Comida y bebida



Con tecnología
Android™ inspirados
por la interacción

Como el sistema operativo (OS) más desarrollado y ampliamente utilizado en el mundo, Android es mucho más que simplemente permitir el uso de una tecnología, es el acceso a la simplicidad interactiva. Nuestras soluciones de monitores profesionales con tecnología Android, le permiten una interacción más inteligente, rápida e intuitiva con contenidos y monitores. Y, cuando se integran con nuestra plataforma CMND, se consigue simplificar la instalación y tener pleno control desde una ubicación central.

Interacción con los huéspedes, **mayor atractivo visual**

Proporciona a los huéspedes una interfaz de usuario limpia e intuitiva. También resulta más rápida la interacción con los huéspedes. Y usted tiene acceso a una amplia gama de aplicaciones móviles para Android* que ofrecen servicios exclusivos para el sector hotelero.



Interacción con socios, **controle todos los aspectos de la pantalla**

Puede utilizar aplicaciones móviles nativas o una aplicación web** para gestionar los programas de contenidos y reproducir mensajes de señalización relevantes, así como gestionar y controlar la infraestructura de señalización. Los desarrolladores pueden depurar su aplicación móvil directamente desde la pantalla.



Interacción con el usuario final, **máxima facilidad de uso**

System-on-Chip (SoC) de Android proporciona un funcionamiento estable y seguro las 24 horas, los 7 días de la semana. También facilita la integración a bajo coste para soluciones de señalización de terceros y es fácil de usar.


* El robot de Android se reproduce o modifica a través de trabajos creados y compartidos por Google y usados de conformidad con las condiciones descritas en la Licencia de Atribución de Creative Commons 3.0

** Instalación de APK independiente, tienda Google Play no disponible.



Gestionar desde una ubicación central

Ya tenga uno o mil monitores, CMND le permite gestionarlos todos desde una ubicación central. Su robusta plataforma de gestión de monitores le coloca al mando de los ajustes, la programación del firmware y las actualizaciones de software, así como de la publicación y actualización de contenidos. Todo con la facilidad de clicar y arrastrar.



* Algunas funciones no son compatibles en todos los dispositivos.



Una plataforma de gestión de monitores continua y de principio a fin

CMND es una solución de principio a fin que funciona de manera constante en todas sus soluciones de monitores profesionales conectadas. Obtiene el control total sobre la manera en la que se muestran los contenidos. En monitores seleccionados, cuenta con resolución full-HD y muestra los contenidos tanto en modo retrato como paisaje.

Reduce el coste total de propiedad

El uso de una sola interfaz para controlar todos sus monitores significa que no son necesarias actualizaciones manuales en cada uno de los monitores que consumen mucho tiempo. Y la manera sencilla e intuitiva en la que le permite crear y publicar contenidos en tiempo real impulsa la eficiencia de sus procesos de gestión de monitores. El resultado final es un menor coste total de propiedad.

Gestión de monitores con CMND&Control

CMND&Control actualiza y controla ajustes, software y contenidos para todos sus monitores desde una ubicación central. Las actualizaciones pueden programarse o implantarse en tiempo real. Este módulo también gestiona canales de RF e IPTV a través de redes coaxiales de RF e IP.

Gestión de contenidos con CMND&Create

CMND&Create le proporciona control central sobre los contenidos que se muestran en el monitor, la forma y el momento en que se hace. Puede crear contenidos interactivos usando plantillas prediseñadas proporcionadas con el módulo. Le permite crear contenidos tanto en modo retrato como paisaje usando una interfaz de usuario intuitiva e incluye widgets de clicado y arrastre, reproducción de vídeo e imagen y programación para la publicación de contenidos. Este módulo también añade transmisiones RSS, climatología, anuncios y otros elementos de actualización automática.

Hostelería

Tanto si quiere dar la bienvenida a sus huéspedes cuando llegan, como entretenerlos en sus habitaciones, mostrarles el camino o proporcionarles instalaciones para conferencias, nuestra selección de Monitores Profesionales mejorará la calidad de la estancia en su establecimiento.

Sorprenda a sus huéspedes con entretenimiento dentro de la habitación

Los monitores MediaSuite y Signature proporcionan acceso preparado para el futuro a un mundo de aplicaciones Android, incluidos servicios exclusivos para el sector hotelero. Son compatibles con HEVC y pueden recibir retransmisiones de TV a través de una red de IP, lo que elimina la necesidad de un decodificador. Los huéspedes apreciarán la interfaz de usuario intuitiva y quedarán completamente sorprendidos por la resolución de 4K Ultra-HD, el Wifi Miracast™ para compartir pantallas y el Ambilight para crear un ambiente perfecto. Utilice CMND&Control para centralizar la actualización y control de los monitores, al tiempo que CMND&Create centraliza la creación y gestión de contenidos.

(véanse las páginas 6-7 y 29)

Encontrar el camino con un conserje digital

Los monitores Multi-Touch T-Line proporcionan a los huéspedes acceso sencillo a información útil tal como mapas de carreteras, posibilidades de ocio y programaciones de reuniones. Los monitores cuentan con múltiples puntos de contacto simultáneos y abren el mundo de las aplicaciones Android. Y la seguridad tampoco es un problema con el T-Line gracias a su cristal de seguridad antireflectante y antireflejante.

(véase la página 27)

Videoconferencias fiables en salas de reuniones

La videoconferencia que utiliza monitores con función de conmutador por error garantiza que el contenido se mantenga estable y en funcionamiento. Con QuadViewer puede reproducir simultáneamente contenidos desde cuatro entradas Full-HD independientes o reproducir contenidos en calidad 4K Ultra-HD. El acceso a varias salas de reuniones resulta sencillo de gestionar usando un monitor T-Line de 10 pulgadas en la puerta de entrada que muestra el nombre de la sala, el tema de la reunión, el organizador y la ocupación con el empleo de barras de colores LED.

(véase la página 27)

Un vestíbulo acogedor invita a una estancia más prolongada

Un vestíbulo impresionante inducirá a los huéspedes a prolongar su estancia. Una buena forma de conseguirlo es el monitor de pared de vídeo X-Line con bisel ultra-fino, calibración avanzada del color y potencia de procesamiento integrada.

(véase la página 26)





Asistencia sanitaria

Nuestras soluciones no sólo contribuyen al bienestar de los pacientes, sino que también ayudan a los visitantes de establecimientos sanitarios a encontrar el camino y proporcionan a la práctica médica Monitores Profesionales informativos y calibrados.

Hacer más cómoda la vida de los pacientes con **entretenimiento en la mesita de noche**

Para cubrir las necesidades especiales de los hospitales y otros establecimientos sanitarios, contamos con los monitores Heartline exclusivos que son compatibles con los sistemas de llamada de enfermería. La TV de mesita de noche de 19" también incluye carcasa antimicrobiana conforme a JISZ2801 para evitar el crecimiento de microorganismos. También cuenta con conexión de auriculares con aislamiento galvánico para separación a prueba de fallos del conector de auriculares y el entorno eléctrico cercano a la cama del paciente. Las teclas de control táctil inteligente en el mando a distancia conforme a la IEC 60601-1 crean una superficie plana e incluyen bloqueo del teclado para una fácil limpieza. El montaje mural de la TV de mesita de noche de 19" es sencillo gracias a la solución del brazo de montaje SW04500 y los canales IPTV para la recepción de retransmisiones de TV permiten que no haya necesidad de decodificador. También proporciona una mejor calidad de imagen y la capacidad de transmitir medios en lotes más pequeños directamente desde la fuente.

(véase la página 30)

Gestione el acceso a la TV con **la solución de pago MyChoice**

Con MyChoice puede generar ingresos adicionales sin modificar la infraestructura existente. Los canales de TV se activarán con un código PIN. Los pacientes pueden comprar estos códigos PIN en el terminal de pagos o en la recepción del hospital.

Ayude a los visitantes a **encontrar el camino**

Ayude a los visitantes a encontrar el camino proporcionando mapas de las instalaciones en nuestros monitores T-line con múltiples puntos de contacto simultáneos. Los monitores cuentan con múltiples puntos de contacto simultáneos y abren el mundo de las aplicaciones Android. Y la seguridad tampoco es un problema con el T-Line gracias a su cristal de seguridad antirreflejante y antireflejante. (véase la página 27)

Revisión y diagnóstico en las **consultas médicas**

Los médicos suelen necesitar revisar y diagnosticar imágenes clínicas con un rendimiento del monitor consistente y preciso. Nuestras soluciones de señalización vienen calibradas de fábrica para proporcionar un rendimiento de monitor conforme a la norma Grayscale compatible con DICOM parte 14. (véanse las páginas 24-27)

Lugares públicos

Allá donde hay mucho tránsito de personas existe la necesidad de entretenerlas e informarlas. Nuestros Monitores Profesionales desempeñan esta función de manera eficaz al tiempo que le proporcionan oportunidades para generar ingresos adicionales procedentes de la publicidad.

La fácil elección con paneles de menú digitales

Puede programar cómo, cuándo y qué contenidos mostrar en modo retrato o paisaje gracias a la creación y gestión de contenidos centralizada con CMND&Create. Visualice nuestros monitores desde prácticamente cualquier ángulo gracias a su ángulo de visión extra-amplio de 178 grados. Incluso en ubicaciones remotas o complejas, pueden crearse fácilmente redes de señalización usando comunicación máquina a máquina con la opción de red 4G/LTE. Los D-Line y P-Line con tecnología Android también ofrecen posibilidades de integración asequibles y sencillas con soluciones de señalización de terceros, así como un funcionamiento estable y seguro las 24 horas, los 7 días de la semana.

(véanse las páginas 24-25)

Genere ingresos extra con publicidad y promoción

La publicidad y la promoción mostradas en nuestro videowall X-Line de bisel ultra-estrecho y alto brillo es una gran manera de llamar la atención y generar ingresos. Sus visitantes disfrutan de imágenes llamativamente nítidas y colores vívidos gracias a la precisión de color y al brillo consistente de nuestros monitores IPS. Y la función de conmutador por error de la mayoría de nuestras soluciones de señalización garantiza que los contenidos funcionen las 24 horas, los 7 días de la semana con la reproducción automática de contenidos de otra fuente si el reproductor multimedia principal falla.

(véase la página 26)

Un mostrador de bienvenida con noticias e información

Impresione e informe a sus visitantes con un monitor Signature con Ambilight colocado en la parte superior de su mostrador de bienvenida. Resulta ideal para mostrar las últimas noticias e informar sobre la empresa.

(véase la página 29)

Retransmisiones en directo para entretener a los visitantes

MediaSuite y Signature con tecnología Android proporcionan una manera apta para el futuro de entretener a los visitantes con retransmisiones en directo. Son compatibles con HEVC y pueden recibir retransmisiones de TV a través de una red de IP, al tiempo que se elimina la necesidad de un decodificador.

(véase la página 29)

Ayude a los visitantes a encontrar el camino

Los monitores Multi-Touch T-Line proporcionan a los huéspedes acceso sencillo a información útil tal como mapas de carreteras, posibilidades de ocio y programaciones de reuniones. Los monitores abren el mundo de las aplicaciones Android y la seguridad no supone un problema gracias al cristal antireflectante y antireflejante.

(véase la página 27)

TRY OUR
**HOMESTYLE
HAMBURGERS**

**THE BEST
IN TOWN**

HOME 00 - 00 GUEST

45:00



Departures (2/4)

Vienna	11:01 AM	On time
Abu Dabi	11:08 AM	On time
London	11:11 AM	Cancelled
Venice	11:22 AM	On time
Rome	11:40 AM	Cancelled
Berlin	11:49 AM	On time

MONDAY
April 27 10:57 AM

PARIS
26°C
Partly Cloudy

8:22 AM 1:22 AM 8:26 PM
7:50 AM 7:17 PM 7:17 PM

14-19 km/h
View All

TUESDAY 27°
WEDNESDAY 28°
THURSDAY 30°
FRIDAY 29°
SATURDAY 25°
SUNDAY 23°



FLY
TO THE OTHER SIDE
OF THE WORLD

TERRIFIC AIRWAYS. TRAVEL IN STYLE.

Transporte

Los Monitores Profesionales proporcionan a los viajeros que transitan por aeropuertos, estaciones de ferrocarril y terminales de autobús acceso rápido a información acerca de las horas de salida y llegada y cambios en los horarios. Las personas también necesitan encontrar el camino dentro del lugar y la información en tiempo real y el ocio en las áreas de salida hacen que la espera resulte más divertida.

Sea puntual con los paneles de información

Se llama la atención sobre los mensajes con los monitores P-Line de alto brillo con tecnología Android. Ya sean horas de salida y llegada, anuncios y promociones patrocinados o mensajes de emergencia, la plataforma CMND le permite controlar toda la información desde una ubicación central. La función de conmutador por error de la mayoría de nuestros monitores garantiza que los contenidos funciones las 24 horas, los 7 días de la semana con la reproducción automática de contenidos de otra fuente si el reproductor multimedia principal falla. Incluso en ubicaciones remotas o complejas, puede crear fácilmente redes de señalización usando comunicación máquina a máquina con la opción de red 4G/LTE.

(véanse las páginas 6-7, 25)

Ayude a los viajeros a encontrar el camino

Ayude a los viajeros a llegar a su destino proporcionándoles mapas de carretera e información acerca de taxis, transporte público y opciones de ocio en la zona. Nuestros monitores T-Line cuentan con varios puntos de contacto simultáneos y abren el mundo de las aplicaciones Android y la seguridad no supone un problema con los T-Line gracias al cristal antireflectante y antirreflejante.

(véase la página 27)

Hacer que elegir resulte más sencillo con paneles de menú digitales

Proporcione imágenes de alta calidad de tiempos disponibles en modo retrato o paisaje. Los viajeros pueden ver los Monitores Profesionales desde prácticamente cualquier ángulo gracias a los ángulos de visualización extra-amplios de 178 grados tanto en plano horizontal como vertical. Y la función de conmutador por error de la mayoría de nuestros monitores garantiza que los contenidos funciones las 24 horas, los 7 días de la semana con la reproducción automática de contenidos de otra fuente si el reproductor multimedia principal falla. Los D-Line y P-Line con tecnología Android también ofrecen posibilidades de integración asequibles y sencillas con soluciones de señalización de terceros, así como un funcionamiento estable y seguro las 24 horas, los 7 días de la semana.

(véanse las páginas 24-25)

Pase el tiempo con retransmisiones entretenidas

Mantenga entretenidos a los viajeros mientras esperan con el monitor Signature con Ambilight. Ayuda a pasar el tiempo y mantiene a los viajeros relajados. La compatibilidad con HEVS y la capacidad de recibir retransmisiones de TV a través de una red IP también se encuentran disponibles en los monitores EasySuite y MediaSuite, lo que los convierte en buenas alternativas para un presupuesto más ajustado.

(véanse las páginas 28-29)

Corporaciones

En el mundo empresarial, los Monitores Profesionales son ideales para informar tanto a empleados como a visitantes. Utilícelos para presentar noticias de la empresa en recepción, realizar videoconferencias en salas de reuniones, videowalls para interiores dinámicos o para datos sobre producción en tiempo real en la planta de fabricación.

Impresione a los visitantes cuando entran en la recepción

Impresione e informe a sus visitantes con un monitor Signature con Ambilight colocado en la parte superior de su recepción. Resulta ideal para mostrar las últimas noticias e informar sobre la empresa.

(véase la página 29)

Videoconferencias en salas de reuniones

La videoconferencia que utiliza monitores con función de conmutador por erro garantiza que el contenido se mantenga estable y en funcionamiento. Con QuadViewer puede reproducir simultáneamente contenidos desde cuatro entradas Full-HD independientes o reproducir contenidos en calidad 4K Ultra-HD. El acceso a varias salas de reuniones resulta sencillo de gestionar usando un monitor T-Line en la puerta de entrada que muestra el nombre de la sala, el tema de la reunión, el organizador y la ocupación con el empleo de barras de colores LED.

(véase la página 27)

Videowall constante en salas de control

Nuestros paneles LED de vanguardia crean un videowall constante en su sala de control. Sin ningún cristal delante del monitor, el reflejo de la luz ambiental es igual a cero, lo que garantiza una imagen nítida y brillante, incluso en espacios con una iluminación brillante. Estos monitores tienen un consumo de energía relativamente bajo, una esperanza de vida larga y son muy robustos, lo que los convierte en ideales para un funcionamiento las 24 horas, los 7 días de la semana.

(véase la página 27)

Informe a los empleados de la planta de fabricación

Una buena manera de motivar a los empleados es informarles sobre lo bien que lo están haciendo en tiempo real. Puede hacerlo utilizando las capacidades de la red interna de P-Line, con tecnología Android. Cuantos más trabajadores conozcan los datos y las mediciones de fabricación, más probabilidades hay de que cumplan los objetivos establecidos.

(véase la página 25)



APP 780.18	PWT 514.81	TRI 207.35	INTC 440.95	AW 132.37	ART 303.69	FMJ 432.00	HOO 42.81
LNK 326.28	JK 93.31	TUN 190.38	DNB 507.17	RO 410.80	MD 116.30	LOL 377.47	CC 281.00

INTC 469.75
WEEK CHANGE: +5.10 (+7.52%)
MONTHLY PERCENTAGE: +21.84%

PREV. CLOSE: 423.90
OPEN: 425.10
TODAY: 435.00 - 473.56
YEAR: 213.55 - 496.22



The image shows a classroom setting with a large interactive whiteboard. The whiteboard displays a math problem: $\frac{3}{5} + \frac{9}{10} = \frac{3}{?}$. The number 3 in the numerator of the result is circled in blue, and the question mark in the denominator is red. A teacher, a woman in a grey blazer and blue top, is pointing at the circled 3. The whiteboard has a toolbar at the top with icons for 'New file', 'Load file', 'Free draw', and text formatting options (B, I, U). There is also a color palette and a list icon. The brand name 'PHILIPS' is visible at the bottom of the whiteboard frame.



Educación

Los estudiantes, profesores y visitantes necesitan información actualizada sobre dónde tienen que estar y cómo llegar. Los Monitores Profesionales usados como pizarras de alta resolución también aportan calidad a la educación en facultades, escuelas y universidades.

Los estudiantes y los profesores pueden encontrar fácilmente el camino

Proporcione a sus profesores y estudiantes fácil acceso a mapas de las instalaciones, información y posibilidades de ocio, horarios de clases y mensajes de emergencia en monitores T-Line multitáctiles. Y la seguridad tampoco es un problema con el T-Line gracias a su cristal de seguridad antireflectante y antireflejante.

(véase la página 27)

Impresione a los visitantes cuando entran en la recepción

Impresione e informe a sus visitantes con un monitor Signature con Ambilight colocado en la parte superior de su recepción. Resulta ideal para mostrar las últimas noticias e informar sobre el lugar, los horarios y los eventos.

(véase la página 29)

Pizarra interactiva de alta resolución

El monitor T-Line verdaderamente multitáctil se convierte en una pizarra interactiva de alta resolución con acceso a aplicaciones Android. Por lo que, en lugar de limitarse a ilustraciones básicas, se les pueden mostrar imágenes con alto grado de detalle y ejecutar presentaciones y vídeos interactivos sin molestos reflejos y con bajo paralaje óptico. Es posible reproducir simultáneamente contenidos desde cuatro entradas Full-HD independientes con QuadViewer en calidad 4K Ultra-HD.

(véase la página 27)

Controle y muestre la disponibilidad de aulas

Se puede gestionar fácilmente el acceso a varias aulas y salas de lectura usando un monitor T-Line en la puerta de entrada con el nombre de la sala, el profesor y la asignatura. Si no se debe interrumpir la clase, el T-Line muestra unas barras LED coloreadas en el lateral del monitor.

(véase la página 27)



Punto de venta

La atracción de clientes a la tienda ha pasado a ser realmente importante ante la competencia del comercio online. Impresionantes monitores dentro de la tienda y en el escaparate mantienen informados a los visitantes y añaden una dimensión interactiva a la compra. Y, con el uso de nuestra plataforma CMND, todos sus monitores conectados pueden actualizarse y se pueden crear contenidos desde una única ubicación central.



Escaparates cautivadores e informativos

Añada una nueva dimensión informativa a su escaparate y cautiva a los clientes para que entren en la tienda. Sus mensajes en el escaparate pueden verse con una calidad de imagen excelente en todo momento, incluso en días muy luminosos, con la UltraBright H-Line.

(véase la página 25)

Impresionantes monitores de videowall

Impresione a sus clientes con el videowall X-Line con bisel ultra-estrecho, calibración avanzada del color, alto brillo y potencia de procesamiento integrada o utilice nuestros duraderos, robustos y vanguardistas paneles LED (L-Line) para crear un videowall constante con cero reflejos de luz ambiental.

(véase la página 27)

Conectado en todas partes con monitores en tienda

Incluso en ubicaciones remotas o complejas, puede crear fácilmente redes de señalización usando comunicación máquina a máquina con la opción de red 4G/LTE. La función de conmutador por error de la mayoría de nuestros monitores de señalización garantiza que los contenidos funcionen las 24 horas, los 7 días de la semana con la reproducción automática de contenidos de otra fuente si el reproductor multimedia principal falla. Como beneficio añadido, puede analizar el interés de su cliente habilitando medición del tráfico en tiempo real usando las capacidades internas de red de D-Line, P-Line y T-Line (con tecnología Android).

(véanse las páginas 24-25, 27)

Compras más relajadas con el rincón para niños

Atraiga a las familias a su tienda. Un pequeño rincón para niños con visualización básica de Studio mantendrá ocupados a los niños a un coste bajo mientras que sus padres pueden seguir comprando.

(véase la página 28)

Comida y bebida

No hay nada más apetecible que imágenes en alta resolución del plato del día para atraer gente a su establecimiento. Una vez en el interior, puede mostrarles la carta completa a todo color. Y si se mantiene a los niños entretenidos o se retransmiten eventos deportivos, permanecerán en el interior durante más tiempo.

La fácil elección con paneles de menú digitales

Haga posible la visualización de imágenes en alta calidad y cautivadoras de sus platos, recetas, especiales y promociones en modo retrato o paisaje gracias a la creación y gestión centralizada de contenidos con CMND&Create. Los huéspedes pueden ver los Monitores Profesionales desde prácticamente cualquier ángulo gracias al ángulo de visualización extra-amplios de 178 grados tanto en plano horizontal como vertical. Y la función de conmutador por error de la mayoría de nuestros Monitores Profesionales garantiza que los contenidos funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana con la reproducción automática de contenidos de otra fuente si el reproductor multimedia principal falla. Posibilidades de integración con soluciones de señalización de terceros asequibles, funcionamiento estable y seguro las 24 horas, los 7 días de la semana y facilidad de uso con D-Line y P-Line con tecnología Android.

(véanse las páginas 24-25)

Atraiga cliente con monitores de escaparate dinámicos

Hay muchas maneras de tentar a sus potenciales clientes para que entren en su establecimiento con imágenes en alta calidad de su comida y bebida. Los monitores UltraBright H-Line son visibles incluso en días muy luminosos.

(véase la página 25)

Cautive y entretenga en la barra de deportes

Sorprenda a sus huéspedes con retransmisiones de TV en la barra de deportes. No hay nada mejor que nuestro monitor Signature con Ambilight para mantener a sus visitantes cautivados y entretenidos. Puede controlar todos los monitores profesionales desde una ubicación con CMND&Control. Y con los monitores MediaSuite y Signature con tecnología Android tiene soluciones compatibles con HEVC que pueden recibir retransmisiones de TV a través de una red IP, con lo que se elimina la necesidad de un decodificador.

(véanse las páginas 6-7, 29)

Lleve a las familias al rincón para niños

Atraiga a las familias a su establecimiento. Un pequeño rincón para niños con visualización de Studio mantendrá ocupados a los niños a un coste bajo mientras que sus padres pueden seguir disfrutando de la conversación.

(véase la página 28)



SMOOTHIES

Banana	3.95
Blueberry	4.10
Strawberry	4.10
Green	3.60
Mango	4.10
Orange	3.95
Veggie	4.10



SANDWICHES

Beef	5.10
Cheese	4.40
Chicken	4.30
Tuna	4.60
Avocado	4.90
Turkey	4.95
Salmon	5.20





Q-line

Imágenes brillantes y de alto contraste con Ambilight opcional

Calidad de imagen suprema en un paquete eficiente en costes. Puede conectar y controlar contenidos a través de la nube y guardarlos y reproducirlos desde la memoria interna.



- 65"
- 55"
- 48"
- 43"
- 32"

> Mejor Producto, Mejores Funciones

CMND

SmartPlayer

Ambi light *

SmartPower

FailOver **

SmartBrowser

Clinical D-Image

MemoryCache

* Ambilight opcional en 43", 48" y 55"

** Conmutador por error disponible en 65"



D-Line

Solución de señalización de bajo coste con tecnología Android

La facilidad de uso, la integración a bajo coste y la mejora de la conectividad caracterizan esta solución. El conmutador por error (FailOver) garantiza que los contenidos se mantengan estables y en funcionamiento y la función de red 4G/LTE permite el funcionamiento en ubicaciones remotas o complejas.



- 65"
- 55"
- 49"
- 43"
- 32"

> Mejor Producto, Mejores Funciones

Powered by **Android**

CMND

MemoryCache

FailOver


SmartPower

WiFi

SmartBrowser

Clinical D-Image


SmartPlayer



P-Line

Visualización pública con alto brillo, colores vívidos y con tecnología Android

Los ángulos de visualización extra-amplios hacen que esta resulte cómoda tanto en modo retrato como paisaje. La ranura para reproductores multimedia OPS opcional elimina los cables.



> Mejor Producto, Mejores Funciones

Powered by **Android**

CMND

FailOver

WiFi**

Memory Cache

OPSInsert

SmartInsert*

SmartPower

Clinical D-Image

High Bright

* SmartInsert no disponible en 42"


** WiFi opcional disponible



H-Line

Proporciona imágenes ultra-brillantes y transparentes

Imágenes transparentes incluso en lugares con alto grado de luz ambiental y una ranura para reproductor multimedia OPS opcional y conmutador por error para continuidad de contenidos.



> Mejor Producto, Mejores Funciones

Ultra Bright

CMND

FailOver

SmartPower

SmartInsert

OPSInsert

Clinical D-Image



U-line

La última experiencia de monitor Ultra-HD

Con cuatro veces más resolución Full-HD, este monitor con QuadViewer puede reproducir contenidos desde cuatro entradas diferentes. La ranura para reproductor multimedia OPS opcional elimina los cables.



- 98"
- 84"
- 75"

> Mejor Producto, Mejores Funciones

- 4K ULTRAHD**
- SmartInsert**
- QuadViewer**
- OPSInsert**
- FailOver**
- CMND & CONTROL**
- SmartPower**



X-Line

Cree un impresionante videowall con bisel estrecho

Con la capacidad para escalar hasta cualquier tamaño, resolución Ultra-HD y una gran cantidad de opciones de conectividad, nuestros monitores de videowall se pueden adaptar a cualquier mercado.



- 55"
- 49"

> Mejor Producto, Mejores Funciones

- UltraNarrow Bezel**
- FailOver**
- Advanced Colour Calibration**
- OPSInsert**
- SmartPower**
- CMND & CONTROL**



L-Line

Monitores LED de alto brillo para retransmisiones estables

Cree un robusto y constante videowall que no se difumina con luz ambiente brillante. La tasa de recarga ultra-alta proporciona imágenes estables y completas.



55"

> Mejor Producto, Mejores Funciones

- ZeroBezel**
- EasyInstall**
- SmallPixelPitch**
- HighBright**
- TrueBlack**
- CMND & CONTROL**
- 24h/7days**
- SmartPower**
- UltraHighRefreshRate**



T-Line

Monitores interactivos multitáctiles con cristal de seguridad

La solución de monitor con cristal antirreflejante y antireflejante puede ejecutar presentaciones y vídeos interactivos sin molestos reflejos y con bajo paralaje óptico.



84" 75" 65" 55" 43" 10"

> Mejor Producto, Mejores Funciones

- Plug & Play Multi-Touch**
- FailOver*****
- 4K ULTRAHD***
- OPSInsert******
- QuadViewer***
- SmartInsert******
- Powered by **Android****
- MemoryCache**
- CMND****
- SmartPower**

* Únicamente 75" y 84"

** Únicamente 65", 75" y 84"

*** Únicamente 10", 43", 55" y 65"

**** Conmutador por error no disponible en 10"



Studio

Combine estilo moderno y facilidad de instalación

Solución de alto valor con diseño moderno y fácil instalación con Clonado USB. También cuenta con un sencillo menú, bloqueo de control y compatibilidad HEVC.



- 65"
- 49"
- 43"
- 32"
- 28"
- 24"
- 22"

> Mejor Producto, Mejores Funciones

USB Cloning

HotelMode

WelcomePage

4K ULTRAHD*

PrisonMode

HEVC**
High Efficiency Video Coding

* Únicamente 65"

** Compatibilidad HEVC con la serie 2849



EasySuite

Alta funcionalidad con bajo coste de propiedad

En combinación con CMND, se consigue instalación remota, mantenimiento y creación de páginas interactivas. MyChoice añade acceso de pago a canales de TV para ingresos adicionales.



- 43"
- 40"
- 32"
- 24"

> Mejor Producto, Mejores Funciones

CMND

WelcomePage

MyChoice

On-screenClock

Serial Xpress Protocol

HEVC*
High Efficiency Video Coding

* Compatibilidad HEVC con la serie 3011



MediaSuite

Experiencia Android inteligente, estilosa y preparada para el futuro

Acceda a un mundo de aplicaciones y servicios a través de su intuitiva interfaz de usuario. Cuenta con un sistema IPTV integrado, control inalámbrico y compatibilidad HEVC.



- 55"
- 49"
- 43"
- 40"
- 32"
- 28"

> Mejor Producto, Mejores Funciones

- Powered by **Android**
- CMND**
- IntegratedSystem**
- Serial Xpress Protocol**
- IPTVChannels**
- AppControl**
- Wi-Fi Miracast™**
- HEVC** *
High Efficiency Video Coding

* Compatibilidad HEVC con la serie 5011



Signature

Pintura 4K Ultra-HD rápida y potente en la pared


Con el poder de Android, capacidad para compartir información a través de WiFi y Bluetooth y mejora de la experiencia con Ambilight.



- 65"
- 55"
- 49"

> Mejor Producto, Mejores Funciones

- Powered by **Android**
- 4K ULTRAHD**
- ambi light**
- CMND**
- IntegratedSystem**
- Serial Xpress Protocol**
- IPTVChannels**
- AppControl**
- Wi-Fi Miracast™**
- HEVC**
High Efficiency Video Coding



Heartline

Increíble funcionalidad para usted y sus pacientes

Heartline le permite controlar todos los monitores desde una ubicación. Es compatible con el sistema Nurse Call (llamada a enfermería) y cuenta con opciones de mando a distancia anti-bacterias y en varias habitaciones.



40" 32"

> Mejor Producto, Mejores Funciones

- CMND**
- MultiRemote**
- MyChoice**
- USB**
- Serial Xpress Protocol**
- On-screenClock**
- Class II double isolation**
- HEVC** *
High Efficiency Video Coding



* Compatibilidad HEVC con la serie 3011W

Healthcare Remote incluido.



Bedside TV

Bedside TV para garantizar su propio bienestar y el de sus pacientes

Con su carcasa anti-microbiana, conexión aislada de auriculares, superficies suaves de fácil limpieza y bloqueo de teclado, Bedside TV es perfecta para colocarse cerca de la cama del paciente.



19"

> Mejor Producto, Mejores Funciones

- CMND**
- IPTVChannels**
- Serial Xpress Protocol**
- AppControl**
- Galvanic Isolation**
- USB**
- AntiMicrobial**
- On-screenClock**
- MultiRemote**
- MyChoice**

