

PHILIPS

Professional
Display Solutions

2017

FRIDAY
NEW YORK
JUNE 23

+22

5:12 10:05 43%

+18 NIGHT
+20 MORNING
+22 DAY
+21 EVENING

casual
chique

€ 159,-

sun glasses
chique

classic
leather

€ 79,-

€ 299,-

bag
€ 99,-

L'affichage innovant :
La technologie évolue



Innovations en matière d'affichage : **la technologie évolue**

Les Solutions professionnelles d'affichage Philips offrent de nouvelles opportunités. Nous avons été les premiers à lancer le mur vidéo en 1984, puis à révolutionner la façon de regarder la télévision avec Ambilight. Et aujourd'hui, notre technologie évolue avec des innovations d'affichage pour une grande variété de marchés et d'applications commerciales.

Nos solutions innovantes continueront à vous permettre d'exploiter au mieux vos activités

De l'affichage dynamique au contenu informatif et de divertissement, nos solutions d'affichage vous apportent un accès intuitif à un nombre sans cesse croissant d'applications. Nos Solutions professionnelles d'affichage sont de plus en plus souvent gérées par le système d'exploitation Android™ et connaissent une croissance exponentielle. Et avec notre plate-forme CMND, vous pouvez contrôler et mettre à jour l'affichage et le contenu à partir d'un emplacement central, en économisant ainsi du temps et de l'argent.

Nos Solutions professionnelles d'affichage sont conçues sur mesure pour de nombreux marchés

- Secteur hôtelier
- Santé
- Lieux publics
- Transports
- Entreprise
- Éducation
- Commerce de détail
- Bars & Restaurants



**Pilotées par
Android™ inspirées
par l'interaction**

Android, le système d'exploitation le plus développé et largement utilisé dans le monde (OS), est plus qu'une simple technologie habilitante ; c'est une passerelle vers la simplicité interactive. Nos Solutions professionnelles d'affichage pilotées par Android vous offrent une interaction plus intelligente, rapide et intuitive avec du contenu et des affichages. Une fois intégrées avec notre plateforme CMND, il est encore plus simple de les installer et de les contrôler entièrement à partir d'un emplacement central.

Interaction avec les clients, un attrait plus visuel

Dans le secteur hôtelier, vous pouvez proposer à vos clients une interface utilisateur claire et intuitive. L'interaction avec les clients est également plus rapide. Et vous pouvez accéder à un large éventail d'applications Android*, offrant des services hôteliers spécialisés.

Interaction avec les partenaires, contrôlez tous les aspects de l'écran

Servez-vous d'une application native ou web App ** pour gérer le calendrier du contenu et passer des messages de signalisation pertinents, ou encore gérer et surveiller l'infrastructure de signalisation. Les développeurs peuvent déboguer leur App directement à partir de l'écran.

Interaction avec l'utilisateur final, une facilité d'utilisation maximale

Android System-on-Chip (SoC) offre un fonctionnement stable et sûr, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette fonction facilite également l'intégration à faible coût pour les solutions existantes de signalisation tierces, et est facile à utiliser.




* Le robot Android est reproduit ou modifié à partir du travail créé et partagé par Google et utilisé selon les termes décrits dans la licence d'Attribution Creative Commons 3.0.

** Installation APK séparée, Google Play Store indisponible.



Gestion à partir d'un emplacement central

Que vous ayez un ou mille écrans, CMND vous permet de gérer la gamme complète à partir d'un emplacement central. Sa plateforme de gestion d'affichage avancée vous donne la main sur le paramétrage, la programmation des mises à jour logicielles, ainsi que la publication et la mise à jour du contenu. Tout ceci avec une simple fonction glisser-déposer.



* Certaines fonctions ne sont pas prises en charge sur tous les appareils.



Une plate-forme de gestion de l'affichage transparente de bout en bout

CMND est une solution de bout en bout qui fonctionne de manière transparente dans toutes vos solutions professionnelles d'affichage connectées. Vous obtenez un contrôle total sur la façon dont le contenu est affiché. Sur les écrans sélectionnés, elle offre une résolution Full HD et affiche le contenu en mode portrait et paysage.

Réduction du coût total de possession

L'utilisation d'une seule interface pour contrôler tous vos affichages vous permet de vous passer de toute mise à jour manuelle fastidieuse d'un écran à l'autre. Et la façon simple et intuitive dont elle vous permet de créer et de publier du contenu en temps réel stimule l'efficacité de vos processus de gestion d'affichage. Il en résulte nettement une diminution du coût total de possession.

Gestion de l'affichage avec CMND&Control

CMND&Control met à jour et contrôle les paramètres, les logiciels et le contenu pour tous vos écrans à partir d'un emplacement central. Les mises à jour peuvent être programmées ou mises en œuvre en temps réel. Ce module gère également des canaux RF et IPTV via les réseaux coaxiaux RF et IP.

Gestion du contenu avec CMND&Create

CMND&Create vous permet de contrôler de façon centralisée le contenu affiché, ainsi que la manière et le moment où il est affiché. Vous pouvez créer un contenu interactif à l'aide de modèles prédéfinis fournis avec le module. Il vous permet de créer du contenu en mode portrait et en mode paysage grâce à une interface utilisateur intuitive, et propose des widgets drag-and-drop, la vidéo et la lecture des images, ainsi que la programmation de la publication de contenu. Ce module ajoute également des flux RSS, météo, des petites annonces et d'autres éléments de mise à jour automatique.

Secteur hôtelier

Que ce soit pour souhaiter la bienvenue à vos clients à leur arrivée, les divertir dans leur chambre, leur montrer le chemin ou pour fournir des installations de conférence supplémentaires, notre gamme d'écrans professionnels permettra d'améliorer la qualité du séjour dans votre établissement.

Impressionnez vos clients avec une animation dans la chambre

Les écrans MediaSuite et Signature permettent d'accéder à un univers futuriste d'applications Android, y compris des services d'accueil dédiés. Ils sont compatibles HEVC et peuvent recevoir des émissions de télévision par l'intermédiaire d'un réseau IP, ce qui élimine la nécessité d'un décodeur. Les clients apprécieront l'interface utilisateur intuitive et seront totalement séduits par la résolution 4K Ultra HD, Wifi Miracast™ pour le partage d'écran et Ambilight pour la création d'une ambiance parfaite. Utilisez CMND&Control pour centraliser la mise à jour et le contrôle des écrans, tandis que CMND&Creation centralise la création et la gestion de contenu. (voir pages 6-7 et 29)

Trouver le chemin avec un concierge numérique

Les écrans tactiles T-Line permettent aux clients d'accéder aisément à des informations utiles comme des cartes d'itinéraires, des possibilités de loisirs et le calendrier des réunions. Les écrans ont de multiples points de contact simultanés et dévoilent l'univers des applications Android. Quant à la sécurité, elle ne pose aucun problème avec l'écran T-Line, grâce à son verre de sécurité anti-reflets et anti-éblouissement. (voir page 27)

Vidéoconférence fiable dans les salles de réunion

Une vidéoconférence organisée avec des écrans pourvus d'une fonctionnalité de basculement (« FailOver ») garantit un contenu permanent et opérationnel. Avec QuadViewer vous pouvez simultanément lire le contenu de quatre entrées Full-HD séparées ou lire des contenus en 4K qualité Ultra-HD. Rien de plus simple que de gérer l'accès à de multiples salles de réunion à l'aide d'un écran T-Line 10 pouces à l'entrée, affichant le nom de la salle, l'objet de la réunion, l'organisateur et l'occupation à l'aide de barres de LED colorées. (voir page 27)

Un hall accueillant invite à prolonger le séjour

Un hall impressionnant incitera les clients à rester plus longtemps. Quoi de mieux pour y arriver que l'affichage mural vidéo X-Line avec bords ultra fins, l'étalonnage des couleurs de pointe et la puissance de traitement intégrée ? (voir page 26)





Santé

Nos solutions ne contribuent pas seulement au bien-être des patients, elles les aident également à trouver leur chemin et proposent aux cabinets médicaux des affichages professionnels informatifs et calibrés.

Faciliter la vie des patients avec des divertissements à leur chevet

Pour répondre aux besoins particuliers des hôpitaux et d'autres lieux de soins de santé, nous avons conçu des écrans Heartline dédiés, compatibles avec les systèmes d'appel infirmière. Le téléviseur tête-de-lit 19 pouces offre également un logement JISZ2801 antimicrobien pour empêcher la croissance des micro-organismes. Il est également pourvu d'une connexion casque à isolation galvanique pour veiller à séparer en toute sécurité le connecteur du casque et l'environnement électrique près du lit du patient. Des touches de commande tactile intelligente sur la télécommande compatible IEC 60601-1 créent une surface plane, avec verrouillage de clavier pour un nettoyage en toute simplicité. Le montage mural du téléviseur tête-de-lit 19 pouces est facilité par la solution à bras SW04500, et grâce aux chaînes IP TV permettant de recevoir les émissions de télévision, tout boîtier décodeur devient désormais inutile. La qualité de l'image est également améliorée, tout comme la diffusion des médias en lots plus petits, directement à partir de la source.

(voir page 30)

Organisation de l'accès à la télévision avec la solution de paiement MyChoice

Avec MyChoice, générez des revenus supplémentaires sans avoir à modifier votre infrastructure existante. Les chaînes de télévision seront activées par un code PIN. Les patients peuvent acheter ces codes PIN au niveau du terminal de paiement de l'hôpital ou à la réception.

Aidez les visiteurs à trouver leur chemin

Aidez vos visiteurs et patients à trouver leur chemin en fournissant des cartes des lieux sur nos écrans tactiles T-line. Les écrans ont de multiples points de contact simultanés et dévoilent l'univers des applications Android. Quant à la sécurité, elle ne pose aucun problème avec l'écran T-Line, grâce à son verre de sécurité anti reflets et anti éblouissement.

(voir page 27)

Bilans et diagnostics dans les cabinets médicaux

Les médecins ont souvent besoin d'examiner et de prononcer un diagnostic à partir d'images cliniques avec un affichage cohérent et précis. Nos solutions d'affichage sont étalonnées en usine pour offrir des performances d'affichage standard compatibles Grayscale DICOM partie 14.

(voir pages 24-27)

Lieux publics

Là où les foules passent en permanence, il est nécessaire de les divertir et de les informer. C'est ce que proposent efficacement nos Solutions professionnelles d'affichage tout en vous offrant la possibilité de générer un revenu publicitaire supplémentaire.

Un choix simple, grâce aux tableaux de menus numériques

Vous pouvez planifier la manière, le moment et le contenu affiché en mode portrait ou paysage grâce à la création et à la gestion centralisée de contenu avec CMND&Create. Nos écrans sont visibles partout grâce à leur angle de visualisation extra large de 178 degrés. Même dans les endroits les plus éloignés ou complexes, rien de plus simple que de créer des réseaux d'affichage à l'aide de la communication machine-to-machine avec l'option réseau 4G/LTE. La D-line et P-Line pilotées par Android offrent également des possibilités d'intégration abordables et faciles avec des solutions d'affichage tiers, et un fonctionnement stable et sécurisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

(voir pages 24-25)

Générez des revenus supplémentaires avec de la publicité et des promotions

La publicité et les promotions affichées sur notre mur vidéo X-Line haute luminosité à bords ultra fins sont un excellent moyen d'attirer l'attention et générer des revenus. Vos visiteurs bénéficient d'images remarquablement nettes et de couleurs vives grâce à la précision des couleurs et à la luminosité constante de nos écrans IPS. Et la fonctionnalité de basculement (« FailOver ») disponible sur la plupart de nos solutions d'affichage veille à ce que le contenu fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en passant automatiquement le contenu d'une autre entrée si le lecteur multimédia principal tombe en panne.

(voir page 26)

Un bureau d'accueil avec des nouvelles et des informations

Impressionnez et informez vos visiteurs avec un écran Signature Ambilight placé au-dessus de votre bureau d'accueil. L'idéal pour afficher les dernières nouvelles, et des informations sur votre entreprise.

(voir page 29)

Retransmissions en direct pour divertir les visiteurs

MediaSuite et Signature, pilotées par Android, offrent un moyen futuriste de divertir les visiteurs avec des émissions en direct. Ils sont compatibles HEVC et peuvent recevoir des émissions de télévision par l'intermédiaire d'un réseau IP, ce qui élimine la nécessité d'un décodeur.

(voir page 29)

Aidez les visiteurs à trouver leur chemin

Les affichages Multi-Touch T-Line permettent aux clients d'accéder aisément à des informations utiles comme des cartes d'itinéraires, des possibilités de loisirs et le calendrier des réunions. Les écrans tactiles révèlent tout l'univers des applications Android, et la sécurité n'est plus un problème, grâce à leur verre de sécurité anti-reflets et anti-éblouissement.

(voir page 27)

The digital display is divided into three main sections. The top-left section shows a soccer match in progress, with a player in a maroon jersey (number 10) about to kick the ball. The top-right section is an advertisement for 'HOMESTYLE HAMBURGERS' with the slogan 'THE BEST IN TOWN' and a close-up image of a large burger. The bottom section is a scoreboard for a match between 'HOME' and 'GUEST', showing a 00-00 score and a 45:00 time.

TRY OUR
HOMESTYLE
HAMBURGERS

**THE BEST
IN TOWN**

HOME 00 - 00 GUEST

45:00



Departures (2/4)

Vienna	11:01 AM	On time
Abu Dabi	11:08 AM	On time
London	11:11 AM	Cancelled
Venice	11:22 AM	On time
Rome	11:40 AM	Cancelled
Berlin	11:49 AM	On time

MONDAY
April 27 10:57 AM

PARIS
26°C
Partly Cloudy

8:22 AM 1:22 AM 8:76%
7:50 PM 7:17 PM 7:100%

14-19 km/h
View All

TUESDAY ☁ 27°
WEDNESDAY ☁ 28°
THURSDAY ☁ 30°
FRIDAY ☁ 29°
SATURDAY ☁ 25°
SUNDAY ☁ 23°



FLY
TO THE OTHER SIDE
OF THE WORLD

 **TERRIFIC AIRWAYS. TRAVEL IN STYLE.**

Transports

Les écrans professionnels permettent d'informer rapidement les voyageurs en transit dans les aéroports, les gares et les terminaux de bus, des différents horaires d'arrivée et de départ, mais aussi des changements d'horaires. Les voyageurs doivent également pouvoir trouver leur chemin, et la communication d'informations et de divertissements en temps réel dans les halls d'attente permettent de passer le temps plus agréablement.

Soyez à l'heure, grâce aux tableaux d'affichage

Les messages sont communiqués sur les écrans P-Line haute luminosité gérés par Android. Que ce soit pour les heures d'arrivée ou de départ, les publicités sponsorisées et les promotions ou encore des messages d'urgence, la plate-forme CMND vous permet de contrôler toutes les informations à partir d'un emplacement central. La fonctionnalité de basculement (« FailOver ») disponible sur la plupart de nos solutions d'affichage veille à ce que le contenu fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en passant automatiquement le contenu d'une autre entrée si le lecteur multimédia principal tombe en panne. Même dans les endroits les plus reculés ou complexes, rien de plus simple que de créer des réseaux d'affichage à l'aide de la communication machine-to-machine avec l'option réseau 4G/LTE.

(voir pages 6-7, 25)

Aidez les voyageurs à trouver leur chemin

Aidez les voyageurs à trouver leur chemin en fournissant des cartes et des informations sur les taxis, les transports publics, ainsi que les possibilités de divertissement dans la région. Nos écrans tactiles T-line offrent multiples points de contact simultanés et révèlent tout l'univers des applications Android, la sécurité n'est plus un problème, grâce à leur verre de sécurité anti-reflets et anti-éblouissement.

(voir page 27)

Un choix plus simple, grâce aux tableaux de menus numériques

Affiche des images de qualités supérieures disponibles en mode portrait ou paysage. Les voyageurs peuvent visualiser les écrans professionnels de n'importe où, grâce à des angles de visualisation de 178 degrés sur les plans horizontaux comme verticaux. La fonctionnalité de basculement (« FailOver ») disponible sur la plupart de nos solutions d'affichage veille à ce que le contenu fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en passant automatiquement le contenu d'une autre entrée si le lecteur multimédia principal tombe en panne. La D-line et P-Line pilotées par Android offrent également des possibilités d'intégration abordables et faciles avec des solutions d'affichage tiers, et un fonctionnement stable et sécurisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

(voir pages 24-25)

Passez le temps avec des émissions de divertissement

Divertissez les voyageurs durant leur attente grâce à l'écran Signature Ambilight. Il les aidera à passer le temps et à se détendre. Les solutions d'affichage EasySuite et MediaSuite offrent également une compatibilité HEVC et la possibilité de recevoir des émissions de télévision par l'intermédiaire d'un réseau IP, ce qui en fait une bonne alternative pour un budget plus modeste.

(voir pages 28-29)

Entreprise

Dans le monde de l'entreprise, les écrans professionnels sont idéaux pour informer les employés et les visiteurs. Utilisez-les pour la présentation des informations sur votre entreprise à la réception, la vidéoconférence dans les salles de réunion, des murs vidéo pour intérieurs dynamiques et pour les données de production en temps réel à l'usine.

Impressionnez les visiteurs à la réception

Impressionnez et informez vos visiteurs avec un écran Signature Ambilight placé au-dessus de votre réception. L'idéal pour afficher les dernières nouvelles, et des informations sur votre entreprise.

(voir page 29)

Vidéoconférence dans les salles de réunion

Une vidéoconférence organisée avec des écrans pourvus d'une fonctionnalité de basculement (« FailOver ») garantit un contenu permanent et opérationnel. Avec QuadViewer vous pouvez simultanément lire le contenu de quatre entrées Full-HD séparées ou lire des contenus en 4K qualité Ultra-HD. Rien de plus simple que de gérer l'accès à de multiples salles de réunion à l'aide d'un écran T-Line à l'entrée, affichant le nom de la salle, l'objet de la réunion, l'organisateur et l'occupation à l'aide de barres de LED colorées.

(voir page 27)

Mur vidéo continu dans les salles de contrôle

Nos panneaux LED de pointe forment un mur vidéo continu dans votre salle de contrôle. Sans verre devant l'écran, il n'y a aucune réflexion de la lumière ambiante, ce qui garantit une image nette et lumineuse, même dans des espaces très éclairés. Ces écrans consomment relativement peu d'énergie, sont à durée de vie longue et très robustes, et donc idéaux pour un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

(voir page 27)

Informez les employés à l'usine

Rien de mieux pour motiver les employés que de les informer sur la qualité de leur travail en temps réel. Profitez alors des capacités de réseau interne de la solution P-Line, alimentée par Android. Plus les employés en sauront sur les données de production, plus ils seront susceptibles d'atteindre les objectifs établis.

(voir page 25)




APP 782.19	PWT 514.81	TRI 207.35	INTC 440.95	AW 132.37	ART 303.69	FMJ 432.00	HOO 42.81
LNK 326.29	JK 93.31	TUN 190.38	DNB 507.17	RO 410.80	MD 116.30	LOL 377.47	CC 291.00

INTC 469.75
WEEK CHANGE: +5.10 (+7.52%)
MONTHLY CHANGE: +21.84%

PREV. CLOSE: 423.90
OPEN: 425.10
TODAY: 435.00 - 473.56
YEAR: 213.55 - 496.22





Éducation

Étudiants, enseignants, visiteurs, tous ont besoin d'informations à jour pour savoir où se rendre et comment s'y rendre. Des écrans professionnels servant de tableau blanc haute résolution améliorent encore la qualité de l'enseignement dans les collèges, les écoles et les universités.

Étudiants et enseignants retrouvent facilement leur chemin

Fournissez à vos enseignants et étudiants un accès simple aux plans des bâtiments, aux informations et aux installations de loisirs, aux horaires de cours ainsi qu'aux messages d'urgence sur nos écrans tactiles T-Line multi-touch. Quant à la sécurité, elle ne pose aucun problème avec l'écran T-Line, grâce à son verre de sécurité anti-reflets et anti-éblouissement.

(voir page 27)

Impressionnez les visiteurs à la réception

Impressionnez et informez vos visiteurs avec un écran Signature Ambilight placé au-dessus de votre réception. L'idéal pour afficher les dernières nouvelles, et des informations sur votre site, les calendriers et les événements.

(voir page 29)

Tableau blanc interactif haute résolution

Le véritable écran tactile T-line multi-touch se transforme en tableau blanc interactif haute résolution avec accès aux applications Android. Au lieu de vous limiter à des illustrations basiques, affichez des images haute résolution et passez des vidéos et présentations interactives sans perturber les reflets, et avec une parallaxe optique faible. Avec QuadViewer vous pouvez simultanément lire le contenu de quatre entrées Full-HD séparées ou lire des contenus en 4K qualité Ultra-HD.

(voir page 27)

Surveillez et affichez la disponibilité des salles de classe

Rien de plus simple que de gérer l'accès à de multiples salles de classe et de conférence à l'aide d'un écran tactile T-Line à l'entrée, indiquant le nom de la salle, l'enseignant ou le conférencier, et l'objet du cours. Si un cours ne doit pas être perturbé, le dispositif tactile T-Line l'affiche à l'aide de barres LED de couleur sur le côté de l'écran.

(voir page 27)



Commerce de détail

Face à la concurrence, rien de plus important que d'attirer les clients dans votre boutique. Des écrans impressionnants en magasin et en vitrine permettront d'informer vos visiteurs et d'ajouter une dimension interactive supplémentaire à leur shopping. Et grâce à notre plateforme CMND, tous vos écrans connectés peuvent être mis à jour, et le contenu peut être créé à partir d'un emplacement central.



Des vitrines alléchantes et instructives

Ajoutez une nouvelle dimension informative à votre vitrine et attirez les clients dans votre magasin. Vos messages en vitrine peuvent être visualisés avec une excellente qualité d'image à tout moment – même à la lumière du jour – avec l'écran H-Line UltraBright.

(voir page 25)

Un affichage mural vidéo impressionnant

Impressionnez vos clients avec le mur vidéo X-Line à bords ultra fins, calibrage de couleur de pointe, grande luminosité et puissance de traitement intégré, ou utilisez nos panneaux LED de pointe (L-Line) longue durée et robustes pour créer un mur vidéo continu, sans réflexion de la lumière ambiante.

(voir page 27)

Restez connectés partout avec des écrans en magasin

Même dans les endroits les plus reculés ou complexes, rien de plus simple que de créer des réseaux d'affichage à l'aide de la communication machine-to-machine avec l'option réseau 4G/LTE. La fonctionnalité de basculement (« FailOver ») disponible sur la plupart de nos solutions d'affichage veille à ce que le contenu fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en passant automatiquement le contenu d'une autre entrée si le lecteur multimédia principal tombe en panne. Avantage supplémentaire, vous pouvez analyser les centres d'intérêt de vos clients en activant l'évaluation du trafic en temps réel à l'aide des capacités de réseau interne des D-Line, P-Line et T-Line (pilotées par Android).

(voir pages 24-25, 27)

Un shopping plus détendu avec un coin enfants

Attirez les familles dans votre magasin. Un petit coin enfants avec un écran Studio de base occupera les plus petits à faible coût pendant que les parents continueront leur shopping.

(voir page 28)

Bars & Restaurants

Rien de plus appétissant que les images haute résolution des spécialités du jour pour attirer les clients dans votre établissement. Une fois qu'ils sont installés, vous pouvez afficher le menu complet avec de superbes couleurs. Et si vous divertissez les enfants ou retransmettez des événements sportifs, ils n'en resteront que plus longtemps.

Un choix simple, grâce aux tableaux de menus numériques

Offrez la visualisation d'images captivantes de qualité supérieure de vos plats, recettes, spécialités et promotions en mode portrait ou paysage grâce à une création et une gestion de contenu centralisées avec CMND&Create. Les clients peuvent voir les écrans professionnels de n'importe où, grâce à des angles de visualisation de 178 degrés sur les plans horizontaux comme verticaux. Et la fonctionnalité de basculement (« FailOver ») disponible sur la plupart de nos Solutions professionnelles d'affichage veille à ce que le contenu fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en passant automatiquement le contenu d'une autre entrée si le lecteur multimédia principal tombe en panne. Possibilité d'intégration abordables avec des solutions d'affichage tiers, fonctionnement stable et sûr 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et facilité d'utilisation avec les D-line et P-Line alimentés par Android.

(voir pages 24-25)

Attirez les clients avec des affichages de vitrine dynamiques

Rien de tel pour attirer les clients potentiels dans votre établissement avec des images exceptionnelles de vos plats et de vos boissons. Les écrans H-Line UltraBright sont visibles même à la lumière éclatante du jour.

(voir page 25)

Captivez et divertissez vos clients dans votre bar sportif

Époustoufflez vos clients avec des émissions télévisées dans votre bar. Rien de tel que notre écran Signature Ambilight pour captiver et divertir vos visiteurs. Vous pouvez contrôler tous les écrans professionnels à partir d'un emplacement unique à l'aide de CMND&Control. Et avec les écrans MediaSuite et Signature pilotées par Android, vous offrez des solutions compatibles HEVC en mesure de recevoir des émissions télévisées par l'intermédiaire d'un réseau IP, tout décodeur devenant ainsi inutile.

(voir pages 6-7, 29)

Réunissez les familles vers le coin enfants

Attirez les familles dans votre lieu. Un petit coin enfants avec un écran Studio de base occupera les plus petits à faible coût pendant que les parents pourront bavarder.

(voir page 28)



SMOOTHIES

Banana	3.95
Blueberry	4.10
Strawberry	4.10
Green	3.60
Mango	4.10
Orange	3.95
Veggie	4.10



SANDWICHES

Beef	5.10
Cheese	4.40
Chicken	4.30
Tuna	4.60
Avocado	4.90
Turkey	4.95
Salmon	5.20





Q-line

Des images éclatantes au contraste incroyable avec option Ambilight

Une superbe qualité d'image dans une formule rentable. Vous pouvez vous connecter et contrôler le contenu via le cloud, et enregistrer et lire le contenu à partir de la mémoire interne.



- 65"
- 55"
- 48"
- 43"
- 32"

> Meilleur produit Meilleures fonctions

CMND

SmartPlayer

ambilight*

SmartPower

FailOver**

SmartBrowser

Clinical D-Image

MemoryCache

* Ambilight en option sur 43", 48" et 55"

** Basculement (« FailOver ») disponible sur 65"



D-Line

Solution d'affichage à faible coût pilotées par Android

Facilité d'utilisation, intégration à faible coût et connectivité améliorée, telles sont les caractéristiques de cette solution. La fonctionnalité Basculement (« FailOver ») garantit la permanence et l'affichage du contenu, et la fonctionnalité de réseau 4G/LTE en option permet un fonctionnement dans des endroits reculés ou complexes.



- 65"
- 55"
- 49"
- 43"
- 32"

> Meilleur produit Meilleures fonctions

Powered by **Android**

CMND

MemoryCache

FailOver


SmartPower

WiFi

SmartBrowser

Clinical D-Image


SmartPlayer



P-Line

Projection publique avec une haute luminosité, des couleurs vives et alimentée par Android

Les angles de visibilité extrêmement larges offrent une visualisation confortable en mode portrait et paysage. La prise pour le lecteur multimédia OPS en option permet d'éliminer les câbles.



- 55"
- 49"
- 42"

> Meilleur produit Meilleures fonctions

Powered by **Android**

- CMND**
- OPSInsert**
- FailOver**
- SmartInsert***
- WiFi****
- SmartPower**
- MemoryCache**
- Clinical D-Image**
- High Bright**


* SmartInsert non disponible sur 42"
 ** Option WiFi disponible



H-Line

Images éclatantes et limpides

Images limpides même là où la lumière ambiante est forte, prise pour le lecteur multimédia OPS en option et basculement (« FailOver ») garantissant la continuité du contenu.



- 47"

> Meilleur produit Meilleures fonctions

- Ultra Bright**
- SmartInsert**
- CMND**
- OPSInsert**
- FailOver**
- Clinical D-Image**
- SmartPower**



U-line

Expérience d'affichage ultra-HD ultime

Cet écran avec QuadViewer, qui offre quatre fois la résolution full HD, peut lire un contenu à partir de quatre entrées différentes. La prise pour le lecteur multimédia OPS en option permet d'éliminer les câbles.



- 98"
- 84"
- 75"

> Meilleur produit Meilleures fonctions

- 4K ULTRAHD**
- SmartInsert**
- QuadViewer**
- OPSInsert**
- FailOver**
- CMND & CONTROL**
- SmartPower**



X-Line

Création d'un mur vidéo impressionnant à bords ultra fins

Notre mur vidéo, modulable à n'importe quelle dimension, à résolution Ultra-HD et avec d'innombrables options de connectivité, s'adapte à tout marché.



- 55"
- 49"

> Meilleur produit Meilleures fonctions

- UltraNarrow Bezel**
- FailOver**
- Advanced Colour Calibration**
- OPSInsert**
- SmartPower**
- CMND & CONTROL**



L-Line

Des écrans LED haute luminosité pour des diffusions stables

Créez un mur vidéo avancée et continu, qui ne peut être terni par la luminosité ambiante. Son taux de rafraîchissement ultra élevé produit des images stables, complètes.



55"

> Meilleur produit Meilleures fonctions

- ZeroBezel**
- EasyInstall**
- SmallPixelPitch**
- HighBright**
- TrueBlack**
- CMND & CONTROL**
- 24h/7days**
- SmartPower**
- UltraHighRefreshRate**



T-Line

Écrans interactifs tactiles Multi-Touch avec verre de sécurité

Solution d'affichage avec verre anti-reflet, anti-éblouissement en mesure de passer des vidéos et des présentations interactives sans reflets troublants et avec faible parallaxe optique.



84" 75" 65" 55" 43" 10"

> Meilleur produit Meilleures fonctions

- Plug & Play Multi-Touch**
- FailOver*****
- 4K ULTRAHD***
- OPSInsert******
- QuadViewer***
- SmartInsert******
- Powered by **Android****
- MemoryCache**
- CMND****
- SmartPower**

* 75" et 84" uniquement

**** 65", 75" et 84" uniquement

** 10", 43", 55" et 65" uniquement

*** Basculement (« FailOver ») non disponible sur 10"



Studio

Combinez style moderne et facilité d'installation

Le meilleur rapport qualité/prix aux lignes modernes facile à installer avec le clonage USB. Vous disposez également d'un menu facile, du contrôle de verrouillage et de la compatibilité HEVC.



- 65"
- 49"
- 43"
- 32"
- 28"
- 24"
- 22"

> Meilleur produit Meilleures fonctions

 **USB Cloning**

Hotel Mode

 **Welcome Page**

4K ULTRAHD*

 **Prison Mode**

HEVC**
High Efficiency Video Coding

* 65" uniquement

** Compatibilité HEVC avec séries 2849



EasySuite

Fonctionnalité élevée avec un faible coût de possession

En combinaison avec CMND, installation à distance, entretien et création de pages interactives. MyChoice ajoute un accès payant à des chaînes de télévision pour un revenu supplémentaire.



- 43"
- 40"
- 32"
- 24"

> Meilleur produit Meilleures fonctions

 **CMND**

 **Welcome Page**

 **MyChoice**

 **On-screen Clock**

 **Serial Xpress Protocol**

HEVC*
High Efficiency Video Coding

* Compatibilité HEVC avec séries 3011



MediaSuite

Intelligent, élégant et expérience Android pérenne

Accès à tout un univers d'applications et de services par l'intermédiaire de son interface utilisateur intuitive. Système IPTV intégré, commande sans fil et compatibilité HEVC.



- 55"
- 49"
- 43"
- 40"
- 32"
- 28"

> Meilleur produit Meilleures fonctions

- Powered by **Android**
- CMND**
- IntegratedSystem**
- Serial Xpress Protocol**
- IPTVChannels**
- AppControl**
- Wi-Fi Miracast™**
- HEVC** *
High Efficiency Video Coding

* Compatibilité HEVC avec séries 5011



Signature

La puissance d'une œuvre picturale en Ultra-HD 4K qui orne votre mur


Doté d'une barre de son intégrée (49" et 55"), ce téléviseur Android au design en aluminium chromé, vous surprendra par sa qualité d'image et l'expérience immersive qu'il procure avec Ambilight.



- 65"
- 55"
- 49"

> Meilleur produit Meilleures fonctions

- Powered by **Android**
- 4K ULTRAHD**
- ambi light**
- CMND**
- IntegratedSystem**
- Serial Xpress Protocol**
- IPTVChannels**
- AppControl**
- Wi-Fi Miracast™**
- HEVC** *
High Efficiency Video Coding



Heartline

Fonctionnalités incroyables pour vous et les patients

Heartline vous permet de contrôler tous les écrans à partir d'un emplacement unique. Compatible avec les systèmes d'appel infirmière et options télécommande anti-bactériennes et multi-room.



40" 32"

> Meilleur produit Meilleures fonctions

CMND

MultiRemote

MyChoice

USB

Serial Xpress Protocol

On-screenClock

Class II double isolation

HEVC *
High Efficiency Video Coding



** Compatibilité HEVC avec séries 3011W

Télécommande pour soins médicaux incluse.



Bedside TV

Bien-être garanti pour les patients

Avec son logement anti-microbien, sa connexion casque isolée, ses surfaces lisses faciles à nettoyer et verrouillage de clavier, Bedside TV est l'idéal au chevet du patient.



19"

> Meilleur produit Meilleures fonctions

CMND

IPTVChannels

Serial Xpress Protocol

AppControl

GalvanicIsolation

USB

AntiMicrobial

On-screenClock

MultiRemote

MyChoice

