

PHILIPS

Professional
Display Solutions

2017

The display wall features several panels:

- Top Right Panel:** Weather forecast for Friday, New York, June 23. Temperature: +22°C. Icons for sun, clouds, and rain. Time: 5:12. Sunrise: 10:05. Humidity: 43%. Forecast for the day: NIGHT (+18°C), MORNING (+20°C), DAY (+22°C), EVENING (+21°C).
- Top Left Panel:** Advertisement for sunglasses. A woman is wearing sunglasses. Text: "sun glasses", "casual", "chique". Price: € 159,-.
- Bottom Left Panel:** Advertisement for a classic leather jacket. A man is wearing a brown leather jacket. Text: "classic", "leather", "jacket". Price: € 299,-.
- Bottom Right Panel:** Advertisement for a bag. A woman is wearing a blue dress and holding a pink bag. Text: "bag", "€ 99,-".

Innovations on Display:
technology evolves



Innovations on Display: **technology evolves**

Philips Professional Display Solutions apre una finestra su nuove opportunità. Abbiamo aperto la strada ai video wall nel 1984, poi, con Ambilight, abbiamo cambiato il modo in cui le persone guardano la TV. E oggi, la nostra tecnologia si evolve ancora con display innovativi per una vasta gamma di settori e applicazioni commerciali.

Le nostre soluzioni innovative continueranno a supportare la tua attività

Dal signage dinamico, ai contenuti informativi e di intrattenimento, le nostre soluzioni e display ti offrono opportunità in una gamma di applicazioni sempre più vasta. Un numero sempre maggiore dei nostri display professionali si basa su Android™, e continua a crescere. E utilizzando la nostra piattaforma CMND, potrai controllare e aggiornare display e contenuti da una postazione centrale, per risparmiare tempo e denaro.

Le nostre soluzioni professionali sono personalizzate per rispondere alle esigenze di numerosi settori

- › Alberghi
- › Sanità
- › Spazi pubblici
- › Trasporti
- › Corporate
- › Istruzione
- › Retail
- › Ristorazione



Basati su Android™
ispirati dall'interazione

Il sistema operativo (OS) Android, il più evoluto e utilizzato al mondo, è ben più di una tecnologia abilitante; si tratta di un gateway verso la semplicità di interazione. Le nostre soluzioni e display professionali basate su Android offrono un'interazione più intelligente, più veloce e più intuitiva con i contenuti. Con l'apporto della nostra piattaforma CMND, l'installazione è semplice ed è possibile controllare completamente i display da una postazione centrale.

Interazione con gli ospiti, maggior appeal visivo

I tuoi ospiti apprezzeranno l'interfaccia utente chiara e intuitiva. E l'interazione con gli ospiti è ancora più veloce. Avrai accesso a una vasta gamma di applicazioni Android* per offrire servizi di ospitalità dedicati.

Interazione con i partner, controllo di tutti gli aspetti dei display

È possibile utilizzare un'app nativa o una web app** per gestire la pianificazione dei contenuti e riprodurre le indicazioni relative, nonché gestire e monitorare l'infrastruttura informativa. Gli sviluppatori possono eseguire il debug della loro app direttamente dal display.

Interazione con gli utenti, massima facilità d'uso

Android System-on-Chip (SoC) assicura il funzionamento stabile e affidabile 24/7. Inoltre facilita l'integrazione con le soluzioni di signage di terze parti, a costi molto contenuti, ed è molto facile da usare.




* Il robot Android è riprodotto o modificato dal lavoro creato e condiviso da Google e viene utilizzato conformemente alle condizioni di utilizzo descritte nella licenza di attribuzione Creative Commons Attribution 3.0
** Con installazione di APK separata, Google Play non supportato.




Gestione da una postazione centrale

Che il sistema sia composto da un solo o da mille display, CMND consente di gestire l'intera suite da una postazione centrale. La robusta piattaforma di gestione dei display consente di controllare le impostazioni, di programmare gli aggiornamenti di firmware e software, e di pubblicare e aggiornare i contenuti. Il tutto con semplici operazioni drag-and-drop.



* Alcune funzionalità non sono supportate su tutti i dispositivi.



Una piattaforma completa e omogenea per la gestione dei display

CMND è una soluzione completa e omogenea per tutte le soluzioni di visualizzazione professionali collegate. È possibile controllare ogni aspetto della presentazione dei contenuti. Su alcuni display, gestisce la risoluzione Full HD e può visualizzare il contenuto in modalità verticale od orizzontale.

Riduzione del costo totale di gestione

L'utilizzo di un'unica interfaccia per controllare tutti i display significa non dover spendere tempo prezioso per aggiornare manualmente i display uno a uno. E il modo semplice e intuitivo con cui si creano e pubblicano i contenuti in tempo reale migliora l'efficienza dei processi di gestione dei display. Ne consegue un minor costo totale di gestione.

Gestione dei display con CMND&Control

CMND&Control aggiorna e controlla le impostazioni, il software e contenuti per tutti i display, da una postazione centrale. Gli aggiornamenti possono essere programmati o implementati in tempo reale. Questo modulo gestisce anche i canali RF e IPTV tramite cavi coassiali RF e reti IP.

Gestione dei contenuti con CMND&Create

CMND&Create offre un controllo centralizzato sul contenuto e sulle sue modalità e tempistiche di visualizzazione. È possibile creare contenuti interattivi utilizzando i modelli predefiniti forniti con il modulo. Consente inoltre di creare contenuti idonei ai formati di visualizzazione verticale o orizzontale, utilizzando un'interfaccia utente intuitiva, dispone di widget drag-and-drop, riproduce video e immagini, e consente di pianificare la pubblicazione di contenuti. Il modulo aggiunge anche feed RSS, meteo, annunci e altri elementi aggiornati in automatico.

Alberghi

Per accogliere gli ospiti al loro arrivo, intrattenerli nelle loro stanze, fornire loro indicazioni o arricchire gli strumenti offerti nelle sale conferenze, la nostra suite di display professionali migliorerà la qualità del soggiorno nella vostra struttura.

Stupisci i tuoi ospiti con l'intrattenimento in camera

I display MediaSuite e Signature forniscono l'accesso a prova di futuro a un mondo di applicazioni Android, compresi servizi di ospitalità dedicati. Sono HEVC compatibili e ricevono le trasmissioni TV tramite una rete IP, eliminando la necessità di un decoder. Gli ospiti apprezzeranno l'interfaccia utente intuitiva e si entusiasmeranno per la risoluzione Ultra HD 4K, la Wi-Fi Miracast™ per la condivisione dello schermo e Ambilight che crea un ambiente perfetto. Con CMND&Control è possibile centralizzare gli aggiornamenti e controllare i display, mentre CMND&Create centralizza creazione e la gestione dei contenuti.

(vedere pagine 6-7 e 29)

Orientare gli ospiti con un portiere digitale

I display Multi-Touch della serie T-Line offrono agli ospiti un facile accesso a informazioni utili, come percorsi, attività ricreative e orari delle riunioni. I display sono multi-touch, consentendo così l'accesso al vasto mondo di applicazioni Android. E con la serie T-Line anche la sicurezza non è un problema, grazie al vetro di sicurezza anti-riflesso e anti-riverbero.

(vedere pagina 27)

Videoconferenze affidabili nelle sale riunioni

Condurre videoconferenze utilizzando display con funzionalità failover assicura la disponibilità ininterrotta dei contenuti. Con QuadViewer è possibile riprodurre contenuti da fino a 4 ingressi Full HD separati o riprodurre contenuti in qualità Ultra HD 4K. L'accesso a più sale riunioni è facile da gestire tramite un display T-Line da 10 pollici presso l'ingresso, che mostra nome della sala, argomento della riunione, organizzatore e capienza utilizzata con barre LED colorate.

(vedere pagina 27)

Una hall invitante stimola a prolungare la permanenza

Una hall di grande effetto invoglia gli ospiti a rimanere più a lungo. Un ottimo modo per raggiungere questo obiettivo è il display video wall X-Line con cornice ultra-sottile, calibrazione avanzata del colore e potenza di calcolo intrinseca.

(vedere pagina 26)





Sanità

Le nostre soluzioni non solo contribuiscono al benessere dei pazienti, ma aiutano i visitatori ad orientarsi all'interno della struttura sanitaria e forniscono display professionali informativi e calibrati agli studi medici.

Rendere la vita dei pazienti confortevole con **l'intrattenimento a bordo letto**

Per soddisfare le particolari esigenze degli ospedali e delle strutture sanitarie in generale, abbiamo realizzato i display Heartline, compatibili con i sistemi di chiamata infermiere. Il TV a bordo letto da 19" è rivestito in materiale anti-microbico JISZ2801 per impedire la proliferazione di microrganismi. Integra anche un connettore cuffie ad isolamento galvanico per la separazione fail-safe tra connettore e dispositivi elettrici presso il letto del paziente. La tastiera del telecomando è liscia e conforme IEC 60601-1 e dispone di tasti a tocco intelligenti, e di blocco della tastiera per una facile pulizia. La staffa SW04500 facilita il montaggio a parete del TV a bordo letto, e canali IPTV per la ricezione di trasmissioni televisive eliminano la necessità di un decoder. Oltre a una qualità immagine migliore, consente lo streaming in piccoli batch, direttamente dalla fonte.

(vedere pagina 30)

Accesso TV con la soluzione a **pagamento MyChoice**

Con MyChoice è possibile generare ulteriori introiti senza modificare l'infrastruttura esistente. I canali televisivi vengono attivati con un codice PIN. I pazienti possono acquistare i codici PIN presso la cassa automatica o il banco accettazione dell'ospedale.

Aiutare i visitatori **a orientarsi**

Aiuta i visitatori e pazienti a orientarsi visualizzando le piante dell'edificio sui nostri display T-Line multi-touch. I display sono multi-touch, consentendo così l'accesso al vasto mondo di applicazioni Android. E con la serie T-Line anche la sicurezza non è un problema, grazie al vetro di sicurezza anti-riflesso e anti-riverbero.

(vedere pagina 27)

Riesaminare e diagnosticare **negli studi medici**

I display su cui i medici riesaminano e diagnosticano le immagini radiologiche devono avere prestazioni di visualizzazione costanti e accurate. Le nostre soluzioni di signage sono calibrate per fornire prestazioni di visualizzazione in scala di grigio compatibile con lo standard DICOM parte 14.

(vedere pagine 24-27)

Spazi pubblici

Dove transita un gran numero di persone c'è la necessità di intrattenerle e informarle. I nostri display professionali lo fanno in modo efficace, e ti offrono l'opportunità di generare ulteriori introiti pubblicitari.

La scelta è facile con menu board

Puoi pianificare come, quando e quale contenuto visualizzare in modalità orizzontale o verticale, con CMND&Create, lo strumento per la creazione e la gestione centralizzata di contenuti. I nostri display sono visibili da qualsiasi angolazione, grazie a un angolo di visuale extra ampio, a 178 gradi. La creazione di reti di signage è facile anche per aree remote o complesse, utilizzando la comunicazione machine-to-machine 4G/LTE opzionale. Le serie D-Line e P-Line basate su Android offrono opportunità d'integrazione facili e convenienti con soluzioni di signage di terze parti, e il funzionamento è stabile e affidabile 24/7.

(vedere pagine 24-25)

Generare introiti extra con pubblicità e promozioni

Veicolare pubblicità e promozioni tramite il nostro video wall X-Line ad alta luminosità e cornice ultrasottile, è un ottimo modo per attirare l'attenzione e generare introiti. I visitatori apprezzeranno le immagini nitide e i colori straordinariamente vividi dei nostri display IPS a luminosità costante e accuratezza del colore. E la funzionalità failover disponibile sulla maggior parte delle nostre soluzioni di signage assicura la disponibilità ininterrotta 24/7 di contenuti, selezionando automaticamente un altro ingresso se la fonte multimediale principale viene meno.

(vedere pagina 26)

Un'accogliente reception con novità e informazioni

Stupisci e informa i visitatori con un display Signature con Ambilight posto sopra la reception. È ideale per mostrare le notizie più recenti e per informare i visitatori sulla vostra azienda.

(vedere pagina 29)

Trasmissioni in diretta per intrattenere i visitatori

MediaSuite e Signature, basati su Android, forniscono un modo a prova di futuro per intrattenere i visitatori con trasmissioni in diretta. Sono HEVC compatibili e ricevono le trasmissioni TV tramite rete IP, eliminando così la necessità di un decoder.

(vedere pagina 29)

Aiutare i visitatori a orientarsi

I display Multi-Touch della serie T-Line offrono agli ospiti un facile accesso a informazioni utili, come percorsi, attività ricreative e orari delle riunioni. I display consentono l'accesso al vasto mondo di applicazioni Android, e la sicurezza non è un problema, grazie al vetro di sicurezza anti-riflesso e anti-riverbero.

(vedere pagina 27)

The digital display is divided into three main sections. The top-left section shows a soccer match in progress, with a player in a maroon jersey (number 10) about to kick the ball. The top-right section is an advertisement for hamburgers, featuring the text "TRY OUR HOMESTYLE HAMBURGERS" and "THE BEST IN TOWN" above a large, detailed image of a burger. The bottom section is a soccer score overlay with a blue background, showing the time "45:00", a score of "00 - 00", and the words "HOME" and "GUEST".

TRY OUR
HOMESTYLE
HAMBURGERS

THE BEST
IN TOWN

45:00

HOME 00 - 00 GUEST



Departures (2/4)

Vienna	11:01 AM	On time
Abu Dabi	11:08 AM	On time
London	11:11 AM	Cancelled
Venice	11:22 AM	On time
Rome	11:40 AM	Cancelled
Berlin	11:49 AM	On time

MONDAY
April 22 10:57 AM

PARIS
26°C
Partly Cloudy

8:22 AM 1:22 AM 8:26 PM
7:50 AM 7:17 PM 7:17 PM

14-19 km/h
View All

TUESDAY 27°
WEDNESDAY 28°
THURSDAY 30°
FRIDAY 29°
SATURDAY 25°
SUNDAY 23°



FLY
TO THE OTHER SIDE
OF THE WORLD

TERRIFIC AIRWAYS. TRAVEL IN STYLE.

Trasporti

I display professionali offrono ai viaggiatori che transitano in aeroporti, stazioni ferroviarie e terminal di autobus, il rapido accesso alle informazioni sugli orari di partenza e di arrivo e sui cambiamenti di orario. Le persone devono essere in grado di orientarsi, e la disponibilità di informazioni in tempo reale e l'intrattenimento nelle aree di partenza rendono l'attesa più piacevole.

Rispettare i tempi con i pannelli informativi

I messaggi si fanno notare grazie alla luminosità elevata dei display della serie P-Line, basata su Android. La piattaforma CMND consente di controllare tutte le informazioni da una postazione centrale: dagli orari di arrivo e partenza, alla pubblicità e alle promozioni sponsorizzate, fino ai messaggi di emergenza. La funzionalità failover disponibile sulla maggior parte dei nostri display assicura la disponibilità ininterrotta 24/7 di contenuti, selezionando automaticamente un altro ingresso se la fonte multimediale principale viene meno. Anche in aree remote o complesse, è possibile creare facilmente reti di signage che utilizzano la comunicazione machine-to-machine con l'opzione di rete 4G/LTE.

(vedere a pagine 6-7, 25)

Aiutare i viaggiatori ad orientarsi

Aiuta i viaggiatori a giungere a destinazione, fornendo mappe di percorso e informazioni su taxi, trasporti pubblici, e sulle attività ricreative locali. I nostri display T-Line sono multi-touch e consentono l'accesso al vasto mondo di applicazioni Android, e la sicurezza con T-Line non è un problema, grazie al vetro di sicurezza anti-riflesso e anti-riverbero.

(vedere pagina 27)

Semplificare la scelta con menu board

Presenta immagini di alta qualità sulle offerte di ristorazione, in modalità verticale od orizzontale. I display professionali sono visibili da qualsiasi angolazione, grazie all'angolo di visuale extra ampio di 178 gradi, sia sul piano orizzontale e che in verticale. La funzionalità failover disponibile sulla maggior parte dei nostri display assicura la disponibilità ininterrotta 24/7 di contenuti, selezionando automaticamente un altro ingresso se la fonte multimediale principale viene meno. Le serie D-Line e P-Line basate su Android offrono opportunità d'integrazione facili e convenienti con soluzioni di signage di terze parti, e il funzionamento è stabile e affidabile 24/7.

(vedere pagine 24-25)

Ingannare il tempo con i programmi d'intrattenimento

Intrattieni i viaggiatori durante l'attesa, con il display Signature con Ambilight. Aiutali a ingannare il tempo e a rilassarsi durante l'attesa. La compatibilità HEVC e la possibilità di ricevere trasmissioni TV tramite una rete IP sono disponibili anche sui display EasySuite e MediaSuite, funzionalità che li rende ottime alternative per budget più limitati.

(vedere pagine 28-29)

Corporate

Nel mondo aziendale, i display professionali sono ideali per informare dipendenti e visitatori. Usali per presentare novità aziendali alla reception, videoconferenze nelle sale riunioni, video wall per interni dinamici, e per i dati di produzione in tempo reale in fabbrica.

Stupisci i visitatori alla reception

Stupisci e informa i visitatori con un display Signature con Ambilight posto sopra la reception. È ideale per mostrare le notizie più recenti e per informare i visitatori sulla vostra azienda.

(vedere pagina 29)

Videoconferenze nelle sale riunioni

Condurre videoconferenze utilizzando display con funzionalità failover assicura la disponibilità ininterrotta dei contenuti. Con QuadViewer è possibile riprodurre contenuti da fino a 4 ingressi Full HD separati o riprodurre contenuti in qualità Ultra HD 4K. L'accesso a più sale riunioni è facile da gestire tramite un display T-Line presso l'ingresso, che mostra nome della sala, argomento della riunione, organizzatore e capienza utilizzata con barre LED colorate.

(vedere pagina 27)

Video wall perfetti nelle sale di controllo

I nostri innovativi pannelli LED realizzano video wall perfetti per sale di controllo. Senza vetro davanti al display, la riflessione della luce ambientale è nulla, garantendo un'immagine nitida e brillante, anche in zone fortemente illuminate. Questi display dal consumo relativamente basso, un'aspettativa di vita lunga, e notevolmente robusti, sono la scelta migliore per funzionare 24/7.

(vedere pagina 27)

Informare i dipendenti nel reparto produzione

Un buon modo per motivare i dipendenti è informarli in tempo reale sulle loro prestazioni. E la Serie P-Line, con funzionalità di rete interne e basata su Android, è ideale a questo scopo. Quanto più i dipendenti conoscono i dati e la metrica di produzione, tanto più è probabile che raggiungano gli obiettivi prefissati.


(vedere pagina 25)



APP 782.18	PWT 514.81	TRI 207.35	INTC 440.95	AW 132.37	ART 303.69	FMJ 432.00	HOO 42.81
LNK 326.28	JK 93.31	TUN 190.38	DNB 507.17	RO 410.80	MD 116.30	LOL 377.47	CC 281.00

INTC 469.75
WEEK CHANGE: +5.10 (+7.52%)
MONTHLY PERCENTAGE: +21.84%

PREV. CLOSE: 423.90
OPEN: 425.10
TODAY: 435.00 - 473.56
YEAR: 213.55 - 496.22



The image shows a classroom setting with a large interactive whiteboard. The whiteboard displays a math problem: $\frac{3}{5} + \frac{9}{10} = \frac{3}{?}$. The number 3 in the numerator of the result is circled in blue, and the question mark in the denominator is red. A teacher, a woman in a grey blazer and blue top, is pointing at the circled 3. The whiteboard interface includes a toolbar at the top with icons for 'New file', 'Load file', 'Free draw', and text formatting options (B, I, U). A color palette is also visible. The brand name 'PHILIPS' is printed at the bottom of the whiteboard frame.



Istruzione

Studenti, insegnanti e visitatori hanno tutti bisogno di informazioni aggiornate su dove devono recarsi e su come arrivarci. I display professionali usati come lavagne ad alta risoluzione elevano la qualità dell'istruzione nei licei, nelle scuole e nelle università.

Gli studenti e gli insegnanti possono orientarsi facilmente

Semplifica l'accesso per i tuoi insegnanti e studenti a piantine della struttura, informazioni e attività ricreative, orari delle lezioni e messaggi di emergenza con i nostri display T-Line multi-touch. E con la serie T-Line anche la sicurezza non è un problema, grazie al vetro di sicurezza anti-riflesso e anti-riverbero.

(vedere pagina 27)

Stupisci i visitatori alla reception

Stupisci e informa i visitatori con un display Signature con Ambilight posto sopra la reception. È perfetto per mostrare le ultime novità e informare le persone sulla tua attività, i programmi e gli eventi.

(vedere pagina 29)

Lavagna interattiva ad alta risoluzione

Il display T-Line vero multi-touch si trasforma in una lavagna interattiva ad alta risoluzione, con accesso ad applicazioni Android. Così, invece di limitarti a illustrazioni semplici, potrai visualizzare immagini altamente dettagliate e riprodurre video interattivi e presentazioni senza alcun disturbo causato da riflessi, e con una parallasse ottica bassa. QuadViewer consente di riprodurre contenuti simultaneamente da quattro ingressi Full HD separati, in qualità Ultra HD 4K.

(vedere pagina 27)

Monitorare e visualizzare la disponibilità di aule

L'accesso a più aule è facile da gestire tramite un display T-Line presso l'ingresso che mostra nome della sala, insegnante o docente e materia. T-Line indica se un'aula non deve essere disturbata, utilizzando barre LED colorate sul lato del display.

(vedere pagina 27)



Retail

Attrarre i clienti nel punto vendita è diventato ancora più importante per fronteggiare la concorrenza on-line. Collocare alcuni display di grande effetto in negozio e in vetrina mantiene i visitatori informati, e aggiunge una dimensione interattiva allo shopping. Usando la nostra piattaforma CMND, è possibile aggiornare tutti i display collegati e creare contenuti, da una postazione centrale.



Vetrine seducenti e informative

Aggiungi una nuova dimensione informativa alla tua vetrina, e invoglia i clienti a entrare. Con la serie H-Line UltraBright la tua vetrina comunicativa avrà sempre un'eccellente qualità delle immagini, anche in pieno giorno.

(vedere pagina 25)

Eccezionali display video wall

Stupisci i tuoi clienti con il video wall X-Line dotati di cornice ultra-sottile, calibrazione avanzata del colore, luminosità elevata e potenza di calcolo integrata, o utilizza i nostri innovativi pannelli LED, robusti e duraturi, (L-Line) per creare un video wall senza discontinuità e perfetto, e senza riflessi causati dalla luce ambiente.

(vedere pagina 27)

Collegati ovunque con i display in-store

Anche in aree remote o complesse, è possibile creare facilmente reti di signage che utilizzano la comunicazione machine-to-machine con l'opzione di rete 4G/LTE. La funzionalità failover disponibile sulla maggior parte dei nostri display di signage assicura la disponibilità ininterrotta 24/7 di contenuti, selezionando automaticamente un altro ingresso se la fonte multimediale principale viene meno. Come ulteriore vantaggio, è possibile analizzare l'interesse del cliente, abilitando la misurazione del traffico in tempo reale con le funzionalità di rete interne a D-Line, P-Line e T-Line (basati su Android).

(vedere a pagine 24-25, 27)

Shopping più rilassato con l'angolo bimbi

Attira le famiglie nel tuo negozio. Un piccolo angolo per bambini con display Studio base terrà occupati i bambini con un costo limitato, mentre i genitori si dedicano allo shopping.

(vedere pagina 28)

Ristorazione

Non c'è niente di più appetitoso che mostrare immagini ad alta risoluzione delle specialità del giorno per attirare le persone nel tuo locale. Una volta che sono entrati, potrai visualizzare il menu completo in colori sfavillanti. Intrattenere i bambini o trasmettere eventi sportivi li tratterrà in ancora più a lungo.

La scelta è facile con menu board

Visualizza immagini di alta qualità e accattivanti dei tuoi piatti, ricette, offerte speciali e promozioni, in modalità orizzontale o verticale, grazie a CMND&Create, per la creazione e la gestione centralizzata di contenuti. I display professionali sono visibili da qualsiasi angolazione, grazie all'angolo di visuale extra ampio di 178 gradi, sia sul piano orizzontale e che in verticale. La funzionalità failover disponibile sulla maggior parte dei nostri display professionali assicura la disponibilità ininterrotta 24/7 di contenuti, selezionando automaticamente un altro ingresso se la fonte multimediale principale viene meno. Possibilità di integrazione a prezzi accessibili con soluzioni signage di terze parti, funzionamento stabile e affidabile 24/7, e facilità d'uso, con le serie D-Line e P-Line, basate su Android.

(vedere pagine 24-25)

Attirare i clienti con vetrine dinamiche

C'è un ottimo modo per attirare i potenziali clienti nel tuo locale, con immagini di alta qualità della tua offerta di cibo e bevande. I display UltraBright H-Line sono visibili anche in pieno giorno.

(vedere pagina 25)

Attirare e intrattenere negli sports bar

Stupisci i tuoi ospiti con le trasmissioni TV nel tuo sports bar. Non c'è niente di meglio del nostro display Signature con Ambilight per coinvolgere i visitatori e divertirli. Con CMND&Control è possibile controllare tutti i display professionali da una sola postazione. E con i display MediaSuite e Signature basati su Android puoi contare su soluzioni compatibili HEVC in grado di ricevere trasmissioni TV tramite una rete IP, eliminando così la necessità di un decoder.

(vedere a pagine 6-7, 29)

Portare le famiglie all'angolo bimbi

Attira le famiglie nel tuo locale. Un piccolo angolo per bambini con display Studio terrà occupati i bambini con un costo limitato, mentre i genitori conversano rilassati.

(vedere pagina 28)



SMOOTHIES

Banana	3.95
Blueberry	4.10
Strawberry	4.10
Green	3.60
Mango	4.10
Orange	3.95
Veggie	4.10



SANDWICHES


Beef	5.10
Cheese	4.40
Chicken	4.30
Tuna	4.60
Avocado	4.90
Turkey	4.95
Salmon	5.20





Immagini brillanti e ad alto contrasto con Ambilight (opzionale)

Calidad de imagen suprema en un paquete eficiente en costes. Puede conectar y controlar contenidos a través de la nube y guardarlos y reproducirlos desde la memoria interna.



> Miglior prodotto, migliori caratteristiche

 **CMND**

 **SmartPlayer**

 **Ambi light ***

 **SmartPower**

 **FailOver ****

 **SmartBrowser**

 **Clinical D-Image**

 **MemoryCache**

* Ambilight opzionale su 43", 48" e 55"

** Failover disponibile sul 65"



Soluzione di signage accessibile, basata su Android

Facilità d'uso, integrazione a basso costo e connettività avanzata caratterizzano questa soluzione. La funzione FailOver assicura l'operatività ininterrotta, e la connessione di rete 4G/LTE opzionale consente l'utilizzo in zone remote o complesse.



> Miglior prodotto, migliori caratteristiche

Powered by **Android**

 **CMND**

 **MemoryCache**

 **FailOver**


 **SmartPower**

 **WiFi**

 **SmartBrowser**



 **Clinical D-Image**

 **SmartPlayer**



Sistemi di visualizzazione al pubblico, ad alta luminosità, colori vivaci, basati su Android

L'angolo di visuale extra ampio rende la visione confortevole, in modalità verticale od orizzontale. Lo slot per OPS-media player elimina i cavi.



> Miglior prodotto, migliori caratteristiche

> Miglior prodotto, migliori caratteristiche

Powered by **Android**

CMND

OPSInsert

FailOver

SmartInsert*

WiFi**

SmartPower

MemoryCache

Clinical D-Image

High Bright

* SmartInsert non disponibile sui 42"

** Wi-Fi disponibile come opzione

Ultra Bright

SmartInsert

CMND

OPSInsert

FailOver

Clinical D-Image

SmartPower



U-line

La più evoluta esperienza di visualizzazione Ultra HD

Con quattro volte la risoluzione Full HD, questo display con QuadViewer è in grado di riprodurre contenuti da quattro ingressi diversi. Lo slot per OPSmedia player opzionale elimina la necessità di cavi.



- 98"
- 84"
- 75"

> Miglior prodotto, migliori caratteristiche

- 4K ULTRAHD**
- SmartInsert**
- QuadViewer**
- OPSInsert**
- FailOver**
- CMND & CONTROL**
- SmartPower**



X-Line

Crea un video wall con cornici sottili di grande effetto

Una linea versatile di display video wall disponibili in qualsiasi dimensione, con risoluzione Ultra HD e numerose opzioni di connettività, adatta a qualsiasi applicazione.



- 55"
- 49"

> Miglior prodotto, migliori caratteristiche

- UltraNarrow Bezel**
- FailOver**
- Advanced Colour Calibration**
- OPSInsert**
- SmartPower**
- CMND & CONTROL**



L-Line

L'elevata luminosità dei display LED garantisce presentazioni stabili

Per realizzare un video wall robusto e perfettamente integrato, che non teme luci ambiente di forte intensità. La velocità di rinfresco ultra elevata assicura immagini stabili e complete.



55"

> Miglior prodotto, migliori caratteristiche

- ZeroBezel**
- EasyInstall**
- SmallPixelPitch**
- HighBright**
- TrueBlack**
- CMND & CONTROL**
- 24h/7days**
- SmartPower**
- UltraHighRefreshRate**



T-Line

Display interattivi Multi-Touch con vetro di sicurezza

Display con vetro anti-riflesso e anti-riverbero, per presentazioni e video interattivi, immuni ai riflessi e con una parallasse ottica bassa.



84" 75" 65" 55" 43" 10"

> Miglior prodotto, migliori caratteristiche

- Plug & Play Multi-Touch**
- FailOver*****
- 4K ULTRAHD***
- OPSInsert******
- QuadViewer***
- SmartInsert******
- Powered by **Android****
- MemoryCache**
- CMND****
- SmartPower**

* Solo 75" e 84"

**** Solo 65", 75" e 84"

** Solo 10", 43", 55" e 65"

*** Failover non è disponibile su 10"



Studio

Unisce uno stile moderno con la facilità d'installazione

Soluzione di grande convenienza con un design moderno e facile installazione mediante clonazione via USB. Dotato di menu intuitivo, blocco dei comandi e compatibilità HEVC.



- 65"
- 49"
- 43"
- 32"
- 28"
- 24"
- 22"

> Miglior prodotto, migliori caratteristiche

 **USB Cloning**

HotelMode

 **WelcomePage**

4K ULTRAHD*

 **PrisonMode**

HEVC**
High Efficiency Video Coding

* Solo 65"

** Compatibilità HEVC con la serie 2849



EasySuite

Funzionalità elevate, con costi di gestione bassi

In combinazione con CMND, abilita installazione, manutenzione e creazione di pagine interattive in remoto. MyChoice aggiunge l'accesso ai canali televisivi a pagamento, per introiti extra.



- 43"
- 40"
- 32"
- 24"

> Miglior prodotto, migliori caratteristiche

 **CMND**

 **WelcomePage**

 **MyChoice**

 **On-screenClock**

 **Serial Xpress Protocol**

HEVC*
High Efficiency Video Coding

* Compatibilità HEVC con la serie 3011



MediaSuite

App Android intelligente, moderna e a prova di futuro

Accedi a un mondo di applicazioni e servizi attraverso la sua interfaccia utente intuitiva. Integra il sistema IPTV, il controllo wireless e la compatibilità HEVC.



- 55"
- 49"
- 43"
- 40"
- 32"
- 28"

> Miglior prodotto, migliori caratteristiche

- Powered by **Android**
- CMND**
- IntegratedSystem**
- Serial Xpress Protocol**
- IPTVChannels**
- AppControl**
- Wi-Fi Miracast™**
- HEVC** *
High Efficiency Video Coding

* Compatibilità HEVC con la serie 5011



Signature

Un dipinto Ultra HD 4K sulla parete, in modo rapido e formidabile


Con la potenza di Android, la condivisione delle informazioni tramite Wi-Fi e Bluetooth, e un'esperienza più ricca con Ambilight.



- 65"
- 55"
- 49"

> Miglior prodotto, migliori caratteristiche

- Powered by **Android**
- 4K ULTRAHD**
- ambi light**
- CMND**
- IntegratedSystem**
- Serial Xpress Protocol**
- IPTVChannels**
- AppControl**
- Wi-Fi Miracast™**
- HEVC**
High Efficiency Video Coding



Heartline

Funzionalità sorprendenti per te e per i pazienti

Heartline consente di controllare tutti i display da una sola postazione. È compatibile con i sistemi di chiamata infermiere, in versioni con materiale anti-batterico e con controllo remoto multi-stanza.



40" 32"

> Miglior prodotto, migliori caratteristiche

 **CMND**

 **MultiRemote**

 **MyChoice**

 **USB**

 **Serial Xpress Protocol**

 **On-screenClock**

Class II
double isolation

HEVC *
High Efficiency Video Coding



* Compatibilità HEVC con la serie 3011W

Telecomando Healthcare incluso.



Bedside TV

Benessere garantito per te e per i pazienti TV a bordo letto

Con rivestimento antimicrobico, collegamento cuffia isolato, superfici lisce facili da pulire e blocco tastiera, questa TV è perfetta vicino al letto del paziente.



19"

> Miglior prodotto, migliori caratteristiche

 **CMND**

 **IPTVChannels**

 **Serial Xpress Protocol**

 **AppControl**

 **GalvanicIsolation**

 **USB**

 **AntiMicrobial**

 **On-screenClock**

 **MultiRemote**

 **MyChoice**

