



# FastFlex LED module

## FastFlex lens 2x8/II-X Gen 2

El módulo Philips FastFlex LED ofrece una iluminación LED exterior de alta calidad, fiable y fácil de usar para el alumbrado vial y público urbano. El sistema ofrece un control óptico extraordinario y diseño de sistema flexible.

### Datos del producto

#### • General Characteristics


Optical efficiency 96 %

#### • Datos Producto

Código de pedido 707950 00  
 Código de producto 871829170795000  
 Nombre de Producto FastFlex lens 2x8/II-X Gen 2  
 Nombre de pedido FastFlex lens 2x8/II-X Gen 2 del producto  
 Piezas por caja 1

Configuración de embalaje 100  
 Cajas por caja exterior 100  
 Código de barras del producto 8718291707950  
 Código de barras de la caja exterior 8718291707967  
 Código logístico - 12NC 929000873806  
 Peso neto por pieza 3.000 gr

### Plano de dimensiones



FastFlex lens 2x8/II-X Gen 2